

ABB ELECTRIFICATION SWEDEN AB

## Impressivo mattvit

För infälld och utanpåliggande installation



Mattvita Impressivo i modern design med sammetslen yta ger rummet en lyxig känsla. Finns för både infälld och utanpåliggande installation.



### Sortiment

I serien finns produkter för såväl infälld som utanpåliggande installation i torra och våta utrymmen. Täckramar finns från 1 till 5 fack (85 mm respektive 100 mm) och kan monteras vertikalt eller horisontellt.

### Material

Mjuk och sammetslen yta som är behaglig att beröra. Tillverkas av stöttålig, samt vatten- och UV-resistent termoplast. PVC- och halogenfri. Kulör RAL 9016.

### Designkombinationer

Impressivo mattvit kan kombineras med produkter i övriga Impressivo-sortimentet, samt med serierna Axcent, Pur Ädelstål och Carat.



ABB Electrification Sweden AB

Tel: 021 32 50 00

E-Mail: kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com

abb.se/lagspanning abb.se/solenergi

[abb.se/installationsprodukter](http://abb.se/installationsprodukter)  
[installationsprodukter.se](http://installationsprodukter.se)

## Beställningsinformation

Infällt montage - Impressivo mattvit

### Semikompleta strömställare




Artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Förp.
1062UC-884	1815445	Strömställare 2-pol, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X	1
10621UC-884	1815444	Strömställare 2+1-pol, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X	1
1066UC-884	1066UC-884	Strömställare trapp, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X	1
1065UC-884	1815448	Strömställare kron, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X	1
10666UC-884	1815449	Strömställare D-trapp, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X	1
1067UC-884	1815468	Strömställare kors, 16AX/250V, IP21, UKJ 2X	1
10631UC-884	1815446	3x1-pol, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X	1

### Vägguttag



Artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Förp.
20EUCK-884	1815561	1-vägs med lock, insats	1
20EUJW-884	1815538	1-vägs med lock, komplett med ram	1
302EUC-884	1815543	2-vägs, insats	1
302EUCK-884	1815537	2-vägs med lock, insats	1
302EUJW-884	1815545	2-vägs med lock, komplett med ram	1

### Tryckknappar för strömställare



Artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Förp.
1783-884	1815529	Vippra 3x1-pol	1
1785-884	1815063	Vippra kron	
1786-884	1815059	Vippra trapp	

### Täckramar



Artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Förp.
1721F85-884	1815472	1-fack, 85 mm	1
1722F85-884	1815495	2-fack, 85 mm	1
1723F85-884	1815509	3-fack, 85 mm	1
1724F85-884	1815525	4-fack, 85 mm	1
1725F85-884	1815528	5-fack, 85 mm	1
1721F100-884	1815471	1-fack, 100 mm	1
1722F100-884	1815493	2-fack, 100 mm	1
1723F100-884	1815508	3-fack, 100 mm	1
1724F100-884	1815519	4-fack, 100 mm	1
1725F100-884	1815527	5-fack, 100 mm	1

### Centrumplattor och adaptrar



Artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Förp.
1819DC-884	1815530	Centrumplatta, 2xRJ45 med dammskydd	1
2538-100-884	1815540	Centrumplatta, blind, 100 mm	1
2519-884	1815539	Reduceringsbricka 85/100mm, IP21/IP44	1

## Beställningsinformation

Utanpåliggande montage - Impressivo mattvit

### Strömställare utanpåliggande



Artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Förp.
1066A-884	1815466	Strömställare trapp, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X	1
1065A-884	1815447	Strömställare kron, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X	1

### Vägguttag utanpåliggande



Artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Förp.
20ESW-884	1815535	1-vägs, 16A/IP44 PPJ 1X	1
402EA-884	1815547	2-vägs, 16A/IP21 PPJ HL	1
302ESW-884	1815541	2-vägs, 16A/IP44 PPJ HL, med lock	1
402EE-884	1815548	2-vägs, 16A/IP21 PPJ HL, hörnbox	1
402EL-884	1815549	2-vägs, 16A/IP21 PPJ HL, sockeldosa	1
404EA-884	1815547	4-vägs, 16A/IP21 PPJ HL	1

### Utanpåliggande ramar och boxar



Artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Förp.
1722H-884	1815496	Hörnbox 2-fack, 85 mm, utanpåliggande	1
1721L-884	1815496	Hörnbox 2-fack, 85mm, infällt	1
1721A-884	1815469	Förhöjningsram 1-fack, 85 mm, h 41 mm	1
1721S80-884	1815491	Förhöjningsram 1-fack, 80 mm, h 54 mm	1
1722S80-884	1815498	Förhöjningsram 2-fack, 80 mm, h 54 mm	1
1723S80-884	1815517	Förhöjningsram 3-fack, 80 mm, h 54 mm	1

### Förhöjningsramar



Artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Förp.
1721S85-884	1815492	1-fack, 85 mm, h 40 mm	1
1722S85-884	1815500	2-fack, 85 mm, h 40 mm	1
1723S85-884	1815518	3-fack, 85 mm, h 40 mm	1
1721S100-884	1815474	1-fack, 100 mm, h 40 mm	1
1722S100-884	1815497	2-fack, 100 mm, h 40 mm	1
1723S100-884	1815510	3-fack, 100 mm, h 40 mm	1