



SPRÄNGSKISS

# Terra High Power



**Ingen exponerad hårdvara,**  
vilket ger en säker design,  
lämplig för installation på  
offentliga platser

**3 x 50 kW+ redundanta  
kraftmoduler** för  
hög tillförlitlighet.  
Högspänningsladdning upp till  
920 V DC för nästa generations  
elfordon, inklusive lastbilar och  
bussar



**Integrerad  
isolationstransformator**  
elimineras behovet av  
att installera kostsam  
extrautrustning och skyddar  
elfordonet från eventuella  
kortslutningar på andra  
elfordon eller på elnätet

**DC-anslutning** till  
kraftskåp med dynamisk  
DC-strömledning  
och alternativ för  
lastbalansering på plats

## SPECIFIKATIONER

### MAXIMAL LADDEFFEKT

CCS: 500 A – 350 kW

CHAdeMO: 200 A

### MAX BATTERISPÄNNING

CCS: 920 V DC

CHAdeMO: 500 V DC

### VERKNINGSGRAD

94% vid full belastning

### MÅTT & VIKT

#### Laddstation

Höjd 245.8 cm / 96.8 in

Bredd 59 cm / 23.2 in

Djup 42.5 cm / 16.7 in

250 kg / 551 lbs

#### Kraftskåp

Höjd 203 cm / 79.9 in

Bredd 117 cm / 46.1 in

Djup 77 cm / 30.3 in

1340 kg / 2954 lbs