

08/2022

## IMPRESSIVO®-matta valkoinen

Yhtenäinen sähköistys uppoon sekä pintaan



Ainutlaatuiset mattapintaaiset IMPRESSIVO®-kalusteet pinta- ja uppoasennuksiin saatavilla nyt myös valkoisina.



Matta valkoinen -värin avulla voit luoda kohteeseen yllällistä tunnelmaa, leikitellä tai häivyttää. Yhdistä markkinoiden paras asennettavuus ja tinkimätön tyylikkyys niin uudis- kuin saneerauskohteissakin.

### Tuotevalikoima

Sarja soveltuu pinta- ja uppoasennuksiin sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin. Peitelevyt ovat saatavissa 1-5-osaisina (85 ja 100 mm), ja ne voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.

### Pintamateriaali

Miellyttävä kosketustuntuma ja kulutusta kestävä pinta. Pintamateriaali: iskunkestävä, murtumaton ja UV-säteilyä kestävä kestumuovi. Ei sisällä PVC- tai halogeeniyhdisteitä.

### Puhdas ja selkeä design


Yhdistele vapaasti Impressivo-, teräs-, accent- ja carat-mallistojen kanssa!



## Tilaustiedot

### Uppoasennus - IMPRESSIVO® -matta valkoinen

#### Keskiölevylliset kytkimet




Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1062UC-884	21 664 02	2-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X	1
1066UC-884	21 664 06	6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X	1
1065UC-884	21 664 05	5-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X	1
10666UC-884	21 664 66	6+6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X	1
1067UC-884	21 664 07	7-kytkin, 16AX/250V, IP21, UKJ 2X	1
10631UC-884	21 664 01	1+1-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X	1

#### Pistorasiat



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
20EUCKS-884	25 061 35	1-os. pr. 16A/IP20 UKJ 0X, keskiölevyllä	1
20EUCK-884	25 060 32	1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, läppäkannella	1
20EUJW-884	25 161 37	1-os. pr. 16A/IP44 UPJ 0X, läppäkannella, kokonainen	1
20EUCB2USB-884-500	25 061 89	1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, 2xUSB-laturilla	1
302EUC-884	25 060 33	2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, keskiölevyllä	1
302EUJ-884	25 061 47	2-os. pr. 16A/IP21 UPJ HL, peitelevyllä	1
302EUCK-884	25 161 16	2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, läppäkannella	1
302EUJW-884	25 161 38	2-os. pr. 16A/IP44 UPJ HL, läppäkannella, kokonainen	1
303UC-884	25 061 37	3-os. euro-pr. 2,5A/IP21 UKJ 2X, keskiölevyllä	1

#### Elektroniikka



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
6435-884	26 200 43	Keskiölevy (termostaatti/viikkokello/ajastin)	1
6540-884-102-510	26 200 81	Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun	1

#### Vivut ja painikkeet




Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1786-884	21 061 07	Vipu, 1-osainen	1
1785-884	21 061 06	Vipu, 2-osainen	1
1783-884	21 061 04	Vipu, 3-osainen	1
1788-884	21 061 17	Vipu, 1-os., punainen linssi, merkintä "1/0"	1
1789-884	21 061 08	Vipu, 1-os., punainen linssi,	1
1789 KI-884	21 062 10	Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä "kello"	1
1789 LI-884	21 062 11	Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä "valo"	1
1789 TR-884	21 062 12	Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä "avain"	1
1764 NLI-884	21 062 13	Vipu, 1-os., nimikilvellä	1
1785 JA-884	21 061 19	Vipu, 2-os., merkintä "ylös / alas"	1

#### Peitelevyt



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1721F85-884	21 663 51	1-osainen peitelevy, 85mm	1
1722F85-884	21 663 52	2-osainen peitelevy, 85mm	1
1723F85-884	21 663 53	3-osainen peitelevy, 85mm	1
1724F85-884	21 663 54	4-osainen peitelevy, 85mm	1
1725F85-884	21 663 55	5-osainen peitelevy, 85mm	1
1721F100-884	21 663 71	1-osainen peitelevy, 100mm	1
1722F100-884	21 663 72	2-osainen peitelevy, 100mm	1
1723F100-884	21 663 73	3-osainen peitelevy, 100mm	1
1724F100-884	21 663 74	4-osainen peitelevy, 100mm	1
1725F100-884	21 663 76	5-osainen peitelevy, 100mm	1

#### Keskiölevyt ja sovitin



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1819DC-884	72 040 95	Keskiölevy, 2xRJ45, pölyluukut	1
1766-884	70 040 69	Keskiölevy, telerasialle	1
1743-884	70 605 17	Keskiölevy, antenni TV/R/Sat	1
1758-884	72 040 96	Telerasia, DKS-järjestelmä	1
1792-884	21 061 18	Keskiölevy, korttikytkimelle 8114.1	1
1742-884	21 660 47	Keskiölevy, umpi, 80mm	1
2538-100-884	21 660 87	Keskiölevy, umpi, 100mm	1
2519-884	21 661 90	Sovitin, Impressivo, 85/100mm	1

## Tilaustiedot

Pinta-asennus - IMPRESSIVO® -matta valkoinen

### Pintakytkimet



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1066A-884	20 467 36	6-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X	1
1065A-884	20 467 28	5-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X	1

### Pintapistorasiat




Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
20ESW-884	24 060 22	1-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ 1X	1
402EA-884	24 060 18	2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL	1
302ESW-884	24 060 35	2-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ HL, läppäkannella	1
402EE-884	24 060 19	2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL, kulma-asennus	1
402EL-884	24 060 23	2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL, lista-asennus	1
404EA-884	24 060 25	4-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL	1

### Pintakotelot



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1722H-884	20 467 46	2-os. pintakotelo 85mm, kulma-asennus	1
1721L-884	20 467 37	2-os. pintakotelo 85mm, lista-asennus	1
1721A-884	20 467 29	1-os. pintakotelo 85mm, korkeus 41 mm	1
1721S80-884	20 065 71	1-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm	1
1722S80-884	20 065 72	2-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm	1
1723S80-884	20 065 73	3-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm	1

### Pintakehykset



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
1721S85-884	21 663 77	1-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm	1
1722S85-884	21 663 78	2-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm	1
1723S85-884	21 663 79	3-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm	1
1721S100-884	21 663 91	1-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm	1
1722S100-884	21 663 92	2-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm	1
1723S100-884	21 663 93	3-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm	1