INSTALLATION INSTRUCTION

Handles

OH45-275E1



Label should be affixed to the rear mounting surface immediately adjancent the handle after installation.

OH45-275E1


M4x8
1,5 Nm
13.3 lb.in
S = max 5 mm
0.20 in
O
OFF
I ON
O OFF
18,5 min / 22 max
0.73 in min / 0.87 in max
OHB: 275 min 21-24 mm
min 0.83-0.94 in
OHZX10
1
2
3
1
2
1

OH45-275E1



OH45-275E1



OH_ 45...275_E311



OH_45...275_E011
OH_45...275_E311

OH_ 45...275_E421

OH45-275E1





OH45-275E1



A	L	□
OHB 45J5E_	45	5
OHB 45J6E_	45	6
OHB 45J10E_	45	10
OHB 65J5E_	65	5
OHB 65J6E_	65	6
OHB 65J8E_	65	8
OHB 65J10E_	65	10
OHB 80J6E_	80	6
OHB 80J8E_	80	8
OHB 80J10E_	80	10
OHB 95J10E_	95	10
OHB 95J12E_	95	12
OHB 125J10E_	125	10
OHB 125J12E_	125	12
OHB 145J12E_	145	12
OHB 175J12E_	175	12
OHB 275J12E_	275	12

J = IP65, UL/NEMA Type 1, 3R, 12
H = IP54, L = UL/NEMA Type 4, 4X

B = Y = G =

Contact us

ABB Oy

Muottitie 2A 65320

Vaasa, Finland

abb.com/lowvoltage

© Copyright 2026 ABB. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

34OH45-275E1 rev. W / 1SCC390008M0018#28.05.2026