



EVA-V-DWI/ALU

Anti-paniekverlichting hoogte t.e.m. 4m (lens D), decentraal - 1h autonomie, 230V AC-50Hz, permanent (schakelbaar), zelftest, inbouw - vierkant, plafondmontage, aluminium, led, serie EVAGO, armatuur

Productgegevens

Type	EVA-V-DWI/ALU
Code	5510217074/13
Categorie	Vluchtwegverlichting
GTIN	08713812765709
GID	7TCA091160R0467
Serie	Evago
Garantie (Jaar)	5
Overig	Meegeleverde extra lens voor gebruik in ruimtes hoger dan 10 meter



Kenmerken

Voedingssysteem	Decentraal individuele batterij
Permanent bedrijf	Ja
Montagewijze	Plafond
Montagevorm	Inbouw
Materiaal behuizing	Aluminium / kunststof
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal	Aluminium / polycarbonaat
Kleur	Aluminium
Lengte (mm)	316
Breedte (mm)	100
Hoogte/diepte (mm)	78
Buitendiameter (mm)	100
Inbouw lengte (mm)	316
Inbouwbreedte (mm)	68
Inbouwdiameter (mm)	68
Inbouwdiepte (mm)	35
Nominale spanning (V)	230
Type spanning	AC
Nominale bedrijfsduur (uur)	1
Accu	NiMH
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Type spanning	AC
Met lichtbron	Ja
Lamp type	LED
Lamp houder	Overig
Lampvermogen (W)	2
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	245
Gemiddelde levensduur lichtbron (uur)	100.000
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	5600
CRI	70
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	42
Met afstandsbedieningsaansluiting	Nee
Type schakeling	Permanent / niet-permanentschakeling

Toepassing indicator	Niet van toepassing
Schakeling	Overig
Opgenomen vermogen continu/nood (W)	3 / 2
Schijnbaar vermogen continu/nood (VA)	3,5 / 2,85
Nominale stroom (mA)	15
Powerfactor	0,85 / 0,7
Temperatuurbereik (°C)	5 ~ +35

Artikeldetails

Productklasse	Noodverlichtingsarmatuur
E-code	EC001957
Kortingsgroep	30901
CBS-code	9405408440
GLN	8713812000008

Bestelinformatie

Bestelbaar	Ja
Afname-eenheid	Stuks
Minimum afname	1
Stapgrootte afname	1

Leveringsinformatie

Gewicht (kg)	0,580
Verpakking	Kartonnen doos
Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm)	225 x 170 x 62