



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307679022

## 认证委托人名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司  
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号一层

## 生产者名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司  
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号一层

## 生产企业名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司  
福建省厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号一层

## 产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器  
E6.2H, E6.2V, E6.2H/f, E6.2V/f, E6.2S/E9; E6.2H/E9; E6.2X/E9; E6.2S/E9FS;  
E6.2H/E9FS; 详细型号及解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 20 日 有效期至：2029 年 08 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307679022

证书附页: 第 1 页 共 3 页

E6.2H, E6.2V, E6.2H/f, E6.2V/f, E6.2S/E9, E6.2H/E9, E6.2X/E9, E6.2S/E9FS, E6.2H/E9FS

Uimp:12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660V, AC690V, AC725V (E6.2S/E9, E6.2S/E9FS), AC800V, 900V (E6.2H/E9, E6.2X/E9, E6.2H/E9FS);

Ie: 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3000A, 3200A, 3600A, 4000A, 5000A, 6000A, 6300A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics, Icu 和 Icw 见下表

		E6.2H E6.2H/f	E6.2V E6.2V/f	E6.2S/E9	E6.2H/E9	E6.2X/E9	E6.2S/E9 FS	E6.2H/E9 FS
Icu 220/230/380/400/415Vac	[kA]	100	150	-	-	-	-	-
Icu 440Vac	[kA]	100	150	-	-	-	-	-
Icu 500/525Vac	[kA]	100	130	-	-	-	-	-
Icu 660/690Vac	[kA]	100	100	-	-	-	-	-
Icu 725Vac	[kA]	-	-	70	-	-	70	-
Icu 800Vac	[kA]	-	-	-	90	100	-	90
Icu 900Vac	[kA]	-	-	-	75	90	-	75
Ics 220/230/380/400/415Vac	[kA]	100	150	-	-	-	-	-
Ics 440Vac	[kA]	100	150	-	-	-	-	-
Ics 500/525Vac	[kA]	100	130	-	-	-	-	-
Ics 660/690Vac	[kA]	100	100	-	-	-	-	-
Ics 725Vac	[kA]	-	-	70	-	-	70	-
Ics 800Vac	[kA]	-	-	-	90	100	-	90
Ics 900Vac	[kA]	-	-	-	75	90	-	75
Icw 1s 690Vac	[kA]	100	100	-	-	-	-	-
Icw 1s 725Vac	[kA]	-	-	70	-	-	35	-
Icw 1s 800/900Vac	[kA]	-	-	-	75	90	-	35

适用频率: 50/60Hz;

适用于隔离;

选择性类别: B 类;

极数: 3P, 4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307679022

证书附页: 第 2 页 共 3 页

配用的辅助触头: (CQC21107322161)

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

Ith: 16A;

AC-12: Ue/Ie: AC250V/16A、AC125V/16A、AC250V/10A、AC125V/10A、  
AC250V/8A、AC125V/8A、AC250V/6A、AC125V/6A、AC400V/3A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A、DC125V/0.6A;

配用的辅助触头(本体):

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

Ith: 16A;

AC-12: Ue/Ie: 400 V / 3A;

AC-14: Ue/Ie: 400V/3A, 250V/10A;

DC-12: Ue/Ie: 24V/0.1A;

DC-13: Ue/Ie: 250V / 0.15A; 125V / 0.3A

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: YC;

Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127  
VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC,  
480-500 VAC 50/60Hz;

欠压脱扣器: YU;

Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127  
VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC,  
480-500 VAC 50/60Hz;

分励脱扣器: YO;

Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127  
VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC,  
480-500 VAC 50/60Hz;

型号解释:

Emax 2 系列万能式断路器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307679022

证书附页：第 3 页 共 3 页

E6.2	S/H/V/X	blank or /E9	blank or /f	blank or FS	400 - 6300	
						额定电流
						FS: 快速分断版本 空白: 常规版本
						四极断路器的中性极载流能力 /f: 100% 空白: 50%
						/E9: IEC 900Vac 版本 空白: IEC 690Vac版本
						分断能力等级 X: 超高型 V: 极高型 H: 高型 S: 标准型
						E6.2: Emax2系列断路器型号 E6.2

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司