



ABB-Welcome porttelefon Porttelefon för alla miljöer

Ett stort utbud av väldesignade produkter – Det är ABB-Welcome. Uppfyller behoven för alla miljöer, oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering.





Flexibelt och lätt att installera

En lösning för alla behov

Med ABB-Welcome bygger du enkelt ett väl anpassat porttelefonsystem med tilläggsfunktioner för alla lokaler. I det stora sortimentet som bygger på modulär design hittar du de rätta lösningarna för alla miljöer.

ABB-Welcome är lösningen, oavsett om det gäller enfamiljshus, radhus eller flervåningshus, miljöer med höga säkerhetskrav eller renoveringar eller nybyggen. Tack vare ett 2-trådigt bussystem är det enkelt och bekvämt att installera och driftsätta systemet.

Lägg ihop ditt system av flexibla moduler

Med våra moduler sätter du ihop porttelefonerna enligt just dina behov. Du kan också välja produkter med tilläggsfunktioner för systemet.

Kompleta produktpaket är ett enkelt val

I sortimentet finns också kompletta portenheter. Svarenheterna levereras alltid som kompletta enheter. Alla produkter är lätta att installera och enkla att ta i bruk. I vårt sortiment hittar du den rätta lösningen för alla porttelefonibehov.



Stilren och funktionell design Kan också styras med mobila enheter



ABB-Welcome har en snygg design och dessutom är systemet bekvämt att använda – även med fjärrstyrning. Produkternas design och färger passar särskilt bra ihop med vägguttag och strömställare i IMPRESSIVO®-serien.


Väl designade produkter för ett stilrent hem

Porttelefonerna och svarsenheterna är designade med funktion och utseende i åtanke. De stilrena formerna och rena färgerna passar väl in i svenska hem. Svarenheterna går i samma färger som Impressivo-installationsprodukterna och skapar en enhetlig design i hemmet.

Fjärrstyrning med mobila enheter

Porttelefonen kan styras med mobila enheter, som en smarttelefon eller surfplatta. Till exempel kan du svara när det ringer på porten även om du inte är hemma. Med mobil styrning kan du till och med öppna porten på distans. För fjärrstyrning behöver du en IP-gateway och internetuppkoppling.





Porttelefon

Byggd för att vara beständig



ABB-Welcome porttelefonen har tagits fram efter krävande tester i simulerade förhållanden för att stå emot tropisk hetta upp till 70 °C, extrem kyla ned till -40 °C, salt havsluft, kraftigt regn och långvarig inverkan av ultraviolett strålning.

Porttelefonen har dessutom designats för att uppfylla direktiv och standarder för bland annat elektromagnetisk kompatibilitet, funktionshinder och skadliga ämnen. Alla knappar, kåpor och tätningar har genomgått stränga tester tusentals gånger innan de godkänns i vårt krävande kvalitetssystem.

- Imfria linser garanterar bra bildkvalité under alla förhållanden
- Med infraröd belysning ser du besökaren tydligt även i mörker
- Knappsatsens bakgrundslys tänds automatiskt när det börjar skymma
- Vandalklass IK07
- IP54, med regnskydd IP55

01 Komplet porttelefon mini, utanpåliggande
02 Komplet porttelefoninsats, 4 moduler

02

01



Porttelefon

Modulär och flexibel design



Med de rätta modulerna anpassar du portenheten enligt installationsmiljö och behov. Du kan bland annat välja RFID-läsare eller knappsatsmodul.

I vårt stora produktsortiment hittar du den rätta porttelefonen för varje behov. Enheten kan bestå av 2–12 moduler. En byggnad kan ha nio porttelefoner och varje porttelefon kan ringa till upp till 250 svarsapparater i bostäderna. Varje porttelefon har två uttag för styrning av till exempel två lås eller ett lås och utomhusbelysning.

Det är möjligt att integrera upp till 36 kameror i systemet vilket möjliggör övervakning av stora områden. Antalet RFID-kort kan vara max. 3 000 st. och antalet dörrkoder max. 6 000 st.

Tilläggfunktioner:

- Analoga kameror som integreras i systemet ger ett större övervakningsområde
- Passerkontroll med RFID-kort *
- Kodlås som fungerar med individuell dörrkod
- Talsyntes hjälper besökaren

* RFID-kortläsare enligt standard ISO18000-2. Frekvens 125 KHz, och stöd för följande RFID-kort: EM4100, EM4205, EM4305, EM4450, TK4100, T5567/T5577 kompatibel HID 2. Inbyggd Wiegand-anslutning förenklar integration av tredjeparts passagesystem.

- 01 Kameramodul
- 02 Ljudmodul med 1 tryckknapp
- 03 Knappsatsmodul
- 04 Tryckknappsmodul, 3 eller 6 knappar



Komplett porttelefon mini

En ny och kompakt lösning



Den kompakta utformningen gör att du lättare hittar en plats för porttelefonen. Den kompletta telefonenheten har alla nödvändiga funktioner.

Den nya och mer kompakta porttelefonenheten passar speciellt bra i enfamiljshus och andra miljöer med bara en porttelefonanvändare.

Minienheten installeras utanpåliggande och har samma egenskaper som de andra porttelefonerna. Enheten har inbyggd kamera.

01




01 Komplett porttelefon mini, IK07, IP54

Svarsapparat med display

Många funktioner i stilren design



Svarsapparaten med display innehåller många olika funktioner. Med sin stiliga och tidlösa design passar den ihop med IMPRESSIVO®-installationsprodukter. Apparaten är perfekt för alla miljöer tack vare de olika monteringsalternativen.



Touchskärm på 7 tum

En utanpåliggande skärm på 7 tum är ett elegant val som svarsenhet. Den har en stor färgskärm (upplösning 400 x 800) och bakgrundsbelysta soft touch-knappar. Skärmen fungerar också som kontrollpanel för hemautomationssystemet ABB-free@home. Skärmen finns att få i vitt och svart.



Svarsapparat med en display på 4,3 tum

Den enkla, moderna och diskreta 4,3" svarsapparaten med display är perfekt för alla miljöer – infälld, utanpåliggande eller i ett skrivbordsställ. Den är utrustad med bakgrundsbelysta soft touch-knappar och hörslinga.



Svarsapparat med display, basic, 4,3 tum

Basic svarsapparaten med 4,3" display är enkel och bekväm att använda. Apparaten kan monteras utanpåliggande eller i ett skrivbordsställ och har avrundade sidor och bakgrundsbelysta soft touch-knappar.


- Finns även som modell med hörslinga för personer som använder hörapparat
- Kan monteras infälld, utanpåliggande eller i ett skrivbordsställ
- Färgskärm
- Bakgrundsbelysta soft touch-knappar

- 01 I skrivbordsställ
- 02 Infälld, 7 mm djup
- 03 Utanpåliggande, 26 mm djup



Avancerade funktioner

Svarsapparaterna med display har många olika avancerade funktioner. Vilka funktioner som ingår beror på modellen enligt tabellen på följande uppslag.



Snabbtelefon

Snabbtelefoni i och mellan lägenheter är möjligt. Önskade adresser kan svartlistas. Svarenheterna med 4,3 display har också möjlighet till allmänt anrop.



Vidarebefordra samtal

När du inte är hemma kan du vidarebefordra inkommande samtal till dina grannar eller till ett vaktbolag som kan ta hand om dina besökare. (Ej i basic.)



Spara bild

Komfort och säkerhet. Användarna kan manuellt ta bilder av besökarna under samtalet, eller också tas bilder automatiskt när någon ringer på när du är borta. (Ej i basic.)



Tysta en och tysta alla

Du kan enkelt tysta svarsapparaten för att slippa bli störd. Det går att välja mellan att tysta en apparat eller alla svarsapparater i samma lägenhet.



Lås upp med tidsinställning

Svarsapparaten kan låsa upp ytterdörren genom att applicera en enkel av/på-inställning eller en avancerad inställning för automatisk upplåsning mellan två tidpunkter (till exempel 8.30–12.00 och 14.00–17.30). Då öppnas dörren automatiskt när någon ringer på porttelefonen.



Interagera med vaktbolag

Det är enkelt att kontakta vaktbolaget genom att ringa, använda snabbtelefonen eller skicka nödmeddelanden. Det går också att låta vaktbolaget besvara besökarens samtal innan det kopplas till dig (tillgängligt för alla slutanvändare eller enbart utvalda personer).



Anpassningsbar skärmläckare

Svarsapparaten med 7" display har en skärmläckarfunktion som du aktiverar via menyn. Du kan till exempel ladda upp egna fotografier från ett SD-minneskort.

Spela in meddelande

Svarsapparaten med 7" display har inspelning av röstmeddelanden. Du kan spela in ett meddelande som spelas upp för eventuella besökare när du inte är hemma. Besökarna hör meddelandet när de ringer på och de kan lämna ett bildmeddelande till dig med porttelefonen.



Funktioner för personer med nedsatt hörsel och syn

Porttelefonen kan visa påringning, upprättad kontakt och dörröppning med LED-lampor. Dörröppning kan också meddelas med hjälp av talsyntes. Svarsapparaten med 4,3" display är även utrustad med hörslinga för personer som använder hörapparat.

Övriga svarsenheter

I vårt sortiment av audio- och videosvarsapparater hittar du den rätta lösningen för alla bostäder och fastigheter. Den nya audiosvarsapparaten handsfree finns i flera eleganta färger.

Vaktenhet

Vaktenhet med touchskärm på 4,3 tum. Vaktmästare eller väktare kan vid behov svara på eller vidarekoppla besökares eller anställdas anrop.



Svarsapparat handsfree

Svarsapparat utan telefonlur med röstkontakt. Utanpåliggande apparat med knappar för att etablera röstkontakt, öppna dörren och tända utomhusbelysningen. Dessutom finns en programmerbar kontrollknapp för styrning av andra apparater, till exempel öppning av garagedörren. Du väljer mellan fem olika ringsignaler med reglerbar ljudstyrka eller frånkopplat ljud. Färgalternativen är vit, aluminium och antracit




Svarsapparat med telefonlur

Telefonluren har behagliga, stora knappar, lättförståeliga symboler och tydliga LED-lampor. Mångsidiga funktioner för till exempel automatisk upplåsning av dörren, kontroll av dörrstatus, upplåsning av ett andra lås eller anropa väktare. Telefonluren är också utrustad med hörslinga.



Jämförelse av svarsapparaternas egenskaper



Funktioner och egenskaper	7" touchskärm	4,3" display	4,3" display basic	Svarsenhet handsfree	Telefonlur
Produktkod	DP7-S-611 (vit) DP7-S-625 (antracit)	M22313-W	M22341-W	83210AP-624-500 (vit) 83210AP-683-500 (aluminium) 83210AP-681-500 (antracit)	M22003-W
Styrning av två lås	•	•	•	•	•
Snabbtelefon mellan rum	•	•	•	•	•
Snabbtelefon mellan lägenheter	•	•	•		•
Telefonkatalog	•	•	•		
Blockering av valda snabbsamtal	•	•	•		
Ringsignaler, antal	5	5	5	5	5
Volymlägen för ringsignal, antal	5 + ljud av	5 + ljud av	5 + ljud av	3 + ljud av	2 + ljud av
Individuella ringsignaler för olika uppringare	•	•	•	•	•
Val av ringsignalsrepetition (en gång i 3 s eller upprepas i 30 s)	•	•	•	•	
Individuell passerkod	•	•	•		
Automatisk upplåsning av ytterdörren	•	•	•	•	•
Tysta en eller alla svarsapparater i samma lägenhet	•	•	•	•	
Lagringskapacitet för bilder, st.	300 st.+ SD-kortets kapacitet	50 st.			
Hörslina för personer som använder hörapparat		•			•
Vidarekoppling	•	•	•		
Allmänt alarm (utrop)		•			
Bildram och skärmläckare	•				
Inspelning av röstmeddelanden	•				
Indikering av öppen dörr	•	•	•	•	•
Montering	utanpåliggande, i skrivbordsställ	infälld, utanpåliggande, i skrivbordsställ	utanpåliggande, i skrivbordsställ	utanpåliggande	utanpåliggande
Färger	vit svart	vit	vit	vit aluminium antracit	vit

Användning med mobil och fast telefon

Med porttelefonen på fickan



Du styr porttelefonen enkelt även när du inte är hemma. I din smarta telefon ser du i realtid vem som ringer på, oavsett var du själv befinner dig. Dessutom kan du integrera ABB-Welcome i en fast telefon för att använda den som svarsenhet.

- 01 IP-gateway
- 02 Telefon-gateway

01



02





- Svvara på anrop från porttelefon med en mobil enhet
- Etablera bildförbindelse till dörren när som helst
- Spara bilder i en molntjänst
- Öppna dörren från mobil enhet

Trådlös fjärrstyrning

Med trådlös fjärrstyrning kan du svvara i porttelefonen med en mobil enhet, antingen via webbläsare eller med en mobilapp (iOS 4/Android 4.0). Du använder kontrollerna på samma sätt som med svarsapparaten hemma.

Du kan etablera bildkontakt till dörren när som helst med din mobila enhet. Bildkontakten aktiveras automatiskt när någon ringer på även om du inte svarar på anropet. Du kan välja att bilder på besökarna sparas i systemet, så att du senare kan kontrollera vem som har ringt på. Du kan också öppna dörren via den mobila enheten.

Ladda ner appen för ABB-Welcome:




iTunes



Google Play

För fjärrstyrning behöver du en IP-gateway, en internetanslutning, en fast eller trådlös router och en mobil enhet. Du måste också logga in i molntjänsten för ABB-Welcome, via vilken kommunikationen dirigeras.



Med hjälp av en IP-gateway kan du fjärrstyra porttelefonsystemet.


Gateway till det fasta telefont nätet





Med en telefon-gateway kopplar du upp porttelefonen mot det fasta telefont nätet eller en analog växel. Då kan du använda en konventionell telefon för att etablera röstkontakt till portenheten och öppna ytterdörren.

Kapacitet och topologi

Enkel, flexibel och mångsidig

- 2 trådlöst bussystem
- 2 lås möjligt för en porttelefon
- 9 porttelefoner för en byggnad
- 9 vaktenheter
- 60 byggnader
- 250 svarsapparater för en byggnad
- 600 meter från portstationen till den sista svarsapparaten
- 15 000 lägenheter i ett system





Symboler:



Komplett porttelefon



Svarsapparat med telefonlur



Svarsapparat med 4,3" display



Centralenhet mini



Centralenhet



Anslutningsport



Videofördelare



Ytterdörr



Elektriskt lås



Dörrklocka



Utgångsknapp



2-trådig buss
2 x 0,8 mm² KLMA



Kabel

ABB-Welcome Porttelefoner



Komplett porttelefon mini

Komplett porttelefon mini med kameramodul för utanpåliggande installation. 1 tryckknapp. Automatisk IR-belysning för nattbilder. Bildvinkel 104° med manuell inställning ±15°. Knappsats med automatisk bakgrundsbelysning. Två utgångar för lås (18 V och potentialfri). Bredd 99 mm, höjd 168 mm, djup 26 mm. Vandalklass IK07. IP54.


Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M21311P1-A	58 012 06	Porttelefon mini med kameramodul, 1 tryckknapp, aluminium	1/16



Komplett porttelefoninsats

Porttelefon med kameramodul och knappsats. Ljudmodul med talsyntes. Automatisk IR-belysning för nattbilder. Bildvinkel 104° med manuell inställning ±15°. Knappsats med automatisk bakgrundsbelysning. Installationsdosa 41024F och regnskydd 51024RH för enkelt montage. Möjlighet att ansluta en extra kamera. Integration med Wiegand-anslutning till passagesystem. RFID-kortläsare. Kamera, ljudmodul med talsyntes, display med RFID-kortläsare och knappsats ingår. Drifttemperatur -40 °C till + 70 °C. Bredd 125 mm, höjd 347 mm och djup 49 mm (med regnskydd: B 131 mm, H 347 mm, D 70 mm). Vandalklass IK07. IP54 (med regnskydd IP55).

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M21351K-A	58 010 74	Porttelefoninsats med kameramodul, knappsats och display med RFID, aluminium	1/25



Täckramar

Täckramar med 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 öppningar i borstat aluminium. IK07. IP54.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
51022CF-A	58 010 83	Täckram 2 moduler, storlek 1 x 2, borstat aluminium	1/34
51023CF-A	58 010 85	Täckram 3 moduler, storlek 1 x 3, borstat aluminium	1/22
51024CF-A	58 010 87	Täckram 4 moduler, storlek 1 x 4, borstat aluminium	1/22
51028CF-A	58 012 00	Täckram 5 moduler, storlek 1 x 5, borstat aluminium	1/22
51025CF-A	58 011 77	Täckram 6 moduler, storlek 2 x 3, borstat aluminium	1/11
51026CF-A	58 011 78	Täckram 8 moduler, storlek 2 x 4, borstat aluminium	1/11
51029CF-A	58 012 01	Täckram 10 moduler, storlek 2 x 5, borstat aluminium	1/8



Installationsdosor

För infälld montering tillsammans med täckram med 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 öppningar och för utanpåliggande montering tillsammans med regnskydd. Aluminium. IK07. IP54.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
41022F	58 010 80	Installationsdosa, infälld, 2 moduler, 1x2 aluminium	1/19
41023F	58 010 81	Installationsdosa, infälld, 3 moduler, 1x3 aluminium	1/12
41024F	58 010 77	Installationsdosa, infälld, 4 moduler, 1x4 aluminium	1/12
41028F	58 012 02	Installationsdosa, infälld, 5 moduler, 1x5 aluminium	1/12
41025F	58 011 84	Installationsdosa, infälld, 6 moduler, 2x3 aluminium	1/6
41026F	58 011 85	Installationsdosa, infälld, 8 moduler, 2x4 aluminium	1/6
41029F	58 012 03	Installationsdosa, infälld, 10 moduler, 2x5 aluminium	1/4

ABB-Welcome Porttelefoner



Regnskydd

För portenheter med 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 12 öppningar. Med regnskydd IP55 (utan skydd IP54). Med regnskydd kan infälld installationsdosa installeras utanpåliggande. Aluminium. IK07. IP55.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
51022RH	58 010 84	Regnskydd 2 moduler, storlek 1 x 2, aluminium	1/14
51023RH	58 010 86	Regnskydd 3 moduler, storlek 1 x 3, aluminium	1/8
51024RH	58 010 72	Regnskydd 4 moduler, storlek 1 x 4, aluminium	1/8
51028RH	58 012 04	Regnskydd 5 moduler, storlek 1 x 5, aluminium	1/6
51025RH	58 011 79	Regnskydd 6 moduler, storlek 2 x 3, aluminium	1/4
51026RH	58 011 81	Regnskydd 8 moduler, storlek 2 x 4, aluminium	1/4
51029RH	58 012 05	Regnskydd 10 moduler, storlek 2 x 5, aluminium	1/4
51027RH	58 011 83	Regnskydd 12 moduler, storlek 3 x 4, aluminium	1/2

Moduler

Moduler som passar med täckramar. Ljudmodul måste användas. Övriga moduler väljs efter kundbehov. IK07. IP54.



Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M251022A-A	58 010 93	Ljudmodul med 1 tryckknapp	1/12
M251021P3	58 010 91	Tryckknappsmodul, 3 eller 6 tryckknappar	1/10
M251021P4	58 010 92	Tryckknappsmodul, 4 eller 8 tryckknappar	1/10
M251021K-A	58 010 90	Knappsatsmodul	1/10
M251021C	58 010 88	Kameramodul	1/12
M251021CR	58 010 89	Display med RFID-kortläsare	1/10
51021DN	58 010 82	Namnskyltsmodul	1/10

Tillbehör

Används när fler än en installationsdosa (storlek 1x4, 41024F) ska sammankopplas.



Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
51021J	58 011 86	Sammanfogningskit för installationsdosor	1/10

ABB-Welcome Svarsenheter



7" touchskärm (ABB-free@home)

Svarsapparat med 7" touchskärm. Kompatibel med både ABB-Welcome porttelefoni och hemautomationssystemet ABB-free@home. 16 valfria styrfunktioner för hemmet. Sparar automatiskt tre bilder på den som ringer på. Möjlighet att ta fler bilder medan du talar med besökaren. Du kan välja mellan fem polyfona ringsignaler med inställbar ljudstyrka. Olika ringsignaler för olika portenheter. Snabbknappar för elektriskt lås och utomhusbelysning. Ringsignal av. Utanpåliggande montering, passar även i skrivbordsställ. Monteringsplattan passar i installationsdosans fästen. SD-kortplats för lagring av bilder. Kan användas som utbyggnad av ABB-free@home-rumstermostat (max. 8 st.). Bussanslutningar baktill. Upplösning 800 x 400. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. Vikt 848 g. Bredd 218 mm, höjd 155 mm, djup 29 mm. Vandalklass IK05. IP30.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
DP7-S-611	17 011 19	Touchskärm ABB-free@home 7", vit	1/16
DP7-S-625	17 011 20	Touchskärm ABB-free@home 7", svart	1/16



Svarsapparat med display 4,3"

Svarsapparat med display 4,3", vit. 6 funktionsknappar, hörslinga, snabbtelefon, ringa vakt, allmänt anrop, spärrlista, vidarekoppling. Sparar automatiskt två bilder på dem som ringer på. Minneskapacitet för 60 bilder. Automatisk dörröppning med tidsinställning. 5 individuella ringtoner för olika uppringare. Utanpåliggande, infälld (installationsdosa 42311F) och i skrivbordsställ (skrivbordsställ 42311D). Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. IP30. Bredd 155 mm, höjd 137 mm, djup 24 mm. Djup vid infälld installation 7 mm. Vandalklass IK05. IP30.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M22313-W	58 010 75	Svarsapparat med 4,3" bildskärm, vit	1/28



Basic svvarsapparat med 4,3" display

Svarsapparat med 4,3" display, vit. 6 funktionsknappar, snabbtelefon, ringa vakt, spärrlista, automatisk dörröppning med tidsinställning. 5 individuella ringtoner för olika uppringare. Utanpåliggande och i skrivbordsställ (skrivbordsställ 42311D). Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. Bredd 155 mm, höjd 137 mm, djup 23 mm. Vandalklass IK05. IP30.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M22341-W	58 012 07	Svarsapparat med 4,3" bildskärm, basic, vit	1/24



Svarsapparat handsfree

Utanpåliggande svvarsapparat handsfree. Knappar för att öppna dörren och tända utomhusbelysningen. Dessutom en programmerbar kontrollknapp för styrning av andra apparater. Trestegsinställning av ringvolymen. Fem olika ringsignaler. Möjlighet att tysta ringsignalen. Finns i 3 olika färger. Vandalklass IK05. IP30.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
83210AP-624-500	58 012 08	Svarsapparat handsfree, vit	1/24
83210AP-683-500	58 012 10	Svarsapparat handsfree, aluminium	1/24
83210AP-681-500	58 012 09	Svarsapparat handsfree, antracit	1/24



Svarsapparat med telefonlur

Utanpåliggande svvarsapparat med telefonlur. Hörslinga för personer som använder hörapparat. Knapp för uppläsning av dörr samt två programmerbara knappar för till exempel snabbtelefon, ringa vakt, utomhusbelysning eller bilgrind. Volymreglage för ringsignalen eller ringsignal av. Fem olika ringsignaler för olika portenheter. Allmänt anrop. Automatisk dörröppning. Bredd 81 mm, höjd 198 mm, djup 43 mm. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. Vandalklass IK05. IP30.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M22003-W	58 010 79	Telefonlur, 3 knappar, hörslinga, vit	1/25

ABB-Welcome Svarsenheter



Vaktenheter 4,3"

Svarsenhet 4,3", vit, touchskärm och telefonlur. 6 funktionsknappar, snabbtelefon, allmänt anrop, manuell eller automatisk samtalsspärr, vidarekoppling. Sparar automatiskt två bilder på dem som ringer på. Minneskapacitet för 60 bilder. Automatisk dörröppning med tidsinställning. 5 individuella ringtoner för olika uppringare. Inmatning av namn direkt från dator via USB eller via pekskärmen. Max. 1 000 namn. Högst 9 vaktenheter i en byggnad. Högst 9 portenheter till en vaktenheter. Utanpåliggande och i skrivbordsställ (skrivbordsställ 42311D). Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. IP30. Bredd 198 mm, höjd 144 mm, djup 45 mm. Vandalklass IK05. IP30.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M2303	58 010 67	Vaktenheter 4,3"	1/15




ABB-Welcome Systemkomponenter



Infälld installationsdosa för svarsapparat med 4,3" display

Infälld installationsdosa i metall för svarsapparat med 4,3" display. Efter installation är enhetens höjd från väggytan endast 7 mm. Bredd 145 mm, höjd 125 mm, djup 27 mm.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
42311F	58 010 78	Infälld installationsdosa i metall för svarsapparat med 4,3" display	1/60



Skrivbordsställ

Skrivbordsställ i borstad metall för svarsapparat med 4,3" display samt vaktenhet. Bredd 125 mm, höjd 134 mm och djup 107 mm.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
42311D	58 010 69	Skrivbordsställ i borstad metall	1/12



Centralenhet

Styrenhet för porttelefonssystemet. Överhettningsskydd och överströmsskydd. Max. 1,2 A. Bredd 144 mm, höjd 90 mm och djup 65 mm. 8 DIN-enheter. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. IP20. Strömförsörjning 110–230 V, 50/60 Hz 1,0 A.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M2300	58 010 73	Centralenhet DIN, 8 moduler	1/10



Centralenhet mini

Styrenhet mini för porttelefonssystemet. Överhettningsskydd och överströmsskydd. Output 28 V. Max. 0,65 A. Bredd 72 mm, höjd 90 mm, djup 65 mm. 4 DIN-enheter. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. Strömförsörjning 100–240 V, 50/60 Hz 0,6 A. IP30.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M2301	58 010 76	Centralenhet mini DIN, 4 moduler	1/10



IP-gateway

För anslutning till ABB ComfortTouch® styrpanel för KNX. Behövs även vid anslutning till surfplattor och smarta telefoner via WLAN eller Internet. 1 x RJ45. Drifttemperatur -5 °C till +45 °C. Bredd 180 mm, höjd 90 mm, djup 65 mm. 10 DIN-moduler. IP20.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
83342-500	58 011 99	IP-Gateway DIN, 10 moduler	1/24



Telefon-gateway

För anslutning av ABB-Welcome till fast telefontät eller en analog telefonväxel. En vanlig fast telefon kan användas för att etablera röstkontakt till porten, öppna dörren eller tända utomhusbelysningen. Tas i bruk med fast telefon eller med dator via IP-gateway.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
83350-500	58 012 14	Telefon-gateway DIN	1/10

ABB-Welcome Systemkomponenter



Videofördelare porttelefon

För anslutning av en extra portenhet till systemet. Två ingångar. Bredd 70 mm, höjd 90 mm, djup 65 mm. 2 DIN-enheter. Drifttemperatur -5 °C till +45 °C. IP20.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
83325/2-500	58 044 02	Videofördelare porttelefon DIN, 2 moduler	1/18



Linjekopplare

Olika lägen såsom extra strömförsörjning, linjeförstärkare och linjekopplare kan väljas. Bredd 72 mm, höjd 90 mm, djup 65 mm. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. IP30.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M2302	58 010 68	Linjekopplare och extra strömförsörjning DIN, 4 moduler	1/10



Reläaktor

Dosmonterat relä för styrning av extra dörrklocka, extra elektriskt lås eller som fördröjningsrelä för till exempel trappbelysning. Ställbar funktionstid 1 s–5 min. 51 mm * 51 mm * 29 mm. IP20. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. Max 3 AX.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M2305	58 010 70	Reläaktor	1/18



Analog kamerakopplare

Fyra analoga kameror kan anslutas till systemet. Sammanlagt kan en svarsapparat med display hantera 36 kameror. IP20.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
83327-500	58 012 11	Kopplare för fyra analoga kameror	1/18



Videofördelare svarsapparater

Videofördelare för svarsapparater, 4 utgångar. Infällt eller utanpåliggande montage med en centrumskruv. Drifttemperatur -5 °C till +40 °C. IP20. Bredd 45 mm, höjd 45 mm, djup 26 mm. IP30.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
M2304	58 010 71	Videofördelare svarsapparater	1/18



Adapter för DIN-skena

Med hjälp av adaptern kan produkter avsedda för montering i dosa (videofördelare svarsapparat, reläaktor och analog kamerakopplare) enkelt monteras på DIN-skena. Locket kan utelämnas.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
53001DR	58 012 12	Adapter för DIN-skena, 4 moduler	1/10



Montagekit för väggskiva

För montering av infällda installationsdosor på väggskiva.

Typ	E-nr	Beskrivning	Förpackning
51021CS	58 012 13	Montagekit för väggskiva	1/18

Anteckningar

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

ABB AB

Lågspänningsprodukter

Telefon: 021-32 50 00

E-post: kundservice.cewe-control@se.abb.com

www.abb.se/lagspanning

www.abb-livingspace.com/se

www.installationsprodukter.se

Observera:

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar eller ändra innehållet i detta dokument utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten till information och bilder i detta dokument. All kopiering, spridning till tredje part eller användning av dess innehåll – helt eller delvis – är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd av ABB.

Copyright© 2016 ABB

Med ensamrätt.