

Opaski Spec-Kon® z poliamidu 6.6 - białe transparentne

Pozostałe opaski zaciskowe wykonane z tworzywa

Charakterystyka


- Kompletna oferta opasek ogólnego przeznaczenia do zastosowania np. w szafach rozdzielczych lub różnego typu pracach elektroinstalacyjnych
- Dostępne w różnych ilościach w zależności od wykonywanej pracy
- Współpracują z ergonomicznymi narzędziami do obcinania opasek: ERG50 oraz ERG120
- Przeznaczone do instalacji wewnętrznych

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Długość	Szerokość	Min. wytrzymałość na zerwanie		Średnica wiązki od ... do	Pakowanie	Narzędzia
	L		W	[N]			
SKT100-80-100	100	2,5	80	8,2	1.5 - 22	100	ERG50
SKT100-80	100	2,5	80	8,2	1.5 - 22	1000	
SKT140-80-100	140	2,5	80	8,2	1.5 - 33	100	
SKT140-80	140	2,5	80	8,2	1.5 - 33	1000	
SKT160-80-100	160	2,5	80	8,2	1.5 - 40	100	
SKT160-80	160	2,5	80	8,2	1.5 - 40	1000	
SKT200-80-100	200	2,5	80	8,2	1.5 - 53	100	
SKT200-80	200	2,5	80	8,2	1.5 - 53	1000	
SKT140-180-100	140	3,6	180	18,3	2 - 33	100	ERG50
SKT140-180	140	3,6	180	18,3	2 - 33	1000	
SKT200-180-100	200	3,6	180	18,3	2 - 53	100	
SKT200-180	200	3,6	180	18,3	2 - 53	1000	
SKT300-180-100	300	3,6	180	18,3	2 - 76	100	
SKT300-180	300	3,6	180	18,3	2 - 76	1000	
SKT370-180-100	370	3,6	180	18,3	2 - 102	100	ERG50
SKT370-180	370	3,6	180	18,3	2 - 102	1000	
SKT188-220-100	188	4,8	220	22,4	3 - 46	100	ERG50 ERG120
SKT188-220	188	4,8	220	22,4	3 - 46	1000	
SKT215-220-100	215	4,8	220	22,4	3 - 53	100	
SKT215-220	215	4,8	220	22,4	3 - 53	1000	
SKT250-220-100	250	4,8	220	22,4	3 - 60	100	
SKT250-220	250	4,8	220	22,4	3 - 60	1000	
SKT300-220-100	300	4,8	220	22,4	3 - 76	100	
SKT300-220	300	4,8	220	22,4	3 - 76	1000	
SKT370-220-100	370	4,8	220	22,4	3 - 102	100	ERG120 L-500-EU
SKT370-220	370	4,8	220	22,4	3 - 102	1000	
SKT300-540-100	300	7,6	540	55,1	7 - 76	100	ERG120 L-500-EU
SKT300-540	300	7,6	540	55,1	7 - 76	500	
SKT370-540-100	370	7,6	540	55,1	7 - 102	100	
SKT370-540	370	7,6	540	55,1	7 - 102	500	
SKT450-540-50	450	7,6	540	55,1	7 - 142	50	
SKT750-540-50	750	7,6	540	55,1	7 - 218	50	WT3D L-500-EU
SKT776-780-50	776	9,0	780	79,5	7 - 228	50	
SKT912-780-50	912	9,0	780	79,5	7 - 263	50	



Pozostałe dostępne produkty: patrz spis w tabeli doboru, strony od 186.

Opaski Spec-Kon® z poliamidu 6.6 - czarne odporne na UV

Pozostałe opaski zaciskowe wykonane z tworzywa

Charakterystyka


- Kompletna oferta opasek ogólnego przeznaczenia do zastosowania np. w szafach rozdzielczych
- Dostępne w różnych ilościach w zależności od wykonywanej pracy
- Współpracują z ergonomicznymi narzędziami do obcinania opasek: ERG50 oraz ERG120
- Przeznaczone do instalacji wewnętrznych lub zewnętrznych

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Czarny
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu, odporne na promieniowanie UV



Numer Ref.	Długość L	Szerokość W	Min. wytrzymałość na zerwanie		Średnica wiązki od ... do	Pakowanie [szt]	Narzędzia	
	[mm]		[N]	[kG]				[mm]
SKT100-80X-100	100	2,5	80	8,2	1.5 - 22	100	ERG50	
SKT100-80X	100	2,5	80	8,2	1.5 - 22	1000		
SKT140-80X-100	140	2,5	80	8,2	1.5 - 33	100		
SKT140-80X	140	2,5	80	8,2	1.5 - 33	1000		
SKT160-80X-100	160	2,5	80	8,2	1.5 - 40	100		
SKT160-80X	160	2,5	80	8,2	1.5 - 40	1000		
SKT200-80X-100	200	2,5	80	8,2	1.5 - 53	100		
SKT200-80X	200	2,5	80	8,2	1.5 - 53	1000		
SKT140-180X-100	140	3,6	180	18,3	2 - 33	100		ERG50
SKT140-180X	140	3,6	180	18,3	2 - 33	1000		
SKT200-180X-100	200	3,6	180	18,3	2 - 53	100		
SKT200-180X	200	3,6	180	18,3	2 - 53	1000		
SKT300-180X-100	300	3,6	180	18,3	2 - 76	100		
SKT300-180X	300	3,6	180	18,3	2 - 76	1000		
SKT370-180X-100	370	3,6	180	18,3	2 - 102	100	ERG50	
SKT370-180X	370	3,6	180	18,3	2 - 102	1000		
SKT188-220X-100	188	4,8	220	22,4	3 - 46	100	ERG50 ERG120	
SKT188-220X	188	4,8	220	22,4	3 - 46	1000		
SKT215-220X-100	215	4,8	220	22,4	3 - 53	100		
SKT215-220X	215	4,8	220	22,4	3 - 53	1000		
SKT250-220X-100	250	4,8	220	22,4	3 - 60	100		
SKT250-220X	250	4,8	220	22,4	3 - 60	1000		
SKT300-220X-100	300	4,8	220	22,4	3 - 76	100		
SKT300-220X	300	4,8	220	22,4	3 - 76	1000		
SKT370-220X-100	370	4,8	220	22,4	3 - 102	100		
SKT370-220X	370	4,8	220	22,4	3 - 102	1000		
SKT300-540X-100	300	7,6	540	55,1	7 - 76	100	ERG120 L-500-EU	
SKT300-540X	300	7,6	540	55,1	7 - 76	500		
SKT370-540X-100	370	7,6	540	55,1	7 - 102	100		
SKT370-540X	370	7,6	540	55,1	7 - 102	500		
SKT450-540X-50	450	7,6	540	55,1	7 - 142	50		
SKT750-540X-50	750	7,6	540	55,1	7 - 218	50		
SKT776-780X-50	776	9,0	780	79,5	7 - 228	50	WT3D	
SKT912-780X-50	912	9,0	780	79,5	7 - 263	50	L-500-EU	



Pozostałe dostępne produkty: patrz spis w tabeli doboru, strony od 186.