



EVA-V-CWI

Anti-paniekverlichting hoogte t.e.m. 4m (lens D), centraal, 230V AC/DC, werking van voedingskast afhankelijk, inbouw - vierkant, plafondmontage, WIT RAL9003, led, serie EVAGO, armatuur

Productgegevens

Type	EVA-V-CWI
Code	5520257074/13
Categorie	Vluchtwegverlichting
GTIN	08713812763286
GID	7TCA091130R0394
Serie	Evago
Garantie (Jaar)	5



Kenmerken

Voedingssysteem	Centraal
Permanent bedrijf	Ja
Montagewijze	Plafond
Montagevorm	Inbouw
Materiaal behuizing	Aluminium / kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal	Aluminium / polycarbonaat
Kleur	Wit
Lengte (mm)	226
Breedte (mm)	100
Hoogte/diepte (mm)	38
Buitendiameter (mm)	100
Inbouwlengte (mm)	226
Inbouwbreedte (mm)	68
Inbouwdiameter (mm)	68
Inbouwdiepte (mm)	35
Nominale spanning (V)	230
Type spanning	AC
Bewakingsinrichting	Geen
Type spanning	AC
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	2
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	245
Gemiddelde levensduur lichtbron (uur)	100.000
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	5600
CRI	70
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	42
Met afstandschakelaaraansluiting	Nee
Type schakeling	Permanent / niet-permanentschakeling
Toepassing indicator	Niet van toepassing
Schakeling	Overig
Opgenomen vermogen continu/nood (W)	5
Schijnbaar vermogen continu/nood (VA)	5,5

Nominale stroom (mA)	24
Powerfactor	0,9
Temperatuurbereik (°C)	0 ~ +40

Artikeldetails

Productklasse	Noodverlichtingsarmatuur
E-code	EC001957
Kortingsgroep	30405
CBS-code	9405408440
GLN	8713812000008

Bestelinformatie

Bestelbaar	Ja
Afname-eenheid	Stuks
Minimum afname	1
Stapgrootte afname	1

Leveringsinformatie

Gewicht (kg)	0,314
Verpakking	Kartonnen doos
Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm)	225 x 170 x 62