联系我们
Contact us

ABB（中国）有限公司

北京总部：
中国北京市100015
朝阳区酒仙桥路10号
恒通广厦
电话: (010) 8456 6688
传真: (010) 8456 9907

哈尔滨分公司：
中国黑龙江省哈尔滨市150090
南岗区长江路99-9号
辰能大厦14层
电话: (0451) 5556 2228 / 2229
传真: (0451) 5556 2295

青岛分公司：
中国山东省青岛市266071
香港中路12号
丰合广场B区401室
电话: (0532) 8502 6396
传真: (0532) 8502 6395

上海分公司：
中国上海市200001
西藏中路268号
来福士广场（办公楼）35楼
电话: (021) 2328 8888
传真: (021) 2328 8500

合肥分公司：
中国安徽省合肥市230022
合肥合作化南路7号
电话: (0551) 5196 150
传真: (0551) 5196 160

成都分公司：
中国四川省成都市610041
人民南路四段19号
威斯顿联邦大厦10楼
电话: (028) 8526 8800
传真: (028) 8526 8902 / 8903

广州分公司：
中国广东省广州市510623
珠江新城临江大道3号
发展中心大厦22楼
电话: (020) 3785 0688
传真: (020) 3785 0678 / 0679

ABB (Hong Kong) Ltd.
低压产品业务部：
香港新界大埔
大埔工业村大喜街3号
电话: (852) 2929 3838
传真: (852) 2929 3505

天津分公司：
中国天津市300051
和平区南京路189号
津汇广场写字楼一号办公楼3402室
电话: (022) 8319 1801
传真: (022) 8319 1802 / 1803

呼和浩特分公司：
中国内蒙古自治区呼和浩特市010020
新华大街66号
内蒙古国际大酒店23层
电话: (0471) 6916 330
传真: (0471) 6916 331

济南分公司：
中国山东省济南市250011
泉城路17号
华能大厦6楼8601室
电话: (0531) 8609 2726
传真: (0531) 8609 2724

南京分公司：
中国江苏省南京市210005
洪武北路55号
置地广场11楼
电话: (025) 8664 5645
传真: (025) 8664 5338

杭州分公司：
中国浙江省杭州市310007
曙光路122号
浙江世界贸易中心写字楼A座12楼
电话: (0571) 8790 1355
传真: (0571) 8790 1151

重庆分公司：
中国重庆北部新区401121
星光大道62号
海王星科技大厦A座6楼
电话: (023) 6282 6688
传真: (023) 6280 5369

深圳分公司：
中国深圳市518048
福田区, 福华三路与益田路交汇处168号
深圳国际商会中心30楼3002-6室
电话: (0755) 8831 3088
传真: (0755) 8831 3033

北京ABB低压电器有限公司
中国北京市 100176
北京经济技术开发区
康定街17号
电话：(010) 5808 5000
传真：(010) 5808 5288

大连分公司：
中国辽宁省大连市116011
西岗区中山路147号
森茂大厦18楼
电话: (0411) 3989 3355
传真: (0411) 3989 3359

西安分公司：
中国陕西省西安市710021
经济技术开发区
文景路中段158号三层
电话: (029) 8575 8288
传真: (029) 8575 8299

烟台分公司：
中国山东省烟台市264000
芝罘区海港路25号
阳光壹佰A座2319室
电话: (0535) 2127 288
传真: (0535) 2127 299

无锡分公司：
中国江苏省无锡市214023
无锡市永和路6号
君来广场1105单元
电话: (0510) 8279 1133
传真: (0510) 8275 1236

苏州分公司：
中国江苏省苏州市215123
苏州工业园区翠微街9号
月亮湾国际中心15楼1501室
电话: (0512) 8888 1588
传真: (0512) 8888 1599

昆明分公司：
中国云南省昆明市650032
东风西路13号
顺城西塔11楼1101、1106室
电话: (0871) 3158 188
传真: (0871) 3158 186

东莞分公司：
中国广东省东莞市523009
体育路2号
鸿禧中心B座11楼13#单元
电话: (0769) 2806 366
传真: (0769) 2806 367

ABB新会低压开关有限公司
中国广东省江门市 529100
新会区今古洲工业开发区
电话：(0750) 6322 200
传真：(0750) 6677 526

沈阳分公司：
中国辽宁省沈阳市110001
和平区南京北街206号
沈阳假日大厦城市广场二座3-166室
电话: (024) 3132 6688
传真: (024) 3132 6699

乌鲁木齐分公司：
中国乌鲁木齐市830002
中山路86号
中泉广场6楼B座
电话: (0991) 2834 455
传真: (0991) 2818 240

淄博分公司：
中国山东省淄博市255039
柳泉路107号
国贸大厦1908室
电话: (0533) 3190 560
传真: (0533) 3190 570

武汉分公司：
中国湖北省武汉市430071
武昌中南路7号
中商广场写字楼34楼B3408
电话: (027) 8725 9222
传真: (027) 8725 9233

宁波分公司：
中国浙江省宁波市315000
灵桥路2号
南苑饭店6楼616室
电话: (0574) 8731 5290
传真: (0574) 8731 8179

南宁分公司：
中国广西壮族自治区,南宁市530022
金湖路59号
地王国际商会中心27楼E-F单元
电话: (0771) 2368 316
传真: (0771) 2368 308

福州分公司：
中国福建省福州市350003
五四路158号
环球广场36层3601室
电话: (0591) 8801 1968
传真: (0591) 8781 4889

厦门ABB低压电器设备有限公司
中国福建省厦门市361006
火炬高科技产业开发区
创新 3 路12-20号
电话：(0592) 6038118
传真：(0592) 6038110

长春分公司：
中国吉林省长春市130022
亚泰大街3218号
通钢国际大厦A座A4层A401室
电话: (0431) 8862 0866
传真: (0431) 8862 0899

太原分公司：
中国山西省太原市030002
府西街69号
山西国际贸易中心西塔楼10层1009A号
电话: (0351) 8689 292
传真: (0351) 8689 200

长沙分公司：
中国湖南省长沙市410005
黄兴中路88号
平和堂商务楼12B01
电话: (0731) 8268 3088
传真: (0731) 8444 5519

郑州分公司：
中国河南省郑州市450007
中原西路220号
裕达国际贸易中心A座1006室
电话: (0371) 6771 3588
传真: (0371) 6771 3873

温州分公司：
中国浙江省温州市325003
新城大道311号
中通大厦6楼B座
电话: (0577) 8890 5655
传真: (0577) 8891 5573

南昌分公司：
中国江西省南昌市330046
北京西路88号
江信国际大厦1802室
电话: (0791) 8630 4927
传真: (0791) 8630 4982

厦门分公司：
中国福建省厦门市361006
火炬高科技产业开发区
创新 3 路12-20号
电话: (0592) 6038 118 / 5719 152
传真: (0592) 6038 110 / 5627 374

厦门ABB振威电器设备有限公司
中国福建省厦门市361008
吕岭路软件园二期
望海路23号
电话：(0592) 5747 980
传真：(0592) 5625 072

http://www.abb.com.cn
ABB低压产品客户服务热线
电话：800-820-9696 / 400-820-9696
邮箱：lv-hotline_cnabb@cn.abb.com

样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。

1SXF 610006C2002
05 2012 RR D 6000

用电力与效率
创造美好世界™

产品目录，2012年05月

由·艺Uni-art系列开关插座

用电力与效率
创造美好世界™

谁让我如此出色？

由·艺系列开关插座
缤纷色彩我主张

ABB秉承旗下德国企业逾130年的开关插座研发和生产经验，推出全新个性化产品——由·艺系列。由·艺系列产品强调人性化设计，黄金分割比例，八种不同质感边框及九种绚丽色彩装饰线自由组合，彰显独特品味，超薄设计及明眸般LED指示灯，为您呈现亮丽的风景线。

黄金分割——创造匀称的美感



对称，宇宙间永恒的守则



黄金分割，边框长度和功能键长度之比恰符黄金分割比例，方寸之间尽显恒久美感

对称，大自然造就的交响，开关的功能键可90度转向安装；芯随您意

抽象、精炼、随意，赋予功能性产品跃动的生命力

简约——生活中真正的内涵

线条，明暗变化，
平淡中体验无穷变幻

简单平和的设计，直线与弧线的相交，拉伸无限想象空间

半月弧形侧边，犹如镜湖涟漪，星空新月，恬静中跳跃出动感

薄如蝉翼，动如脱兔，轻盈的表面，轻巧的手感，体验细节的关怀






ABB

幻彩，随心——彰显个性魅力

颜色以实物为准



色彩，创造生机勃勃的世界

变化，展示个性魅力，体现自我价值

不同颜色的装饰线、边框、LED灯，随心组合，带来心灵的愉悦和视觉的冲击

和谐——生活的主题

和谐的生活，每个人心中的向往

笑脸，幸福和自由的自然流露，留给记忆美好的瞬间

开关插座，墙壁上的笑脸，用品质和性能增添生活的亮点

门铃/勿扰/清扫开关

产品特点

酒店类产品。标识清晰，设计大方，是高档酒店的首选。
可以与进口系列产品配套使用。
可以根据装饰风格选择不同色彩或质感的边框。

独特的 “请等待” 显示功能，在房客暂时不便开门时，多给客人一个避免尴尬的选择，造型美观，可按客户要求订制。

应用场所

本产品主要用于宾馆客房,办公室，会议室等，产品装于房间外，控制开关装于房间内。

壁装红外探测器

产品特点

被动红外感应，灵敏度高，性能稳定。
多传感器内置，水平探测和垂直探测范围较广，满足使用要求。
外观时尚，精巧，可配多种色彩和效果边框，适用不同装修风格。
可手工调节光敏度和延时时间，人性化充分体现。

应用场所

适用于宾馆，酒店，办公楼，民用住宅内厅，楼梯，走廊，电梯口等场所；用于各种电器设备的自动开关控制。

触摸调光开关

产品特点

触摸调光开关利用改变输出电压的导通相位角，从而改变输出功率来达到改变受控灯具功率的目的，比较传统旋钮调光具有时尚、操作简便等优点。
精良电路设计，可以根据需要进行上行或下行调光，调光过程光线柔和稳定，更能延长灯具使用寿命。
短路保护，使用更加安全可靠。
该产品带有记忆功能，再次打开可以保持上次的调光状态。
可以根据装饰风格选择不同色彩或质感的边框。

应用场所

适用于宾馆、酒店、办公楼及家庭等场所的各类厅房大灯、床头灯、台灯亮度调节控制。

带红外探测功能壁脚灯

产品特点

带红外探测功能壁脚灯能自动感应，当光强度低于设定值时，有人进入感应区域，自动做到人来灯明，人走灯熄，实现自动照明。
应用先进的LED技术，具有高效、省电、寿命长、无辐射、节约能源的优点，功率只有0.5W。
可以根据装饰风格选择不同色彩或质感的边框。
设置在床边及卫生间走道，特别适合中老年人起夜时做为微光照明，体现人性关怀。
※ 可以根据用户需求加装应急消防端子，作紧急疏散引导灯使用。

应用场所

本产品主要用于宾馆、酒店、办公楼、剧院及公寓、家庭等场所的楼梯、走廊、卫生间、卧室等。

技术特点

9种炫彩装饰条可自由搭配，点缀生活细节。

黑色　镀铬　银色
白色　叶绿色　淡蓝色
红色　桔黄色　荧光

*彩条型号请与销售人员联系

采用进口PC材料、提高产品的阻燃性能，长期使用不易变形变色。



明眸般LED指示灯，4种颜色选择，点亮墙壁上的笑脸。（适用于由・艺尊系列）

8种色彩覆膜边框风格迥异可随意更换，彰显自我个性、搭配不同居室色彩风格。（适用于由・艺尊系列）

采用锡磷青铜，插拔紧固
插座铜片使用锡磷青铜材料，强度高，塑性好、具有良好导电性、不易变形，可实现插拔超过5,000次。
防触电保护门设计
确保儿童安全
电源插座均带保护门，防止儿童触电。



结构设计独特，插拔配合准确
圆柱型插头，扁平插头都有专用插套，确保电流的稳定性。

远距设计，降低使用互扰性
二、三孔间距达到39mm，可以同时插上两个大插头，提高使用效率。

金属支架更加耐用，确保安装稳固、环保、可实现回收利用。



符合黄金分割比例的正方形翘板，可随意调整安装方向，满足不同生活习惯。

银合金触点，通过电流大
银镍合金触点具有电阻率低、导电性能好的优点，同时抗熔焊性能及抗电弧侵蚀性能优良稳定、耐磨损、机械强度高、寿命长。

通过荧光灯测试，适合大负载回路。
开关标注为10AX，“X”代表通过了国家荧光灯负载测试，电流余量更大。

超薄，墙面安装厚度仅6.5mm，完全与墙面装饰结合。

防雷电话插座，保护生命安全
增设防雷模块，多一层保护，有效降低雷击以及过电压对人身和财产造成的损害。
（仅限于防雷产品）





配置图标和载标卡，方便使用
信息插座的图标和载标卡，可以轻松识别插口用途以及回路，便于使用及维护。

开关插座边框颜色可参考ABB推荐颜色定制。



电源开关

53型

AU10153-WW
一位单控开关 10AX

AU10553-WW
一位双控开关 10AX

AU43053-WW
一位单控按钮开关 10A

AU11953-WW
一位中间开关 10A

AU17653-WW
一位单控带灯开关 10AX

AU17753-WW
一位双控带灯开关 10AX

AU13153-WW
一位单控带装饰线开关 10AX

AU13553-WW
一位双控带装饰线开关 10AX

AU16153-WW
一位单控带装饰线带灯开关 10AX

AU16453-WW
一位双控带装饰线带灯开关 10AX

AU10253-WW
二位单控开关 10AX

AU10653-WW
二位双控开关 10AX

AU4385353-WW
二位单控按钮开关 10A

AU17853-WW
二位单控带灯开关 10AX

AU17153-WW
二位双控带灯开关 10AX

AU13253-WW
二位单控带装饰线开关 10AX

AU13653-WW
二位双控带装饰线开关 10AX

AU16253-WW
二位单控带装饰线带灯开关 10AX

AU16553-WW
二位双控带装饰线带灯开关 10AX

AU10353-WW
三位单控开关 10AX

AU10753-WW
三位双控开关 10AX

AU43953-WW
三位单控按钮开关 10A

AU17953-WW
三位单控带灯开关 10AX

AU17253-WW
三位双控带灯开关 10AX

AU13353-WW
三位单控带装饰线开关 10AX

AU13753-WW
三位双控带装饰线开关 10AX

AU16353-WW
三位单控带装饰线带灯开关 10AX

AU16653-WW
三位双控带装饰线带灯开关 10AX

电源开关

44型

AU10144-WW
一位单控开关 10AX

AU10544-WW
一位双控开关 10AX

AU10244-WW
二位单控开关 10AX

AU10644-WW
二位双控开关 10AX

53型

AU42953-WW
门铃开关 10A

电源插座

53型

AU22353-WW
一位三级带开关插座 10AX

AU22853-WW
一位三级带开关插座 16A



AU23353-WW
一位三级带开关带灯插座 10AX

AU23653-WW
一位三级带开关带灯插座 16A

AU20553-WW
二位二、三极插座 10AX

AU22553-WW
二位二、三级带开关插座 10AX

44型

AU21244-WW
二位二极扁圆两用插座 10AX

AU20344-WW
一位三极插座 10AX

AU20644-WW
一位三极插座 16A

AU29144-WW
一位万能电源插座10AX

信息插座

44型

AU32144-WW
一位四芯电话插座　RJ11

AU32644-WW
一位防雷电话插座　RJ11

AU32244-WW
二位四芯电话插座　RJ11

AU33144-WW
一位八芯电脑插座 超五类　RJ45

AU33344-WW
一位八芯电脑插座 六类　RJ45

AU33244-WW
二位八芯电脑插座 超五类RJ45

AU30144-WW
一位电视插座

AU30444-WW
一位带一分支电视插座

AU30344-WW
一位宽频电视插座

AU31244-WW
二位电视./调频插座

AU32444-WW
二位电视/电话插座

AU32344-WW
二位电话/电脑插座

AU32544-WW
二位电视/电脑插座

AU34144-WW
2端子音响插座

AU34244-WW
4端子音响插座

功能控制产品

AU41244-WW
旋钮式调光开关(25-600W)

额定电压：230V-
安装类型：暗装
旋钮式调光开关、按压开闭，旋转调光，可更换保险管，具有短路保护功能
负载类型：白炽灯，230V卤素灯，带铁磁变压器的低压卤素灯

AU41444-WW
轻触式延时开关 100W

额定电压：230V-
延时时间：1-3Min　可调
短路保护
负载类型：白炽灯

AU41544-WW
声光控延时开关　100W

额定电压：230V-
延时时间：1-3Min　可调
光感灵敏度：0-150Lux 可调
声感灵敏度：60±5Db
短路保护
负载类型：白炽灯

AU41644-WW
调音开关　5W-15W

(0-100)V-
具有消防广播功能

AU44253-WW
壁装红外探测器

额定电压：230VAC
额定功率：200W
负载类型：白炽灯，卤素灯，荧光灯，节能灯等（需要进N线）；
延时可调：10~60s，初始设定，60s+/-20%
光感可调：5~150Lux，初始设定，5Lux
感应距离：10m
感应角度：水平130，垂直30
带可更换保险管，带S端子

酒店产品

53型

AU43744-WW
触摸调光开关

功率：25-500W
额定电压：230V

AU40653-WW
带红外探测功能壁脚灯

额定电压：230V-50Hz
额定功率：0.5W

AU40253-WW
插卡取电开关20A

AU40353-WW
门铃/勿扰/开关
额定电压：250VAC
额定电流：10A

附件

AM541-B
LED灯 蓝色

AM541-G
LED灯 绿色

AM541-GY
LED灯 金黄色

AM541-R
LED灯 红色

AU50444-WW
单连空白面板

插件，适合44型边框

AU10144-W
插件、一位单控开关 10AX

AU10544-W
插件、一位双控开关 10AX

AU10244-W
插件、二位单控开关 10AX

AU10644-W
插件、二位双控开关 10AX

AU21244-W
插件、二位二级扁圆两用插座
10AX

AU20344-W
一位三级插座 10AX

AU20644-W
一位三级插座 16A

AU29144-W
插件、一位万能电源插座 10AX

AU32144-W
插座、一位四芯电话插座
RJ11

AU32644-W
插座、一位防雷电话插座
RJ11

AU33144-W
插件、一位八芯电脑插座
超五类 RJ45

AU33344-W
插件、一位八芯电脑插座
六类　RJ45

AU32344-W
插件、二位电话/电脑插座

AU32244-W
插件、二位四芯电话/电脑插座
RJ11

AU33244-W
插件、二位八芯电话/电脑插座
超五类RJ45

AU30144-W
插件、一位电视插座

AU30444-W
插件、一位带一分支电视插座

AU30344-W
插件、一位宽频电视插座

AU31244-W
插件、二位电视/调频插座

AU32444-W
插件、二位电视/电话插座

AU32544-W
插件、二位电视/电脑插座

插件，适合44型边框

AU34144-W
插件、2端子音响插座

AU34244-W
插件，4端子音响插座

AU41244-W
插件，旋钮式调光开关(25-600W)

AU41444-W
插件，轻触式延时开关 100W

AU41544-W
插件，声光控延时开关　100W

AU41644-W
插件，调音开关 5W-15W

AU43744-W
触摸调光开关

AU50444-W
插件，单连空白面板

插件，适合53型边框

AU10153-W
插件，一位单控开关 10AX
AU10553-W
插件，一位双控开关 10AX
AU43053-W
插件，一位单控按钮开关 10A
AU11953-W
插件，一位中间开关 10A

AU10253-W
插件，二位单控开关 10AX
AU10653-W
插件，二位双控开关 10AX
AU43853-W
插件，二位单控按钮开关 10A

AU10353-W
插件，三位单控开关 10AX
AU10753-W
插件，三位双控开关 10AX
AU43953-W
插件，三位单控按钮开关 10A

AU17653-W
插件，一位单控带灯开关 10AX
AU17753-W
插件，一位双控带灯开关 10AX

插件，适合53型边框

AU17853-W
插件，二位单控带灯开关 10AX

AU17153-W
插件，二位双控带灯开关 10AX



AU17953-W
插件，三位单控带灯开关 10AX

AU17253-W
插件，三位双控带灯开关 10AX

AU13153-W
插件，一位单控带装饰线开关 10AX

AU13253-W
插件，一位双控带装饰线开关 10AX

AU13253-W
插件，二位单控带装饰线开关 10AX

AU13653-W
插件，二位双控带装饰线开关 10AX

AU13353-W
插件，三位单控带装饰线开关 10AX

AU13753-W
插件，三位双控带装饰线开关 10AX

AU16153-W
插件，一位单控带装饰线带灯开关 10AX

AU16453-W
插件，一位双控带装饰线带灯开关 10AX

AU16253-W
插件，二位单控带装饰线带灯开关 10AX

AU16553-W
插件，二位双控带装饰线带灯开关 10AX

AU16353-W
插件，三位单控带装饰线带灯开关 10AX

AU16653-W
插件，三位双控带装饰线带灯开关 10AX

AU42953-W
插件，门铃开关 10A

AU22353-W
插件，一位三级带开关插座 10AX

AU22853-W
插件，一位三级带开关插座 16A

AU20553-W
插件，二位二、三极插座 10AX

AU44253-W
插件，壁装红外探测器

插件，适合53型边框

AU23353-W
插件，一位三级带开关带灯插座 10A

AU23653-W
插件，一位三级带开关带灯插座 16A

AU22553-W
插件，二位二、三极带开关插座 10A

怎样订购颜色组合

由·艺Uni-art系列颜色选择指南

边框颜色	
W:浅象牙色	81:碳黑色
C:香槟银	82:象牙色
G:古典灰	84:亮白色
PG：珍珠金	89:浅灰色

面板颜色
W:浅象牙色

AUXXXXX-GH　G代表板颜色，H代表边框颜色
举例：“一位单控开关　10A”面板颜色为浅象牙色，边框为珍珠金色AU10153-WPG

浅象牙色　碳黑色　象牙色　亮白色　浅灰色　珍珠金　香槟银　古典灰

覆膜边框

53型

AU61153-CR
边框53X53，
带红色覆膜

AU61153-CL
边框53X53，
带皮革效果覆膜

AU61153-CSB
边框53X53，
带金属拉丝银效果覆膜

AU61153-CW
边框53X53，
带木纹覆膜

AU61153-CB
边框53X53，
带黑色覆膜

AU61153-CM
边框53X53，
带金属效果覆膜

AU61153-CC
边框53X53，
带布纹效果覆膜

AU61153-CS
边框53X53，
带石纹效果覆膜

44型

AU61144-CR
边框44X44，
带红色覆膜

AU61144-CL
边框44X44，
带皮革效果覆膜

AU61144-CSB
边框44X44，
带金属拉丝银效果覆膜

AU61144-CW
边框44X44，
带木纹覆膜

AU61144-CB
边框44X44，
带黑色覆膜

AU61144-CM
边框44X44，
带金属效果覆膜

AU61144-CC
边框44X44，
带布纹效果覆膜

AU61144-CS
边框44X44，
带石纹效果覆膜

安装使用指南

A

开关的安装高度为距地1.4m，距门口0.2m处为宜。

B

插座的安装高度视使用环境不同而定
客厅：距地30cm
厨房/卫生间：距地1.4m
空调插座：距地1.8m
电源线及插座与电视线及插座的间距不应小于50厘米。

C

家用电源插座，建议使用带保护门的产品，保护家人特别是儿童的生命安全。
在托儿所，幼儿园等场所安装的插座都必须带有保护门，防止儿童意外触电。

D

安装电源插座时，面向插座的左侧应接中线(N)，右侧应接相线(L)，中间上方应接保护地线(PE)。
＊左零右火上接地

E

AS501

AS502

卫生间、开敞式阳台内安装的开关或插座应该安装相应的防溅盒。
控制卫生间内灯具的开关最好安装在卫生间门外，避免过多水汽进入开关，影响开关寿命或导致电气事故。

F

安装于卧室床边的插座，要避免被床头柜或床板遮挡。避免将插座安装到家具的背面，以免造成插拔不便。

接线图介绍



一位单控开关



二位单控开关



三位单控开关



中间开关

*换向线路内置



一位双控开关+一位双控开关



一位单控按钮开关



插卡取电



延时开关（触摸延时／声光控延时开关）

所有产品的形状，颜色以实物为准，若有变更恕不另行通知。

调音开关





LED指示灯



门铃／勿扰／清扫开关





带红外探测功能壁角灯



触摸调光开关



壁装式红外探测器

一位双控开关

中间开关