产品资料

Ty-Duct 系列线槽



Ty-Duct 系列线槽



ABB Ty-Duct 系列线槽为您提供各种布线及隐蔽布线解决方案！该系列产品有标准型、封闭型、低烟无卤型，且有多种规格尺寸可选，配线方便，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修线路。

Ty-Duct特性

- 提供多种不同齿牙间距的线槽，以及全封闭线槽和低烟无卤型线槽，满足您对线槽容量及安装灵活性的要求
- 槽宽：25mm至100mm可选
  槽深：25mm至100mm可选
- 提供完整的安装附件和工具

Ty-Duct认证

- UL认证的连续使用温度
  标准PVC材料：50℃
  无卤材料：95℃
- UL 94阻燃等级
  标准PVC材料：V-0
  无卤材料：V-0
- RoHS认证



三种颜色可供选择

灰色 白色 蓝色

Ty-Duct 产品选型简便!
为您的应用选择合适的Ty-Duct线槽解决方案。

型号说明

TY 25 X 25 WP 4 - G

- **颜色**
  B: 蓝色
  G: 灰色
  W: 白色
- **齿牙间距**
- **类型**
  WP: 标准型
  SP: 封闭型
  HF: 低烟无卤型
- **高度**
- **宽度**
- **Ty-Duct系列线槽**

示例

产品型号	说明
TY25X25WP4-W	25 x 25mm 标准型线槽，齿牙间距4mm，白色
TY25X30SP-B	25 x 30mm 封闭型线槽，蓝色
TY40X50HF6-G	40 x 50mm 低烟无卤型线槽，齿牙间距6mm，灰色

Ty-Duct 线槽
标准型线槽



产品说明
- 材质：PVC
- 阻燃等级：V-0 (UL94)
- 温度范围：-25℃~+70℃
- 构造：由线槽主体及线槽封盖两部分组成
- 颜色：灰色、白色、蓝色
- 长度规格：2m/根

产品特性
- 阻燃PVC材质
- 具有多种尺寸规格、以及不同齿牙间距的线槽，既满足硬度需求，同时实现灵活便捷的安装、捆扎管理线束
- 防滑封盖不易滑动，且抗振
- 圆边设计，防止操作人员手擦伤或电缆磨损
- V型槽进线口设计，使线缆安装更容易、更快捷
- 无论封盖是否盖上，线槽都能固定线缆
- 安装完成后封盖与侧壁齐平，增加电缆容量
- 具有符合DIN标准的通用安装孔，适用于各种应用场合







带封盖的前视图



带封盖的侧视图

产品型号	尺寸 W*H (mm) L=2m	孔宽*齿宽 D*E (mm)	颜色	包装数量	符合认证 (白色: 无UL)
TY25X25WP4-G TY25X25WP4-B TY25X25WP4-W	25*25	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X25WP6-G TY25X25WP6-B TY25X25WP6-W	25*25	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X30WP4-G TY25X30WP4-B TY25X30WP4-W	25*30	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X30WP6-G TY25X30WP6-B TY25X30WP6-W	25*30	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X35WP4-G TY25X35WP4-B TY25X35WP4-W	25*35	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X35WP6-G TY25X35WP6-B TY25X35WP6-W	25*35	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X35WP8-G TY25X35WP8-B TY25X35WP8-W	25*35	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X40WP4-G TY25X40WP4-B TY25X40WP4-W	25*40	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X40WP6-G TY25X40WP6-B TY25X40WP6-W	25*40	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X40WP8-G TY25X40WP8-B TY25X40WP8-W	25*40	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X45WP4-G TY25X45WP4-B TY25X45WP4-W	25*45	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X45WP6-G TY25X45WP6-B TY25X45WP6-W	25*45	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X45WP8-G TY25X45WP8-B TY25X45WP8-W	25*45	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X50WP4-G TY25X50WP4-B TY25X50WP4-W	25*50	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X50WP6-G TY25X50WP6-B TY25X50WP6-W	25*50	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL

Ty-Duct 线槽
标准型线槽

产品型号	尺寸 W*H (mm) L=2m	孔宽*齿宽 D*E (mm)	颜色	包装数量	符合认证 (白色: 无UL)
TY25X50WP8-G TY25X50WP8-B TY25X50WP8-W	25*50	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X60WP4-G TY25X60WP4-B TY25X60WP4-W	25*60	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X60WP6-G TY25X60WP6-B TY25X60WP6-W	25*60	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X60WP8-G TY25X60WP8-B TY25X60WP8-W	25*60	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X65WP4-G TY25X65WP4-B TY25X65WP4-W	25*65	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X65WP6-G TY25X65WP6-B TY25X65WP6-W	25*65	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X65WP8-G TY25X65WP8-B TY25X65WP8-W	25*65	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY25X80WP4-G TY25X80WP4-B TY25X80WP4-W	25*80	4*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY25X80WP6-G TY25X80WP6-B TY25X80WP6-W	25*80	6*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY25X80WP8-G TY25X80WP8-B TY25X80WP8-W	25*80	8*10	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY30X30WP4-G TY30X30WP4-B TY30X30WP4-W	30*30	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY30X30WP6-G TY30X30WP6-B TY30X30WP6-W	30*30	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY30X50WP4-G TY30X50WP4-B TY30X50WP4-W	30*50	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY30X50WP6-G TY30X50WP6-B TY30X50WP6-W	30*50	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY30X50WP8-G TY30X50WP8-B TY30X50WP8-W	30*50	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY30X80WP4-G TY30X80WP4-B TY30X80WP4-W	30*80	4*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY30X80WP6-G TY30X80WP6-B TY30X80WP6-W	30*80	6*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY30X80WP8-G TY30X80WP8-B TY30X80WP8-W	30*80	8*10	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY33X100WP4-G TY33X100WP4-B TY33X100WP4-W	33*100	4*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY33X100WP6-G TY33X100WP6-B TY33X100WP6-W	33*100	6*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL

产品型号	尺寸 W*H (mm) L=2m	孔宽*齿宽 D*E (mm)	颜色	包装数量	符合认证 (白色: 无UL)
TY33X100WP8-G TY33X100WP8-B TY33X100WP8-W	33*100	8*10	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY33X33WP4-G TY33X33WP4-B TY33X33WP4-W	33*33	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY33X33WP6-G TY33X33WP6-B TY33X33WP6-W	33*33	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY33X44WP4-G TY33X44WP4-B TY33X44WP4-W	33*44	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY33X44WP6-G TY33X44WP6-B TY33X44WP6-W	33*44	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY33X44WP8-G TY33X44WP8-B TY33X44WP8-W	33*44	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY33X65WP4-G TY33X65WP4-B TY33X65WP4-W	33*65	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY33X65WP6-G TY33X65WP6-B TY33X65WP6-W	33*65	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY33X65WP8-G TY33X65WP8-B TY33X65WP8-W	33*65	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X35WP4-G TY35X35WP4-B TY35X35WP4-W	35*35	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X35WP6-G TY35X35WP6-B TY35X35WP6-W	35*35	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X35WP8-G TY35X35WP8-B TY35X35WP8-W	35*35	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X50WP4-G TY35X50WP4-B TY35X50WP4-W	35*50	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X50WP6-G TY35X50WP6-B TY35X50WP6-W	35*50	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X50WP8-G TY35X50WP8-B TY35X50WP8-W	35*50	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X60WP4-G TY35X60WP4-B TY35X60WP4-W	35*60	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X60WP6-G TY35X60WP6-B TY35X60WP6-W	35*60	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X60WP8-G TY35X60WP8-B TY35X60WP8-W	35*60	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X65WP4-G TY35X65WP4-B TY35X65WP4-W	35*65	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X65WP6-G TY35X65WP6-B TY35X65WP6-W	35*65	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X65WP8-G TY35X65WP8-B TY35X65WP8-W	35*65	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY35X80WP4-G TY35X80WP4-B TY35X80WP4-W	35*80	4*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY35X80WP6-G TY35X80WP6-B TY35X80WP6-W	35*80	6*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY35X80WP8-G TY35X80WP8-B TY35X80WP8-W	35*80	8*10	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY40X100WP4-G TY40X100WP4-B TY40X100WP4-W	40*100	4*6	灰 蓝 白	56m/箱	UL
TY40X100WP6-G TY40X100WP6-B TY40X100WP6-W	40*100	6*6	灰 蓝 白	56m/箱	UL

Ty-Duct 线槽
标准型线槽

产品型号	尺寸 W*H (mm) L=2m	孔宽*齿宽 D*E (mm)	颜色	包装数量	符合认证 (白色: 无UL)
TY40X100WP8-G TY40X100WP8-B TY40X100WP8-W	40*100	8*10	灰 蓝 白	56m/箱	UL
TY40X40WP4-G TY40X40WP4-B TY40X40WP4-W	40*40	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY40X40WP6-G TY40X40WP6-B TY40X40WP6-W	40*40	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY40X40WP8-G TY40X40WP8-B TY40X40WP8-W	40*40	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY40X50WP4-G TY40X50WP4-B TY40X50WP4-W	40*50	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY40X50WP6-G TY40X50WP6-B TY40X50WP6-W	40*50	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY40X50WP8-G TY40X50WP8-B TY40X50WP8-W	40*50	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY40X60WP4-G TY40X60WP4-B TY40X60WP4-W	40*60	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY40X60WP6-G TY40X60WP6-B TY40X60WP6-W	40*60	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY40X60WP8-G TY40X60WP8-B TY40X60WP8-W	40*60	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY40X80WP4-G TY40X80WP4-B TY40X80WP4-W	40*80	4*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY40X80WP6-G TY40X80WP6-B TY40X80WP6-W	40*80	6*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY40X80WP8-G TY40X80WP8-B TY40X80WP8-W	40*80	8*10	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY45X45WP4-G TY45X45WP4-B TY45X45WP4-W	45*45	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY45X45WP6-G TY45X45WP6-B TY45X45WP6-W	45*45	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY45X45WP8-G TY45X45WP8-B TY45X45WP8-W	45*45	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY45X50WP4-G TY45X50WP4-B TY45X50WP4-W	45*50	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY45X50WP6-G TY45X50WP6-B TY45X50WP6-W	45*50	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY45X50WP8-G TY45X50WP8-B TY45X50WP8-W	45*50	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY45X60WP4-G TY45X60WP4-B TY45X60WP4-W	45*60	4*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL

产品型号	尺寸 W*H (mm) L=2m	孔宽*齿宽 D*E (mm)	颜色	包装数量	符合认证 (白色: 无UL)
TY45X60WP6-G TY45X60WP6-B TY45X60WP6-W	45*60	6*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY45X60WP8-G TY45X60WP8-B TY45X60WP8-W	45*60	8*10	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY45X65WP4-G TY45X65WP4-B TY45X65WP4-W	45*65	4*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY45X65WP6-G TY45X65WP6-B TY45X65WP6-W	45*65	6*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY45X65WP8-G TY45X65WP8-B TY45X65WP8-W	45*65	8*10	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY45X80WP4-G TY45X80WP4-B TY45X80WP4-W	45*80	4*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY45X80WP6-G TY45X80WP6-B TY45X80WP6-W	45*80	6*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY45X80WP8-G TY45X80WP8-B TY45X80WP8-W	45*80	8*10	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY50X100WP4-G TY50X100WP4-B TY50X100WP4-W	50*100	4*6	灰 蓝 白	40m/箱	UL
TY50X100WP6-G TY50X100WP6-B TY50X100WP6-W	50*100	6*6	灰 蓝 白	40m/箱	UL
TY50X100WP8-G TY50X100WP8-B TY50X100WP8-W	50*100	8*10	灰 蓝 白	40m/箱	UL
TY50X35WP4-G TY50X35WP4-B TY50X35WP4-W	50*35	4*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY50X35WP6-G TY50X35WP6-B TY50X35WP6-W	50*35	6*6	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY50X35WP8-G TY50X35WP8-B TY50X35WP8-W	50*35	8*10	灰 蓝 白	100m/箱	UL
TY50X50WP4-G TY50X50WP4-B TY50X50WP4-W	50*50	4*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY50X50WP6-G TY50X50WP6-B TY50X50WP6-W	50*50	6*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY50X50WP8-G TY50X50WP8-B TY50X50WP8-W	50*50	8*10	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY50X60WP4-G TY50X60WP4-B TY50X60WP4-W	50*60	4*6	灰 蓝 白	72m/箱	UL
TY50X60WP6-G TY50X60WP6-B TY50X60WP6-W	50*60	6*6	灰 蓝 白	72m/箱	UL
TY50X60WP8-G TY50X60WP8-B TY50X60WP8-W	50*60	8*10	灰 蓝 白	72m/箱	UL
TY50X80WP4-G TY50X80WP4-B TY50X80WP4-W	50*80	4*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY50X80WP6-G TY50X80WP6-B TY50X80WP6-W	50*80	6*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY50X80WP8-G TY50X80WP8-B TY50X80WP8-W	50*80	8*10	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY55X80WP4-G TY55X80WP4-B TY55X80WP4-W	55*80	4*6	灰 蓝 白	50m/箱	UL
TY55X80WP6-G TY55X80WP6-B TY55X80WP6-W	55*80	6*6	灰 蓝 白	50m/箱	UL
TY55X80WP8-G TY55X80WP8-B TY55X80WP8-W	55*80	8*10	灰 蓝 白	50m/箱	UL

Ty-Duct 线槽
标准型线槽

产品型号	尺寸 W*H (mm) L=2m	孔宽*齿宽 D*E (mm)	颜色	包装数量	符合认证 (白色: 无UL)
TY60X100WP4-G TY60X100WP4-B TY60X100WP4-W	60*100	4*6	灰 蓝 白	40m/箱	UL
TY60X100WP6-G TY60X100WP6-B TY60X100WP6-W	60*100	6*6	灰 蓝 白	40m/箱	UL
TY60X100WP8-G TY60X100WP8-B TY60X100WP8-W	60*100	8*10	灰 蓝 白	40m/箱	UL
TY60X40WP4-G TY60X40WP4-B TY60X40WP4-W	60*40	4*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY60X40WP6-G TY60X40WP6-B TY60X40WP6-W	60*40	6*6	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY60X40WP8-G TY60X40WP8-B TY60X40WP8-W	60*40	8*10	灰 蓝 白	80m/箱	UL
TY60X50WP4-G TY60X50WP4-B TY60X50WP4-W	60*50	4*6	灰 蓝 白	72m/箱	UL
TY60X50WP6-G TY60X50WP6-B TY60X50WP6-W	60*50	6*6	灰 蓝 白	72m/箱	UL
TY60X50WP8-G TY60X50WP8-B TY60X50WP8-W	60*50	8*10	灰 蓝 白	72m/箱	UL
TY60X60WP4-G TY60X60WP4-B TY60X60WP4-W	60*60	4*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY60X60WP6-G TY60X60WP6-B TY60X60WP6-W	60*60	6*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY60X60WP8-G TY60X60WP8-B TY60X60WP8-W	60*60	8*10	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY60X80WP4-G TY60X80WP4-B TY60X80WP4-W	60*80	4*6	灰 蓝 白	40m/箱	UL
TY60X80WP6-G TY60X80WP6-B TY60X80WP6-W	60*80	6*6	灰 蓝 白	40m/箱	UL
TY60X80WP8-G TY60X80WP8-B TY60X80WP8-W	60*80	8*10	灰 蓝 白	40m/箱	UL
TY65X65WP4-G TY65X65WP4-B TY65X65WP4-W	65*65	4*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY65X65WP6-G TY65X65WP6-B TY65X65WP6-W	65*65	6*6	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY65X65WP8-G TY65X65WP8-B TY65X65WP8-W	65*65	8*10	灰 蓝 白	60m/箱	UL
TY70X100WP4-G TY70X100WP4-B TY70X100WP4-W	70*100	4*6	灰 蓝 白	32m/箱	UL
TY70X100WP6-G TY70X100WP6-B TY70X100WP6-W	70*100	6*6	灰 蓝 白	32m/箱	UL

产品型号	尺寸 W*H (mm) L=2m	孔宽*齿宽 D*E (mm)	颜色	包装数量	符合认证 (白色: 无UL)
TY70X100WP8-G TY70X100WP8-B TY70X100WP8-W	70*100	8*10	灰 蓝 白	32m/箱	UL
TY80X100WP4-G TY80X100WP4-B TY80X100WP4-W	80*100	4*6	灰 蓝 白	32m/箱	UL
TY80X100WP6-G TY80X100WP6-B TY80X100WP6-W	80*100	6*6	灰 蓝 白	32m/箱	UL
TY80X100WP8-G TY80X100WP8-B TY80X100WP8-W	80*100	8*10	灰 蓝 白	32m/箱	UL
TY80X50WP4-G TY80X50WP4-B TY80X50WP4-W	80*50	4*6	灰 蓝 白	56m/箱	UL
TY80X50WP6-G TY80X50WP6-B TY80X50WP6-W	80*50	6*6	灰 蓝 白	56m/箱	UL
TY80X50WP8-G TY80X50WP8-B TY80X50WP8-W	80*50	8*10	灰 蓝 白	56m/箱	UL
TY80X60WP4-G TY80X60WP4-B TY80X60WP4-W	80*60	4*6	灰 蓝 白	48m/箱	UL
TY80X60WP6-G TY80X60WP6-B TY80X60WP6-W	80*60	6*6	灰 蓝 白	48m/箱	UL
TY80X60WP8-G TY80X60WP8-B TY80X60WP8-W	80*60	8*10	灰 蓝 白	48m/箱	UL
TY80X80WP4-G TY80X80WP4-B TY80X80WP4-W	80*80	4*6	灰 蓝 白	32m/箱	UL
TY80X80WP6-G TY80X80WP6-B TY80X80WP6-W	80*80	6*6	灰 蓝 白	32m/箱	UL
TY80X80WP8-G TY80X80WP8-B TY80X80WP8-W	80*80	8*10	灰 蓝 白	32m/箱	UL
TY100X100WP4-G TY100X100WP4-B TY100X100WP4-W	100*100	4*6	灰 蓝 白	24m/箱	UL
TY100X100WP6-G TY100X100WP6-B TY100X100WP6-W	100*100	6*6	灰 蓝 白	24m/箱	UL
TY100X100WP8-G TY100X100WP8-B TY100X100WP8-W	100*100	8*10	灰 蓝 白	24m/箱	UL
TY100X80WP4-G TY100X80WP4-B TY100X80WP4-W	100*80	4*6	灰 蓝 白	24m/箱	UL
TY100X80WP6-G TY100X80WP6-B TY100X80WP6-W	100*80	6*6	灰 蓝 白	24m/箱	UL
TY100X80WP8-G TY100X80WP8-B TY100X80WP8-W	100*80	8*10	灰 蓝 白	24m/箱	UL

Ty-Duct 线槽
封闭型线槽



产品说明
- 材质：PVC
- 温度范围：-25℃~+70℃
- 构造：由线槽主体及线槽封盖两部分组成
- 颜色：灰色、白色、蓝色
- 长度规格：2m/根
- 阻燃等级：V-0 (UL94)

产品特性
- 反扣式槽盖与槽体设计，组合后可靠牢固，接合面平滑，不易伤手及磨损配线
- 线槽可靠坚固、不易变形、变色
- 符合ROHS指令





带封盖的前视图



带封盖的侧视图

产品型号	尺寸 W*H (mm) L=2m	孔宽*齿宽 D*E (mm)	颜色	包装数量
TY25X25SP-G TY25X25SP-B TY25X25SP-W	25*25	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY25X30SP-G TY25X30SP-B TY25X30SP-W	25*30	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY25X35SP-G TY25X35SP-B TY25X35SP-W	25*35	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY25X40SP-G TY25X40SP-B TY25X40SP-W	25*40	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY25X45SP-G TY25X45SP-B TY25X45SP-W	25*45	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY25X50SP-G TY25X50SP-B TY25X50SP-W	25*50	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY25X60SP-G TY25X60SP-B TY25X60SP-W	25*60	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY25X65SP-G TY25X65SP-B TY25X65SP-W	25*65	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY25X80SP-G TY25X80SP-B TY25X80SP-W	25*80	/	灰 蓝 白	80m/箱
TY30X30SP-G TY30X30SP-B TY30X30SP-W	30*30	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY30X50SP-G TY30X50SP-B TY30X50SP-W	30*50	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY30X80SP-G TY30X80SP-B TY30X80SP-W	30*80	/	灰 蓝 白	80m/箱
TY33X100SP-G TY33X100SP-B TY33X100SP-W	33*100	/	灰 蓝 白	60m/箱
TY33X33SP-G TY33X33SP-B TY33X33SP-W	33*33	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY33X44SP-G TY33X44SP-B TY33X44SP-W	33*44	/	灰 蓝 白	100m/箱

Ty-Duct 线槽
封闭型线槽

产品型号	尺寸 W*H (mm) L=2m	孔宽*齿宽 D*E (mm)	颜色	包装数量
TY33X65SP-G TY33X65SP-B TY33X65SP-W	33*65	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY35X35SP-G TY35X35SP-B TY35X35SP-W	35*35	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY35X50SP-G TY35X50SP-B TY35X50SP-W	35*50	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY35X60SP-G TY35X60SP-B TY35X60SP-W	35*60	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY35X65SP-G TY35X65SP-B TY35X65SP-W	35*65	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY35X80SP-G TY35X80SP-B TY35X80SP-W	35*80	/	灰 蓝 白	60m/箱
TY40X100SP-G TY40X100SP-B TY40X100SP-W	40*100	/	灰 蓝 白	56m/箱
TY40X40SP-G TY40X40SP-B TY40X40SP-W	40*40	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY40X50SP-G TY40X50SP-B TY40X50SP-W	40*50	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY40X60SP-G TY40X60SP-B TY40X60SP-W	40*60	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY40X80SP-G TY40X80SP-B TY40X80SP-W	40*80	/	灰 蓝 白	60m/箱
TY45X45SP-G TY45X45SP-B TY45X45SP-W	45*45	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY45X50SP-G TY45X50SP-B TY45X50SP-W	45*50	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY45X60SP-G TY45X60SP-B TY45X60SP-W	45*60	/	灰 蓝 白	80m/箱
TY45X65SP-G TY45X65SP-B TY45X65SP-W	45*65	/	灰 蓝 白	80m/箱
TY45X80SP-G TY45X80SP-B TY45X80SP-W	45*80	/	灰 蓝 白	60m/箱
TY50X100SP-G TY50X100SP-B TY50X100SP-W	50*100	/	灰 蓝 白	40m/箱
TY50X35SP-G TY50X35SP-B TY50X35SP-W	50*35	/	灰 蓝 白	100m/箱
TY50X50SP-G TY50X50SP-B TY50X50SP-W	50*50	/	灰 蓝 白	80m/箱
TY50X60SP-G TY50X60SP-B TY50X60SP-W	50*60	/	灰 蓝 白	72m/箱

产品型号	尺寸 W*H (mm) L=2m	孔宽*齿宽 D*E (mm)	颜色	包装数量
TY50X80SP-G TY50X80SP-B TY50X80SP-W	50*80	/	灰 蓝 白	60m/箱
TY55X80SP-G TY55X80SP-B TY55X80SP-W	55*80	/	灰 蓝 白	50m/箱
TY60X100SP-G TY60X100SP-B TY60X100SP-W	60*100	/	灰 蓝 白	40m/箱
TY60X40SP-G TY60X40SP-B TY60X40SP-W	60*40	/	灰 蓝 白	80m/箱
TY60X50SP-G TY60X50SP-B TY60X50SP-W	60*50	/	灰 蓝 白	72m/箱
TY60X60SP-G TY60X60SP-B TY60X60SP-W	60*60	/	灰 蓝 白	60m/箱
TY60X80SP-G TY60X80SP-B TY60X80SP-W	60*80	/	灰 蓝 白	40m/箱
TY65X65SP-G TY65X65SP-B TY65X65SP-W	65*65	/	灰 蓝 白	60m/箱
TY70X100SP-G TY70X100SP-B TY70X100SP-W	70*100	/	灰 蓝 白	32m/箱
TY80X100SP-G TY80X100SP-B TY80X100SP-W	80*100	/	灰 蓝 白	32m/箱
TY80X50SP-G TY80X50SP-B TY80X50SP-W	80*50	/	灰 蓝 白	56m/箱
TY80X60SP-G TY80X60SP-B TY80X60SP-W	80*60	/	灰 蓝 白	48m/箱
TY80X80SP-G TY80X80SP-B TY80X80SP-W	80*80	/	灰 蓝 白	32m/箱
TY100X100SP-G TY100X100SP-B TY100X100SP-W	100*100	/	灰 蓝 白	24m/箱
TY100X80SP-G TY100X80SP-B TY100X80SP-W	100*80	/	灰 蓝 白	24m/箱

Ty-Duct 线槽
低烟无卤型线槽



产品说明
- 材质：PC+ABS
- 阻燃等级：V-0 (UL94)
- 温度范围：-40℃~+90℃
- 构造：由线槽主体及线槽封盖两部分组成
- 颜色：灰色
- 长度规格：2m/根

产品特性
- PC+ABS材质，阻燃等级 V-0 (UL94)
- 不含卤素
- 具有多种尺寸规格、以及不同齿牙间距的线槽，既满足硬度需求，同时实现灵活便捷的安装、捆扎管理线束
- 防滑封盖不易滑动，且抗振
- 圆边设计，防止操作人员手擦伤或电缆磨损
- V型槽进线口设计，使线缆安装更容易、更快捷
- 无论封盖是否盖上，线槽都能固定线缆
- 安装完成后封盖与侧壁齐平，增加电缆容量
- 具有符合DIN标准的通用安装孔，适用于各种应用场合





带封盖的前视图



带封盖的侧视图

产品型号	尺寸 W*H (mm) L=2m	孔宽*齿宽 D*E (mm)	颜色	包装数量 （根）
TY25X50HF4-G	25*50	4*6	灰色	50
TY25X50HF6-G	25*50	6*6	灰色	50
TY30X50HF4-G	30*50	4*6	灰色	50
TY30X50HF6-G	30*50	6*6	灰色	50
TY40X50HF4-G	40*50	4*6	灰色	50
TY40X50HF6-G	40*50	6*6	灰色	50
TY40X60HF6-G	40*60	6*6	灰色	42
TY40X60HF8-G	40*60	8*10	灰色	42
TY50X60HF6-G	50*60	6*6	灰色	36
TY50X60HF8-G	50*60	8*10	灰色	36
TY60X60HF6-G	60*60	6*6	灰色	30
TY60X60HF8-G	60*60	8*10	灰色	30
TY25X80HF6-G	25*80	6*8	灰色	40
TY25X80HF8-G	25*80	8*10	灰色	40
TY30X80HF6-G	30*80	6*8	灰色	40
TY30X80HF8-G	30*80	8*10	灰色	40
TY35X80HF6-G	35*80	6*8	灰色	30
TY35X80HF8-G	35*80	8*10	灰色	30
TY50X80HF6-G	50*80	6*8	灰色	30
TY50X80HF8-G	50*80	8*10	灰色	30
TY80X80HF6-G	80*80	6*8	灰色	16
TY80X80HF8-G	80*80	8*10	灰色	16
TY100X80HF8-G	100*80	8*10	灰色	12

备注

样本资料中心

ABB电气行业和产品解决方案，一键获取！

01

- 关注**“ABB电气微信服务号”**之后，在电气全书菜单栏，点击**“样本资料中心”**，即可进入由**“产品中心”**、**“客户案例”**和**“资料下载”**三大版块集成信息库。

02

- 您可以在**“样本资料中心”**的**“资料下载”**模块，根据清晰的分类查找样本，也可通过“关键词”搜索，浏览、下载或分享任何所需信息资料。强大的搜索功能，无论输入样本中的标题或内文中包含的关键词都可匹配到相应资料！

马上扫码关注 ⟶

ABB电气微信服务号，

将您的随身ABB电气“微助理”

装入口袋。

联系我们
www.abb.com.cn
ABB (中国) 客户服务热线
电话 : 400-820 9696
800-820 9696 (仅针对固定电话)
电邮 : contact.center@cn.abb.com

ABB 电气官方网站

ABB 电气微信服务号

ABB 电气微信订阅号

样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
ABB (中国) 有限公司拥有最终解释权。

1SXF700043C2001 Rev B 05-2024
SH-HG