


# Effektbrytare Tmax XT passande för Kabeldon IP-system APXT adapterplattor



Alla fördelarna med ABB:s effektbrytare i Tmax-serien är tillgängliga i Kabeldon IP-systemet.



I tabellerna presenteras de vanligaste modellerna av effektbrytare, med tillbehör, som är kompatibla till Kabeldon APXT adapterplattor. Fler val kan också vara tillämpbara.

## Effektbrytare för Kabeldon APXT adapter

400V, 50kA, 3-pol, reläskydd med överlast och valbart fördröjd/momentan kortslutningsutlösare.

E-nr.	ABB art.nr.	Typbeteckning	Märkström	Överlastområde	Kortslutningsområde	Passar på adapter
E3182028	1SDA067802R1	XT2S 160 EKIP LS/I IN=63A	63A	25-63A	25-63A	APXT2
E3182029	1SDA067803R1	XT2S 160 EKIP LS/I IN=100A	100A	40-100A	100-1000A	APXT2
E3182030	1SDA067804R1	XT2S 160 EKIP LS/I IN=160A	160A	64-160A	160-1600A	APXT2
E3182045	1SDA068475R1	XT4S 250 EKIP LS/I IN=250A	250A	100-250A	250-2500A	APXT4 (max 220A)
	1SDA100424R1	XT5S 400 EKIP LS/I IN=400A	400A	160-400A	400-4000A	APXT5
	1SDA100425R1	XT5S 630 EKIP LS/I IN=630A	630A	252-630A	630-6300A	APXT5 (max 450A)
	1SDA107575R1	XT6S 630 EKIP LS/I IN=630A	630A	252-630A	630-6300A	CKXT6
	1SDA100741R1	XT6S 800 EKIP LS/I IN=800A	800A	320-800A	800-8000A	CKXT6+ (max 760A)
	1SDX203977R1	XT7S 1000 EKIP LS/I IN=1000A	1000A	400-1000A	1000-10000A	CKXT7 (max 930A)

## Effektbrytare för Kabeldon APXT adapter

400V, 50kA, 3-pol, reläskydd med överlast och fördröjd/momentan kortslutningsutlösare samt energimätning\*.

E-nr.	ABB art.nr.	Typbeteckning	Märkström	Överlastområde	Kortslutningsområde	Passar på adapter
	1SDX048817R1	XT2S 160 EKIP Touch Measuring LSI IN=63A	63A	25-63A	63-630A	APXT2
	1SDX048818R1	XT2S 160 EKIP Touch Measuring LSI IN=100A	100A	40-100A	100-1000A	APXT2
	1SDX048819R1	XT2S 160 EKIP Touch Measuring LSI IN=160A	160A	64-160A	160-1600A	APXT2
	1SDX049233R1	XT4S 250 EKIP Touch Measuring LSI IN=250A	250A	100-250A	250-2500A	APXT4 (max220A)
	1SDX049910R1	XT5S 400 EKIP Touch Measuring LSI IN=400A	400A	160-400A	400-4000A	APXT5
	1SDX049934R1	XT5S 630 EKIP Touch Measuring LSI IN=630A	630A	252-630A	630-6300A	APXT5 (max 450A)
	1SDA100847R1	XT7S 1000 EKIP Touch Measuring LSI IN=1000A IN=1000A	1000A	400-1000A	1000-10000A	CKXT 7 (max 930A)

\* [A], [V], [Hz], [kW], [kVAR], [kVA], [kWh] mm

## APXT adapterplattor

E-nr.	ABB art.nr.	Typbeteckning	Kabelanslutning Al/Cu
E0732722	2CGD000218A1000	APXT 2 Kit	50-300mm <sup>2</sup> (max 2 // 120mm <sup>2</sup> )
E0732723	2CGD000219A1000	APXT 4 Kit	50-300mm <sup>2</sup> (max 2 // 120mm <sup>2</sup> )
E0732724	2CGD000806A1000	APXT 5	50-300mm <sup>2</sup> (max 2 // 300mm <sup>2</sup> )
	2CGD001024A1000	CKXT 6	-
	2CGD001025A1000	CKXT 6+	-
	2CGD001026A1000	CKXT 7	-

## Tillbehör

E-nr.	ABB art.nr.	Typbeteckning	Funktion	Passar till	Anmärkning
E3182064	1SDA066431R1	AUX-C 1Q+1SY	Hjälp/signalkontakt 1+1vxl	XT2/XT4	
E3182073	1SDA066657R1	BERÖRINGSSKYDD LTC	Beröringsskydd	XT2	Måste användas till APXT2
E3182077	1SDA066662R1	BERÖRINGSSKYDD LTC	Beröringsskydd	XT4	Måste användas till APXT4
	1SDA066590R1	PLL XT2-XT4	Hänglåsdon D= 7mm	XT2/XT4	
	1SDA104787R1	AUX-C 1Q+1SY	Hjälp/signalkontakt 1+1vxl	XT5	
	1SDA105098R1	PLL	Hänglåsdon D= 8mm	XT5	
E3182064	1SDA066431R1	AUX-C 1Q+1SY	Hjälp/signalkontakt 1+1vxl	XT6	
	1SDA105101R1	PLL	Hänglåsdon D=8mm	XT6	
	1SDA073750R1	AUX-C 4Q	Hjälpkontakt 4vxl.	XT7	Ingår i brytare 1SDX203977R1
	1SDA073776R1	Signalkontakt S51	Signalkontakt utlöst reläskydd	XT7	Ingår i brytare 1SDX203977R1
	1SDA105104R1	PLL	Hänglåsdon D=6-8mm	XT7	
	1SDA069053R1	RHD XT2, XT4 F/P STAND	VRED	XT2/XT4	
	1SDA104826R1	RHD XT5 F/P STAND	VRED	XT5	
	1SDA104832R1	RHD XT6 F/P STAND	VRED	XT6	
	1SDA104838R1	RHD XT7 F/P STAND	VRED	XT7	

## Mer information



[Effektbrytare](#)



[Adapterplattor](#)