


Protección pulsadores para la apertura y el cierre de candados PBC - E1.2


Diagram illustrating the steps to open the front cover:

1. Press the **PUSH ON** button (indicated by a vertical bar icon) to release the **DISCHARGED SPRING**. Status: **OK**.
2. Press the **PUSH OFF** button (indicated by a circle icon) to **OPEN** the cover. Status: **OK**.

The diagram also shows the internal components and the **CLOSED** status.




	N° max lucchetti Max number of padlocks Höchstanzahl der Vorhängeschlösser Nombre max cadenas Número máx. candados	Diametri utilizzabili Usable diameters Nutzbare Durchmesser Diamètres utilisables Diámetros utilizables
A	3	Ø 4 mm - 5/32"
B	2	Ø 8 mm - 5/16"
C	1	Ø 7 mm - 1/4" - 17/64"



Warning!


- El diámetro del lucchetto deve essere rispettato per un funzionamento sicuro. Diametri inferiori a quelli indicati possono causare un funzionamento indesiderato e non sicuro. Questo accessorio è progettato per essere utilizzato con lucchetti normali e specifico diametro del gambo. L'uso di un dispositivo a ganascia multipla non è consentito. Per ulteriori informazioni relativamente a differenti esigenze dimensionali, contattare ABB.
- The padlock diameter must be respected for safe operation. Smaller diameters than indicated can result in undesired and unsafe operation. This accessory is meant to be used for regular lock devices with specific shackle diameters. The use of a hasp is not allowed. Please contact ABB for further information on different dimensions needed.
- Der Schlossdurchmesser muss für einen sicheren Betrieb eingehalten werden. Kleinere Durchmesser als angegeben können zu unerwünschtem und unsicherem Betrieb führen. Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit normalen Vorhängeschlössern und bestimmten Schafthdurchmessern vorgesehen. Die Verwendung eines Mehrbackengerät ist nicht zulässig. Für weitere Informationen zu den verschiedenen Größenanforderungen wenden Sie sich bitte an ABB.
- Le diamètre du cadenas doit être respecté pour un fonctionnement en toute sécurité. Diamètres inférieurs à ceux indiqués peuvent provoquer un fonctionnement indésirable et dangereux. Cet accessoire est conçu pour être utilisé avec des cadenas normaux et des diamètres de tige spécifiques. L'utilisation d'un dispositif à mâchoires multiples n'est pas autorisée. Pour plus d'informations sur les différentes tailles requises, veuillez contacter ABB.
- El diámetro del candado debe respetarse para un funcionamiento seguro. Los diámetros inferiores a los indicados pueden provocar un funcionamiento no deseado e inseguro. Este accesorio está diseñado para ser utilizado con candados normales y diámetros de caña específicos. No se permite el uso de un dispositivo de mandíbulas múltiples. Para más información sobre los diferentes requisitos de tamaño, póngase en contacto con ABB.



1




2

- 2
 Forare Ø8 (Ø0.32")
 Drill Ø8 (Ø0.32")
 Lochen von Ø8 (Ø0.32")
 Percer Ø8 (Ø0.32")
 Perforar Ø8 (Ø0.32")
 钻孔 Ø8 (Ø0.32")







For more information please contact:

ABB S.p.A.
Via Pescaria, 5
24123 Bergamo - Italy