


<p style="text-align: center;">KEMA</p> <p>Divisie Elektrotechnische Keuringen</p>	<p>Soort document: I KEURINGSRAPPORT</p> <p>Samensteller: En/Kro</p> <p>Afd.: LTI</p>	<p style="text-align: right;">1754-85</p> <p>Pag. 1 van 2</p> <p>Bijlagen: -</p>
<p>Aan</p> <p>B.V. Hollandse Apparaten- fabriek "HAF" Ede</p>	<p>Onderwerp:</p> <p>Verzonken dozen, typen G50, G51, G52 en G53.</p> <p>Plaats: ARNHEM Datum: 85-03-29</p>	
<p>Aard van de keuring:</p> <p style="text-align: center;">typekeuring</p>	<p>Ref. (bij correspondentie vermelden): Code: onb LTI 84.8356.03/06</p>	
<p>Fabrikant : B.V. Hollandse Apparatenfabriek "HAF" te Ede</p> <p>Opdrachtgever : B.V. Hollandse Apparatenfabriek "HAF" te Ede</p> <p>Opdracht datum : 24 september en 9 oktober 1984 en 25 februari 1985</p> <p>Marktcontrole monsters</p> <p>herkomst : -</p> <p>datum : -</p> <p>kenmerking : -</p> <p>fabricagedatum : -</p> <p>Keuringseisen : K86 (gebaseerd op NEN 1020, 3e druk)</p> <p>Conclusie : De produkten voldoen aan de keuringseisen.</p> <p>N.V. KEMA</p> <p></p> <p>F.A. Engbersen</p> <p>Bijlagen</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">Dit rapport is niet een certificaat zoals bedoeld in art. 5 van het Elektriciteitsbesluit 1976.</p> <p>Produkten mogen slechts van één van onze keuringsmerken worden voorzien of als goedgekeurd in de handel worden gebracht indien aan de desbetreffende voorwaarden is voldaan.</p>		
<p>JMJ</p>		

Omschrijving van de verzonken dozenType G50

Verzonken doos voor bevestiging door schroeven, van blauw thermo-plastisch materiaal, diepte van de doos 50 mm, voorzien van één in de zijwand aangebrachte conische invoerspruit voor 19 mm schuifbuis, met buisvergrendeling.

De zijwand van de doos is voorts voorzien van drie inrichtingen voor de onderlinge koppeling van de dozen.

De verzonken doos is speciaal bestemd voor montage in betonbekisting; de voorzijde van de doos is hiervoor voorzien van:

- a. een geklemd aangebracht beschermingsdeksel van blauw thermo-plastisch materiaal.
- b. twee aangespoten ronde breekpennen.

Type G51

Idem, met twee tegenover elkaar liggende invoerspruiten en twee tegenover elkaar liggende inrichtingen voor de onderlinge koppeling.

Type G52

idem, met twee naast elkaar liggende invoerspruiten.

Type G53

idem; met één resp. twee tegenover elkaar liggende invoerspruiten en twee tegenover elkaar liggende inrichtingen voor de onderlinge koppeling.