

10/2020

KNX-kosketusnäyttö ABB RoomTouch®

5" kapasitatiivinen kosketusnäyttö nykyaikaisella käyttöliittymällä



Yksilöllinen ja intuitiivinen kosketusnäyttö, jolla ohjataan huoneita älykkäästi niin asuinrakennuksissa kuin kiinteistöissä, hotellihuoneissa, toimistoissa ja sairaaloissa.

Monitoiminen HD IPS KNX -kosketusnäytön avulla voidaan visualisoida ja ohjata huoneen KNX-järjestelmän toimintoja. Enintään 30 toimintoa/elementtejä jaettu 6 tai 10 sivulla, riippuen asennustavasta (vaaka/pysty).

- 01 RT/U30.0.1-811
- 02 RT/U30.0.1-825
- 03 BOX/U5.1



01



02



03

Seuraavien KNX-vakiotoimintojen näyttö ja ohjaus

Painike, kytkin, himmennys (4- ja 8-bittinen), liukusäädin, kaihdin, RGBW-ohjauselementti, huonelämpötilan säätöelementti, KNX-tilannekutsu, lämpöpumpun ohjauselementti, askelkytkin, äänentoistonohjauselementti.

Lisätoiminnot

20 vika- ja hälytystoimintoa, 10 logiikkatoimintoa, 10 ajastinta, joista jokaisella on 6 kytkentäaikaa, 4 KNX-tilannetoimintoa ja 1 termostaattitoiminto. Yksittäiset sivut voidaan suojata PIN-koodilla. Tilanäyttö, päivämäärän ja kellonajan sekä sisä- ja ulkolämpötilan näyttö.

KNX-kosketusnäyttö ABB RoomTouch®

Tekniset, tilaus- ja yhteystiedot

Tekniset tiedot

- Integroitu lämpötila-anturi, läheisyysanturi ja valoisuusanturi.
- 1 kpl DI-tulo ja 1 kpl lämpötila-anturitulo (DP4-T-1/PT1000).
- Näytön katselukulma: 160 ° - 160 ° pysty-/vaakasuora.
- Asennus erilliseen uppotusketeloon, BOX/U5.1.
- Ulkoinen apujännite 20-32 VDC (SELV). Esimerkiksi ABB: CP-D24/0.42
- Integroitu KNX-liityntä.

Tilaustiedot

Tyyppi	Snro	Kuvaus
RT/U30.0.1-811	28 156 29	ABB RoomTouch® 5"-kosketusnäyttö, valkoinen lasi
RT/U30.0.1-825	28 156 30	ABB RoomTouch® 5"-kosketusnäyttö, musta lasi
BOX/U5.1	28 156 31	ABB RoomTouch® 5"-upotusketelo

