

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000912



ABB Oy (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Oy (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB Oy  
生产者地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 凸轮开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.3-2017  
生产企业名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH  
生产企业地址: Wendelsteiner Strasse 5,91126,Schwabach,Germany

### 生产者联系信息

名称: ABB Oy  
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland  
联系人: Kirsi Laine  
电话: +35 8102242445  
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-16  
自我声明地点: VAASA  
指定签字人:   
签章:

ABB Oy  
Smart Power  
P.O.Box 622  
FI-65101 VAASA  
FINLAND

### 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-16  
自我声明地点: 北京  
指定签字人: 



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000912

产品系列、型号、规格:

OC10: Uimp: 2.5kV;Ui: 500V;Ith:10A;AC-23A:3 相:Ue:AC230V,Ie:7.6A;Ue:400V,Ie:6.5A;单相:Ue:AC230V,Ie:7.2A;Ue:400V,Ie:6.1A;AC-3:3 相:Ue:AC230V,Ie:7.6A;Ue:400V,Ie:4.9A;单相:Ue:AC230V,Ie:5.3A;Ue:400V,Ie:4.2A;Icw:120A/1s; Icm(峰值):0.17kA,Iq:1kA(400V);使用类别: AC-23A,AC-3;适用频率: 50/60Hz;不适用隔离;IP20; 型号解释见附件

### 生产者联系信息

名称: ABB Oy  
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland  
联系人: Kirsi Laine  
电话: +35 8102242445  
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-16  
自我声明地点: VAASA  
指定签字人: *Riku Peltola*  
签章:

**ABB Oy**  
Smart Power  
P.O.Box 622  
FI-65101 VAASA  
FINLAND

### 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-16  
自我声明地点: 北京  
指定签字人: *钱钰*  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000912

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

O	C	1	0	G	0	4	P	N	B	N	0	0	N	A	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					

- 1—OC 系列凸轮开关
- 2—约定发热电流值, I<sub>th</sub>=10A
- 3—开关规格代码起始位(G)
- 4—触头对数量: 01-16 对  
无并联开关最多能支持 16 对触头, 由 8 层组成, 每层 2 对触头, 对于 3 相, 触头对数必须为 3 对及以上; 对于 1 相, 触头对数必须为 1 对及以上。
- 5—安装方式
 

P: 门上卡装	R: 门上螺钉安装	K: 门上卡装, 钥匙操作
---------	-----------	---------------
- 6—手柄类型
 

N: 标准手柄	X: 圆形面板	1...9: 客户定制型
---------	---------	--------------
- 7—手柄颜色
 

0: 无手柄	B: 黑色	G: 灰色
--------	-------	-------

注: 5 选择 K, 7 只能为 B 或 G
- 8—接线端子类型
 

N: 标准隧道式接线端子	G: 标准隧道式接线端子, 镀金触头
--------------	--------------------
- 9—开关并联功能
 

0: 无并联
--------
- 10—附加徽板
 

0: 无徽板, 带防水垫片	P: 附加徽板, 带防水垫片
H: 无徽板, 不带防水垫片	E: 附加徽板, 不带防水垫片

注: 5 和 6 选择 KX, PX, 10 只能为 0
- 11—是否定制, 见下表:
 

N: 标准凸轮开关	S: 定制凸轮开关
-----------	-----------
- 12—接点代码:  
用不大于 4 位大写字母和阿拉伯数字进行标志, 例如: A01: A 表示通断开关, 0 位断开, 1 位接通, 顾客可以从《接点代码表》进行选择接点代码。

### 生产者联系信息

名称: ABB Oy  
 地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland  
 联系人: Kirsi Laine  
 电话: +35 8102242445  
 电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com  
 自我声明时间: 2020-09-16  
 自我声明地点: VAASA  
 指定签字人:   
 签章:

**ABB Oy**  
 Smart Power  
 P.O.Box 622  
 FI-65101 VAASA  
 FINLAND

### 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
 地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
 联系人: 钱钰  
 电话: 18621366988  
 电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
 自我声明时间: 2020-09-16  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:   
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。