

02/2018

## ABB-Welcome

### Ovipuhelinjärjestelmän lisäkamerat



Nykymaailmassa on hyvä tietää kenelle ovensa avaa. Laadukkaalla videotunnistuksella voidaan varmistaa kodin turvallisuus.

Ovipuhelinjärjestelmän lisäkamerat ovat korkealaatuisia analogisia kameroita, joilla lisätään kiinteistön turvallisuutta merkittävästi.

Modulaariseen ulkoyksikköön voidaan suoraan liittää yksi lisäkamera ilman lisätarvikkeita. Ovipuhelinjärjestelmään voidaan yhdistää 2-36 kameraa liitännäportilla 83327-500-02. Toimitukseen sisältyy 40 cm yhdyskaapeli liittämiseen. Kameroiden käyttöjännite on 12 VDC, jolloin tarvitaan lisävirtalähde esimerkiksi CP-D12/0.83.




|                                   | Minipallokamera<br>83550/3-500-02 | Pallokamera<br>83550/2-500-02 | Videokamera<br>83550/1-500-02 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tekniset tiedot</b>            |                                   |                               |                               |
| Minimivalaistus päivällä          | 0,1 Lux                           | 0,1 Lux                       | 0,1 Lux                       |
| Infrapunaledien kantama yöaikaan: | 30 m                              | 40 m                          | 50 m                          |
| Zoomaus:                          | -                                 | Manuaalinen 8-kertainen       | Manuaalinen 8-kertainen       |
| Optiikka:                         | 3,6 mm : 75°                      | 2,8 mm – 12 mm : 30° ~ 90°    | 2,8 mm – 12 mm : 30° ~ 90°    |
| Kameran tarkkuus:                 | 1305 x 1049 pxi                   | 1305 x 1049 pxi               | 1305 x 1049 pxi               |
| Mitat:                            | Ø93 x K82 mm                      | Ø119 x K104 mm                | L77 x K85 x P286 mm           |
| Kotelointiluokka:                 | IP66                              | IP66                          | IP66                          |
| Käyttölämpötila:                  | -20° C ~ + 60° C                  | -20° C ~ + 60° C              | -20° C ~ + 60° C              |
| Maksimi virrankulutus:            | 0,33 A                            | 0,35 A                        | 0,55 A                        |
| Paino:                            | 315 g                             | 490 g                         | 800 g                         |

## Infrapunaledien kantama yöaikaan



## KytKentä



| Snro      | Tyyppi       | Kuvaus          | Pakkauskoot |
|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| 28 145 74 | 83550/3      | Minipallokamera | 1/12        |
| 28 145 73 | 83550/2      | Pallokamera     | 1/12        |
| 28 145 72 | 83550/1      | Videokamera     | 1/4         |
| 28 145 30 | 83327-500-02 | LiitÄntÄportti  | 1/18        |
| 27 120 76 | CP-D12/0.83  | LisÄvirtÄlÄhde  | 1           |