KAUFEL
Systèmes de sécurité



- BAES LED / Incandescent
  Faible consommation
  et maintenance réduite
- ESTHETIQUE et
  HARMONIEUX
  Installation simple
  Entretien rapide
- PRATIQUE ET
  ERGONOMIQUE
  Faible encombrement

CERTIFIÉ PAR LCIE NF AEAS

GARANTIE 2 ANS

PRIMO+ ET 60

STANDARD - ETANCHE
IP 55 / IK 07
Evacuation
Non permanent

Thomas&Betts
A Member of the ABB Group

Kaufel, Tél : 03.86.86.48.48 - Fax : 03.86.86.48.44 - www.kaufel.fr

Fiche produit PRIMO+ ET 60

Présentation



Caractéristiques techniques

Référence produit	PRIMO+ ET 60
Code produit	225 221
N° d'homologation	T 07010
Indice de protection	IP 55 / IK 07
Flux assigné	45 lm
Autonomie	1 heure
Classe	II
Dimensions	240 x 115 x 78 mm (L x l x P)
Dimensions d'encastrement 50%	220 x 100 x 35 mm (L x l x P)
Dimensions d'encastrement 100%	240 x 115 x 75 mm (L x l x P)
Tension d'alimentation	230 VCA / 50 Hz
Consommation	< 3W



Gamme

Evacuation - 1 heure	Code	Habitation - 5 heures	Code	Ambiance - 1 heure	Code
PRIMO+ 60	225 220	PRIMO+ 10L	245 220	PRIMO+ 400F	235 602
PRIMO+ ET 60	225 221	PRIMO+ ET 10L	245 221		

Gamme vendue avec ses 3 étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation)

Accessoires

Code	Désignation
Kit d'encastrement	
1 642 102	Kit d'encastrement 50% mural/plafond
2 642 202	Kit d'encastrement 100% mural/plafond
Porte-étiquette	
3 663 325	Porte-étiquette avec 3 étiquettes
Etiquettes (conformes à la nouvelle signalisation d'Affichage de Sécurité)	
663 330	Lot de 3 Etiquettes de signalisation (flèche gauche, droite et bas)
663 333	Etiquette complémentaire «sortie de secours»
Grille - IK 10	
642 015	Grille PRIMO+

Code	Désignation
Divers	
652 007	Kit de fixation «Faux plafond»
671 510	Vis anti-vandale pour vasque (sachet de 10)
672 507	Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10)
673 520	Embout pour grille
673 510	Embout pour vis anti-vandale pour vasque
Télécommandes	
621 500	BT 5F
624 000	BT 4000
621 201	BT 12V

Kaufel, Tél : 03.86.86.48.48 - Fax : 03.86.86.48.44 - www.kaufel.fr

KAUFEL
Systèmes de sécurité