







Idealsortiment

Dosor och tillbehör



Takdosor och tillbehör



Nummer	E-nummer	ABB ID	Typ	Beskrivning
1	14 220 40	2TKA001746G1	AU67	Kopplingsdosa för 12-13/24-26 mm skiva
2	14 226 10	2TKA001748G1	AU70	Takdosa för 13/26 mm skiva
3	14 222 42	2TKA001744G1	AU60.1	Apparatdosa för 12-13/24-26 mm skiva
4	14 222 45	2TKA00001481	AU60.5	Apparatdosa för 12-13/24-26 mm skiva
5	14 201 17	2TKA00003511	AU5.6	Apparatdosa för montage i skivor mellan 13-27 mm tjock
6	14 222 35	2TKA001713G1	AS26.24	Regelfäste för dubbelskiva
7	14 222 33	2TKA001712G1	AS26.12	Regelfäste för enkelskiva
8	14 222 36	2TKA001714G1	AS27	Distansfäste höjd 25 mm, vit
9	14 222 38	2TKA001715G1	AS27.12	Distansfäste höjd 12 mm, blå
10	14 223 44	2TKA160027G1	AN25	Sidostuts Ø 25 mm
11	14 223 43	2TKA160025G1	AN20	Sidostuts Ø 20 mm
12	14 223 42	2TKA160024G1	AN16	Sidostuts Ø 16 mm
13	14 223 46	2TKA160020G1	ANK20	Hörnstuts Ø 20 mm
14	14 223 49	2TKA160023G1	ANP20.1	Bottenstuts, sned Ø 20 mm
15	14 223 48	2TKA160022G1	ANP20	Bottenstuts Ø 20 mm
16	14 223 47	2TKA160021G1	ANP16	Bottenstuts Ø 16 mm
17	14 222 32	2TKA130010G1	AS25	Spikplugg
18	14 034 91	2TKA001731G1	ATI44	Dosutloppsstopp för 16 mm rör eller stuts
19	14 034 93	2TKA001732G1	ATI45	Dosutloppsstopp för 20 mm rör eller stuts
20	14 224 49	2TKA130043G1	PMR410	Påbyggnadsring, 28 mm
21	14 224 47	2TKA130050G1	PMR94	Påbyggnadsring, 13 mm
22	14 224 40	2TKA140022G1	ATI17	Påbyggnadsring, 4 mm
23	14 224 30	2TKA140021G1	ATI16	Påbyggnadsring, 2 mm
24	14 223 15	2TKA130044G1	PMR474	Sammankopplingsstycke för sammanlänkning av dosor
25	14 223 16	2TKA130045G1	PMR490	Sammanbyggnadsstycke 85 mm
26	14 223 17	2TKA130046G1	PMR502	Sammanbyggnadsstycke 100 mm
27	14 223 45	2TKA160026G1	AN20.16	Reduceringsstuts från 20 mm till 16 mm