

ABB LÅGSPÄNNINGSPRODUKTER

## Normkontakter

En ny bredare och smartare serie



ABBs nya bredare och smartare serie normkontakter börjar på 16 A och går ända upp till 100 A. Hela serien är brumfri tack vare en integrerad AC/DC-spole. Inbyggt störningsskydd är standard. Den ersätter helt den tidigare serien.

— ABB:s nya serie normkontakter, från 16 till 100 A

Den nya serien normkontakter från ABB erbjuds både i singel- och multipack beroende på vad som passar dig bäst. De olika förpackningarna och den enskilda produkten är märkta med unika EAN-koder, vilket möjliggör för en detaljerad lagerhållning.



### Snäppfästen förenklar monteringen

Det nya hjälpkontaktsblocket passar hela den nya serien. Det har förbättrats och kan nu enkelt monteras i endast ett moment genom att snäppa fast det för hand, helt utan lösa delar och verktyg. Betydligt enklare montage som sparar värdefull tid.



Tidigare serien



Nya serien, med snäppfästen

### Tydligare lägesindikation ger god överblick

Lägesindikatorn har förbättrats och gjorts mer visuell så att den är lättare att se från flera vinklar. Den växlar nu mellan grön och röd färg beroende på om kontaktorn är tillslagen eller ej.



Tidigare serien



Nya serien

### Fördelar

- 16 till 100 A
- Brumfritt
- Inbyggt störningsskydd
- Möjligt att gruppmontera
- Spolarna är kombinerade AC/DC
- Hjälpkontaktsblock med snäppfästen
- Extra tydlig lägesindikation
- Singel- och multipack
- Förpackningar och produkter är märkta med unika EAN-koder

## Utgår

## Ersätter

E-nr.	Art.nr.	Typbeteckning	E-nr. singelp.	Art.nr. singelpack	Art.nr. multipack	Typbeteckning
3225001	GHE3211102R0001	ESB20-20 24V 50Hz / 28V 60Hz	3210555	1SBE121111R0120	1SBE121111M0120	ESB20-20N-01
3225004	GHE3211102R0006	ESB20-20 230V 50Hz / 264V 60Hz	3210556	1SBE121111R0620	1SBE121111M0620	ESB20-20N-06
3225011	GHE3211302R0001	ESB20-11 24V 50Hz / 28V 60Hz	3210557	1SBE121111R0111	1SBE121111M0111	ESB20-11N-01
3225014	GHE3211302R0006	ESB20-11 230V 50Hz / 264V 60Hz	3210558	1SBE121111R0611	1SBE121111M0611	ESB20-11N-06
3225021	GHE3291102R0001	ESB24-40-24AC/DC Inst.-contactor 4NO	3210559	1SAE231111R0140	1SAE231111M0140	ESB25-40N-01
3225024	GHE3291102R0006	ESB24-40-230AC/DC Inst.-contactor 4NO	3210561	1SAE231111R0640	1SAE231111M0640	ESB25-40N-06
3225031	GHE3291202R0001	ESB24-04-24AC/DC Inst.-contactor 4NC	3210562	1SAE231111R0104	1SAE231111M0104	ESB25-04N-01
3225034	GHE3291202R0006	ESB24-04-230AC/DC Inst.-contactor 4NC	3210563	1SAE231111R0604	1SAE231111M0604	ESB25-04N-06
3225041	GHE3291302R0001	ESB24-22-24AC/DC Inst.-contactor 2NC+2NO	3210564	1SAE231111R0122	1SAE231111M0122	ESB25-22N-01
3225044	GHE3291302R0006	ESB24-22-230AC/DC Inst.-contact. 2NC+2NO	3210565	1SAE231111R0622	1SAE231111M0622	ESB25-22N-06
3294681	GHE3291602R0001	ESB24-31-24AC/DC Inst.-contactor 3NO+1NC	3210566	1SAE231111R0131	1SAE231111M0131	ESB25-31N-01
3294684	GHE3291602R0006	ESB24-31-230AC/DC Inst.-contact. 3NO+1NC	3210567	1SAE231111R0631	1SAE231111M0631	ESB25-31N-06
3225090	GHE3401321R0001	EH04-20 Aux.-contact 2NO				
3225091	GHE3401321R0002	EH04-11 Aux.-contact 1NO+1NC				
3225051	GHE3491102R0001	ESB40-40-24AC/DC Inst.-contactor 4NO	3210570	1SAE341111R0140	1SAE341111M0140	ESB40-40N-01
3225054	GHE3491102R0006	ESB40-40-230AC/DC Inst.-contactor 4NO	3210571	1SAE341111R0640	1SAE341111M0640	ESB40-40N-06
3225061	GHE3691102R0001	ESB63-40-24AC/DC Inst.-contactor 4NO	3210572	1SAE351111R0140	1SAE351111M0140	ESB63-40N-01
3225064	GHE3691102R0006	ESB63-40-230AC/DC Inst.-contactor 4NO	3210573	1SAE351111R0640	1SAE351111M0640	ESB63-40N-06

## Nya produkter

E-nr. singelpack	Art.nr. singelpack	Art.nr. multipack	Typbeteckning
3210551	1SBE111111R0120	1SBE111111M0120	ESB16-20N-01
3210552	1SBE111111R0620	1SBE111111M0620	ESB16-20N-06
3210553	1SBE111111R0111	1SBE111111M0111	ESB16-11N-01
3210554	1SBE111111R0611	1SBE111111M0611	ESB16-11N-06
3210574	1SAE361111R0120	1SAE361111M0120	ESB100-20N-01
3210575	1SAE361111R0620	1SAE361111M0620	ESB100-20N-06
3210576	1SAE661111R0140	1SAE661111M0140	ESB100-40N-01
3210577	1SAE661111R0640	1SAE661111M0640	ESB100-40N-06
3210569	1SAE901901R1011	1SAE901901M1011	EH04-11N
3210568	1SAE901901R1020	1SAE901901M1020	EH04-20N

## Mer information

Finns på ABB:s webbplats, sidan för Normkontakter. Scanna QR-koden nedan!



ABB AB  
Lågspänningsprodukter  
021 32 50 00  
kundservice.cewe-control@se.abb.com

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar eller modifiera innehållet i detta dokument utan föregående meddelande. ABB accepterar inte något ansvar för eventuella fel eller bristande information i detta dokument.

Vi förbehåller oss alla rättigheter i detta dokument och i ämnet och alla illustrationer som finns däri. All reproduktion, avslöjanden till tredjepart eller användning av dess innehåll - helt eller i delar - är förbjudet utan skriftligt medgivande från ABB. Copyright © 2018 ABB. Alla rättigheter förbehålls.