#smartertogether
Smarter Home

Datenblatt

Unterputz-Schalterprogramm pur edelstahl

Schalter/Taster
Farbe: edelstahl

SCHUKO® Steckdose Safety+
Farbe: edelstahl

Drehdimmer
Farbe: edelstahl

Die Serie ist in einem besonderen Fertigungsverfahren oberflächenvergütet, d.h., Fingerabdrücke oder sonstige fetthaltige Flecken werden auf ein Minimum reduziert (Anti-Fingerprint).

pur edelstahl Rahmen sind in den Varianten 1-fach bis 5-fach für senkrechte oder waagerechte Montage erhältlich

EIGENSCHAFTEN

- Oberflächenvergütet (Antifingerprint)
- Für Kanalinstallation geeignet
- Abdeckungen Material: Edelstahl oder Kunststoff lackiert (siehe Hinweis im aktuellen Katalog)
- RoHs-konform

MASSE

Wippe Abdeckung:	63 mm × 63 mm
Abdeckrahmen 1-fach:	80 mm × 80 mm
Einbautiefe UP-Einsätze:	für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
Aufbauhöhe Schalter:	18 mm
Aufbauhöhe Steckdose:	14 mm
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur	–5 °C … 40 °C
Lagertemperatur	–25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

*Plattform 63: Ein einheitliches Format der Wippen, Einsätze und Abdeckungen ermöglicht ein ganz individuelles Design. Über 100 verschiedene Einsätze für sechs verschiedene Schalterprogramme. Anpassbar an jeden Einrichtungsstil und nahezu unbegrenzt individualisierbar durch verschiedene Rahmenfarben und eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien.

Datenblatt

Maßzeichnungen pur edelstahl



Schalter



Steckdose



Abdeckrahmen 1-fach



Abdeckrahmen 2-fach



Abdeckrahmen 3-fach



Abdeckrahmen 4-fach



Abdeckrahmen 5-fach