



CEM de Niessen


Conexión organizada de superficie para mobiliario



Conexión de empotrar 2 Bases + 2 Bases rojas + 2 RJ45 con fijación plana



Conexión de empotrar 3 bases + 2 cargador USB + 1 VGA + 1 RJ45 + 1 tapa ciega




CEM de Niessen

Conexión organizada superficie para mobiliario

T2XX sólo compatibles con T2XX

Configura la solución empotrada en 3 pasos:


1. ELIGE EL KIT CON LAS BASES ELÉCTRICAS Y USB CABLEADOS CON HUECOS LIBRES PARA ELEMENTOS MULTIMEDIA

	Kit 4 MÓDULOS	Kit 5 MÓDULOS	Kit 6 MÓDULOS
Multimedia	 T2423.BL / AN	 T2425.BL / AN  T2426.AN / AN	 T2428.BL / AN
Multim. + USB cargador	 T2423.01.BL / AN (1USB)	 T2454.22.BL / AN (2USB)  T2453.02.BL / AN (2USB)	 T2464.22.BL / AN (2USB)

2. RELLENA LOS HUECOS CON ELEMENTOS MULTIMEDIA DE 1 Ó 2 MÓDULOS

	1/2 módulos	1 módulo
Datos	 1 RJ45 Keystone T2045.11	 1 RJ45 Keystone T2045.21  1 RJ45 Intraplus T2047.21  1 RJ45 Keystone T2045.22  1 RJ45 Intraplus T2047.22
Multimedia	 USB T2055.6  HDMI T2055.7  F T2055.3  Minijack T2055.6  2RCA T2055.4  Fibra T2047.1  Fibra SCP T2047.11  VGA con latiguillo T2055.11  BNC con latiguillo T2047.5  Display port T2047.6	 xlr con latiguillo T2047.4  3 RCA T2055.5
Varios	 Ciega T2000.1	 Ciega T2000.2

3. ESCOGE COMPLEMENTOS AUXILIARES DE CONEXIONADO PARA ENLAZAR PRODUCTOS

	Macho	Hembra	Derivador
Conector rápido	 T2801.NG  T2801.RJ	 T2802.NG  T2802.RJ	 T2803.NG  T2803.RJ
	Macho-Hembra	Schuko-Hembra	Libre-Hembra
Cables prolongación	 1 metro T2811.NG/RJ  2 metros T2812.NG/RJ  3 metros T2813.NG/RJ	 2 metros T2818.NG/RJ  3 metros T2818.3.NG/RJ	 2 metros T2819.NG/RJ

