



LCIE

LICENCE



LCIE N° : T 17009 / 778934

Titulaire :
License Holder:

KAUFEL SA
206, Route de Saint Martin d'Ordon
89330 PIFFONDS - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

KAUFEL SA (N°2013BA)
206, Route de Saint Martin d'Ordon
89330 PIFFONDS - FRANCE

Produit :
Product:

BAES d'évacuation à led NP
BAES of evacuation with light-emitting diode NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

KAUFEL

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

BrioSpot R
BrioSpot R 60L COM code 100112K,
BrioSpot R 60L COM BLK code 100131K,
BrioSpot R 60LA code 100110K,
BrioSpot R 60LA BLK code 100130K

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015+A1:2018
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
UTE C 71-806:2007
NF 413:2006

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N°15088299-778935 A / B / C Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* T 17009 / 697174 du/of 12/09/2017. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) / *Update further to the evolution of the standard(s)*
Modification de la gamme (Briospot devient Briospot R) et des références

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 25/08/2022

Jérôme REYSSON Responsable Certification Officer



Date de fin de validité / *Expiry date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license
T 17009 / 778934**

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics	Valeur / Value
Type / Type	BrioSpot R 60LA code 100110K Autotestable SATI BrioSpot R 60LA BLK code 100130K Autotestable SATI BrioSpot R 60L COM code 100112K Adressable SATI BrioSpot R 60L COM BLK 100131K Adressable SATI
Tension assignée / Rated voltage	230V~
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Puissance assignée / Rated power	0,5W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP43
Degré IK / IK degree	IK04
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 2 x 1,2 V / 1,2 Ah - KAUFEL 105BAT109
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	44 Leds
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	8 Leds
Télécommande/Remote control	Oui / Yes