

德畅系列开关插座

致美纯平, 畅享生活



- 极简工业风
- 纯平无框美学设计
- 轻松驾驭各类家具风格

致美纯平, 畅享生活

ABB德畅系列开关插座, 无框美学设计, 简约工业风。抛开边框的束缚, 摒弃繁琐的雕饰, 带您享受视觉之美, 体验非凡细腻柔和触感。开启时尚艺术家居, 致臻品质生活。

The ABB logo is positioned in the bottom right corner of a large, light gray rectangular area that occupies the lower left portion of the page. The logo consists of the letters 'ABB' in a bold, black, sans-serif font.



美学无界, 不止无框

简约工业风, 纯平无边框, 大按键设计。
单边1.7°小角度翘板式驱动结构, 柔和细腻的
按压触感, 于细节之处彰显俊美高贵。




超薄厚度, 整齐化一

8.8mm超薄产品厚度, 搭配1.7°小按键摆动角,
使开关与插座并联使用时, 视觉高度一致, 延展自然流畅。



1.7°小按键摆动角
触动灵敏, 手感轻盈舒适




贴心设计, 超越想象

人性化的设计, 点滴细节, 为你所想。



大间距错位二三孔插座设计
同时使用2个插头, 应用无忧。

插座防触电保护门设计
保护门厚度>2mm, 护佑儿童, 防止意外触电。



注塑工艺采用独特的倒拔模工艺
多产品排列缝隙小, 细节提升品质生活。



方格状分布的加强筋结构
增强支撑强度，安装时不易发生变形。

六类信息模块产品，上网享受1,000M带宽
确保高效信息生活



贴心壁脚灯，安心好生活。

品质细节, 确保安全可靠


高质量选材、严格把控工艺细节, 延续ABB高品质, 一如既往安全可靠。



镀蓝白锌M4十字压线柱, 鞍型接线端子设计
接线更可靠, 更安全。


开关采用银合金触点

降低电阻温升, 防止动静触头粘连, 保证稳定的电气性能。



开关均通过CCC自镇流测试

安全控制LED光源灯具, 开关寿命不低于40000次。



插座采用一体化锡磷青铜插套

减少铆接产生的电阻发热, 产品载流能力更强, 寿命长, 使用更安全。



雅典白


纯净、极简致美，完美搭配各类家具风格。






香槟金

高贵典雅，内敛兼顾奢华。





太空灰

静谧、深邃。



产品一览

电源开关



型号	型号描述
AW101	一位单控开关 10AX



型号	型号描述
AW105	一位双控开关 10AX



型号	型号描述
AW102	二位单控开关 10AX



型号	型号描述
AW106	二位双控开关 10AX



型号	型号描述
AW103	三位单控开关 10AX



型号	型号描述
AW107	三位双控开关 10AX



型号	型号描述
AW104	四位单控开关 10AX



型号	型号描述
AW108	四位双控开关 10AX



型号	型号描述
AW119	一位中间开关 10AX



型号	型号描述
AW430	一位单控复位开关 10A



型号	型号描述
AW186	二位中间开关 10AX



型号	型号描述
AW438	二位单控复位开关 10A



型号	型号描述
AW429	门铃开关 10A



型号	型号描述
AW439	三位单控复位开关 10A

电源插座



型号	型号描述
AW205	二位错位二三极插座 10A



型号	型号描述
AW207	二位二三极插座 10A



型号	型号描述
AW225	二位二三极带开关插座 10A (单控)



型号	型号描述
AW211	二位二三极带开关插座 10A (双控)



型号	型号描述
AW212	二位二极扁圆两用插座 10A



型号	型号描述
AW203	一位三极插座 10A



型号	型号描述
AW206	一位三极插座 16A



型号	型号描述
AW223	一位三极带开关插座 10A



型号	型号描述
AW228	一位三极带开关插座 16A

USB插座



型号	型号描述
AW293	带双USB充电二位二三极插座 10A

产品一览

信息插座



型号	型号描述
AW301	一位电视插座



型号	型号描述
AW303	一位宽频电视插座



型号	型号描述
AW304	一位带分支电视插座



型号	型号描述
AW321	一位电话插座RJ11



型号	型号描述
AW323	二位电话RJ11/超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AW325	二位电视/超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AW331	一位超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AW333	一位6类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AW332	二位超5类电脑插座RJ45

功能控制产品



型号	型号描述
AW419	报警开关 1A



型号	型号描述
AW457	红外感应LED灯



型号	型号描述
AW458	光感壁脚灯

附件



型号	型号描述
AW504	空白面板



型号	型号描述
AW621	二位多联安装框



型号	型号描述
AW631	三位多联安装框



型号	型号描述
AW641	四位多联安装框



型号	型号描述
AW651	五位多联安装框



—
联系我们

www.abb.com.cn

ABB (中国) 客户服务热线

电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696

电邮 : cn-ep-hotline@abb.com



智慧家居



ABB电气官方微信



ABB商用车



ABB Connect
一站式数字化助理



ABB中国客户服务中心