


ASENNUSOHJE
INSTALLATIONSANVISNING
INSTALLASJONSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA
INSTALIAVIMOINSTRUKCIJA
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
INSTRUKCJA INSTALACJI
PAIGALDUSJUHEND



FIR 1000

VÄLIRELE
MELLANRELÄ
RELEINNSATS
MAINS RELAY
MAITINIMO TINKLO RELÉ
CENTRĀLAIS RELEJS
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ
PRZEKAŹNIK
VAHERELEE



Käyttöjännite; Driftsspänning; Driftspenning
Operating voltage; Darbinė įtampa; Darba
spriegums; Рабочее напряжение; Napięcie
pracy; Toitepinge

230Vac, 50Hz

Nimellisvirta; Nominell ström; Nominell strøm;
Nominal Current; Nominali srovė; Nominālā
strāva; Номинальный Ток; Prąd znamionowy;
Nimivool

10A

Kytkimen kuormitettavuus; Kontaktbelastning;
Maks bryterbelastning; Contact rating; Kontaktu
vērtējums; Nominali įtampa kontaktiniuose
taškuose; Макс. нагрузка на контакт; Dane
styku; Lüliti koormatavus


2300 W
300 VA

Kotelointiluokka; Kapslingsklass; Tetthets-klasse;
Protection class; Saugumo klasė; Aizsardzības
klase; Класс защиты; Stopień ochrony;
Kaitseaste



IP20

Käyttölämpötila; Drifttemperatur; Drift-
temperatur; Operating temperature; Darbinė
temperatūra; Darba temperatūra; Диапазон
рабочих температур; Temperatura pracy;
Kasutustemperatuur


5 °C - 40 °C



SUOJALETKU
 ISOLERINGSSLANG
 ISOLASJONSTRØMPE
 ISOLATION TUBE
 IZOLIACINIS VAMZDELIS
 IZOLĒJOŠA SAURULĪTE
 ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА
 RURKA IZOLACYJNA
 KAITSESUKK



VERKKOJOHDOT SIDOTAAN YHTEEN
 NÄTKABLARNÄ BINDS IHOP
 NETKABLERNE BINDES SAMMAN
 MAIN LINES TIGHTENED WITH CABLE BINDERS
 KABELIŲ LAIKIKLIAIS PRITVIRTINTOS MAITINIMO
 TINKLO LINIJOS
 VADI NOSTIPRINĀTI AR SIKSNIŅĀM
 СЕТЕВЫЕ ПРОВОДА СВЯЗЫВАЮТ ВМЕСТЕ
 PRZEWODY ZASILAJĄCE SPIĄC PASKIEM
 VÖRGU TOITEJUHTMED SEOTAKSE KOKKU



230 V kuormalle
 Till 230 V belastning
 Til 230 V belastning
 To 230 V load
 Iki 230 V apkrova
 230V spriegumam
 230 В к нагрузке
 Max napięcie 230 V
 230 V koormusele



ABB Oy, Asennustuotteet
 P.O. Box 16
 FIN-06101 PORVOO
 FINLAND

INT.TEL. + 358 102211
 INT.FAX. + 358 102254255
 www.abb.fi/asennustuotteet

