





Insertion depth for PMAFLEX conduits
into corresponding PMAFIX and PMAFIX Pro connectors

Einstosstiefe der PMAFLEX-Wellrohre
in die passenden PMAFIX- und PMAFIX Pro-Verschraubungen

The dimensions given below should be taken into account when calculating the length of conduit necessary between two fittings. The insertion depth should be taken into account for each fitting as mentioned below.

Die angegebenen Masse dienen zur Festlegung der gesamten Rohrlängen einer Verbindung zwischen zwei Anschlüssen. Diese Längen sind bei jeder Anschlussarmatur wie unten dargestellt zusätzlich zu berücksichtigen.

Nominal Width	push-in length dimensions in mm (nom.)	
NW	PMAFIX EV	PMAFIX Pro EH
Nennweite	Dimensionen Einstosstiefen in mm (nom.)	
NW	PMAFIX EV	PMAFIX Pro EH
07	22.0	-
10	24.0	28.5
12	27.0	34.0
17	35.0	39.0
23	37.0	41.5
29	37.0	47.0
36	51.0	51.5
48	51.0	57.5



The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid info sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Infoblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch