

Disjoncteur différentiel FI/LS
DSX301C

Peigne FlexLine®
PSX1/PSX3

Petit tableau de distribution
UK600/AK600

Disjoncteur de canalisation
SNX201/SNX203

Disjoncteur différentiel FI/LS
DSX203NC

Interrupteur différentiel
FX202/FX204




Installation plus rapide grâce à notre technologie Push-in.



Agencement flexible grâce à notre borne flexible.



Gain de place de 50 % grâce au design extra-plat.



Installation simple par l'avant.



FlexLine®
Simply fits.

Installation plus rapide et gain de place de **50 %** grâce à un niveau inédit de flexibilité.

PLUS D'INFORMATIONS:



Disjoncteur de canalisation SNX201 FlexLine®, 1P+N
Caractéristique C, 18 mm, 6 kA

Borne à enfichage sur le côté entrée et sortie

Type	Numéro E	Numéro de référence	UE
SNX201-C6	809102087	2CSS255301R0064	1
SNX201-C10	809112087	2CSS255301R0104	1
SNX201-C13	809122087	2CSS255301R0134	1
SNX201-C13	809122097	2CSS255301U0134*	96
SNX201-C16	809132087	2CSS255301R0164	1
SNX201-C16	809132097	2CSS255301U0164*	96
SNX201-C20	809142087	2CSS255301R0204	1

Borne à enfichage sur le côté entrée et borne à vis sur le côté sortie

Type	Numéro E	Numéro de référence	UE
SNX201-C25	809152087	2CSS255301R0254	1
SNX201-C32	809162087	2CSS255301R0324	1

Disjoncteur de canalisation SNX203 FlexLine®, 3P+N
Caractéristique C, 54 mm, 6 kA

Borne à enfichage sur le côté entrée et sortie

Type	Numéro E	Numéro de référence	UE
SNX203-C6	809104087	2CSS256301R0064	1
SNX203-C10	809114087	2CSS256301R0104	1
SNX203-C13	809124087	2CSS256301R0134	1
SNX203-C16	809134087	2CSS256301R0164	1
SNX203-C20	809144087	2CSS256301R0204	1

Borne à enfichage sur le côté entrée et borne à vis sur le côté sortie

Type	Numéro E	Numéro de référence	UE
SNX203-C25	809154087	2CSS256301R0254	1
SNX203-C32	809164087	2CSS256301R0324	1

Disjoncteur différentiel FI/LS DSX301C FlexLine®, 1P+N
Caractéristique C, 18 mm, 6 kA, 30 mA

Borne à enfichage sur le côté entrée et sortie

Type	Numéro E	Numéro de référence	UE
DSX301C C6 A30	809102187	2CSR255165R1064	1
DSX301C C10 A30	809112187	2CSR255165R1104	1
DSX301C C13 A30	809122187	2CSR255165R1134	1
DSX301C C13 A30	809122197	2CSR255165U1134*	96
DSX301C C16 A30	809132187	2CSR255165R1164	1
DSX301C C16 A30	809132197	2CSR255165U1164*	96
DSX301C C20 A30	809142187	2CSR255165R1204	1

Disjoncteur différentiel FI/LS DSX203NC FlexLine®, 3P+N
Caractéristique C, 70 mm, 6 kA, 30 mA

Borne à enfichage sur le côté entrée et sortie

Type	Numéro E	Numéro de référence	UE
DSX203NC C6 A30	809104187	2CSR256192R1064	1
DSX203NC C10 A30	809114187	2CSR256192R1064	1
DSX203NC C13 A30	809124187	2CSR256192R1134	1
DSX203NC C16 A30	809134187	2CSR256192R1164	1
DSX203NC C20 A30	809144187	2CSR256192R1204	1

Interrupteur différentiel FX202/FX204 FlexLine®
Type A, 30 mA

Borne à enfichage sur le côté entrée et sortie

Type	Numéro E	Numéro de référence	UE
FX202 A-25/0.03	531422285	2CSF202165R1250	1
FX202 A-40/0.03	531432285	2CSF202165R1400	1
FX204 A-25/0.03	531424285	2CSF204165R1250	1
FX204 A-40/0.03	531434285	2CSF204165R1400	1

Peignes PSX1 FlexLine® 1P+N

Type	Numéro E	Numéro de référence	UE
PSX1/8N (4 Module)	805998012	2CDL210180R1008	1
PSX1/12N (6 Module)	805998022	2CDL210180R1012	1
PSX1/24N (12 Module)	805998032	2CDL210180R1024	1

Peignes PSX3 FlexLine® 3P+N

Type	Numéro E	Numéro de référence	UE
PSX3/16N (8 Module)	805998042	2CDL230180R1016	1
PSX3/24N (12 Module)	805998052	2CDL230180R1024	1

Accessoires BSKX FlexLine®
Capuchon isolant pour peigne PSX

Type	Numéro E	Numéro de référence	UE
BSKX	805998902	2CDL200180R0013	1

*Les versions U sont de grands emballages de 98 pcs.