

NUP-L

Kombination Gr. I – I: oben Schalter Sch. 3 + unten Typ 13
E-No 360 316 102 + 643 026 102









E-No

	2 x 1	387 201 402
---	-------	-------------





Befestigungsplatte mit synthetischer Zell-Kautschuk-Dichtung
Befestigungsabstand der Platte 56 x 56 mm (+60 mm für Mehrteilige Platte),
für Apparate-Befestigungsabstand 52 mm.



	Masse H x B	E-No
	1 x 1	77 x 77 mm 376 163 012
	1 x 2	77 x 137 mm 376 223 112
	1 x 3	77 x 197 mm 376 301 112
	2 x 1	137 x 77 mm 376 223 012
	3 x 1	197 x 77 mm 376 301 012
	2 x 2	137 x 137 mm 376 601 012






Deckplatte Isolierstoffe Weiss, Bohrung 43 mm



	Masse H x B	E-No
	1 x 1	86 x 86 mm 374 163 002
	2 x 1	146 x 86 mm 374 223 002
	3 x 1	206 x 86 mm 374 301 002
	2 x 2	146 x 146 mm 374 601 002

Kopfzeile zu mehrteiligen Kombinationen, bestehend aus:

Deckplatte Isolierstoff, Befestigungsplatte mit synthetischer Zell-Kautschuk-Dichtung und Montagepreis.
Wichtig: – Nur Einlasskästen verwenden, die das Anschrauben der Befestigungsplatte auch im Mittelteil erlauben
Zusammengesteckte Einlasskästen müssen eine Achsdistanz von 60 mm aufweisen
– Nur Befestigungsplatten mit Zell-Kautschuk-Dichtung verwenden
– Um die Wasserdichtigkeit zu garantieren, müssen sämtliche Befestigungslöcher benützt werden

	Deckplatte Weiss Masse H x B	E-No
	1 x 2	86 x 146 mm 387 203 002
	1 x 3	86 x 206 mm 387 213 002
	2 x 1	146 x 86 mm 387 200 002
	3 x 1	206 x 86 mm 387 210 002
	2 x 2	146 x 146 mm 387 240 002

Bestellbeispiel für Nass-UP-L-Kombinationen

Leichte Baureihe, spritzwassersicher.

Enthaltend:

- NUP-L-Apparate Gr. I
- NUP-L-Deckplatte
- NUP-L-Befestigungsplatte
- Montagepreis

Wichtige Bestellangaben:

- a) Artikel-Nummer der Kopfzeile umfassend Deck- und Befestigungsplatte, Bohrungen und Montagepreis
- b) Artikel-Nummern der Apparate-Einsätze
Bestellreihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten

