

# ABB-Welcome IP

## Aperçu du produit



### Équipement standard

Désignation	Numéro d'article	N° de commande
<b>Interphone intérieur, IP touch, 7 pouces</b>		
LAN   WLAN, noir/blanc	H8236-4B/H8236-4W	2TMA130050B0065/2TMA130050W0065
LAN   LAN, noir/blanc	H8236-5B/H8236-5W	2TMA130050B0067/2TMA130050W0067

### Boîtier de montage, IP touch, 7 pouces

Apparent, noir/blanc	42361S-W/42361S-W	2TMA130160B0017/2TMA130160W0017
Encastré	42361F	2TMA130160B0132
Poste concierge	H8303	2TMA130160W0018

### Interphone intérieur, IP touch, 10 pouces

LAN   WLAN, noir/blanc	H8237-4B/H8237-4W	2TMA130050B0054/2TMA130050W0054
LAN   LAN, noir/blanc	H8237-5B/H8237-5W	2TMA130050B0055/2TMA130050W0055

### Boîtier de montage, IP touch, 10 pouces

Apparent, noir/blanc	42361S-B/42361S-W	2TMA130161B0001/2TMA130161W0001
Encastré	42361F	2TMA130160B0132

### Interphone extérieur

IP touch, acier inoxydable	H81381T-S	2TMA130010X0009
Écran tactile	H851381DP	2TMA130160B0082
Vidéo, simple, acier inoxydable/blanc	H81381P1-S/H81381P1-W	2TMA130010X0001/2TMA130010W0021
Vidéo, double, acier inoxydable/blanc	H81381P2-S/H81381P2-W	2TMA130010X0002/2TMA130010W0025
Vidéo, triple, acier inoxydable/blanc	H81381P3-S/H81381P3-W	2TMA130010X0003/2TMA130010W0029

### Mini-interphone extérieur

Vidéo, simple, kit, alu apparent/encastré	H81313P1-A/H81363P1-A	2TMA130010A0001/2TMA130010A0007
Vidéo, double, kit, alu apparent/encastré	H81313P2-A/H81363P2-A	2TMA130010A0004/2TMA130010A0010

### Boîtier de montage, apparent

Taille 1/1, anthracite/gris	41381S-B/41381S-H	2TMA130160B0059/2TMA130160H0009
Taille 1/2, anthracite/gris	41382S-B/41382S-H	2TMA130160B0010/2TMA130160H0010
Taille 1/3, anthracite/gris	41383S-B/41383S-H	2TMA130160B0011/2TMA130160H0011
Taille 1/4, anthracite/gris	41384S-B/41384S-H	2TMA130160B0012/2TMA130160H0012
Taille 1/5, anthracite/gris	41385S-B/41385S-H	2TMA130160B0013/2TMA130160H0013
Taille 2/3, anthracite/gris	41386S-B/41386S-H	2TMA130160B0014/2TMA130160H0014

### Boîtier de montage, encastré

Taille 1/1, anthracite/gris	41381F-B/41381F-H	2TMA130160B0001/2TMA130160H0001
Taille 1/2, anthracite/gris	41382F-B/41382F-H	2TMA130160B0002/2TMA130160H0002
Taille 1/3, anthracite/gris	41383F-B/41383F-H	2TMA130160B0003/2TMA130160H0003
Taille 1/4, anthracite/gris	41384F-B/41384F-H	2TMA130160B0004/2TMA130160H0004
Taille 1/5, anthracite/gris	41385F-B/41385F-H	2TMA130160B0005/2TMA130160H0005
Taille 2/3, anthracite/gris	41386F-B/41386F-H	2TMA130160B0006/2TMA130160H0006

# Qu'est-ce que ABB-Welcome IP ?

L'interphonie **ABB-Welcome désormais basée sur IP**. Richesse des détails et un design qui ravira les plus exigeants.



ABB-Welcome IP garantit une installation et une utilisation simples, en particulier lorsque les exigences envers le système sont strictes. Les nombreuses possibilités de commande via l'interphone intérieur, l'application et le navigateur ou via des solutions spéciales pour les portiers et les concierges offrent une grande flexibilité et des options de personnalisation.

Grâce à l'interaction avec ABB i-bus® KNX et ABB free@home, ABB propose un nouveau module pour la maison intelligente.



### Équipement

- Exécution en acier inoxydable de qualité supérieure ou en aluminium fonctionnel
- Variante de module de sonnette avec et sans lecteur de transpondeur RFID
- Modules de touches rectangulaires (double affectation gauche/droite possible)
- Écran tactile 5" intuitif avec détecteur de proximité
- Au choix : lecteur RFID intégré (MIFARE® DESFire®)

### Avantages

- Solutions modulaires
- Montage et installation aisés
- Excellente flexibilité de commande
- Transmission d'images et de vidéos HD (720p)
- Accès externe et fonction de mise à jour tournée vers l'avenir via le portail ABB MyBuildings

### Fonctions

- Visiophone
- Services de concierge
- Services d'information (par ex. en cas d'entretien des ascenseurs)
- Fonction Intercom
- Connexion appli
- Déclenchement d'urgence en cas d'alarme
- Fonction d'appel de l'ascenseur

### Applications

- Immeubles collectifs
- Résidences
- Immeuble de bureaux
- Immeubles commerciaux
- Bâtiments multifonctions

- Affichage d'état intégré et navigation vocale pour tous les interphones extérieurs conformément à la norme DIN 18040
- Caméra vidéo (720p, angle de vision 130°)
- Boucle magnétique intégrée
- Alimentation PoE selon 802.3af
- Possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir d'ouverture de porte
- Interface Wiegand
- Plage de températures : -25 °C à 55 °C
- Type de protection du boîtier : IP54

# ABB

**ABB Suisse SA**  
**Electrification**  
 Rue du Sablon 4  
 CH-1110 Morges  
 Tél. +41 58 588 40 00

**ABB Schweiz AG**  
**Electrification**  
 Bruggerstrasse 66  
 CH-5400 Baden  
 Tél. +41 58 586 00 00

[go.abb/ch-electrification](http://go.abb/ch-electrification)

SMARTER HOME


# ABB-Welcome IP

## L'interphonie entre dans une nouvelle ère



## Flexibilité de planification maximale

**Fonctions multiples.** Évolutif pour des bâtiments de différentes tailles.




**La sécurité sur toute la ligne**  
 ABB-Welcome IP emploie les méthodes de cryptage les plus récentes pour la communication vidéo et audio. Que ce soit pour la communication interne de messages texte cryptés ou pour la communication externe vers le service cloud ABB MyBuildings, le client bénéficie de la meilleure protection possible grâce aux normes extrêmement strictes d'ABB en matière de sécurité informatique. Grâce à la fonction de mise à jour en ligne via le portail ABB MyBuildings, il est possible d'effectuer les futures mises à jour de sécurité afin de rester à tout moment à la pointe de la technologie.



## Planifiable et tourné vers l'avenir


**Technologie.** Grâce au câblage structuré basé sur IP, l'utilisation d'ABB-Welcome IP est planifiable et tournée vers l'avenir.



**Appli et cloud**  
 Grâce à la connexion au service cloud ABB MyBuildings, tous les appels de porte sont toujours transférés vers les appareils mobiles.

## Un système aux multiples atouts

**Flexibilité de l'interphone extérieur**  
 Outre les interphones extérieurs classiques, ABB-Welcome IP permet d'assembler des interphones extérieurs personnalisés grâce à une conception modulaire à encliqueter.




Tous les interphones extérieurs ABB-Welcome sont fournis avec **caméra vidéo HD, support linguistique et détecteur de proximité**. En plus de la boucle magnétique intégrée, l'affichage de l'état à également été intégré dans le module de caméra.

**IP touch**  
 Avec leur interface utilisateur intuitive, l'IP touch 7" et l'IP touch 10" proposent une solution uniforme pour ABB-free@home®, ABB i-bus® KNX et ABB-Welcome IP. Deux options de couleur élégantes sont disponibles pour le nouvel IP Touch d'ABB : le verre blanc ou noir à l'aspect brillant séduit par sa qualité, sa durabilité et son aspect intemporel.



**Intuitivité des services de concierge**  
 Le poste concierge d'ABB-Welcome IP offre, en plus de la **fonction de transmission** pratique, des fonctionnalités utiles comme la mise en attente des participants à un appel via Music-On-Hold, un service d'information par texte pour les participants connectés ou l'envoi ou la réception d'appels d'urgence au sein du système.



L'interphone extérieur vidéo touch 5" offre par ailleurs un écran tactile 5" intuitif à **lecteur RFID intégré** (MIFARE® DESFire®). L'exploitant et les entreprises locales peuvent en outre ajouter leur logo dans le champ de recherche.



**Besoin d'aide pour la planification ?**  
 Utilisez simplement notre configurateur en ligne : [smart-ip-configurator.mybuildings.abb.com](https://smart-ip-configurator.mybuildings.abb.com)



## Les principales données de commande en bref

### Équipement standard

Désignation	Numéro d'article	N° de commande
<b>Guide d'encastrement</b>		
Taille 1/1	41381PB	2TMA130160B0017
Taille 1/2	41382PB	2TMA130160B0018
Taille 1/3	41383PB	2TMA130160B0019
Taille 1/4	41384PB	2TMA130160B0020
Taille 1/5	41385PB	2TMA130160B0021
Taille 2/3	41386PB	2TMA130160B0022

### Appareils système

Smart Access Point Pro	D04011	2TMA400260W0002
Actionneur de commutation IP	H8304	2TMA130160H0051

### Personnalisable

Désignation	Numéro d'article	N° de commande
<b>Plaque de montage vidéo</b>		
Taille 1/3, acier inoxydable/blanc	41383CF-S/41383CF-W	2TMA130160X0004/2TMA130160W0002
Taille 1/4, acier inoxydable/blanc	41384CF-S/41384CF-W	2TMA130160X0005/2TMA130160W0003
Taille 1/5, acier inoxydable/blanc	41385CF-S/41385CF-W	2TMA130160X0006/2TMA130160W0004
Taille 2/3, acier inoxydable	41386CF-S	2TMA130160X0007

### Module de touches (bouton)

simple	51381RP1	2TMA130160N0003
double	51381RP2	2TMA130160N0004
3x	51381RP3	2TMA130160N0005

### Module de touches (module tactile)

3/6x	51381SP3	2TMA130160N0001
4/8x	51381SP4	2TMA130160N0002
Simple, NFC/IC	51382RP1	2TMA130160N0006
Double, NFC/IC	51382RP2	2TMA130160N0007
Triple, NFC/IC	51382RP3	2TMA130160N0008

### Baguette de terminaison

Taille 1/x	51381EP-S	2TMA130160X0002
Taille 2/x	51382EP-S	2TMA130160X0003
Taille 1/x	51381EP-W	2TMA130160W0001
Bloc d'alimentation enfichable 24 VDC (UE)	53011PS	2TMA130160W0024
Module de caméra 720p	H851381M-S	2TMA130160B0081

Attention : il ne s'agit ici que d'un extrait des données de la commande. Vous trouverez un aperçu complet dans la brochure de la gamme ABB-Welcome (<https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A68578&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch>)



**Commandez en toute simplicité.**  
 Vous aimeriez en savoir plus ? Vous pouvez commander nos produits facilement et rapidement en ligne ou chez votre grossiste en matériel électrique.