

05/2020

## ABB-Welcome IP

### Ovipuhelinjärjestelmän lisäkamerat



01



02

01 Pallokamera C81011-W  
02 Videokamera C81031-W

Ovipuhelinjärjestelmän lisäkamerat ovat korkealaatuisia IP-kameroita, joilla lisätään kiinteistön turvallisuutta merkittävästi.

Nykymaailmassa on hyvä tietää kenelle ovensa avaa. Myös pihapiirin tai rakennuksen ulkopuolen valvonta on usein tarpeen. Laadukkaalla videotunnistuksella voidaan varmistaa kiinteistön turvallisuus ja tilanne voidaan tarkistaa milloin vain.

Kameroiden tehonsyöttö PoE-kytkimeltä Ethernet-kaapelointia pitkin. Kaikkien kameroiden käyttölämpötila on -30 °C — +55 °C, suojausluokka IP66 ja resoluutio 2592 x 1520 px.

# Tekniset tiedot



	<b>Pallokamera IP C81011-W</b>	<b>Minipallokamera IP C81021-W</b>	<b>Videokamera IP C81031-W</b>	<b>Minivideokamera IP C81041-W</b>
<b>Tekniset tiedot</b>				
Tulokännite:	12 V DC / PoE	12 V DC / PoE	12 V DC / PoE	12 V DC / PoE
Tehonkäyttö:	5 W	5 W	7 W	6 W
Kotelointiluokka:	IP66	IP66	IP66	IP66
Ilkivaltasuojaus:	IK10	IK10	IK10	IK10
Käyttölämpötila:	-30 °C ... +55 °C	-30 °C ... +55 °C	-30 °C ... +55 °C	-30 °C ... +55 °C
Kosteuskäytössä:	< 90 % suht. kosteus (ei kondensoiva)	< 90 % suht. kosteus (ei kondensoiva)	< 90 % suht. kosteus (ei kondensoiva)	< 90 % suht. kosteus (ei kondensoiva)
Kameratyyppi:	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Polttoväli:	2,7 ... 12 mm	2,8 mm	2,7 ... 12 mm	2,8 mm
Resoluutio:	2592 (H) x 1520 (V)	2592 (H) x 1520 (V)	2592 (H) x 1520 (V)	2592 (H) x 1520 (V)
Video-Codec:	H.264 / H.265	H.264 / H.265	H.264 / H.265	H.264 / H.265
Verkkoliitännästandardi:	IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX	IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX	IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX	IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX
Mitat (pituus x leveys x korkeus):	130 x 130 x 112 mm	110 x 110 x 85 mm	72 x 72 x 233 mm	63 x 63 x 195 mm
Paino	730 g	412 g	724 g	549 g

# Tilaustiedot

<b>Snro</b>	<b>Tyyppi</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>Pakkauskoost</b>
<a href="#">28 156 66</a>	<a href="#">C81011-W</a>	Pallokamera IP 4MP	1 / 12
<a href="#">28 156 67</a>	<a href="#">C81021-W</a>	Minipallokamera IP 4MP	1 / 20
<a href="#">28 156 68</a>	<a href="#">C81031-W</a>	Videokamera IP 4MP	1 / 12
<a href="#">28 156 69</a>	<a href="#">C81041-W</a>	Minivideokamera IP MP	1 / 12