

BRIO+


Bloc autonome d'évacuation et locaux à sommeil



Caractéristiques clés

- Design plat
- Gamme complète
- Large gamme d'accessoires
- NF environnement
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro
- Évacuation & sécurité optimisées : Fonction intégrée de balisage d'urgence Visibilité+
- Conforme à ABB EcoSolution™
- Durée de vie du produit de 10 ans, sous certaines conditions

01 Brio+ 60L A



Gamme

| Désignation | Références | Technologie | P/NP | Flux assigné (lm) | Température ambiante | Consommation (W) | Tension d'alimentation | Numéro d'homologation |
|------------------------------------|---------------|-------------|------|-------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Évacuation 1 heure | | | | | | | | |
| BRIO+ 60L A | 226 701 | ■ | NP | 45 | 0°C à +40°C | < 0,5 | 230V - 50Hz | T09085 |
| BRIO+ 60L COM | 227 701 | ■ | NP | 45 | 0°C à +40°C | < 0,5 | 230V - 50Hz | T09088 |
| BRIO+ ET 60L A | 226 703 | ■ | NP | 45 | 0°C à +40°C | < 0,5 | 230V - 50Hz | T09101 |
| BRIO+ ET 60L COM | 227 703 | ■ | NP | 45 | 0°C à +40°C | < 0,5 | 230V - 50Hz | T09098 |
| Locaux à sommeil 1/5 heures | | | | | | | | |
| BRIO+ LSL A | 246 712 | ■ | NP | 45 / 8 | 0°C à +40°C | < 0,7 | 230V - 50Hz | T09086 |
| BRIO+ LSL COM | 247712-KAUFEL | ■ | NP | 45 / 8 | 0°C à +40°C | < 0,7 | 230V - 50Hz | T09090 |
| BRIO+ ET LSL A | 246 713 | ■ | NP | 45 / 8 | 0°C à +40°C | < 0,7 | 230V - 50Hz | T09102 |
| BRIO+ET LSL COM | 247713-KAUFEL | ■ | NP | 45 / 8 | 0°C à +40°C | < 0,7 | 230V - 50Hz | T09099 |

■ = Autotestable SATI ■ = Adressable SATI - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C - Gamme vendue avec ses deux étiquettes réglementaires

Télécommande et accessoires

| | Désignation | Références |
|-------------------------------|----------------------|---------------|
| Télécommande | BT V+ | 621 000 |
| Platine d'encastrement | Sans porte-étiquette | 660005-KAUFEL |
| | Avec porte-étiquette | 660 004 |
| Kit directionnel | Blanc | 660001-KAUFEL |
| | Gris | 660 002 |
| | Noir | 660 003 |
| Pictogramme | Running man & flèche | 660 010 |

Dimensions

