


МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модульные контакторы АББ

Новое поколение ESB..N / EN..N



Ассортимент новых модульных контакторов АББ расширен до устройств с номинальными токами от 16 до 100 А. Новые контакторы ESB..N/EN..N разработаны для коммутации цепей освещения, управления системами отопления, электродвигателями и насосным оборудованием. За счет применения универсальной катушки питания (AC/DC), которая не издаёт шума и вибраций при эксплуатации, контакторы можно использовать в любых областях применения, где требуется соблюдение тишины и спокойствия людей.



Бесшумная работа

Модульные контакторы в режиме удержания полностью бесшумны, что является наиважнейшим требованием в случае применения оборудования в гостиничных номерах, жилых зданиях, офисных и торговых центрах.



Снижение время на монтаж

Уменьшите время, необходимое для монтажа оборудования, используя аксессуары не требующие инструментов для монтажа. Новые дополнительные контактные блоки АББ устанавливаются на контакторы без использования каких-либо инструментов.



Сокращение ширины сборки

Контакторы ESB20..N и EN20..N нового поколения могут устанавливаться вплотную. Нет необходимости в расстоянии между контакторами, что позволяет экономить пространство в шкафу и сокращать затраты.



Индивидуальная упаковка

Размещайте заказы в соответствии с Вашими потребностями. Контакторы доступны для заказа в индивидуальных упаковках, что позволит заказать оборудование строго в соответствии с Вашими потребностями.



Широкий ассортимент устройств

Новое поколение модульных контакторов ESB..N и EN..N представлено устройствами с номинальными токами от 16 А до 100А.

Все модели имеют универсальную катушку питания (AC/DC), которая не издаёт шума и вибраций при эксплуатации.



Оптимизация логистики

В новом поколении контакторов ESB..N и EN..N на боковой панели нанесён EAN-код. Это позволяет сэкономить до 80% времени на идентификацию оборудования при использовании системы сканеров.



Передовые технологии

Тишина и гарантированная надёжность в любой области применения

Контакторы АБВ оснащены полностью бесшумными в режиме удержания катушками управления с универсальным питанием AC/DC. Диапазон номинального тока контакторов составляет от 16 А до 100 А для использования в любых областях применения. Встроенный индикатор состояния позволяет облегчить визуальную диагностику и оперативно определить состояние силовых полюсов контактора.



Удобство установки

Решение, которое экономит время

Использование универсальных дополнительных контактов, монтируемых прищелкиванием за несколько секунд позволяет снижать время на монтаж и оптимизировать складские запасы. Контакторы и аксессуары разработаны в соответствии с концепцией System pro M compact и могут устанавливаться на DIN-рейке в шкафы, предназначенные для установки модульного оборудования.



Глобальная поддержка

Удобство заказа и поставки оборудования

Модульные контакторы поставляются в индивидуальных упаковках и доступны для оперативной отгрузки с локального склада АБВ. Компания АБВ обеспечивает квалифицированную техническую поддержку для решения любых задач.


Унифицированы под отвертки одного размера

Чёткая индикация состояния

красный: вкл
зеленый: выкл

Боковой дополнительный контакт EN-04

- монтаж без инструментов
- прищелкивается на левой панели



Новые модульные контакторы АБВ имеют множество преимуществ, упрощающих монтаж и обслуживание. Двухцветный механический индикатор обеспечивает чёткую идентификацию состояния силовых полюсов.

Возможность ручного управления при использовании специальных версий EN..N с трехпозиционным переключателем на фронтальной панели.

Монтаж аксессуаров не требует применения инструментов.

Тип	Ном.напряжение катушки	Код заказа
ESB16-20N	24 В AC/DC	1SAE111111R0120
ESB16-20N	230 В AC/DC	1SAE111111R0620
ESB20-20N	24 В AC/DC	1SAE121111R0120
ESB20-20N	230 В AC/DC	1SAE121111R0620
ESB25-40N	24 В AC/DC	1SAE231111R0140
ESB25-40N	230 В AC/DC	1SAE231111R0640
ESB40-40N	24 В AC/DC	1SAE341111R0140
ESB40-40N	230 В AC/DC	1SAE341111R0640
ESB63-40N	24 В AC/DC	1SAE351111R0140

Тип	Ном.напряжение катушки	Код заказа
ESB63-40N	230 В AC/DC	1SAE351111R0640
ESB100-40N	24 В AC/DC	1SAE661111R0140
ESB100-40N	230 В AC/DC	1SAE661111R0640
EN20-20N	24 В AC/DC	1SAE122111R0120
EN20-20N	230 В AC/DC	1SAE122111R0620
EN25-40N	24 В AC/DC	1SAE232111R0140
EN25-40N	230 В AC/DC	1SAE232111R0640
EN40-40N	24 В AC/DC	1SAE342111R0140
EN40-40N	230 В AC/DC	1SAE342111R0640

117335, Москва,
Нахимовский пр., 58
Тел.: +7 (495) 777 2220
Факс: +7 (495) 777 2221



Контактный центр обслуживания
клиентов АБВ в России:
Бесплатный звонок: 8 800 500 222 0
e-mail: contact.center@ru.abb.com

www.abb.ru