

## Die Erfolgsstory wird fortgeschrieben

Der Unterputzverteiler UK600 hat seit seiner Markteinführung eine beispiellose Erfolgsgeschichte in der Unterputzmontage geschrieben. Mit seiner einmaligen Flexibilität und Installationsfreundlichkeit hat er Standards in der Elektroinstallation gesetzt. Kein Wunder, dass zahlreiche Kunden auch eine Variante des UK600 für die Aufputzmontage gefordert haben. Mit dem Aufputzverteiler AK600 wurde diesem Wunsch jetzt in überzeugender Weise entsprochen.



- Grösster Verdrahtungsraum auf dem Markt
- Bis 5-reihig verfügbar
- Gleiches Zubehör
- Stromkreis- und Mediaverteiler
- Wifi-Türen mit Kunststoffeinsatz

Aufputz-  
Stromkreis-  
verteiler

AK600



Unterputz-  
Stromkreis-  
verteiler

UK600



## Kontakt

**ABB Schweiz AG**  
**Electrification**  
Bruggerstrasse 66  
CH-5400 Baden  
Tel. +41 58 586 00 00

**ABB Suisse SA**  
**Electrification**  
Rue du Sablon 4  
CH-1110 Morges  
Tél. +41 58 588 40 50

[solutions.abb/ch-gehaeusesysteme](https://solutions.abb/ch-gehaeusesysteme)



Hinweis:  
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten massgebend. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.

© Copyright 2023 ABB.  
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

## Das perfekte Duo für die Unterputz- und Aufputzmontage

Stromkreisverteiler UK600 jetzt auch als Aufputzvariante AK600 verfügbar



## Stromkreisverteiler UK600

Mit N/PE Quick-Steckklemmen



### Komplettes Kit\*

Bezeichnung	Typ	E-Nummer
1-reihig 12 PLE	UK612N2	822 510 102
2-reihig 24 PLE	UK624N3	822 520 102
3-reihig 36 PLE	UK636N3	822 530 102
4-reihig 48 PLE	UK648N3	822 540 102
5-reihig 60 PLE	UK660N4	822 550 102

\* Bestellnummer von Leerkasten, Geräteträger, Abdeckung und Blendrahmen mit Stahlblechtür

### Leerkasten

Typ	E-Nummer
UZB612	822 915 002
UZB624	822 925 002
UZB636	822 935 002
UZB648	822 945 002
UZB660	822 955 002

### Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen

Typ	E-Nummer
UZS612B	822 911 002
UZS624B	822 921 002
UZS636B	822 931 002
UZS648B	822 941 002
UZS660B	822 951 002

### Blendrahmen mit Tür (Standard) Farbe: Weiss (RAL9016) Stahlblech, pulverbeschichtet

Typ	E-Nummer
BL610	822 910 232
BL620	822 920 232
BL630	822 930 232
BL640	822 940 232
BL650	822 950 232



## Mediavertheiler UK600

Basisversion ohne Rahmen und Tür



### Kasten ohne Tür

Bezeichnung	Typ	E-Nummer
2-reihig	UK624MB	822 420 032
3-reihig	UK636MB	822 430 032
4-reihig	UK648MB	822 440 032
5-reihig	UK660MB	822 450 032

### Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen (Zubehör)

Typ	E-Nummer
BL620V	822 922 042
BL630V	822 932 042
BL640V	822 942 042
BL650V	822 952 042

## Stromkreisverteiler AK600

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

### Kasten ohne Tür

Bezeichnung	Typ	E-Nummer
1-reihig 12 PLE	AK612N2	822 010 012
2-reihig 24 PLE	AK624N3	822 020 012
3-reihig 36 PLE	AK636N3	822 030 012
4-reihig 48 PLE	AK648N4	822 040 012
5-reihig 60 PLE	AK660N4	822 050 012

### Tür (Zubehör)

Typ	E-Nummer
AZT610	822 812 012
AZT620	822 822 012
AZT630	822 832 012
AZT640	822 842 012
AZT650	822 852 032



## Unterputz-Kombivertheiler

mit Blendrahmen und verschiedenen Türvarianten



Bezeichnung	Typ	E-Nummer
2-reihig belüfteter Tür	UK662CVC	822 520 202
3-reihig belüfteter Tür	UK663CVC	822 530 202
2-reihig Wifi-Tür	UK662CWC	822 521 202
3-reihig Wifi-Tür	UK663CWC	822 531 202
1xT13 Steckdose	ZE228	663 000 102

Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten, Geräteträger, Schottwand, Gummi-Gerätehalter und verschiedenen Türvarianten. Steckdose ist separat bestellbar.

## Mediavertheiler AK600

Basisversion ohne Tür

Bezeichnung	Typ	E-Nummer
2-reihig	AK620MB	822 020 022
3-reihig	AK630MB	822 030 022
4-reihig	AK640MB	822 040 022
5-reihig	AK650MB	822 050 022

### Kasten ohne Tür

### Tür (Zubehör)

Typ	E-Nummer
AZT620	822 822 012
AZT630	822 832 012
AZT640	822 842 012
AZT650	822 852 032

