


# Système du socle

## Blocs d'alimentation 160 A


### Code d'identification des anciennes et des nouvelles blocs d'alimentation

anciennes blocs		nouvelles blocs	
ZLS225	2CCF015197R0001	ZLS924-3L	2CCF181816R0001
ZLS224	2CCF015196R0001	ZLS924-3LN	2CCF181818R0001
ZLS225LAB	2CCA180155R0001	ZLS924-3LNAB	2CCF181820R0001
ZLS224LAB	2CCA180154R0001	ZLS924-3LNAB	2CCF181820R0001
ZLS225R	2CCA180153R0001	ZLS924-3L-R	2CCF181817R0001
ZLS224R	2CCA180152R0001	ZLS924-3LN-R	2CCF181819R0001
ZLS232	2CCF002785R0001	ZLS936	2CCF181805R0001
ZLS233	2CCF002786R0001	ZLS937	2CCF181807R0001
ZLS235	2CCA180069R0001	ZLS939	2CCF181812R0001
ZLS229	2CCF015201R0001	ZLS924-3L	2CCF181816R0001
ZLS228	2CCF015200R0001	ZLS924-3LN	2CCF181818R0001
ZLS229R	2CCF180158R0001	ZLS924-3L-R	2CCF181817R0001
ZLS228R	2CCF180157R0001	ZLS924-3LN-R	2CCF181819R0001


### Blocs d'alimentation bas 125 A coté 160 A centre 6 mm<sup>2</sup> jusqu'à 50 mm<sup>2</sup> (2 x 25 mm<sup>2</sup>) + 2 x 10 mm<sup>2</sup> (LA, LB)

	Désignation	N° de commande	N° EAN 761 227	N° ELDAS	Pce	Module	Poids en gramm	
	3L à gauche	ZLS924-3L	2CCF181816R0001	150 3086	809997015	1	4	140
	3L+N à gauche	ZLS924-3LN	2CCF181818R0001	150 3093	809997035	1	4	168
	3L+N+LA+LB à gauche	ZLS924-3LNAB	2CCF181820R0001	150 3109	809997065	1	4	188
	3L à droite	ZLS924-3L-R	2CCF181817R0001	150 3116	809997115	1	4	140
	3L+N à droite	ZLS924-3LN-R	2CCF181819R0001	150 3123	809997135	1	4	168
	3L+N+LA+LB à droite	ZLS924-3LNAB-R	2CCF181821R0001	150 3130	809997165	1	4	188

### Bornes blocs d'alimentation

Version	Désignation	N° de commande	N° EAN 761 227	N° ELDAS	Pce	Module	Poids en gramm	
	Borne pour bloc d'alimentation L	ZLS936	2CCF181805R0001	150 3147	809997335	1	-	28
	Borne auxiliaire 2 pcs 10 mm <sup>2</sup> (pour barres auxiliaires LA, LB)	ZLS937	2CCF181807R0001	150 3154	809997385	1	-	10

### Capot pour bloc d'alimentation

Version	Désignation	N° de commande	N° EAN 761 227	N° ELDAS	Pce	Module	Poids en gramm
	ZLS939	2CCF181812R0001	150 3161	809996045	1	4	26