



Bei dem Controlpanel handelt es sich um ein hochwertiges EIB-Touch-Display. Das Controlpanel bietet ca. 100 Bedienfunktionen mit einem Farbdisplay. Eingesetzt wird es als raumübergreifende Steuer-, Melde und Kontrolleinheit für die gesamte EIB-Anlage.

Das Touch-Display (wahlweise in Farbe oder schwarz weiß) ist in einen schwarzen hochglänzendem Rahmen eingefasst und verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. Der integrierte Lautsprecher kann z. B. Bedienungen akustisch rückgekoppeln oder Weck- bzw. Alarm- und Störmeldungen signalisieren.

Das Controlpanel verfügt über einen Stift zur Bedienung und ein Einschubfach für eine Multimedia-/SD-Card.

Die Bedienung und Steuerung erfolgt über die im Klartext beschrifteten Touchflächen in einer übersichtlichen Menüstruktur. Die funktionale Belegung der Touchflächen ist individuell gestaltbar und abhängig von der Parametrierung.

Alle Funktionen des Controlpanels sind in der unteren Tabelle „Funktionsübersicht“ aufgeführt (siehe unten).

Technische Daten

Spannungsversorgung	- Nennspannung	230 V AC \pm 10 %
	- Leistungsaufnahme	10 W
Bedien- und Anzeigeelemente	- Touch-Display	320 x 240 Pixel (Bildpunkte) 16 Graustufen (monochrom)
		2 Schraub-Steckklemmen bis 2,5 mm ²
Anschlüsse	- Stromversorgung	1 Steckplatz auf der Frontseite
	- Multi-Media-Card	
Schutzart	- IP 20, EN 60 529	
Schutzklasse	- II	
Umgebungstemperaturbereich	- Betrieb	0 °C bis + 45 °C
	- Lagerung und Transport	- 20 °C bis + 60 °C
Abmessungen	- Panel mit Abdeckrahmen	184,6 x 218 mm (H x B)
	- UP-Installationsdose	163,5 x 199 x 60 (H x B x T)
Gewicht	- 0,742 kg	
Approbation	- EIB-zertifiziert	
CE-Zeichen	- gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie	

11

11

Funktionsübersicht:

- Anzahl der Touchflächen (mögliche Bedienseiten) auf Startseite	10
- Anzahl der möglichen Funktionen pro Bedienseite	10
- Summe Bedienfunktionen	100
- Umfang Zeitprogramme	20 Kanäle mit je 10 Schaltzeiten
- Umfang Szenen	32 Szenen mit max. 20 Objekten (Verbrauchern)
- Anzahl der Alarmmeldungen	10
- Sicherheitsfunktion (Alarmzentrale)	
- Anwesenheitssimulation	max. 10 Geräte
- Kanäle der IR-Fernbedienung	10
- Integrierter Raumtemperaturregler	
- Displayanzeige	Graustufen
- Info-Funktion	
- Timer-Funktion	
- Kindersicherung	



ABB Powernet EIB

Controlpanel, color, UP
CPC/U 1.1, GJ B000 6136 A0123

Anwendungsprogramme Power-Project

Kanal	Applikation
D1 Modul 1	Dimmer
	inaktiv
D2 Modul 1	Dimmer
	inaktiv

Hinweis

Bei dem Raumpanel (monochrom) handelt es sich um ein Gerät, dessen Beschreibung den Rahmen dieses Handbuches sprengen würde. Eine ausführliche Installations- und Bedienungsanleitung findet sich auf der EIB-CD-ROM und unter www.busch-jaeger.de

