


Commande et signalisation Gamme modulaire

- Largeur de gamme
- Facilité de montage et de câblage
- Temps d'installation réduit grâce à l'encliquetage
- Étrier de contact à déverrouillage rapide
- Certification IP67 et IP69K pour une partie de la gamme
- Certification IP66 pour toute la gamme
- Jusqu'à 6 corps de contacts par organe de commande.




IP67



IP69K



Fonction autonettoyante



Les blocs de contacts sont dotés de contacts frottants autonettoyants. En fonctionnement, le contact mobile passe au-dessus du contact fixe en tournant et coulisse latéralement au moment du contact. Contact 100 % assuré.

Personnalisation des marquages sur les têtes de boutons




- Marquage laser personnalisé
- Logiciel L-Mark : <http://bolservices.it.abb.com/pilot-devices>
- Configuration simple à réaliser en 5 étapes
- Numéro de référence unique
- Commande ultérieure possible

De nombreux accessoires



- Étiquettes
- Porte-étiquettes
- Accessoires de montage
- Lentilles
- Contacts
- Adaptateurs
- Capot de protection...

Commande et signalisation - Gamme modulable



MP1-10G

ML1-100R



M2SS1-10B

M2SS2-11



M2SS3-10B

M3SS2-10B



M3SS1-10B

M2SSK3-101



MPET4-10R

Boîtes à boutons



Étrier



Bloc de contact



Microblocs de commutation



Collerettes

Adaptateurs

Porte-étiquette

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg (pce)			
Boutons-poussoirs à impulsion, affleurant - Ø 22 mm							
Rouge	MP1-10R	1SFA611100R1001	840482	1			
Vert	MP1-10G	1SFA611100R1002	840484	1			
Jaune	MP1-10Y	1SFA611100R1003	840480	1			
Bleu	MP1-10L	1SFA611100R1004	840483	1			
Blanc	MP1-10W	1SFA611100R1005	840481	1			
Noir	MP1-10B	1SFA611100R1006	840486	1			
Voyants lumineux à LED - Ø 22 mm							
Rouge	ML1-100R	1SFA611400R1001	840497	1			
Vert	ML1-100G	1SFA611400R1002	840499	1			
Jaune	ML1-100Y	1SFA611400R1003	840495	1			
Bleu	ML1-100L	1SFA611400R1004	840498	1			
Blanc	ML1-100W	1SFA611400R1005	840496	1			
Boutons tournants, manette courte - Ø 22 mm							
2 positions	Fixe - non lumineux	Noir	M2SS1-10B	1SFA611200R1006	840782	1	
		Noir	M2SS2-10B	1SFA611201R1006	840772	1	
	Fixe - lumineux	Vert	M2SS2-11G	1SFA611201R1102	841035	1	
		Jaune	M2SS2-11Y	1SFA611201R1103	841036	1	
À impulsion - non lumineux	Fixe	Noir	M2SS3-10B	1SFA611202R1006	840762	10	
		Noir	M3SS1-10B	1SFA611210R1006	840705	1	
		Noir	M3SS2-10B	1SFA611211R1006	840690	1	
Boutons tournants à clé							
2 positions - à impulsion	Noir - 71/ronis 455	M2SSK3-101	1SFA611282R1001	840721	1		
Arrêts d'urgence - Ø 40 mm							
À rotation	Rouge	MPET4-10R	1SFA611523R1001	841184	1		
Boîtes à boutons							
1 bouton couvercle jaune, fond gris clair							
Rouge	2NF	MEPY1-1005	1SFA611821R1005	840505	1		
Rouge	1NO + 2 NF	MEPY1-1024	1SFA611821R1024	840501	1		
Accessoires							
Étriers séparés à 3 emplacements		MCBH-00	1SFA611605R1100	840539	10		
Blocs de contacts	1 NO	MCB-10	1SFA611610R1001	840547	10		
	1 NF	MCB-01	1SFA611610R1010	840553	10		
Microblocs de commutation	1 NO	MCBL-10	1SFA611612R1010	841193	10		
	1 NF	MCBL-01	1SFA611612R1001	841192	10		
Blocs de contacts avec étrier à 3 emplacements	1 NF	MCBH-01	1SFA611605R1110	840538	1		
	2 NF	MCBH-02	1SFA611605R1120	840536	1		
	2 NO + 1 NF	MCBH-21	1SFA611605R1112	840526	10		
Clé de serrage d'écrou		MA1-8015	1SFA611920R8015	841094	1		
Collerettes pour bouton-poussoir	Noir	KA1-8022	1SFA616920R8022	841012	10		
	Métal	KA1-8021	1SFA616920R8021	841013	10		
Collerettes pour bouton-tournant	Noir	KA1-8080	1SFA616920R8080	841333	10		
	Métal	KA1-8024	1SFA616920R8024	841010	10		
Adaptateurs pour montage dans armoire ABB avec plastrons pleins	Bouton-poussoir	KA1-8073	1SFA616920R8073	840994	1		
	Bouton-tournant	MA1-8074	1SFA611920R8074	841720	10		
Portes-étiquette Ø 22 mm	Noir	KA1-8120	1SFA616920R8120	840267	10		
Étiquettes	Ronde, jaune	Pour arrêt d'urgence	Étiquette [arrêt d'urgence]	SK615546-4	00004	1	
	Vierge			KA1-8121	1SFA616920R8121	840268	10
	Marquage : Marche			MA9-1044	1SFA611933R1044	841074	1
	Marquage : O / I	Pour bouton 2 pos.		MA6-1070	1SFA611930R1070	840560	1
	Marquage : Arrêt / Marche			MA9-1073	1SFA611933R1073	841076	1
	Marquage : Man. / O / Auto	Pour bouton 3 pos.		MA9-1083	1SFA611933R1083	841081	1
	Marquage : Lent / Arrêt / Rap.			MA9-1084	1SFA611933R1084	841082	10

Pour une information détaillée sur les produits, complétez le type de produit ou la référence internationale, ex :

www.abb.com/productdetails/1SFA611100R1002

www.abb.com/productdetails/MP1-10G

ABB France
Division Produits Basse Tension
 465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse
 F-01124 Montluel cedex / France

Support commercial

0 825 386 355 Service 0,15 € / min + prix appel

Service et assistance technique

Contact Center

0 810 020 000 Service gratuit + prix appel



Unités de commande
et de signalisation

Copyright© 2015 ABB - Tous droits de modifications sans préavis.