


## Χωνευτοί μεταλλικοί πίνακες διανομής

### CU



CU 24 V



CU 45 V



ZK82B



ZK82G



ZK51G

#### Χωνευτοί μεταλλικοί πίνακες διανομής IP 30/IK 09, Comfortline CU

Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 61439-1/-3 από φύλλα χάλυβα, με επίστρωση από σκόνη λευκού χρώματος RAL 9016. Κλάση ηλεκτρικής μόνωσης II. Είναι κατάλληλοι για κτιριακές εφαρμογές όπως εμπορικά κτίρια, κτίρια γραφείων, σχολεία, κατοικίες κλπ, με ονομαστική ένταση έως 125 A. Εντοιχίζονται σε ψευδότοιχους από γυψοσανίδες με τη χρήση του ειδικού εξαρτήματος CZH4. Διαθέτουν πολύ μικρό βάθος εντοιχισμού μόλις 110 mm αλλά πολύ χώρο για όδευση καλωδίων και άνετη εργασία. Διαθέτουν απόσταση μεταξύ των ραγών 125 mm και διατίθενται σε εκδόσεις με 1, 2, 3 ή 4 στήλες και χωρητικότητα έως και 240 στοιχεία. Η πόρτα του πίνακα ανοίγει μέχρι και 120° για εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό και η εγκατάσταση της γίνεται εύκολα και γρήγορα χωρίς εργαλεία.

Σειρές	Στήλες	Αριθμός στοιχείων Πλάτους 17,5 mm	Διαστάσεις εντοιχισμού (wall cut-out) Π x Υ x Β <sup>1)</sup> mm	Στοιχεία για παραγγελία	
				Τύπος	Κωδικός
<b>Χωνευτοί πίνακες με αδιάφανη λευκή πόρτα</b>					
3	2	72	561 x 548 x 110	CU 23 V	722715
4	2	96	561 x 698 x 110	CU 24 V	722716
4	3	144	811 x 698 x 110	CU 34 V	722721
5	1	60	311 x 848 x 110	CU 15 V	722711
5	2	120	561 x 848 x 110	CU 25 V	722717
5	3	180	811 x 848 x 110	CU 35 V	722722
5	4	240	1.061 x 848 x 110	CU 45 V	722725
6	1	72	311 x 998 x 110	CU 16 V	722712
6	2	144	561 x 998 x 110	CU 26 V	722718
6	3	216	811 x 998 x 110	CU36 V	722723

#### Εξαρτήματα χωνευτών μεταλλικών πινάκων διανομής, CU

Περιγραφή	Στοιχεία για παραγγελία	
	Τύπος	Κωδικός
Σετ στήριξης χωνευτών πινάκων σε ψευδότοιχο	CZH4	722871

#### Κοινά εξαρτήματα μεταλλικών πινάκων διανομής CA/CU

Περιγραφή	Στοιχεία για παραγγελία	
	Τύπος	Κωδικός
Κλέμμα ουδετέρου ταχείας σύνδεσης 5 x 1,5-4 mm <sup>2</sup>	ZK51B	721512
Κλέμμα ουδετέρου ταχείας σύνδεσης 8 x 1,5-4 mm <sup>2</sup>	ZK82B	721513
Κλέμμα γείωσης ταχείας σύνδεσης 5 x 1,5-4 mm <sup>2</sup>	ZK51G	721510
Κλέμμα γείωσης ταχείας σύνδεσης 8 x 1,5-4 mm <sup>2</sup>	ZK82G	721511

1) Β: Βάθος εντοιχισμού.