

PÄÄMAADOITUSKISKO  
(Ei keskuksessa)



	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RY5E45JS		
Sähkö nro	3310103		
$I_{nA}$	50A	$U_n$	400V
$P_h$		$P_h$	
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi	


L1,L2,L3,N,PE 50 A

Lit:n nro:

	NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm <sup>2</sup>	N	PE
		Pääkytkin (63A)					
0Q1							
L1	1F1			B 6A			
L2	1F2			B10A			
L3	1F3			B10A			
L1	2F1			B10A			
L2	2F2			B10A			
L3	2F3			B10A			
L1	3F1			C10A			
L2	3F2			C10A			
L3	3F3			C10A			
L1	4F1			B16A			
L2	4F2			B16A			
L3	4F3			B16A			
L1	5F1			B16A			
L2	5F2			B16A			
L3	5F3			B16A			
L1	6F1			B16A			
L2	6F2			B16A			
L3	6F3			B16A			
L1	7F1			C16A			
L2	7F2			C16A			
L3	7F3			C16A			
	8F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
	8F1			C16A			
	8F2			C16A			
	8F3			C16A			
	9F1			C10A			
	9F2			C10A			
	9F3			C10A			
	10F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
	10F1			C16A			
	10F2			C16A			
	10F3			C16A			
	11F1			C10A			
	11F2			C10A			
	11F3			C10A			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	93 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1200 mm
Syvyys :	112 mm



Yläpääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)  
4x21+2x26mm reikäaihiota  
Alapääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)  
4x21+2x26mm reikäaihiota  
Syöttö: Alhaalta tai yhäältä  
50mm aiho

Työ nro	Ark. koodi	RY5E45JS-C	KESKUS	RK 1	Työpiiri:				
Pvm.	Suunn.	PP	Tark.	JK	Hyv.	ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiiri.
							Rakennuskohde	Tall.koodi	3310103-K
								Lehti	01 Lehdestä 02
								Piirustus nro	



