

Přehled základních produktů pro domovní aplikace Jističe, proudové chrániče, rozvodnice, vypínače...

Jističe pro domovní aplikace řady HOME



SH201-B



SH203-B



SH201-C



SH203-C

Počet pólů	Charakteristika	Jmenovitý proud	Objednací číslo	Typ
1	B	6 A	2CDS211001R0065	SH201-B6
1	B	10 A	2CDS211001R0105	SH201-B10
1	B	13 A	2CDS211001R0135	SH201-B13
1	B	16 A	2CDS211001R0165	SH201-B16
1	B	20 A	2CDS211001R0205	SH201-B20
1	B	25 A	2CDS211001R0255	SH201-B25
1	B	32 A	2CDS211001R0325	SH201-B32
1	B	40 A	2CDS211001R0405	SH201-B40
3	B	6 A	2CDS213001R0065	SH203-B6
3	B	10 A	2CDS213001R0105	SH203-B10
3	B	13 A	2CDS213001R0135	SH203-B13
3	B	16 A	2CDS213001R0165	SH203-B16
3	B	20 A	2CDS213001R0205	SH203-B20
3	B	25 A	2CDS213001R0255	SH203-B25
3	B	32 A	2CDS213001R0325	SH203-B32
3	B	40 A	2CDS213001R0405	SH203-B40
1	C	1 A	2CDS211001R0014	SH201-C1
1	C	2 A	2CDS211001R0024	SH201-C2
1	C	6 A	2CDS211001R0064	SH201-C6
1	C	10 A	2CDS211001R0104	SH201-C10
1	C	13 A	2CDS211001R0134	SH201-C13
1	C	16 A	2CDS211001R0164	SH201-C16
1	C	20 A	2CDS211001R0204	SH201-C20
1	C	25 A	2CDS211001R0254	SH201-C25
1	C	32 A	2CDS211001R0324	SH201-C32
1	C	40 A	2CDS211001R0404	SH201-C40
3	C	6 A	2CDS213001R0064	SH203-C6
3	C	10 A	2CDS213001R0104	SH203-C10
3	C	13 A	2CDS213001R0134	SH203-C13
3	C	16 A	2CDS213001R0164	SH203-C16
3	C	20 A	2CDS213001R0204	SH203-C20
3	C	25 A	2CDS213001R0254	SH203-C25
3	C	32 A	2CDS213001R0324	SH203-C32
3	C	40 A	2CDS213001R0404	SH203-C40

Přípojnice řady HOME



Počet modulů	mm ²	Sled fází	Koncové krytky	Objednací číslo	Typ
12	10	L1-L1...	PSH-END 1.1	2CDL110001R1012	PSH 1/12
60	10	L1-L1...	PSH-END 1.1	2CDL110001R1060	PSH 1/60
12	10	L1-L2-L1...	již obsahuje	2CDL120001R1012	PSH 2/12
58	10	L1-L2-L1...	PSH-END	2CDL120001R1058	PSH 2/58
12	10	L1-L2-L3-L1...	již obsahuje	2CDL130001R1012	PSH 3/12
60	10	L1-L2-L3-L1...	PSH-END	2CDL130001R1060	PSH 3/60
12	10	L1-L2-L3-N-L1...	již obsahuje	2CDL140001R1012	PSH 4/12
60	10	L1-L2-L3-N-L1...	PSH-END 1	2CDL140001R1060	PSH 4/60
Koncové krytky přípojníc					
				2CDL100011R0011	PSH-END 1.1
				2CDL100001R0002	PSH-END
				2CDL200110R0001	PSH-END 1

Přehled základních produktů pro domovní aplikace Jističe, proudové chrániče, rozvodnice, vypínače...



FH202 AC



FH204 AC

Proudové chrániče řady HOME

Počet pólů	Citlivost	Jmenovitý proud	Objednací číslo	Typ
2	30 mA	25 A	2CSF202002R1250	FH202 AC-25/0,03
2	30 mA	40 A	2CSF202002R1400	FH202 AC-40/0,03
2	30 mA	63 A	2CSF202002R1630	FH202 AC-63/0,03
2	300 mA	25 A	2CSF202003R3250	FH202 AC-25/0,3
2	300 mA	40 A	2CSF202003R3400	FH202 AC-40/0,3
2	300 mA	63 A	2CSF202003R3630	FH202 AC-63/0,3
4	30 mA	25 A	2CSF204002R1250	FH204 AC-25/0,03
4	30 mA	40 A	2CSF204002R1400	FH204 AC-40/0,03
4	30 mA	63 A	2CSF204002R1630	FH204 AC-63/0,03
4	300 mA	25 A	2CSF204003R3250	FH204 AC-25/0,3
4	300 mA	40 A	2CSF204003R3400	FH204 AC-40/0,3
4	300 mA	63 A	2CSF204003R3630	FH204 AC-63/0,3



SHD201



SHD203

Vypínače řady HOME

Počet modulů	Jmenovitý proud	Objednací číslo	Typ
1	16 A	2CDD271111R0016	SHD201/16
1	25 A	2CDD271111R0025	SHD201/25
1	32 A	2CDD271111R0032	SHD201/32
3	25 A	2CDD273111R0025	SHD203/25
3	32 A	2CDD273111R0032	SHD203/32
3	40 A	2CDD273111R0040	SHD203/40

Rozvodnice

Objednací číslo	Typ
LUCA-M12242000A	Rozvodnice nástěnná IP40/12M
LUCA-M12244000U	Rozvodnice nástěnná IP40/24M
LUCA-M12246000U	Rozvodnice nástěnná IP40/36M
LUCA-M12247000U	Rozvodnice nástěnná IP40/54M
2CPX077600R9999	UK510E - Rozvodnice zapuštěná IP30/12M
2CPX077601R9999	UK520E - Rozvodnice zapuštěná IP30/24M
2CPX077602R9999	UK530E - Rozvodnice zapuštěná IP30/36M
2CPX077603R9999	UK540E - Rozvodnice zapuštěná IP30/54M



Unibox 1



UK510E

ABB s. r. o., divize Výrobky nízkého napětí

Heršpická 13, 619 00 Brno

tel.: 543 145 405

e-mail: jiri.vasinka@cz.abb.com

Kontaktní centrum: 800 312 222

<http://www.abb.cz/nizkenapeti>

Power and productivity
for a better world™

