



Cewe kabelskåp

Gör livet lättare – håller en livstid.



- Enkel installation
- Förbättrad design
- Beprövad tillförlitlighet

Cewe kabelskåp



Cewe kabelskåp från ABB är robusta och enkla att installera. Kapslingarna är utvecklade på vår beprövade plattform och omfattar förbättringar enligt våra kunders önskemål, för att göra jobbet enklare för installatörerna. De tål tufft klimat och yttre påfrestningar. De skyddar den utrustning som krävs för trygg och pålitlig eldistribution i alla typer av miljöer.

Utvecklat på
beprövad plattform



Tillgängligt i
3 bredder



Med **förbättringar**
enligt kundönskemål



Säkert och robust
i alla miljöer



Enkelt och säkert
att installera



Ett komplett **testat**
och **verifierat** system



Enkel installation

Cewe kabelskåp med Z-skensystem erbjuder säkrare och enklare installation. Mer plats för kabelanslutning såväl som ny lösning för de justerbara benen gör jobbet lättare för installatören. Kapsling, anslutningar och säkringslastbrytare utgör ett komplett system designat för att fungera tillsammans.



Förbättrad design

Kabelskåpet omfattar flertalet förbättringar framtagna enligt våra kunders önskemål. Med ny design för utdragbara och justerbara ben, lättare dörr samt nytt tillfälligt uttag har skåpet moderniserats och förbättrats såväl invändigt som utvändigt.



Beprövad tillförlitlighet

Kabelskåpet är framtaget för att erbjuda många år av säker och störningsfri drift. Utvecklat på en beprövad plattform, testat enligt IEC 61439-5 i arktiskt klimat och med kapslingsklass IP34D är skåpet verifierat för hållbarhet även i de mest extrema väderförhållanden.

Nordicab 3 bredder



NC350



NC600



NC850

Kabelskåp

Typ	E-nummer	Artikelnummer	Mått [mm]			Disponibel skena [mm]	Märkström [A]	Lås
			B	H	D			
Kabelskåp med skensystem								
NC350-G-SE-Z4	07 311 65	2CGD000585A2112	350	1200	260	261	400	CDC-LSE
NC350-G-SE-Z6	07 311 89	2CGD000585A3112	350	1200	260	261	630	CDC-LSE
NC600-G-SE-Z4	07 311 91	2CGD000585A2212	600	1200	260	511	400	CDC-LSE
NC600-G-SE-Z6	07 311 93	2CGD000585A3212	600	1200	260	511	630	CDC-LSE
NC850-G-SE-Z6	07 311 95	2CGD000585A3312	850	1200	260	761	630	CDC-LSE

Typ	E-nummer	Artikelnummer	Mått [mm]			Montage dim. [mm]			Lås
			B	H	D	B	H	D	
Skåp med montageplåt									
NC350-G-SE-M	07 311 97	2CGD000585A1112	350	1200	260	300	700	230	CDC-LSE
NC600-G-SE-M	07 311 99	2CGD000585A1212	600	1200	260	550	700	230	CDC-LSE
NC850-G-SE-M	07 312 01	2CGD000585A1312	850	1200	260	800	700	230	CDC-LSE

—
abb.se/lagspanning