07

VP Ausbausystem

VP Ausbausystem

Inhalt

VP Ausbausystem	
Übersicht	7/2
Abdeckplatten geschlossen	7/3
Abdeckplatten offen	7/5
Zählerplätze	7/6
Montagerahmen	7/7
Zubehör	7/8

VP Ausbausystem
Übersicht

Bei den VP-Abdeckplatten handelt es sich um einen Berührungsschutz für elektrische Anlagen.
Sie sind aus halogenfreiem, selbstlöschendem Polyester mit Glasfaserverstärkung. Eine Abkantung von 30 mm ermöglicht die Abdeckplatte als Wanne oder auch Haube zu verwenden und bietet größte mögliche Stabilität, sie lassen sich leicht bearbeiten, fräsen, bohren, schneiden, oder auch stanzen.
Die Abdeckplatten sind in 2 Feldbreiten 250/500 mm, sowie in 4 Höheneinheiten von 150 mm bis 600 mm erhältlich.
Anwendungen finden sie gerne in Schaltanlagen und auch Außenverteiler.



Abdeckungen aus glasfaserverstärtem Polyester, das Material ist selbstlöschend und halogenfrei.
Feldbreiten und -höhen

VP Ausbausystem

Abdeckplatten geschlossen

VP-System Abdeckplatten geschlossen ohne Schnellverschlüsse und Abdeckplattenhalter

Feldhöhe (mm)	Feldbreite (mm)	250	500
	Abdeckplatten aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Polyester mit Glasfaserverstärkung. Farbe Lichtgrau nach RAL 7035. Die Abdeckplatten können beidseitig eingesetzt werden. Durch die seitliche Abkantung ergibt sich eine Änderung der Einbautiefe um 30 mm.		
150			
	TE	12	24
	Typ	VAGF21	VAGF51
	Bestellnummer	4TBW828084C0100	4TBW828088C0100
300			
	TE	24	48
	Typ	VAGF23	VAGF53
	Bestellnummer	4TBW828085C0100	4TBW828089C0100
450			
	TE	36	72
	Typ	VAGF24	VAGF54
	Bestellnummer	4TBW828086C0100	4TBW828090C0100
600			
	TE	48	96
	Typ	VAGF26	VAGF56
	Bestellnummer	4TBW828087C0100	4TBW828091C0100

1TE = 18 mm
VPE = 10 Stück


VAH62

VAS

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Abdeckplattenhalter			
32 mm	VAH32	4TBA828009C0100	50
62 mm	VAH62	4TBA828020C0100	50
Schnellverschluß			
Großverpackung 50 Stück	VAS	4TBA828008C0100	50
Set mit 4 Stück	VAS4	4TBA828057C0100	1

VP Ausbausystem

Abdeckplatten geschlossen

VP-System Abdeckplatten geschlossen, einzeln verpackt mit Befestigung

Feldhöhe (mm)	Feldbreite (mm)	250	500
	Abdeckplatten aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Polyester mit Glasfaserverstärkung. Farbe Lichtgrau nach RAL 7035. Die Abdeckplatten können beidseitig eingesetzt werden. Durch die seitliche Abkantung ergibt sich eine Änderung der Einbautiefe um 30 mm. Komplett mit Schnellverschlüssen und Abdeckplattenhaltern 62 mm.		
150			
	TE	12	24
	Typ	VAG21	VAG51
	Bestellnummer	4TBW828010C0100	4TBW828014C0100
300			
	TE	24	48
	Typ	VAG23	VAG53
	Bestellnummer	4TBW828011C0100	4TBW828015C0100
450			
	TE	36	72
	Typ	VAG24	VAG54
	Bestellnummer	4TBW828012C0100	4TBV828016C0100
600			
	TE	48	96
	Typ	VAG26	VAG56
	Bestellnummer	4TBW828013C0100	4TBV828017C01000

1TE = 18 mm
VPE = 1 Stück

VP Ausbausystem

Abdeckplatten offen

VP-System Abdeckplatten mit Normfeld-Ausschnitt (OHNE Tragschienen)

Feldhöhe (mm)	Feldbreite (mm)	250	500
	Abdeckplatten aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Polyester mit Glasfaserverstärkung. Farbe Lichtgrau nach RAL 7035. Die Abdeckplatten können beidseitig eingesetzt werden. Durch die seitliche Abkantung ergibt sich eine Änderung der Einbautiefe um 30 mm. Komplett mit Schnellverschlüssen und Abdeckplattenhaltern 62 mm. Lieferung ohne DIN-Tragschienen.		
150			
			
	TE	12	24
	Typ	VAO21	VAO51
	Bestellnummer	4TBW828047C0100	4TBW828051C0100
300			
			
	TE	24	48
	Typ	VAO23	VAO53
	Bestellnummer	4TBW828048C0100	4TBW828052C0100
450			
			
	TE	36	72
	Typ	VAO24	VAO54
	Bestellnummer	4TBW828049C0100	4TBW828053C0100
600			
			
	TE	48	96
	Typ	VAO26	VAO56
	Bestellnummer	4TBW828050C0100	4TBW828054C0100

1TE = 18 mm
VPE = 1 Stück



VRDIN2

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Symmetrische DIN-Tragschienen mit 2 Schrauben M5 x 10			
Länge: 243 mm	VRDIN2	4TBW828139C0100	10
Länge: 493 mm	VRDIN5	4TBW828140C0100	10

VP Ausbausystem

Zählerplätze

Zählerplätze

Feldgröße H x B (mm)	**300 x 250**	**450 x 250**
Zum Lieferumfang gehören: Zählertragplatte, Zählerschrauben, Befestigungsmaterial und Grundgehäuse zur Abschottung		
		
TE	24	36
	1 Zählerplatz	1 Zählerplatz
Typ	VZ1	VZ2
Bestellnummer	4TBV843498C0100	4TBV843499C0100

Feldgröße H x B (mm)	**300 x 250**	**450 x 250**
Zum Lieferumfang gehören: Zählertragplatte, Zählerschrauben, Befestigungsmaterial und Grundgehäuse zur Abschottung		
		
TE	24	36
	1 Zählerplatz	1 Zählerplatz
Typ	EH3AEEEQ	EH3AEEER
Bestellnummer	4TBE843580R0100	4TBE843581R0100

Feldgröße H x B (mm)	**300 x 250**	**450 x 250**
Zum Lieferumfang gehören: Zählertragplatte, Zählerschrauben, Befestigungsmaterial und Grundgehäuse zur Abschottung		
		
TE		36
		1 Zählerplatz
Typ		EHHM54
Bestellnummer		4TBE843497R0100

1TE = 18 mm
VPE = 1 Stück

VP Montagerahmen

Montagerahmen



VRSWS14 VRHW8



VRSW2120



VRHW6

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Montageprofile für VP-Polyester-Wandschränke			
VPS Senkrechtprofil WS einfach 756 mm	VRSW170	4TBW822032C0100	10
VPS Senkrechtprofil WS einfach 906 mm	VRSW190	4TBW822033C0100	10
VPS Senkrechtprofil WS einfach 1.206 mm	VRSW1120	4TBW822035C0100	10
VPS Senkrechtprofil WS doppelt 1.206 mm	VRSW2120	4TBW822042C0100	5
VPS Querprofil Wandschrank 1.000 mm	VRHW11	4TBW822053C0100	8
VPS WS Verbind. Senkr.-Querprofil (2 Stück)	VRSHW1	4TBW822052C0100	1 / 25

VP Ausbausystem

Zubehör

ZAD4

ZA2



VAH62

VAS



ZB35P5



VRDIN2

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Abdeckstreifen			
Abdeckstreifen mit 4 Teilungseinheiten Großpackung 500 Stück	ZAD4G	4TBR610484C0200	500
Abdeckstreifen mit 4 Teilungseinheiten Länge: 72 mm	ZAD4	4TBR610142C0200	4
Abdeckstreifen (ablängen durch schneiden) Länge: 1 m	ZA2	2CPX038231R9999	1
Abdeckplattenhalter			
32 mm	VAH32	4TBA828009C0100	50
62 mm, nur als Ersatzteil erforderlich	VAH62	4TBA828020C0100	50
Schnellverschluß			
nur als Ersatzteil erforderlich	VAS	4TBA828008C0100	50
Set mit 4 Stück, nur als Ersatzteil erforderlich	VAS4	4TBA828057C0100	1
Plombierung			
	ZB35P5	2CPX062392R9999	5
Symmetrische DIN-Tragschienen mit 2 Schrauben M5 x 10			
Länge: 243 mm	VRDIN2	4TBW828139C0100	10
Länge: 493 mm	VRDIN5	4TBW828140C0100	10
Länge: 743 mm	VRDIN7	4TBW828141C0100	10
Sammelschienenträger Mittenabstand 40 mm für Flachkupfer 12 x 5/10 mm 5 x 12 x 5 mm = 250 A 5 x 12 x 10 mm = 360 A			
Mittenabstand 40 mm	ACC822045	4TBW822045C0100	1

VP Ausbausystem

Zubehör

VRISO

VRSM510

VSS58191



VMW3060

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Isolierstück			
zum schutzisolierten Aufbau von Tragschienen	VRISO	4TBW828215C0100	1
Selbstschneidende Schrauben			
M5 x 10 zur Befestigung von Bauteilen am Montagerahmen	VRSM510	4TBA828133C0100	100
Hilo-Schraube 5,8 x 19 mm zur Befestigung von Bauteilen im Polyesterschrank	VSS58191	4TBA828136C0100	100
Hilo-Schraube 5,8 x 32 mm zur Befestigung von Bauteilen im Polyesterschrank	VSS58321	4TBA828135C0100	100

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Distanzwinkel mit 2 Schrauben M5 x 10 1 Set = 2 Stück			
Länge: 20-35-50 mm	VMW2050	4TBW828059C0100	1 Set
Länge: 25-40-55 mm	VMW2555	4TBW828060C0100	1 Set
Länge: 30-45-60 mm	VMW3060	4TBW828061C0100	1 Set
Länge: 65-80-95 mm	VMW6595	4TBW828062C0100	1 Set
Länge: 75-90-105 mm	VMW75105	4TBW828064C0100	1 Set
Länge: 110 mm	VMW110	4TBW828031C0100	1 Set

Notizen