

02/2022

USB-pistorasia

Latausta parhaimmillaan



USB-pistorasia mahdollistaa samanaikaisen sähkölaitteen käytön ja kahden akkukäyttöisen laitteen lataamisen tuoden näin kaiken tarvittavan yhteen.

Uppoasennettavassa pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasiaan on integroitu 2xUSB A -latauslaite 5V/2,4A, ja se sisältää oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen.



01 USB-pistorasia
20 EUCB2USB-84-500,
Impressivo valkoinen

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet

- USB-latausasemalla avulla voidaan ladata myös suurempia laitteita.
- Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voidaan ladata kahta matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta akkukäyttöistä laitetta samaan aikaan.
- Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-latauskaapelia.
- Latausvirta enintään 2400 mA kun yksi liitin on käytössä.
- Latausvirta enintään 1200 mA per liitin kun molemmat liittimet ovat käytössä.
- Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus.

Tekniset tiedot:

- 230 VAC/5 VDC
- 50 - 60 Hz
- 2,4 A
- tyhjäkäyntiteho 0.3 W
- IP20
- SELV
- käyttölämpötila 5°C - 40°C.
- Yhteensopiva standardin DIN EN62684 kanssa.

Tilaustiedot

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
20 EUCB2USB-214-510	25 061 84	Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla,	1/10
20 EUCB2USB-84-500	25 061 85	Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, valkoinen	1/10
20 EUCB2USB-81-500	25 061 86	Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, antrasiitti	1/10
20 EUCB2USB-83-500	25 061 87	Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, alumiini	1/10
20 EUCB2USB-885-500	25 061 88	Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, matta musta	1/10

ABB Oy
Domestic Sales
Puh: 010 22 11