



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010304134049

委托人名称、地址

ABB France

2 Rue d' Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE

生产者(制造商)名称、地址

ABB France

2 Rue d' Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE

生产企业名称、地址

ABB Bulgaria EOOD - Rakovski branch

BULGARIA, 4142 Village of Stryama, Region of Plovdiv, Municipality of Rakovski, Rakovski Industrial Zone, 14 Industrial Road 1, nr,14-18

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

AF45, AF50, AF63, AF75; 详情见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2020 年 04 月 09 日 有效期至: 2023 年 11 月 22 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 11 月 22 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主 任:

陆楠



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2018010304134049

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB France
2 Rue d'Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB France
2 Rue d'Arsonval 69680, Chassieu, FRANCE

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Bulgaria EOOD – Rakovski branch
BULGARIA, 4142 Village of Stryama, Region of Plovdiv, Municipality of Rakovski, Rakovski
Industrial Zone, 14 Industrial Road 1, nr.14-18

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

AC Contactor
AF45, AF50, AF63, AF75; See the appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.4-2010

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Apr.09,2020

Valid until: Nov.22,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Nov.22,2018

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

Q 2536716



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: 2018010304134049

纸 号: 2536716

AF45, AF50, AF63, AF75

U_{imp}: 8kV;

U_i: 1000V;

I_{th}: AF45, AF50: 100A, AF63: 125A, AF75: 125A;

AF45-22/40:

AC-1: U_e/I_e: 690V/100A;

AC-3, AC-4: U_e/I_e: 220-230-240V/40A, 380-400/415/440V/37A,
500V/33A, 690V/25A;

AF50-30:

AC-1: U_e/I_e: 690V/100A;

AC-3, AC-4: U_e/I_e: 220-230-240V/53A, 380-400/415V/50A,
440/500V/45A, 690V/35A;

AC-8a: U_e/I_e: 400V/63A;

AF50-40:

AC-1: U_e/I_e: 690V/100A;

AC-3, AC-4: U_e/I_e: 220-230-240V/53A, 380-400/415V/50A,
440/500V/45A, 690V/35A;

AF63:

AC-1: U_e/I_e: 690V/115A;

AC-3, AC-4: U_e/I_e: 220-230-240/380-400/415/440V/65A,
500V/55A, 690V/43A;

AC-8a: U_e/I_e: 400V/85A;

AF75-30:

AC-1: U_e/I_e: 690V/125A;

AC-3, AC-4: U_e/I_e: 220-230-240/380-400/415V/75A,
440V/70A, 500V/65A, 690V/46A;

AC-8a: U_e/I_e: 400V/95A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2018010304134049

纸 号: 2536716

AF75-22/40:

AC-1: Ue/Ie: 690V/125A;

AC-3, AC-4: Ue/Ie: 220-230-240/380-400/415V/75A,
440V/70A, 500V/65A, 690V/46A;

极数: 3P, 4P;

Us: 20-60VDC, 48-130VAC/DC 50/60Hz, 100-250VAC/DC 50/60Hz;

外壳防护等级: IP10;

配用的辅助触头: (CAL5)

I_{th}: 16A;

AC-15: Ue/Ie: 24~127V/6A, 220~240V/4A, 380~440V/3A, 500~690V/2A;

DC-13: Ue/Ie: 24V/6A, 48V/2.8A, 72V/1A, 110~125V/0.55A, 220~250V/0.3A;

1N01NC

型号解释:

Example 例如: AF75-30-11RT-70					
A	75	-30	-11	RT	-70
I	II	III	IV	V	VI

I - Name of series 系列名称

AF series AF 系列

II - Size of contactor 大小

45, 50, 63, 75

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2018010304134049

纸 号: 2536716

III - Number of main contacts 主触头数量

22 = 2 NO- and 2 NC-contacts

30 = 3 NO- and 0 NC-contacts

40 = 4 NO- and 0 NC-contacts

IV - Number of auxiliary contacts 辅助触头数量

00 = No auxiliary pole provided.

11 = 1 NO- and 1 NC-contacts

V - Connection type 端子接线方式

Blank = Screw type connection

空白 = 螺钉接线

RT = Ring Tongue connection

RT = 环形端子接线

VI - Coil code 线圈代号

Control voltage 控制电压	Coil code 线圈代号
20-60V dc	72
48-130V ac/dc 50/60Hz	69
100-250V ac/dc 50/60Hz	70

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心