

Modulaire DIN rail toestellen en verdeelkasten

System pro E comfort MISTRAL®



Typenummer	ABB artikelnummer	Omschrijving
System pro E comfort MISTRAL®		
MISTRAL41-118	1SPE007717F0821	Mistral IP 41 1x 18 module met transparante deur
MISTRAL41-218	1SPE007717F0921	Mistral IP 41 2x 18 module met transparante deur
MISTRAL41-318	1SPE007717F1021	Mistral IP 41 3x 18 module met transparante deur
MISTRAL41-418	1SPE007717F1121	Mistral IP 41 4x 18 module met transparante deur
MISTRAL65-118	1SLM006502A1203	Mistral IP 65 1x 18 module met transparante deur
MISTRAL65-218	1SLM006501A1205	Mistral IP 65 2x 18 module met transparante deur
MISTRAL65-318	1SLM006501A1208	Mistral IP 65 3x 18 module met transparante deur
MISTRAL65-418	1SLM006501A1209	Mistral IP 65 4x 18 module met transparante deur



Automaten		
S202L-C6	2CDS242701R0064	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 2P, curve C, 6A
S202L-C10	2CDS242701R0104	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 2P, curve C, 10A
S202L-C16	2CDS242701R0164	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 2P, curve C, 16A
S202L-C20	2CDS242701R0204	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 2P, curve C, 20A
S202L-C25	2CDS242701R0254	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 2P, curve C, 25A
S202L-C32	2CDS242701R0324	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 2P, curve C, 32A
S202L-C40	2CDS242701R0404	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 2P, curve C, 40A
S203L-C16	2CDS243701R0164	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 3P, curve C, 16A
S203L-C20	2CDS243701R0204	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 3P, curve C, 20A
S203L-C25	2CDS243701R0254	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 3P, curve C, 25A
S203L-C32	2CDS243701R0324	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 3P, curve C, 32A
S203L-C40	2CDS243701R0404	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 3P, curve C, 40A
S204L-C16	2CDS244701R0164	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 4P, curve C, 16A
S204L-C20	2CDS244701R0204	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 4P, curve C, 20A
S204L-C25	2CDS244701R0254	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 4P, curve C, 25A
S204L-C32	2CDS244701R0324	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 4P, curve C, 32A
S204L-C40	2CDS244701R0404	Automaat, S200L serie, 4.5kA, 4P, curve C, 40A



Aardlekschakelaars		
F202-A-40/30mA	2CSF202121R1400	Aardlekschakelaar, F200 CEBEC, 2P, 40A, 30mA
F202-A-40/300mA	2CSF202121R3400	Aardlekschakelaar, F200 CEBEC, 2P, 40A, 300mA
F202-A-63/30mA	2CSF202121R1630	Aardlekschakelaar, F200 CEBEC, 2P, 63A, 30mA
F202-A-63/300mA	2CSF202121R3630	Aardlekschakelaar, F200 CEBEC, 2P, 63A, 300mA
F204-A-40/30mA	2CSF204121R1400	Aardlekschakelaar, F200 CEBEC, 4P, 40A, 30mA
F204-A-40/300mA	2CSF204121R3400	Aardlekschakelaar, F200 CEBEC, 4P, 40A, 300mA
F204-A-63/30mA	2CSF204121R1630	Aardlekschakelaar, F200 CEBEC, 4P, 63A, 30mA
F204-A-63/300mA	2CSF204121R3630	Aardlekschakelaar, F200 CEBEC, 4P, 63A, 300mA

Modulaire DIN rail toestellen en verdeelkasten System pro E comfort MISTRAL®



Typenummer	ABB artikelnummer	Omschrijving
Energiemeters		
C11 110-100	2CMA100014R1000	Energiemeter, C serie, 1x230Vac, 40A, puls, MID goedgekeurd
B21 111-100	2CMA100149R1000	Energiemeter, B serie, 1x230Vac, 65A, puls, MID goedgekeurd
C13 110-100	2CMA100191R1000	Energiemeter, C serie, 3x230/400Vac, 40A, puls, MID goedgekeurd
B23 111-100	2CMA100163R1000	Energiemeter, B serie, 3x230/400Vac, 65A, puls, MID goedgekeurd
Overspanningsbeveiliging		
OVR T2 1N 40-275 P QS	2CTB803972R1100	Overspanningsbeveiliging, OVR pro M compact, Type 2, 1P+N, 40kA, 275V, plug
OVR T2 3N 40-275 P QS	2CTB803973R1100	Overspanningsbeveiliging, OVR pro M compact, Type 2, 3P+N, 40kA, 275V, plug
Doorverbindingskammen		
PS 2/58	2CDL220001R1058	Verzamelrail, Compact S200-S200M-S200P, L1-L2-..., 58 pinnen, 10mm ²
PS 3/60	2CDL230001R1060	Verzamelrail, Compact S200-S200M-S200P, L1-L2-L3-..., 60 pinnen, 10mm ²
PS 4/60	2CDL240101R1060	Verzamelrail, Compact S200-S200M-S200P, L1-L2-L3-N-..., 60 pinnen, 10mm ²
PS 4/58 N	2CDL240101R1058	Verzamelrail, Compact S200-S200M-S200P, L1-N-L2-N-L3-N-..., 58 pinnen, 10mm ²
Comfortfuncties toestellen		
TM10/12	2CSM101021R0801	Beltransformator, TM, 10VA, 4-8-12V
M1174	2CSM110000R0711	Stopcontact, M1174, 10/16A, Grijs, (Penaarde)
D1	2CSM258763R0621	Digitale tijdschakelaar, D serie, Wekelijks, 1CO
E232-230	2CDE110000R0501	Trappenhuis automaat, E232, 16A, 230V, 7min
CT-MFD.21	1SVR500020R1100	Electronische timer, CT-D serie, multi, 2CO, 12-240Vac/dc
ESB 20-20	GHE3211102R0006	Modulaire contactor, ESB serie, 20A, 2NO, 230V 50Hz 264V 60Hz
ESB 24-40	GHE3291102R0006	Modulaire contactor, ESB serie, 24A, 4NO, 230-240Vac/dc
ESB 40-40	GHE3491102R0006	Modulaire contactor, ESB serie, 40A, 4NO, 230Vac/dc
E251-230	2CSM111000R0201	Impulsschakelaar, E250, 1NO, 16A, 230Vac
E252-230	2CSM112000R0201	Impulsschakelaar, E250, 2NO, 16A, 230Vac
TWA1	2CSM204365R1341	Digitale tijdschakelaar met Astro functie, 1CO
TWA2	2CSM204375R1341	Digitale tijdschakelaar met Astro functie, 2CO