

Incluido en todos los modelos:

- Protecciones: sobrecarga, diferencial AC y DC (6 mA) y sonda de temperatura.
- Protección contra sobre y subtensión permanentes y sobretensión transitoria.
- Comunicaciones incluidas: Bluetooth, Modbus, Ethernet y Wi-Fi.
- Protocolo de comunicación OCPP 1.6J, incluyendo smart charging.
- 1 entrada y 1 salida digital.
- Contador de energía clase B (opcional con certificado MID para el cobro).
- Preparado para hacer gestión dinámica de la carga.
- 5 leds de indicación de estado.
- Carga modo 3 y conectores tipo 2.
- IP54 e IK10.
- Dimensiones: 320 \* 195 \* 110 mm.



Potencia	Intensidad	Descripción	Contador Energía	Otros Incluido	Código de Pedido	Precio Unit. €	Sum.mín./Embalaje Ud.
<b>Monofásicos</b>							
3,7 kW	16 A	Base tipo 2 con shutter, 3.7 kW	Clase B		6AGC082587	1.095	A 1
		Base tipo 2 con 3.7 kW, RFID	Clase B	RFID	6AGC105912	1.206	A 1
7,4 kW	32 A	Base tipo 2 7.4 kW	Clase B		6AGC081278	1.154	A 1
		Base tipo 2 7.4 kW, RFID	Clase B	RFID	6AGC085382	1.270	A 1
		Base tipo 2 7.4 kW, RFID, 4G	Clase B	RFID, 4G	6AGC085383	1.434	A 1
		Cable tipo 2 (5m) 7.4 kW, RFID	Clase B	RFID	6AGC082155	1.358	A 1
		Cable tipo 2 (5m) 7.4 kW, RFID, 4G	Clase B	RFID, 4G	6AGC085385	1.534	A 1
<b>Trifásicos</b>							
11 kW	16 A	Base tipo 2 11 kW, RFID	Clase B	RFID	6AGC105908	1.299	A 1
		Base tipo 2 11 kW, RFID, 4G	Clase B	RFID, 4G	6AGC105911	1.481	A 1
		Cable tipo 2 (5m) 11 kW, RFID	Clase B	RFID	6AGC082156	1.493	A 1
		Cable tipo 2 (5m) 11 kW, RFID, 4G	Clase B	RFID, 4G	6AGC105909	1.702	A 1
22 kW	32 A	Base tipo 2 22 kW	Clase B		6AGC081279	1.292	A 1
		Base tipo 2 22 kW, RFID	Clase B	RFID	6AGC082152	1.421	A 1
		Base tipo 2 22 kW, RFID, 4G	Clase B	RFID, 4G	6AGC082153	1.620	A 1
		Cable tipo 2 (5m) 22 kW, RFID	Clase B	RFID	6AGC082158	1.607	A 1
		Cable tipo 2 (5m) 22 kW, RFID, 4G	Clase B	RFID, 4G	6AGC082157	1.831	A 1
<b>Monofásicos con pantalla y contador MID</b>							
7,4 kW	32 A	Base tipo 2, con pantalla 7.4 kW, RFID, MID	MID	RFID	6AGC105891	1.480	A 1
		Base tipo 2, con pantalla 7.4 kW, RFID, MID, 4G	MID	RFID, 4G	6AGC082174	1.721	A 1
		Cable tipo 2 (5m), con pantalla 7.4 kW, RFID, MID	MID	RFID	6AGC105893	1.583	A 1
		Cable tipo 2 (5m), con pantalla 7.4 kW, RFID, MID, 4G	MID	RFID, 4G	6AGC085386	1.841	A 1
<b>Trifásicos con pantalla y contador MID</b>							
11 kW	16 A	Base tipo 2, con pantalla 11 kW, RFID, MID	MID	RFID	6AGC105897	1.560	A 1
		Base tipo 2, con pantalla 11 kW, RFID, MID, 4G	MID	RFID, 4G	6AGC105894	1.778	A 1
		Cable tipo 2 (5m), con pantalla 11 kW, RFID, MID	MID	RFID	6AGC105901	1.792	A 1
		Cable tipo 2 (5m), con pantalla 11 kW, RFID, MID, 4G	MID	RFID, 4G	6AGC105896	2.043	A 1
22 kW	32 A	Base tipo 2, con pantalla 22 kW, RFID, MID	MID	RFID	6AGC081280	1.705	A 1
		Base tipo 2, con pantalla 22 kW, RFID, MID, 4G	MID	RFID, 4G	6AGC081281	1.944	A 1
		Cable tipo 2 (5m), con pantalla 22 kW, RFID, MID, 4G	MID	RFID, 4G	6AGC081285	2.197	A 1
<b>Accesorios</b>							
Pedestales	Pedestal metálico básico para 1 cargador				6AGC085345	606	A 1
	Pedestal metálico básico para 2 cargadores				6AGC085684	808	A 1
	Pedestal met. con espacio protecciones 2 cargadores				6AGC082326	1.359	A 1
	Placa metálica para pedestal doble				6AGC103029	168	A 1
RFID	Tarjetas RFID con logo ABB, bolsa de 5 uds.				6AGC082175	27	A 1
	Tarjetas RFID sin logo, bolsa de 5 uds.				6AGC082176	27	A 1
Cables de repuesto	Con conector tipo 2, 5m, 1F+N / 32A (7.4 kW)				6AGC082554	254	A 1
	Con conector tipo 2, 5m, 3F+N / 16A (11 kW)				6AGC082555	265	A 1
	Con conector tipo 2, 5m, 3F+N / 32A (22 kW)				6AGC082556	340	A 1
Cables de carga	Con conectores Tipo 1 + Tipo 2, 7m, 1F+N / 16A (3,7 kW)				6AGC082538	290	A 1
	Con conectores Tipo 2 +Tipo 2, 7m, 1F+N / 32A (7,4 kW)				6AGC082535	333	A 1
	Con conectores Tipo 1 +Tipo 2, 7m, 1F+N / 32A (7,4 kW)				6AGC082539	350	A 1
	Con conectores Tipo 2 + Tipo 2, 7m, 3F+N / 16A (11 kW)				6AGC082536	350	A 1
	Con conectores Tipo 2 + Tipo 2, 7m, 3F+N / 32A (22 kW)				6AGC082537	439	A 1

\* Precios tarifa julio 2022.