06

Allgemeines Zubehör

Allgemeines Zubehör
Inhalt

Allgemeines Zubehör	
Belüftung	6/2
Schaltplantasche, Abdeckstreifen, Kabeleinführungen	6/3
Einbaufenster	6/4
Distanzbolzen	6/5

Allgemeines Zubehör

Belüftung

PS832019



AR831009



PS833677



ACC818078



ACC818223

Gehäuse-Belüftung

In Schränken und Gehäusen mit hoher Schutzart entstehen durch innere und äußere Temperaturschwankungen unterschiedliche Druckverhältnisse. Bei Unterdruck kann über die Türen Staub und Luftfeuchtigkeit in den Schrank eingesogen werden. Dadurch kann sich Kondenswasser bilden, weil die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
Um dies zu vermeiden, sollten Druckausgleich-Stopfen oder Lüftungsgitter verwendet werden.

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Lüftungsgitter IP44 ▣ Zum Verschließen von Belüftungsöffnungen. Ein Set beinhaltet 2 Gitter (je 1 aus Kunststoff und Aluminium) und 8 Kunststoffnieten			
Austritt 2.000 mm²	PS832019	4TBP832019C0100	1
Austritt 3.000 mm²	PS832743	4TBP832743C0100	1
Belüftungsgitter IP44 [1)]			
Set mit 2 Stück - Bohrung Ø 35 mm [1)] Bei Installation in den doppelwandigen Ecken bei ARIA oder unter einem PolySafe Dach wird eine effiziente Belüftung erreicht (IP44)	AR831009	4TBA831009C0100	1 Set
Belüftungsstutzen IP44 Set mit 2 Stück, aus Polyamid - RAL 7035			
Je Gehäuse müssen zwei Belüftungsstutzen montiert werden, um ausreichend Zirkulation zu gewährleisten und Kondensbildung zu vermeiden. Inklusive Bohrschablone und Befestigungsmaterial. Belüftungsstutzen werden bevorzugt im oberen und unteren Gehäusebereich montiert.	PS833677	4TBP833677C0100	1 Set
Überdruck-Ausgleichs-Stopfen IP55			
Bei einem Gehäuse mit hoher Schutzart können Druckdifferenzen durch starke Temperaturschwankungen entstehen, wie z.B. durch Tag/Nacht Betrieb. Das Risiko von Feuchtigkeits- und Schmutzeinschlüssen steigt dabei. Die Stopfen ermöglichen einen kontinuierlichen Druckausgleich. Leichte Installation bei jedem Gehäuse. Abmessungen: Ø 65,5 mm x 30,5 mm Ausschnitt: Ø 37 mm - Befestigung PG 29 Gewinde oder Gegenmutter (Lieferumfang) Material: ABS / PC Öffnung: ± 7 cm2 - Schutzart: IP55 Hinweis: für optimalen Druckausgleich wird die Montage von 2 Stopfen, diagonal gegenüber, empfohlen	ACC818078	4TBJ818078R0100	1 Set
Überdruck-Ausgleichs-Stopfen IP66			
Set mit 2 Stück	ACC818223	4TBJ818223R0100	1 Set

Allgemeines Zubehör

Schaltplantasche, Abdeckstreifen, Kabeleinführungen



AR811516 PS832000

ZA11

FORSTBP4

ZA2





APACC851096

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Schaltplantasche			
DIN A4 - B x H = 325 x 180 mm	AR811516	4TBC811516C0100	1
DIN A5 - B x H = 155 x 225 mm	PS832000	4TBP832000C0100	1
Beschriftungsleiste			
Selbstklebend Länge: 1 m	ZA11	2CPX038230R9999	1 m
Abdeckstreifen			
Abdeckstreifen mit 4 Teilungseinheiten Länge: 72 mm	FORSTBP4	4TBR610142C0200	4
Abdeckstreifen mit 4 Teilungseinheiten Großpackung 500 Stück	FORSTBP500	4TBR610484C0200	500
Abdeckstreifen (ablängen durch schneiden) Länge: 1 m	ZA2	2CPX038231R9999	1 m

PVC-Reduzierringe

Kabeldurchmesser		Bohrungs-durchmesser				VPE
Ø min.	Ø max.	Ø (mm)	Farbe	Typ	Bestellnummer	Stk.
12	48	55	grau	APACC851096	4TBO851096C0100	20
12	30	35	grau	APACC851097	4TBO851097C0100	20
12	36	45	grau	APACC851098	4TBO851098C0100	20
22	66	75	grau	APACC851099	4TBO851099C0100	10
22	58	65	grau	APACC851100	4TBO851100C0100	10

Allgemeines Zubehör

Einbaufenster

1

2


2



2

3


3



3

4



4

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Klapp-Fenster ▢ Inklusive Bohrschablone und Befestigungsmaterial			
1 77 x 96 mm – 4 TE – IP54	861396	4TBO861396C0100	1
1 77 x 130 mm – 6 TE – IP54	861397	4TBO861397C0100	1
1 77 x 163 mm – 8 TE – IP54	861398	4TBO861398C0100	1
1 77 x 199 mm – 10 TE – IP54	861399	4TBO861399C0100	1
2 Scharniert, mit Dichtung ▢ IP55	APACC890837	4TBO890837C0100	1
Einbaufenster ▢ Inklusive Bohrschablone und Befestigungsmaterial			
3 Geschraubt ▢ IP67 H x B = 262 x 211 mm	AP9X7WD	4TBO866001C0100	1
4 Geschraubt ▢ IP67, ohne Markierungsstreifen. H x B = 217 x 139 mm	AP8X4WD	4TBO866003C0100	1

Allgemeines Zubehör

Distanzbolzen

APACC890800





ACC811337



ACC811336





ACC811451



ACC811478

Beschreibung L (mm)	Ø A	Ø B	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Distanzbolzen M4					
10	M4	M4	APACC890800	4TBO890800C0100	50
15	M4	M4	APACC890801	4TBO890801C0100	50
20	M4	M4	APACC890802	4TBO890802C0100	50
25	M4	M4	APACC890803	4TBO890803C0100	50
30	M4	M4	APACC890804	4TBO890804C0100	50
60	M4	M4	APACC890805	4TBO890805C0100	50

Beschreibung L (mm)	Ø	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Distanzbolzen M6				
15	M6-M6	ACC811337	4TBC811337C0100	100
20	M6-M6	ACC811338	4TBC811338C0100	100
25	M6-M6	ACC811454	4TBC811454R0100	100
30	M6-M6	ACC811339	4TBC811339C0100	100
35	M6-M6	ACC811455	4TBC811455R0100	100
45	M6-M6	PS811456	4TBP811456R0100	100
55	M6-M6	ACC811457	4TBC811457R0100	100
65	M6-M6	ACC811458	4TBC811458R0100	100
70	M6-M6	ACC811340	4TBC811340C0100	100
80	M6-M6	ACC811460	4TBC811460R0100	100
100	M6-M6	ACC811461	4TBC811461R0100	100
120	M6-M6	ACC811341	4TBC811341C0100	100

Beschreibung L (mm)	Ø	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Distanzbolzen M4-M6				
15 –	M6-M4	ACC811336	4TBC811336C0100	100

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Schrauben			
Schraube M6 aus PVC für Abdeckplatten (plombierbar)	ACC811451	4TBC811451R0100	100

Beschreibung L (mm)	A	C	E	Typ	Bestellnummer	VPE Stk.
Montagewinkel						
40	24	9,5	–	ACC811478	4TBC811478R0100	100
80	64	9,5	–	ACC811479	4TBC811479R0100	100