

Direct Lightning Protection Paratonnerre

Type : **PULSAR 60 COPPER PLATED STAINLESS STEEL
PULSAR 60 CUIVRE**

Part : **2CTH030006R0000**

EAN : **3660308521392**

Electrical characteristics

Caractéristiques électriques

Lightning current withstand (10/350µs) <i>Tenue en onde de foudre (10/350µs)</i>	kA	100
Gain in Sparkover Time <i>Avance à l'amorçage</i>	µs	60
EMC Interferences measurements / Interferences immunity <i>CEM : Mesure des perturbations / Immunité aux perturbations</i>	Compliance to EN 50 081.1 / EN 50 082.2 Conforme à EN 50 081.1 / EN 50 082.2	
Rp : OPR's protection area (m) <i>Rp : Rayons de protection des OPR (m)</i>		

Protection level according to NFC17102 <i>Niveau de protection selon NFC17102</i>	h : OPR's heigh mounted with its tip (m) <i>h : Hauteur de la pointe des OPR(m)</i>										
	2	3	4	5	6	8	10	15	20	45	60
I (D=20m)	19	28	38	47	48	48	48	49	50	43	30
II (D=30m)	21	32	43	54	54	55	56	58	59	58	51
III (D=45m)	25	38	50	63	64	65	66	68	70	75	73
IV (D=60m)	28	42	56	71	72	73	74	77	80	88	90

Mechanical characteristics

Caractéristiques mécaniques

Fixations <i>Fixations</i>	Threaded base M30x1.25 Embase taraudée M30x1.25
Degree of protection <i>Indice de protection</i>	IP 67
Wind withstand <i>Tenue au vent</i>	km/h 230
Marking <i>Marquage</i>	Serial number burn on product N° de série grave sur le produit
Corrosion resistance <i>Tenue à la corrosion</i>	
Salt mist <i>Brouillard salin</i>	168h according to CEI 60068-2-11 / NF C20-711 168h selon la norme CEI 60068-2-11 / NF C20-711
Sulfur dioxide <i>Dioxyde de soufre</i>	7 days according to NF EN ISO 6988 7 jours suivant NF EN ISO 6988
Stability to thermal and humidity stresses <i>Stabilité aux contraintes thermiques et d'humidité</i>	According to CEI 60068-2-61 / NF C20-761 Selon la norme CEI 60068-2-61 / NF C20-761

Miscellaneous characteristics

Caractéristiques diverses

Stocking temperature / Operating temperature <i>Température de stockage / Température de fonctionnement</i>	°C	- 20 to +120 / - 20 to +120
Body weight <i>Poids du corps</i>	kg	2.8
Total weight <i>Poids total</i>	kg	3.7
Patent <i>Brevet</i>	EP 0 192 000 B1	
Body dimensions <i>Dimensions corps (W x Ø)</i>	mm	260 x 74
Tip dimensions <i>Dimensions pointe (W x Ø)</i>	mm	357 x 18
Mast dimensions <i>Dimensions mat (W x Ø)</i>	mm	-
Color <i>Couleur</i>	Copper plated stainless steel Inox cuivré	
Rodcheck protection <i>Protection Rodcheck</i>	Yes / Oui	
State indicator <i>Indicateur d'état</i>	Yes / Oui	

