



Sicherungsautomaten, Haupt-Sicherungsautomaten,
Hochleistungs-Sicherungsautomaten

Sicherungsautomaten Auswahltabelle	1/2
Sicherungsautomaten Produktübersicht	1/4
Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen.....	1/8
S2011C	1/8
S202C, S202TC	1/9
S203C, S204C	1/10
S200 [6000]	1/11
S200 80A-100A [6000]	1/22
S200M [10 000]	1/23
S200MR [10 000]	1/34
S200MUC [10 000]	1/36
S300P [25 000]	1/44
SU200M	1/53
SU200MR.....	1/61
S200UDC	1/64
Selektive Haupt-Sicherungsautomaten	1/66
S750DR [25 000]	1/66
S750 [25 000]	1/69
Hochleistungs-Sicherungsautomat S800	1/70
Auswahltabelle	1/70
S800S - Für höchste Ansprüche	1/72
S800S-UC für Gleichspannungsanwendungen.....	1/78
S800P 80-125 A 50 kA - Für höchste Ansprüche.....	1/82
S800N für Standardanwendungen	1/83
S800C für Standardanwendungen.....	1/85
S800B für Standardanwendungen.....	1/88
S800U für UL und CSA-Anwendungen	1/91
S804U-UCZ für Spannungen bis 600 V DC nach UL489	1/93
S800HV für Spannungen bis 1.000 V AC	1/94
Strangschutz für Photovoltaikanlagen mit wechselbarer Käfigklemme S800PV-SP.....	1/96

Sicherungsautomaten Auswahltabelle

1

		Bemessungsspannung U _n	Bemessungsstrom I _n	Max. Kurzschluss-Ausschaltvermögen	Produktbaureihe
	Im Wohnbau und Zweckbau	230/400 V AC	0,5 A - 63 A	6 kA	S200 ¹⁾
				10 kA	S200M ¹⁾
	In Industrienetzen	230/400 V AC	0,5 A - 63 A	10 kA	S200 ¹⁾
				15 kA	S200M ¹⁾
			32 A - 63 A	16 kA	S800B ¹⁾
		240/415 V AC	0,2 A - 63 A	25 kA	S300P ¹⁾
			10 A - 63 A	25 kA	S800C ²⁾
			6 A - 63 A	36 kA	S800N ²⁾
			0,5 A - 125 A	50 kA	S800S bis 63 A, S800P 80-125 A ²⁾
		254/440 V AC	0,5 A - 63 A	10 kA	S200 ¹⁾
				15 kA	S200M ¹⁾
			0,2 - 63 A	10 kA	S200MUC ¹⁾
			10 A - 63 A	15 kA	S200MR ¹⁾
				15 kA	S800C ²⁾
				20 kA	S800N ²⁾
				30 kA	S800S bis 63 A, S800P 80-125 A ²⁾
		289/500 V AC	6 A - 125 A	10 kA	S800N bis 63 A, S800P 100-125 A ²⁾
			0,5 A - 80 A	15 kA	S800S bis 63 A, S800P 80 A ²⁾
		400/690 V AC	6 A - 125 A	4,5 kA	S800N bis 63 A, S800P 100-125 A ²⁾
			0,5 A - 80 A	6 kA	S800S bis 63 A, S800P 80 A ²⁾
			0,5 A - 125 A	4 kA	S800HV ¹⁾
	In Gleichspannungsanwendungen	24 V DC	0,5 A - 63 A	20 kA	S200 ¹⁾
		48 V DC	0,5 A - 63 A	20 kA	S200 ¹⁾
		60 V DC	0,5 A - 63 A	10 kA	S200 + S200M ¹⁾
		72 V DC	0,2 A - 63 A	25 kA	S300P ¹⁾
		75 V DC	32 A - 63 A	10 kA	S800B ¹⁾
		125 V DC	0,2 A - 63 A	25 kA	S300P ¹⁾
				10 kA	S200 + S200M ¹⁾
			10 A - 63 A	10 kA	S800C ²⁾
				20 kA	S801S bis 63 A, S801P 80-125 A ²⁾
		150 V DC	0,5 A - 125 A	30 kA	S800S ²⁾
				10 kA	S800B ¹⁾
				10 kA	S200MUC ¹⁾
		220 V DC	0,2 A - 63 A	10 kA	S800B ¹⁾
		225 V DC	32 A - 63 A	10 kA	S800C ²⁾
				10 kA	S800N ²⁾
				20 kA	S802S bis 63 A, S802P 80-125 A ²⁾
		300 V DC	0,5 A - 125 A	30 kA	S800S-UC ²⁾
				50 kA	S800B ¹⁾
				10 kA	S800C ²⁾
				20 kA	S800N ²⁾
		375 V DC	0,5 A - 125 A	30 kA	S803S bis 63 A, S803P 80-125 A ²⁾
				10 kA	S200MUC ¹⁾
				10 kA	S800C ²⁾
				20 kA	S800N ²⁾
		500 V DC	0,5 A - 125 A	30 kA	S804S bis 63 A, S804P 80-125 A ²⁾
				50 kA	S800S-UC ²⁾
				50 kA	S800S-UC ²⁾
				5 kA	S800PV-SP ²⁾
		1.000 V DC	0,5 A - 125 A	50 kA	S800S-UC ²⁾
		1.200 V DC	5 A - 125 A	5 kA	S800PV-SP ²⁾
		1.500V DC	5 A - 125 A	5 kA	S800PV-SP ²⁾
	Selektivität	230/400 V AC	16 A - 63 A	25 kA	S750DR ¹⁾
				25 kA	S750 ⁴⁾

¹⁾ Schraubklemme
²⁾ Wechselbare Klemme
³⁾ Ringkabelschuh
⁴⁾ Federklemme, Montage auf Sammelschiene

	Bemessungsspannung U_n	Bemessungsstrom I_n	Max. Kurzschluss-Ausschaltvermögen	Produktbaureihe
UL UL 1077 / CSA 22.2 Für Anlagen nach UL 1077 / CSA 22.2 als „Supplementary Protector“	120 V AC	0,5 A - 63 A	10 kA	S200 ¹⁾
		0,2 A - 63 A	10 kA	S300P ¹⁾
	240 V AC	0,5 A - 63 A	10 kA	S200 ¹⁾
		0,2 A - 63 A	10 kA	S300P ¹⁾
		10 A - 100 A	20 kA	S800C ²⁾
		0,5 A - 63 A	30 kA	S800S ²⁾
	277 V AC	0,5 A - 63 A	6 kA	S200 + S200M ¹⁾
		0,2 A - 63 A	10 kA	S200MUC + S300P ¹⁾
			10 kA	S200MR ³⁾
		10 A - 63 A	10 kA	S800C ²⁾
		0,5 A - 63 A	14 kA	S800S ²⁾
	480V/277 V AC	0,5 A - 63 A	6 kA	S200 + S200M ¹⁾
		0,2 A - 63 A	10 kA	S200MUC + S300P ¹⁾
			10 kA	S200MR ³⁾
		10 A - 63 A	10 kA	S800C ²⁾
		0,5 A - 63 A	14 kA	S800S ²⁾
	600V/347 V AC	0,5 A - 125 A	15 kA	S800HV ¹⁾
	60 V DC	0,5 A - 63 A	10 kA	S200 + S200M ¹⁾
		0,2 A - 63 A	10 kA	S300P ¹⁾
	125 V DC	0,2 A - 63 A	10 kA	S300P ¹⁾
		0,5 A - 63 A	10 kA	S200M ¹⁾
		10 A - 63 A	10 kA	S800C ²⁾
	250 V DC	0,2 A - 63 A	10 kA	S200MUC ¹⁾
		10 A - 63 A	10 kA	S800C ²⁾
	375 V DC	10 A - 63 A	10 kA	S800C ²⁾
	500 V DC	0,2 A - 63 A	10 kA	S200MUC ¹⁾
		10 A - 63 A	10 kA	S800C ²⁾
UL UL 489 / CSA 22.2 Für Anlagen nach UL 489 / CSA 22.2 als „branch circuit protection device“	240 V AC	0,2 A - 63 A	10 kA	SU200M ¹⁾
			10 kA	SU200MR ³⁾
		10 A - 100 A	50 kA	S800U ¹⁾
	277 V AC	0,2 A - 63 A	10 kA	SU200M ¹⁾
			10 kA	SU200MR ³⁾
	480V/277 V AC	0,2 A - 63 A	10 kA	SU200M ¹⁾
			10 kA	SU200MR ³⁾
	48 V DC	0,2 A - 63 A	10 kA	SU200M ¹⁾
	60 V DC	1 A - 63 A	10 kA	S200UDC ¹⁾
	96 V DC	0,2 A - 63 A	10 kA	SU200M ¹⁾
	125 V DC	1 A - 63 A	10 kA	S200UDC ¹⁾
 Für Bahn- anwendungen  KATALOG Installationsgeräte für Bahnanwendungen	In Schienenfahrzeugen und Bahninfrastruktur			
	133 V AC	0,2 A - 63 A	25 kA	S200 MT ¹⁾
	139 V AC	0,2 A - 63 A	40 kA	S300P ¹⁾
	230 V AC	0,2 A - 63 A	10 kA	S200 MT UC ¹⁾
			25 kA	S200 MT ¹⁾
	240 V AC	0,2 A - 63 A	25 kA	S300P ¹⁾
	400 V AC	0,2 A - 63 A	15 kA	S200 MT ¹⁾
	415 V AC	0,2 A - 63 A	25 kA	S300P ¹⁾
	440 V AC	0,2 A - 63 A	10 kA	S200 MT UC ¹⁾
	60 V DC	0,2 A - 63 A	10 kA	S200 MT ¹⁾
	72 V DC	0,2 A - 63 A	25 kA	S300P ¹⁾
	125 V DC	0,2 A - 63 A	10 kA	S200 MT ¹⁾
			25 kA	S300P ¹⁾
	220 V DC	0,2 A - 63 A	10 kA	S200 MT UC ¹⁾
	440 V DC	0,2 A - 63 A	10 kA	S200 MT UC ¹⁾
	Im Motorraum in Schienenfahrzeugen			
	230 V AC	0,2 A - 63 A	10 kA	S200MUC ¹⁾
		0,5 A - 125 A	50 kA	S800S bis 63 A, S800P 80-125 A ²⁾
	400 V AC	0,5 A - 125 A	50 kA	S800S bis 63 A, S800P 80-125 A ²⁾
	500 V AC	0,5 A - 125 A	15 kA	S800S bis 63 A, S800P 80-125 A ²⁾
	690 V AC	0,5 A - 125 A	6 kA	S800S bis 63 A, S800P 80 A ²⁾
	690 V AC	100 A - 125 A	4,5 kA	S800P 100-125 A
	125 V DC	0,5 A - 125 A	30 kA	S801S bis 63 A, S801P 80-125 A ²⁾
	250 V DC	0,5 A - 125 A	30 kA	S802S bis 63 A, S802P 80-125 A ²⁾
			50 kA	S800S-UC ²⁾
	375 V DC	0,5 A - 125 A	30 kA	S803S bis 63 A, S803P 80-125 A ²⁾
	500 V DC	0,5 A - 125 A	30 kA	S804S bis 63 A, S804P 80-125 A ²⁾
			50 kA	S800S-UC ²⁾
	750 V DC	0,5 A - 125 A	50 kA	S800S-UC ²⁾
	1000 V DC	0,5 A - 125 A	50 kA	S800S-UC ²⁾

Sicherungsautomaten Produktübersicht



1

Baureihe				S200	S200C	S200 80A-100A	S200M	S200MUC	
Charakteristik				B, C, K, Z	B, C	B, C	B, C, K, Z	B, C, K, Z	
Bemessungsstrom	[A]			$0,5 \leq I_n \leq 63$	$2 < I_n < 20$	$80 \leq I_n \leq 100$	$0,5 \leq I_n \leq 63$	$0,2 \leq I_n \leq 63$	
Ausschaltvermögen	[kA]								
Bezugsnorm	Anzahl Pole	U _e [V]							
IEC/EN 60898	I _{cn}	230/400 240/415	6	6	6	6	10	10	
IEC/EN 60947-2 Nur Wechselstrom	I _{cu}	1, 1P+N	133	20		20	25		
			139						
			230	10	6 ⁶⁾	10	15		
			240						
			253						
		2, 3, 4	230	20		20	25	10 ^{2)/6³⁾}	
			240						
			400	10	10 12,5 10 7,5	10	15		
			415						
			440	10			15	10 ^{2)/6³⁾}	
		I _{cs}	1, 1P+N	500					
				690					
				133	15	10	18,7 ⁸⁾		
				139					
				230	7,5	6	11,2 ⁸⁾		
				240					
				253				7,5 ^{2)/6³⁾}	
			2, 3, 4	230	15	10	18,7 ⁸⁾		
				240					
				400	7,5	6	11,2 ⁸⁾		
				415					
				440	7,5		11,2 ⁸⁾	7,5 ^{2)/6³⁾}	
IEC/EN 60947-2 Gleichstrom T = I/R ≤ 5 ms für alle Bau- reihen, außer S800S-UC, bei der gilt: T = I/R < 15 ms	I _{cu}	1, 1P+N	24	20					
			48		6				
			60	10			10		
			72						
			125						
			220					10	
			250						
		2	48	20	6				
			110						
			125	10			10		
			250						
			440					10	
			500						
			800						
		3, 4	220		6 ⁷⁾				
			375						
			500						
			750						
			1200						

¹⁾ UL 1077
²⁾ ≤ 40 A
³⁾ > 40 A
⁴⁾ ≤ 35 A
⁵⁾ nur 2 Pole (Reihenschaltung)
⁶⁾ S2011C
⁷⁾ nur für S204C
⁸⁾ Relevante Produktnorm: E DIN VDE 0645 (basierend auf IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2)
> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 1/1

[illegible]

Sicherungsautomaten Produktübersicht

1



Baureihe				S200	S200C	S200 80A-100A	S200M	S200MUC	S200MR	
Charakteristik				B, C, K, Z		B, C	B, C	B, C, K, Z	B, C, K, Z	K
Bemessungsstrom	[A]	0,5 ≤ I _n ≤ 63		6 ≤ I _n ≤ 20		80 ≤ I _n ≤ 100	0,5 ≤ I _n ≤ 63	0,2 ≤ I _n ≤ 63	0,2 ≤ I _n ≤ 63	
Ausschaltvermögen	[kA]									
Bezugsnorm		Anzahl Pole	U _e [V]							
IEC/EN 60947-2 Gleichstrom T = I/R ≤ 5 ms für alle Bau- reihen, außer S 800S-UC, wobei T = I/R < 15 ms	I _{cs}	1, 1P+N	24	20						
			60	10			10			
			72							
			125							
			220					10		
			250							
		2	48	20						
			125	10			10			
			250							
			440					10		
			500							
			800							
		3, 4	375							
			500							
			750							
			1200							
UL 1077/ CSA22.2 No.235 Wechselstrom	Aus- schalt- verm.	1, 1P+N	120	10						
			240							
			277	6			6	10	10	
		2, 3, 4	240	10						
UL 1077/ CSA22.2 No.235 Gleichstrom	Aus- schalt- verm.	1, 1P+N	480Y/277	6			6	10	10	
		2, 3, 4	60	10			10			
			125							
UL 489/C22.2 No.5 Wechselstrom	Aus- schalt- verm.	1	250					10		
		2, 3, 4	125				10			
			250							
UL 489/C22.2 No.5 Gleichstrom	Aus- schalt- verm.	1	500					10		
		2	240							
UL 489/C22.2 No.5 Wechselstrom	Aus- schalt- verm.	1	480Y/277							
UL 489/C22.2 No.5 Gleichstrom	Aus- schalt- verm.	1	240							
		2	277							
UL 489/C22.2 No.5 Gleichstrom	Aus- schalt- verm.	1	240							
		2	480Y/277							
UL 489/C22.2 No.5 Gleichstrom	Aus- schalt- verm.	1	48/60							
		2	96/125							

¹⁾ UL 1077
²⁾ ≤ 40 A
³⁾ > 40 A
⁴⁾ ≤ 35 A
⁵⁾ nur 2 Pole (Reihenschaltung)



S300P			SU200M		SU200MR	S200UDC
B, C, K, Z	B, C, K, Z	B, C, K, Z	C, K, Z	C, K, Z	K	K, Z
$0,2 \leq I_n \leq 25$	$32 \leq I_n \leq 40$	$50 \leq I_n \leq 63$	$0,2 \leq I_n \leq 40$	$50 \leq I_n \leq 63$	$0,2 \leq I_n \leq 63$	$1 \leq I_n \leq 63$
12,5	10	7,5				
12,5	10	7,5				
10	10	10				
10	10	10				
10	10	10				
10	10	10				
10	10	10				
10	10	10				
10	10	10				
			10	10	10	
			10 (nur C, Z)		10 ⁴⁾	
			10 (bis 35 A, nur K)			
			10	10	10	
			10 (nur C, Z)		10 ⁴⁾	
			10 (bis 35 A, nur K)			
			10 (1-polig bei 48 V DC)	10 (1-polig bei 48 V DC)		14
			10 (2-polig bei 96 V DC)	10 (2-polig bei 96 V DC)		14 ⁵⁾

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S2011C



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)



S2011C: 1P+1P in 1M
Funktion: Schutz und Steuerung von Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlüsse
Anwendung: Wohngebäude, Gewerbe
Norm: IEC/EN 60898-1

1

Anzahl Pole	Auslöse- charakteristik	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
			Typ	Bestellnummer			
1+1	B	2	S2011C-B2	2CDS251281R0025	43,40	0,160	12
		4	S2011C-B4	2CDS251281R0045	50,50	0,160	12
		6	S2011C-B6	2CDS251281R0065	43,40	0,160	12
		10	S2011C-B10	2CDS251281R0105	38,60	0,160	12
		13	S2011C-B13	2CDS251281R0135	38,60	0,160	12
		16	S2011C-B16	2CDS251281R0165	30,40	0,160	12
		20	S2011C-B20	2CDS251281R0205	39,70	0,160	12
	C	2	S2011C-C2	2CDS251281R0024	83,00	0,160	12
		4	S2011C-C4	2CDS251281R0044	83,00	0,160	12
		6	S2011C-C6	2CDS251281R0064	83,00	0,160	12
		10	S2011C-C10	2CDS251281R0104	72,00	0,160	12
		13	S2011C-C13	2CDS251281R0134	72,00	0,160	12
		16	S2011C-C16	2CDS251281R0164	68,00	0,160	12
		20	S2011C-C20	2CDS251281R0204	76,50	0,160	12

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen
S202C, S202TC



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)



S202C: 2P in 1M
Funktion: Schutz und Steuerung von Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlüsse
Anwendung: Wohngebäude, Gewerbe
Norm: IEC/EN 60898-1

Anzahl Pole	Auslöse- charakteristik	Bestellangaben			Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
		Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer			
2	B	2	S202C-B2	2CDS252280R0025	83,00	0,160	12
		4	S202C-B4	2CDS252280R0045	58,00	0,160	12
		6	S202C-B6	2CDS252280R0065	83,00	0,160	12
		10	S202C-B10	2CDS252280R0105	72,50	0,160	12
		13	S202C-B13	2CDS252280R0135	72,50	0,160	12
		16	S202C-B16	2CDS252280R0165	68,50	0,160	12
		20	S202C-B20	2CDS252280R0205	76,00	0,160	12
		25	S202C-B25	2CDS252280R0255	83,00	0,160	12
		32	S202C-B32	2CDS252280R0325	94,50	0,160	12
		40	S202C-B40	2CDS252280R0405	119,00	0,160	12
	C	2	S202C-C2	2CDS252280R0024	118,00	0,160	12
		4	S202C-C4	2CDS252280R0044	118,00	0,160	12
		6	S202C-C6	2CDS252280R0064	118,00	0,160	12
		10	S202C-C10	2CDS252280R0104	100,00	0,160	12
		13	S202C-C13	2CDS252280R0134	100,00	0,160	12
		15	S202C-C15	2CDS252280R0154	100,00	0,160	12
		16	S202C-C16	2CDS252280R0164	96,50	0,160	12
		20	S202C-C20	2CDS252280R0204	107,00	0,160	12
		25	S202C-C25	2CDS252280R0254	118,00	0,160	12
		32	S202C-C32	2CDS252280R0324	130,00	0,160	12
		40	S202C-C40	2CDS252280R0404	166,00	0,160	12



S202TC: 2P in 1M für Traktion
Funktion: Schutz und Steuerung von Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlüsse
Anwendungen: Traktion
Norm: IEC/EN 60898-1
Kunststoffmaterial nach UL94 und IEC/EN 60695-11: V0
Klassifizierung nach EN 45545-1:2013 und EN 45545-2:2013+A1:2015: R26/HL3
Schläge und Vibrationen gemäß der Norm IEC/EN 61373: Kategorie 1, Klasse B

Anzahl Pole	Auslöse- charakteristik	Bestellangaben			Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
		Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer			
2	B	2	S202TC-B2	2CDS252282R0025	135,00	0,160	12
		4	S202TC-B4	2CDS252282R0045	135,00	0,160	12
		6	S202TC-B6	2CDS252282R0065	135,00	0,160	12
		10	S202TC-B10	2CDS252282R0105	122,00	0,160	12
		16	S202TC-B16	2CDS252282R0165	119,00	0,160	12
		20	S202TC-B20	2CDS252282R0205	122,00	0,160	12
		25	S202TC-B25	2CDS252282R0255	136,00	0,160	12
		32	S202TC-B32	2CDS252282R0325	151,00	0,160	12
	C	2	S202TC-C2	2CDS252282R0024	189,00	0,160	12
		4	S202TC-C4	2CDS252282R0044	189,00	0,160	12
		6	S202TC-C6	2CDS252282R0064	189,00	0,160	12
		10	S202TC-C10	2CDS252282R0104	174,00	0,160	12
		16	S202TC-C16	2CDS252282R0164	174,00	0,160	12
		20	S202TC-C20	2CDS252282R0204	174,00	0,160	12
		25	S202TC-C25	2CDS252282R0254	189,00	0,160	12
		32	S202TC-C32	2CDS252282R0324	189,00	0,160	12

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S203C, S204C



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)



S203C: 3P in 2M
Funktion: Schutz und Steuerung von Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlüsse
Anwendung: Wohngebäude, Gewerbe und Industrie
Norm: IEC/EN 60898-1

Anzahl Pole	Auslöse- charakteristik	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
			Typ	Bestellnummer			
3	B	2	S203C-B2	2CDS253280R0025	117,00	0,320	6
		4	S203C-B4	2CDS253280R0045	88,00	0,320	6
		6	S203C-B6	2CDS253280R0065	117,00	0,320	6
		10	S203C-B10	2CDS253280R0105	99,00	0,320	6
		16	S203C-B16	2CDS253280R0165	95,50	0,320	6
		20	S203C-B20	2CDS253280R0205	105,00	0,320	6
		25	S203C-B25	2CDS253280R0255	117,00	0,320	6
		32	S203C-B32	2CDS253280R0325	128,00	0,320	6
	C	2	S203C-C2	2CDS253280R0024	174,00	0,320	6
		4	S203C-C4	2CDS253280R0044	174,00	0,320	6
		6	S203C-C6	2CDS253280R0064	174,00	0,320	6
		10	S203C-C10	2CDS253280R0104	154,00	0,320	6
		16	S203C-C16	2CDS253280R0164	145,00	0,320	6
		20	S203C-C20	2CDS253280R0204	158,00	0,320	6
		25	S203C-C25	2CDS253280R0254	174,00	0,320	6
		32	S203C-C32	2CDS253280R0324	196,00	0,320	6



S204C: 4P in 2M
Funktion: Schutz und Steuerung von Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlüsse
Anwendung: Wohngebäude, Gewerbe und Industrie
Norm: IEC/EN 60898-1

Anzahl Pole	Auslöse- charakteristik	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
			Typ	Bestellnummer			
4	B	2	S204C-B2	2CDS254280R0025	174,00	0,320	6
		4	S204C-B4	2CDS254280R0045	128,00	0,320	6
		6	S204C-B6	2CDS254280R0065	174,00	0,320	6
		10	S204C-B10	2CDS254280R0105	154,00	0,320	6
		16	S204C-B16	2CDS254280R0165	145,00	0,320	6
		20	S204C-B20	2CDS254280R0205	159,00	0,320	6
		25	S204C-B25	2CDS254280R0255	174,00	0,320	6
		32	S204C-B32	2CDS254280R0325	196,00	0,320	6
	C	2	S204C-C2	2CDS254280R0024	237,00	0,320	6
		4	S204C-C4	2CDS254280R0044	237,00	0,320	6
		6	S204C-C6	2CDS254280R0064	237,00	0,320	6
		10	S204C-C10	2CDS254280R0104	202,00	0,320	6
		16	S204C-C16	2CDS254280R0164	193,00	0,320	6
		20	S204C-C20	2CDS254280R0204	214,00	0,320	6
		25	S204C-C25	2CDS254280R0254	237,00	0,320	6
		32	S204C-C32	2CDS254280R0324	258,00	0,320	6

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 6000
B-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdraten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	6	S201-B6	2CDS251001R0065	17,20	0,125	10
	10	S201-B10	2CDS251001R0105	15,20	0,125	10
	13	S201-B13	2CDS251001R0135	15,20	0,125	10
	16	S201-B16	2CDS251001R1165	10,50	0,125	10
	20 ¹⁾	S201-B20	2CDS251001R0205	15,60	0,125	10
	25	S201-B25	2CDS251001R0255	17,20	0,125	10
	32 ²⁾	S201-B32	2CDS251001R0325	19,50	0,125	10
	40 ³⁾	S201-B40	2CDS251001R0405	24,70	0,125	10
	50	S201-B50	2CDS251001R0505	30,30	0,125	10
	63	S201-B63	2CDS251001R0635	35,30	0,125	10
2	6	S202-B6	2CDS252001R0065	66,00	0,25	5
	10	S202-B10	2CDS252001R0105	57,00	0,25	5
	13	S202-B13	2CDS252001R0135	57,00	0,25	5
	16	S202-B16	2CDS252001R0165	54,00	0,25	5
	20	S202-B20	2CDS252001R0205	59,50	0,25	5
	25	S202-B25	2CDS252001R0255	66,00	0,25	5
	32	S202-B32	2CDS252001R0325	74,50	0,25	5
	40	S202-B40	2CDS252001R0405	95,00	0,25	5
	50	S202-B50	2CDS252001R0505	115,00	0,25	5
	63	S202-B63	2CDS252001R0635	136,00	0,25	5
3	6	S203-B6	2CDS253001R0065	92,00	0,375	1
	10	S203-B10	2CDS253001R0105	78,00	0,375	1
	13	S203-B13	2CDS253001R0135	78,00	0,375	1
	16	S203-B16	2CDS253001R0165	75,50	0,375	1
	20 ¹⁾	S203-B20	2CDS253001R0205	83,00	0,375	1
	25	S203-B25	2CDS253001R0255	92,00	0,375	1
	32 ²⁾	S203-B32	2CDS253001R0325	100,00	0,375	1
	40 ³⁾	S203-B40	2CDS253001R0405	128,00	0,375	1
	50	S203-B50	2CDS253001R0505	156,00	0,375	1
	63	S203-B63	2CDS253001R0635	191,00	0,375	1
4	6	S204-B6	2CDS254001R0065	137,00	0,5	1
	10	S204-B10	2CDS254001R0105	122,00	0,5	1
	13	S204-B13	2CDS254001R0135	122,00	0,5	1
	16	S204-B16	2CDS254001R0165	115,00	0,5	1
	20	S204-B20	2CDS254001R0205	127,00	0,5	1
	25	S204-B25	2CDS254001R0255	137,00	0,5	1
	32	S204-B32	2CDS254001R0325	154,00	0,5	1
	40	S204-B40	2CDS254001R0405	196,00	0,5	1
	50	S204-B50	2CDS254001R0505	243,00	0,5	1
	63	S204-B63	2CDS254001R0635	282,00	0,5	1

¹⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 12 kW

²⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 18 kW

³⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 21, 24 und 27 kW

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 6000

B-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Mit mitschaltendem Neutralleiter NA						
1+NA	6	S201-B6NA	2CDS251103R0065	49,10	0,25	5
	10	S201-B10NA	2CDS251103R0105	47,00	0,25	5
	13	S201-B13NA	2CDS251103R0135	47,00	0,25	5
	16	S201-B16NA	2CDS251103R0165	43,00	0,25	5
	20 ¹⁾	S201-B20NA	2CDS251103R0205	47,80	0,25	5
	25	S201-B25NA	2CDS251103R0255	49,10	0,25	5
	32 ²⁾	S201-B32NA	2CDS251103R0325	51,50	0,25	5
	40 ³⁾	S201-B40NA	2CDS251103R0405	56,50	0,25	5
	50	S201-B50NA	2CDS251103R0505	48,90	0,25	5
	63	S201-B63NA	2CDS251103R0635	54,50	0,25	5
3+NA	6	S203-B6NA	2CDS253103R0065	123,00	0,5	1
	10	S203-B10NA	2CDS253103R0105	108,00	0,5	1
	13	S203-B13NA	2CDS253103R0135	108,00	0,5	1
	16	S203-B16NA	2CDS253103R0165	105,00	0,5	1
	20 ¹⁾	S203-B20NA	2CDS253103R0205	115,00	0,5	1
	25	S203-B25NA	2CDS253103R0255	123,00	0,5	1
	32 ²⁾	S203-B32NA	2CDS253103R0325	135,00	0,5	1
	40 ³⁾	S203-B40NA	2CDS253103R0405	159,00	0,5	1
	50	S203-B50NA	2CDS253103R0505	197,00	0,5	1
	63	S203-B63NA	2CDS253103R0635	226,00	0,5	1

¹⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 12 kW
²⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 18 kW
³⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 21, 24 und 27 kW

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 6000

C-Charakteristik



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontak-
tierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdraten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquer-
schnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre
Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	S201-C0,5	2CDS251001R0984	32,80	0,125	10
	1	S201-C1	2CDS251001R0014	32,80	0,125	10
	1,6	S201-C1,6	2CDS251001R0974	32,80	0,125	10
	2	S201-C2	2CDS251001R0024	32,80	0,125	10
	3	S201-C3	2CDS251001R0034	32,80	0,125	10
	4	S201-C4	2CDS251001R0044	32,80	0,125	10
	6	S201-C6	2CDS251001R0064	32,80	0,125	10
	8	S201-C8	2CDS251001R0084	32,80	0,125	10
	10	S201-C10	2CDS251001R0104	28,30	0,125	10
	13	S201-C13	2CDS251001R0134	28,30	0,125	10
	16	S201-C16	2CDS251001R0164	26,80	0,125	10
	20 ¹⁾	S201-C20	2CDS251001R0204	30,30	0,125	10
	25	S201-C25	2CDS251001R0254	32,80	0,125	10
	32 ²⁾	S201-C32	2CDS251001R0324	36,60	0,125	10
	40 ³⁾	S201-C40	2CDS251001R0404	46,20	0,125	10
2	50	S201-C50	2CDS251001R0504	57,00	0,125	10
	63	S201-C63	2CDS251001R0634	68,00	0,125	10
	0,5	S202-C0,5	2CDS252001R0984	94,50	0,250	5
	1	S202-C1	2CDS252001R0014	94,50	0,250	5
	1,6	S202-C1,6	2CDS252001R0974	94,50	0,250	5
	2	S202-C2	2CDS252001R0024	94,50	0,250	5
	3	S202-C3	2CDS252001R0034	94,50	0,250	5
	4	S202-C4	2CDS252001R0044	94,50	0,250	5
	6	S202-C6	2CDS252001R0064	94,50	0,250	5
	8	S202-C8	2CDS252001R0084	94,50	0,250	5
	10	S202-C10	2CDS252001R0104	79,00	0,250	5
	13	S202-C13	2CDS252001R0134	79,00	0,250	5
	16	S202-C16	2CDS252001R0164	76,00	0,250	5
	20 ¹⁾	S202-C20	2CDS252001R0204	84,00	0,250	5
	25	S202-C25	2CDS252001R0254	94,50	0,250	5
	32 ²⁾	S202-C32	2CDS252001R0324	102,00	0,250	5
	40 ³⁾	S202-C40	2CDS252001R0404	132,00	0,250	5
	50	S202-C50	2CDS252001R0504	159,00	0,250	5
	63	S202-C63	2CDS252001R0634	192,00	0,250	5

¹⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 12 kW

²⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 18 kW

³⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 21, 24 und 27 kW

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 6000

C-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3	1	S203-C1	2CDS253001R0014	137,00	0,375	1
	1,6	S203-C1,6	2CDS253001R0974	137,00	0,375	1
	2	S203-C2	2CDS253001R0024	137,00	0,375	1
	3	S203-C3	2CDS253001R0034	137,00	0,375	1
	4	S203-C4	2CDS253001R0044	137,00	0,375	1
	6	S203-C6	2CDS253001R0064	137,00	0,375	1
	8	S203-C8	2CDS253001R0084	137,00	0,375	1
	10	S203-C10	2CDS253001R0104	122,00	0,375	1
	13	S203-C13	2CDS253001R0134	122,00	0,375	1
	16	S203-C16	2CDS253001R0164	115,00	0,375	1
	20 ¹⁾	S203-C20	2CDS253001R0204	125,00	0,375	1
	25	S203-C25	2CDS253001R0254	137,00	0,375	1
	32 ²⁾	S203-C32	2CDS253001R0324	154,00	0,375	1
	40 ³⁾	S203-C40	2CDS253001R0404	192,00	0,375	1
	50	S203-C50	2CDS253001R0504	229,00	0,375	1
	63	S203-C63	2CDS253001R0634	272,00	0,375	1
4	0,5	S204-C0,5	2CDS254001R0984	189,00	0,500	1
	1	S204-C1	2CDS254001R0014	189,00	0,500	1
	1,6	S204-C1,6	2CDS254001R0974	189,00	0,500	1
	2	S204-C2	2CDS254001R0024	189,00	0,500	1
	3	S204-C3	2CDS254001R0034	189,00	0,500	1
	4	S204-C4	2CDS254001R0044	189,00	0,500	1
	6	S204-C6	2CDS254001R0064	189,00	0,500	1
	8	S204-C8	2CDS254001R0084	189,00	0,500	1
	10	S204-C10	2CDS254001R0104	159,00	0,500	1
	13	S204-C13	2CDS254001R0134	159,00	0,500	1
	16	S204-C16	2CDS254001R0164	152,00	0,500	1
	20 ¹⁾	S204-C20	2CDS254001R0204	168,00	0,500	1
	25	S204-C25	2CDS254001R0254	189,00	0,500	1
	32 ²⁾	S204-C32	2CDS254001R0324	204,00	0,500	1
	40 ³⁾	S204-C40	2CDS254001R0404	260,00	0,500	1
	50	S204-C50	2CDS254001R0504	322,00	0,500	1
	63	S204-C63	2CDS254001R0634	379,00	0,500	1

¹⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 12 kW
²⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 18 kW
³⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 21, 24 und 27 kW

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 6000

C-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch



S201NA



S203NA

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	I _n A	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Mit trennendem Neutralleiter NA						
1+NA	0,5	S201-C0,5NA	2CDS251103R0984	64,50	0,250	5
	1	S201-C1NA	2CDS251103R0014	64,50	0,250	5
	1,6	S201-C1,6NA	2CDS251103R0974	64,50	0,250	5
	2	S201-C2NA	2CDS251103R0024	64,50	0,250	5
	3	S201-C3NA	2CDS251103R0034	64,50	0,250	5
	4	S201-C4NA	2CDS251103R0044	64,50	0,250	5
	6	S201-C6NA	2CDS251103R0064	64,50	0,250	5
	8	S201-C8NA	2CDS251103R0084	64,50	0,250	5
	10	S201-C10NA	2CDS251103R0104	60,50	0,250	5
	13	S201-C13NA	2CDS251103R0134	60,50	0,250	5
	16	S201-C16NA	2CDS251103R0164	59,00	0,250	5
	20 ¹⁾	S201-C20NA	2CDS251103R0204	62,00	0,250	5
	25	S201-C25NA	2CDS251103R0254	64,50	0,250	5
	32 ²⁾	S201-C32NA	2CDS251103R0324	69,00	0,250	5
	40 ³⁾	S201-C40NA	2CDS251103R0404	78,00	0,250	5
	50	S201-C50NA	2CDS251103R0504	97,50	0,250	5
	63	S201-C63NA	2CDS251103R0634	105,00	0,250	5
3+NA	0,5	S203-C0,5NA	2CDS253103R0984	170,00	0,500	1
	1	S203-C1NA	2CDS253103R0014	170,00	0,500	1
	1,6	S203-C1,6NA	2CDS253103R0974	170,00	0,500	1
	2	S203-C2NA	2CDS253103R0024	170,00	0,500	1
	3	S203-C3NA	2CDS253103R0034	170,00	0,500	1
	4	S203-C4NA	2CDS253103R0044	170,00	0,500	1
	6	S203-C6NA	2CDS253103R0064	170,00	0,500	1
	8	S203-C8NA	2CDS253103R0084	170,00	0,500	1
	10	S203-C10NA	2CDS253103R0104	152,00	0,500	1
	13	S203-C13NA	2CDS253103R0134	152,00	0,500	1
	16	S203-C16NA	2CDS253103R0164	148,00	0,500	1
	20 ¹⁾	S203-C20NA	2CDS253103R0204	156,00	0,500	1
	25	S203-C25NA	2CDS253103R0254	170,00	0,500	1
	32 ²⁾	S203-C32NA	2CDS253103R0324	191,00	0,500	1
	40 ³⁾	S203-C40NA	2CDS253103R0404	213,00	0,500	1
	50	S203-C50NA	2CDS253103R0504	268,00	0,500	1
	63	S203-C63NA	2CDS253103R0634	313,00	0,500	1

¹⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 12 kW
²⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 18 kW
³⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 21, 24 und 27 kW

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 6000

K-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	S201-K0,5	2CDS251001R0157	41,00	0,125	10
	1	S201-K1	2CDS251001R0217	41,00	0,125	10
	1,6	S201-K1,6	2CDS251001R0257	41,00	0,125	10
	2	S201-K2	2CDS251001R0277	41,00	0,125	10
	3	S201-K3	2CDS251001R0317	41,00	0,125	10
	4	S201-K4	2CDS251001R0337	41,00	0,125	10
	6	S201-K6	2CDS251001R0377	41,00	0,125	10
	8	S201-K8	2CDS251001R0407	41,00	0,125	10
	10	S201-K10	2CDS251001R0427	35,50	0,125	10
	13	S201-K13	2CDS251001R0447	35,50	0,125	10
	16	S201-K16	2CDS251001R0467	34,40	0,125	10
	20	S201-K20	2CDS251001R0487	38,10	0,125	10
	25	S201-K25	2CDS251001R0517	41,00	0,125	10
	32	S201-K32	2CDS251001R0537	46,20	0,125	10
	40	S201-K40	2CDS251001R0557	54,00	0,125	10
	50	S201-K50	2CDS251001R0577	69,00	0,125	10
2	63	S201-K63	2CDS251001R0607	81,00	0,125	10
	0,5	S202-K0,5	2CDS252001R0157	105,00	0,250	5
	1	S202-K1	2CDS252001R0217	105,00	0,250	5
	1,6	S202-K1,6	2CDS252001R0257	105,00	0,250	5
	2	S202-K2	2CDS252001R0277	105,00	0,250	5
	3	S202-K3	2CDS252001R0317	105,00	0,250	5
	4	S202-K4	2CDS252001R0337	105,00	0,250	5
	6	S202-K6	2CDS252001R0377	105,00	0,250	5
	8	S202-K8	2CDS252001R0407	105,00	0,250	5
	10	S202-K10	2CDS252001R0427	95,50	0,250	5
	13	S202-K13	2CDS252001R0447	95,50	0,250	5
	16	S202-K16	2CDS252001R0467	92,00	0,250	5
	20	S202-K20	2CDS252001R0487	98,50	0,250	5
	25	S202-K25	2CDS252001R0517	105,00	0,250	5
	32	S202-K32	2CDS252001R0537	118,00	0,250	5
	40	S202-K40	2CDS252001R0557	127,00	0,250	5
	50	S202-K50	2CDS252001R0577	156,00	0,250	5
	63	S202-K63	2CDS252001R0607	189,00	0,250	5



S201



S202

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 6000

K-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch



S203



S204

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3	0,5	S203-K0,5	2CDS253001R0157	168,00	0,375	1
	1	S203-K1	2CDS253001R0217	168,00	0,375	1
	1,6	S203-K1,6	2CDS253001R0257	168,00	0,375	1
	2	S203-K2	2CDS253001R0277	168,00	0,375	1
	3	S203-K3	2CDS253001R0317	168,00	0,375	1
	4	S203-K4	2CDS253001R0337	168,00	0,375	1
	6	S203-K6	2CDS253001R0377	168,00	0,375	1
	8	S203-K8	2CDS253001R0407	168,00	0,375	1
	10	S203-K10	2CDS253001R0427	144,00	0,375	1
	13	S203-K13	2CDS253001R0447	144,00	0,375	1
	16	S203-K16	2CDS253001R0467	135,00	0,375	1
	20	S203-K20	2CDS253001R0487	149,00	0,375	1
	25	S203-K25	2CDS253001R0517	168,00	0,375	1
	32	S203-K32	2CDS253001R0537	192,00	0,375	1
	40	S203-K40	2CDS253001R0557	213,00	0,375	1
	50	S203-K50	2CDS253001R0577	280,00	0,375	1
	63	S203-K63	2CDS253001R0607	330,00	0,375	1
4	0,5	S204-K0,5	2CDS254001R0157	213,00	0,500	1
	1	S204-K1	2CDS254001R0217	213,00	0,500	1
	1,6	S204-K1,6	2CDS254001R0257	213,00	0,500	1
	2	S204-K2	2CDS254001R0277	213,00	0,500	1
	3	S204-K3	2CDS254001R0317	213,00	0,500	1
	4	S204-K4	2CDS254001R0337	213,00	0,500	1
	6	S204-K6	2CDS254001R0377	213,00	0,500	1
	8	S204-K8	2CDS254001R0407	213,00	0,500	1
	10	S204-K10	2CDS254001R0427	200,00	0,500	1
	13	S204-K13	2CDS254001R0447	200,00	0,500	1
	16	S204-K16	2CDS254001R0467	195,00	0,500	1
	20	S204-K20	2CDS254001R0487	207,00	0,500	1
	25	S204-K25	2CDS254001R0517	213,00	0,500	1
	32	S204-K32	2CDS254001R0537	226,00	0,500	1
	40	S204-K40	2CDS254001R0557	251,00	0,500	1
	50	S204-K50	2CDS254001R0577	323,00	0,500	1
	63	S204-K63	2CDS254001R0607	400,00	0,500	1

1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 6000

K-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Mit mitschaltendem Neutralleiter NA						
1+NA	0,5	S201-K0,5NA	2CDS251103R0157	74,50	0,250	5
	1	S201-K1NA	2CDS251103R0217	74,50	0,250	5
	1,6	S201-K1,6NA	2CDS251103R0257	74,50	0,250	5
	2	S201-K2NA	2CDS251103R0277	74,50	0,250	5
	3	S201-K3NA	2CDS251103R0317	74,50	0,250	5
	4	S201-K4NA	2CDS251103R0337	74,50	0,250	5
	6	S201-K6NA	2CDS251103R0377	74,50	0,250	5
	8	S201-K8NA	2CDS251103R0407	74,50	0,250	5
	10	S201-K10NA	2CDS251103R0427	68,50	0,250	5
	13	S201-K13NA	2CDS251103R0447	68,50	0,250	5
	16	S201-K16NA	2CDS251103R0467	66,50	0,250	5
	20	S201-K20NA	2CDS251103R0487	70,50	0,250	5
	25	S201-K25NA	2CDS251103R0517	74,50	0,250	5
	32	S201-K32NA	2CDS251103R0537	78,00	0,250	5
	40	S201-K40NA	2CDS251103R0557	87,00	0,250	5
	50	S201-K50NA	2CDS251103R0577	105,00	0,250	5
	63	S201-K63NA	2CDS251103R0607	123,00	0,250	5
3+NA	0,5	S203-K0,5NA	2CDS253103R0157	198,00	0,500	1
	1	S203-K1NA	2CDS253103R0217	198,00	0,500	1
	1,6	S203-K1,6NA	2CDS253103R0257	198,00	0,500	1
	2	S203-K2NA	2CDS253103R0277	198,00	0,500	1
	3	S203-K3NA	2CDS253103R0317	198,00	0,500	1
	4	S203-K4NA	2CDS253103R0337	198,00	0,500	1
	6	S203-K6NA	2CDS253103R0377	198,00	0,500	1
	8	S203-K8NA	2CDS253103R0407	198,00	0,500	1
	10	S203-K10NA	2CDS253103R0427	178,00	0,500	1
	13	S203-K13NA	2CDS253103R0447	178,00	0,500	1
	16	S203-K16NA	2CDS253103R0467	166,00	0,500	1
	20	S203-K20NA	2CDS253103R0487	184,00	0,500	1
	25	S203-K25NA	2CDS253103R0517	198,00	0,500	1
	32	S203-K32NA	2CDS253103R0537	213,00	0,500	1
	40	S203-K40NA	2CDS253103R0557	251,00	0,500	1
	50	S203-K50NA	2CDS253103R0577	323,00	0,500	1
	63	S203-K63NA	2CDS253103R0607	371,00	0,500	1



S201NA



S203NA

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 6000
Z-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdraten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	S201-Z0,5	2CDS251001R0158	41,00	0,125	10
	1	S201-Z1	2CDS251001R0218	41,00	0,125	10
	1,6	S201-Z1,6	2CDS251001R0258	41,00	0,125	10
	2	S201-Z2	2CDS251001R0278	41,00	0,125	10
	3	S201-Z3	2CDS251001R0318	41,00	0,125	10
	4	S201-Z4	2CDS251001R0338	41,00	0,125	10
	6	S201-Z6	2CDS251001R0378	41,00	0,125	10
	8	S201-Z8	2CDS251001R0408	41,00	0,125	10
	10	S201-Z10	2CDS251001R0428	35,50	0,125	10
	16	S201-Z16	2CDS251001R0468	34,40	0,125	10
	20	S201-Z20	2CDS251001R0488	38,10	0,125	10
	25	S201-Z25	2CDS251001R0518	41,00	0,125	10
	32	S201-Z32	2CDS251001R0538	46,20	0,125	10
	40	S201-Z40	2CDS251001R0558	54,00	0,125	10
	50	S201-Z50	2CDS251001R0578	69,00	0,125	10
	63	S201-Z63	2CDS251001R0608	81,00	0,125	10
2	0,5	S202-Z0,5	2CDS252001R0158	105,00	0,250	5
	1	S202-Z1	2CDS252001R0218	105,00	0,250	5
	1,6	S202-Z1,6	2CDS252001R0258	105,00	0,250	5
	2	S202-Z2	2CDS252001R0278	105,00	0,250	5
	3	S202-Z3	2CDS252001R0318	105,00	0,250	5
	4	S202-Z4	2CDS252001R0338	105,00	0,250	5
	6	S202-Z6	2CDS252001R0378	105,00	0,250	5
	8	S202-Z8	2CDS252001R0408	105,00	0,250	5
	10	S202-Z10	2CDS252001R0428	95,50	0,250	5
	16	S202-Z16	2CDS252001R0468	92,00	0,250	5
	20	S202-Z20	2CDS252001R0488	98,50	0,250	5
	25	S202-Z25	2CDS252001R0518	105,00	0,250	5
	32	S202-Z32	2CDS252001R0538	118,00	0,250	5
	40	S202-Z40	2CDS252001R0558	127,00	0,250	5
	50	S202-Z50	2CDS252001R0578	156,00	0,250	5
	63	S202-Z63	2CDS252001R0608	189,00	0,250	5



S201



S202

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 6000

Z-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

1



S203



S204

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3	0,5	S203-Z0,5	2CDS253001R0158	168,00	0,375	1
	1	S203-Z1	2CDS253001R0218	168,00	0,375	1
	1,6	S203-Z1,6	2CDS253001R0258	168,00	0,375	1
	2	S203-Z2	2CDS253001R0278	168,00	0,375	1
	3	S203-Z3	2CDS253001R0318	168,00	0,375	1
	4	S203-Z4	2CDS253001R0338	168,00	0,375	1
	6	S203-Z6	2CDS253001R0378	168,00	0,375	1
	8	S203-Z8	2CDS253001R0408	168,00	0,375	1
	10	S203-Z10	2CDS253001R0428	144,00	0,375	1
	16	S203-Z16	2CDS253001R0468	135,00	0,375	1
	20	S203-Z20	2CDS253001R0488	149,00	0,375	1
	25	S203-Z25	2CDS253001R0518	168,00	0,375	1
	32	S203-Z32	2CDS253001R0538	192,00	0,375	1
	40	S203-Z40	2CDS253001R0558	213,00	0,375	1
	50	S203-Z50	2CDS253001R0578	280,00	0,375	1
	63	S203-Z63	2CDS253001R0608	330,00	0,375	1
4	0,5	S204-Z0,5	2CDS254001R0158	213,00	0,500	1
	1	S204-Z1	2CDS254001R0218	213,00	0,500	1
	1,6	S204-Z1,6	2CDS254001R0258	213,00	0,500	1
	2	S204-Z2	2CDS254001R0278	213,00	0,500	1
	3	S204-Z3	2CDS254001R0318	213,00	0,500	1
	4	S204-Z4	2CDS254001R0338	213,00	0,500	1
	6	S204-Z6	2CDS254001R0378	213,00	0,500	1
	8	S204-Z8	2CDS254001R0408	213,00	0,500	1
	10	S204-Z10	2CDS254001R0428	200,00	0,500	1
	16	S204-Z16	2CDS254001R0468	195,00	0,500	1
	20	S204-Z20	2CDS254001R0488	207,00	0,500	1
	25	S204-Z25	2CDS254001R0518	213,00	0,500	1
	32	S204-Z32	2CDS254001R0538	226,00	0,500	1
	40	S204-Z40	2CDS254001R0558	251,00	0,500	1
	50	S204-Z50	2CDS254001R0578	323,00	0,500	1
	63	S204-Z63	2CDS254001R0608	400,00	0,500	1
	50	S204-K50	2CDS254001R0577	323,00	0,500	1
	63	S204-K63	2CDS254001R0607	400,00	0,500	1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 6000

Z-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch



S201NA



S203NA

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	I _n A	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Mit mitschaltendem Neutralleiter NA						
1+NA	0,5	S201-Z0,5NA	2CDS251103R0158	74,50	0,250	5
	1	S201-Z1NA	2CDS251103R0218	74,50	0,250	5
	1,6	S201-Z1,6NA	2CDS251103R0258	74,50	0,250	5
	2	S201-Z2NA	2CDS251103R0278	74,50	0,250	5
	3	S201-Z3NA	2CDS251103R0318	74,50	0,250	5
	4	S201-Z4NA	2CDS251103R0338	74,50	0,250	5
	6	S201-Z6NA	2CDS251103R0378	74,50	0,250	5
	8	S201-Z8NA	2CDS251103R0408	74,50	0,250	5
	10	S201-Z10NA	2CDS251103R0428	68,50	0,250	5
	16	S201-Z16NA	2CDS251103R0468	66,50	0,250	5
	20	S201-Z20NA	2CDS251103R0488	70,50	0,250	5
	25	S201-Z25NA	2CDS251103R0518	74,50	0,250	5
	32	S201-Z32NA	2CDS251103R0538	78,00	0,250	5
	40	S201-Z40NA	2CDS251103R0558	87,00	0,250	5
	50	S201-Z50NA	2CDS251103R0578	105,00	0,250	5
	63	S201-Z63NA	2CDS251103R0608	123,00	0,250	5
3+NA	0,5	S203-Z0,5NA	2CDS253103R0158	198,00	0,520	1
	1	S203-Z1NA	2CDS253103R0218	198,00	0,520	1
	1,6	S203-Z1,6NA	2CDS253103R0258	198,00	0,520	1
	2	S203-Z2NA	2CDS253103R0278	198,00	0,520	1
	3	S203-Z3NA	2CDS253103R0318	198,00	0,520	1
	4	S203-Z4NA	2CDS253103R0338	198,00	0,520	1
	6	S203-Z6NA	2CDS253103R0378	198,00	0,520	1
	8	S203-Z8NA	2CDS253103R0408	198,00	0,520	1
	10	S203-Z10NA	2CDS253103R0428	178,00	0,520	1
	16	S203-Z16NA	2CDS253103R0468	166,00	0,520	1
	20	S203-Z20NA	2CDS253103R0488	184,00	0,520	1
	25	S203-Z25NA	2CDS253103R0518	198,00	0,520	1
	32	S203-Z32NA	2CDS253103R0538	213,00	0,520	1
	40	S203-Z40NA	2CDS253103R0558	251,00	0,520	1
	50	S203-Z50NA	2CDS253103R0578	323,00	0,520	1
	63	S203-Z63NA	2CDS253103R0608	371,00	0,520	1

1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200 80A-100A 6000

B- und C-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)



S201 80-100A

1



S202 80-100A



S203 80-100A



S204 80-100A

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200 80A-100A schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1 und DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 50 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
B-Charakteristik						
1	80	S201-B80	2CDS251001R0805	66,00	0,140	10
	100	S201-B100	2CDS251001R0825	98,50	0,140	10
2	80	S202-B80	2CDS252001R0805	136,00	0,280	5
	100	S202-B100	2CDS252001R0825	200,00	0,280	5
3	80	S203-B80	2CDS253001R0805	204,00	0,420	1
	100	S203-B100	2CDS253001R0825	219,00	0,420	1
4	80	S204-B80	2CDS254001R0805	260,00	0,560	1
	100	S204-B100	2CDS254001R0825	394,00	0,560	1
1+NA	80	S201-B80NA	2CDS251103R0805	123,00	0,280	5
	100	S201-B100NA	2CDS251103R0825	180,00	0,280	5
3+NA	80	S203-B80NA	2CDS253103R0805	237,00	0,560	1
	100	S203-B100NA	2CDS253103R0825	353,00	0,560	1
C-Charakteristik						
1	80	S201-C80	2CDS251001R0804	82,00	0,140	10
	100	S201-C100	2CDS251001R0824	98,50	0,140	10
2	80	S202-C80	2CDS252001R0804	166,00	0,280	5
	100	S202-C100	2CDS252001R0824	196,00	0,280	5
3	80	S203-C80	2CDS253001R0804	258,00	0,420	1
	100	S203-C100	2CDS253001R0824	298,00	0,420	1
4	80	S204-C80	2CDS254001R0804	334,00	0,560	1
	100	S204-C100	2CDS254001R0824	399,00	0,560	1
1+NA	80	S201-C80NA	2CDS251103R0804	76,00	0,280	5
	100	S201-C100NA	2CDS251103R0824	90,00	0,280	5
3+NA	80	S203-C80NA	2CDS253103R0804	237,00	0,560	1
	100	S203-C100NA	2CDS253103R0824	359,00	0,560	1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200M 10000
B-Charakteristik



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 sowie UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S200M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	6	S201M-B6	2CDS271001R0065	31,70	0,125	10
	10	S201M-B10	2CDS271001R0105	29,00	0,125	10
	13	S201M-B13	2CDS271001R0135	29,00	0,125	10
	16	S201M-B16	2CDS271001R0165	27,80	0,125	10
	20 ¹⁾	S201M-B20	2CDS271001R0205	31,70	0,125	10
	25	S201M-B25	2CDS271001R0255	32,80	0,125	10
	32 ²⁾	S201M-B32	2CDS271001R0325	35,30	0,125	10
	40 ³⁾	S201M-B40	2CDS271001R0405	46,90	0,125	10
	50	S201M-B50	2CDS271001R0505	54,00	0,125	10
	63	S201M-B63	2CDS271001R0635	62,50	0,125	10
2	6	S202M-B6	2CDS272001R0065	98,00	0,250	5
	10	S202M-B10	2CDS272001R0105	87,00	0,250	5
	13	S202M-B13	2CDS272001R0135	87,00	0,250	5
	16	S202M-B16	2CDS272001R0165	85,00	0,250	5
	20	S202M-B20	2CDS272001R0205	95,50	0,250	5
	25	S202M-B25	2CDS272001R0255	98,50	0,250	5
	32	S202M-B32	2CDS272001R0325	104,00	0,250	5
	40	S202M-B40	2CDS272001R0405	118,00	0,250	5
	50	S202M-B50	2CDS272001R0505	141,00	0,250	5
	63	S202M-B63	2CDS272001R0635	170,00	0,250	5
3	6	S203M-B6	2CDS273001R0065	148,00	0,375	1
	10	S203M-B10	2CDS273001R0105	138,00	0,375	1
	13	S203M-B13	2CDS273001R0135	138,00	0,375	1
	16	S203M-B16	2CDS273001R0165	132,00	0,375	1
	20 ¹⁾	S203M-B20	2CDS273001R0205	141,00	0,375	1
	25	S203M-B25	2CDS273001R0255	152,00	0,375	1
	32 ²⁾	S203M-B32	2CDS273001R0325	154,00	0,375	1
	40 ³⁾	S203M-B40	2CDS273001R0405	251,00	0,375	1
	50	S203M-B50	2CDS273001R0505	278,00	0,375	1
	63	S203M-B63	2CDS273001R0635	299,00	0,375	1
4	6	S204M-B6	2CDS274001R0065	194,00	0,500	1
	10	S204M-B10	2CDS274001R0105	190,00	0,500	1
	13	S204M-B13	2CDS274001R0135	190,00	0,500	1
	16	S204M-B16	2CDS274001R0165	189,00	0,500	1
	20	S204M-B20	2CDS274001R0205	194,00	0,500	1
	25	S204M-B25	2CDS274001R0255	198,00	0,500	1
	32	S204M-B32	2CDS274001R0325	229,00	0,500	1
	40	S204M-B40	2CDS274001R0405	288,00	0,500	1
	50	S204M-B50	2CDS274001R0505	313,00	0,500	1
	63	S204M-B63	2CDS274001R0635	351,00	0,500	1

¹⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 12 kW

²⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 18 kW

³⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 21, 24 und 27 kW

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200M 10000

B-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Mit mitschaltendem Neutralleiter NA						
1+NA	6	S201M-B6NA	2CDS271103R0065	64,00	0,250	5
	10	S201M-B10NA	2CDS271103R0105	61,50	0,250	5
	13	S201M-B13NA	2CDS271103R0135	61,50	0,250	5
	16	S201M-B16NA	2CDS271103R0165	59,50	0,250	5
	20 ¹⁾	S201M-B20NA	2CDS271103R0205	64,00	0,250	5
	25	S201M-B25NA	2CDS271103R0255	64,50	0,250	5
	32 ²⁾	S201M-B32NA	2CDS271103R0325	68,00	0,250	5
	40 ³⁾	S201M-B40NA	2CDS271103R0405	78,00	0,250	5
	50	S201M-B50NA	2CDS271103R0505	96,00	0,250	5
	63	S201M-B63NA	2CDS271103R0635	102,00	0,250	5
3+NA	6	S203M-B6NA	2CDS273103R0065	182,00	0,500	1
	10	S203M-B10NA	2CDS273103R0105	170,00	0,500	1
	13	S203M-B13NA	2CDS273103R0135	170,00	0,500	1
	16	S203M-B16NA	2CDS273103R0165	162,00	0,500	1
	20 ¹⁾	S203M-B20NA	2CDS273103R0205	176,00	0,500	1
	25	S203M-B25NA	2CDS273103R0255	185,00	0,500	1
	32 ²⁾	S203M-B32NA	2CDS273103R0325	192,00	0,500	1
	40 ³⁾	S203M-B40NA	2CDS273103R0405	280,00	0,500	1
	50	S203M-B50NA	2CDS273103R0505	317,00	0,500	1
	63	S203M-B63NA	2CDS273103R0635	337,00	0,500	1

¹⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 12 kW
²⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 18 kW
³⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 21, 24 und 27 kW

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200M 10 000
C-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 sowie UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S200M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	S201M-C0,5	2CDS271001R0984	53,00	0,125	10
	1	S201M-C1	2CDS271001R0014	53,00	0,125	10
	1,6	S201M-C1,6	2CDS271001R0974	53,00	0,125	10
	2	S201M-C2	2CDS271001R0024	53,00	0,125	10
	3	S201M-C3	2CDS271001R0034	53,00	0,125	10
	4	S201M-C4	2CDS271001R0044	53,00	0,125	10
	6	S201M-C6	2CDS271001R0064	53,00	0,125	10
	8	S201M-C8	2CDS271001R0084	53,00	0,125	10
	10	S201M-C10	2CDS271001R0104	45,80	0,125	10
	13	S201M-C13	2CDS271001R0134	45,80	0,125	10
	16	S201M-C16	2CDS271001R0164	45,80	0,125	10
	20 ¹⁾	S201M-C20	2CDS271001R0204	45,80	0,125	10
	25	S201M-C25	2CDS271001R0254	52,00	0,125	10
	32 ²⁾	S201M-C32	2CDS271001R0324	53,00	0,125	10
	40 ³⁾	S201M-C40	2CDS271001R0404	62,50	0,125	10
2	50	S201M-C50	2CDS271001R0504	75,00	0,125	10
	63	S201M-C63	2CDS271001R0634	89,00	0,125	10
	0,5	S202M-C0,5	2CDS272001R0984	135,00	0,250	5
	1	S202M-C1	2CDS272001R0014	135,00	0,250	5
	1,6	S202M-C1,6	2CDS272001R0974	135,00	0,250	5
	2	S202M-C2	2CDS272001R0024	135,00	0,250	5
	3	S202M-C3	2CDS272001R0034	135,00	0,250	5
	4	S202M-C4	2CDS272001R0044	135,00	0,250	5
	6	S202M-C6	2CDS272001R0064	135,00	0,250	5
	8	S202M-C8	2CDS272001R0084	135,00	0,250	5
	10	S202M-C10	2CDS272001R0104	124,00	0,250	5
	13	S202M-C13	2CDS272001R0134	124,00	0,250	5
	16	S202M-C16	2CDS272001R0164	124,00	0,250	5
	20	S202M-C20	2CDS272001R0204	124,00	0,250	5
	25	S202M-C25	2CDS272001R0254	135,00	0,250	5
	32	S202M-C32	2CDS272001R0324	135,00	0,250	5
	40	S202M-C40	2CDS272001R0404	159,00	0,250	5
	50	S202M-C50	2CDS272001R0504	182,00	0,250	5
	63	S202M-C63	2CDS272001R0634	207,00	0,250	5

¹⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 12 kW

²⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 18 kW

³⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 21, 24 und 27 kW

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200M 10000

C-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

1



S203M



S204M

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3	0,5	S203M-C0,5	2CDS273001R0984	190,00	0,375	1
	1	S203M-C1	2CDS273001R0014	190,00	0,375	1
	1,6	S203M-C1,6	2CDS273001R0974	190,00	0,375	1
	2	S203M-C2	2CDS273001R0024	190,00	0,375	1
	3	S203M-C3	2CDS273001R0034	190,00	0,375	1
	4	S203M-C4	2CDS273001R0044	190,00	0,375	1
	6	S203M-C6	2CDS273001R0064	190,00	0,375	1
	8	S203M-C8	2CDS273001R0084	190,00	0,375	1
	10	S203M-C10	2CDS273001R0104	166,00	0,375	1
	13	S203M-C13	2CDS273001R0134	166,00	0,375	1
	16	S203M-C16	2CDS273001R0164	166,00	0,375	1
	20 ¹⁾	S203M-C20	2CDS273001R0204	166,00	0,375	1
	25	S203M-C25	2CDS273001R0254	190,00	0,375	1
	32 ²⁾	S203M-C32	2CDS273001R0324	192,00	0,375	1
	40 ³⁾	S203M-C40	2CDS273001R0404	260,00	0,375	1
4	50	S203M-C50	2CDS273001R0504	286,00	0,375	1
	63	S203M-C63	2CDS273001R0634	347,00	0,375	1
	0,5	S204M-C0,5	2CDS274001R0984	243,00	0,500	1
	1	S204M-C1	2CDS274001R0014	243,00	0,500	1
	1,6	S204M-C1,6	2CDS274001R0974	243,00	0,500	1
	2	S204M-C2	2CDS274001R0024	243,00	0,500	1
	3	S204M-C3	2CDS274001R0034	243,00	0,500	1
	4	S204M-C4	2CDS274001R0044	243,00	0,500	1
	6	S204M-C6	2CDS274001R0064	243,00	0,500	1
	8	S204M-C8	2CDS274001R0084	243,00	0,500	1
	10	S204M-C10	2CDS274001R0104	221,00	0,500	1
	13	S204M-C13	2CDS274001R0134	221,00	0,500	1
	16	S204M-C16	2CDS274001R0164	221,00	0,500	1
	20	S204M-C20	2CDS274001R0204	221,00	0,500	1
	25	S204M-C25	2CDS274001R0254	243,00	0,500	1
	32	S204M-C32	2CDS274001R0324	244,00	0,500	1
	40	S204M-C40	2CDS274001R0404	313,00	0,500	1
	50	S204M-C50	2CDS274001R0504	350,00	0,500	1
	63	S204M-C63	2CDS274001R0634	403,00	0,500	1

¹⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 12 kW
²⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 18 kW
³⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 21, 24 und 27 kW

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200M 10000
C-Charakteristik



[weiterführende Information](#) [Anwendungs-handbuch](#)



S201MNA



S203MNA

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Mit mitschaltendem Neutralleiter NA						
1+NA	0,5	S201M-C0,5NA	2CDS271103R0984	85,00	0,250	5
	1	S201M-C1NA	2CDS271103R0014	85,00	0,250	5
	1,6	S201M-C1,6NA	2CDS271103R0974	85,00	0,250	5
	2	S201M-C2NA	2CDS271103R0024	85,00	0,250	5
	3	S201M-C3NA	2CDS271103R0034	85,00	0,250	5
	4	S201M-C4NA	2CDS271103R0044	85,00	0,250	5
	6	S201M-C6NA	2CDS271103R0064	85,00	0,250	5
	8	S201M-C8NA	2CDS271103R0084	85,00	0,250	5
	10	S201M-C10NA	2CDS271103R0104	77,00	0,250	5
	13	S201M-C13NA	2CDS271103R0134	77,00	0,250	5
	16	S201M-C16NA	2CDS271103R0164	77,00	0,250	5
	20 ¹⁾	S201M-C20NA	2CDS271103R0204	77,00	0,250	5
	25	S201M-C25NA	2CDS271103R0254	84,00	0,250	5
	32 ²⁾	S201M-C32NA	2CDS271103R0324	85,00	0,250	5
	40 ³⁾	S201M-C40NA	2CDS271103R0404	96,50	0,250	5
3+NA	50	S201M-C50NA	2CDS271103R0504	113,00	0,250	5
	63	S201M-C63NA	2CDS271103R0634	128,00	0,250	5
	0,5	S203M-C0,5NA	2CDS273103R0984	211,00	0,500	1
	1	S203M-C1NA	2CDS273103R0014	211,00	0,500	1
	1,6	S203M-C1,6NA	2CDS273103R0974	211,00	0,500	1
	2	S203M-C2NA	2CDS273103R0024	211,00	0,500	1
	3	S203M-C3NA	2CDS273103R0034	211,00	0,500	1
	4	S203M-C4NA	2CDS273103R0044	211,00	0,500	1
	6	S203M-C6NA	2CDS273103R0064	211,00	0,500	1
	8	S203M-C8NA	2CDS273103R0084	211,00	0,500	1
	10	S203M-C10NA	2CDS273103R0104	198,00	0,500	1
	13	S203M-C13NA	2CDS273103R0134	198,00	0,500	1
	16	S203M-C16NA	2CDS273103R0164	198,00	0,500	1
	20 ¹⁾	S203M-C20NA	2CDS273103R0204	198,00	0,500	1
	25	S203M-C25NA	2CDS273103R0254	211,00	0,500	1
	32 ²⁾	S203M-C32NA	2CDS273103R0324	213,00	0,500	1
	40 ³⁾	S203M-C40NA	2CDS273103R0404	288,00	0,500	1
	50	S203M-C50NA	2CDS273103R0504	329,00	0,500	1
	63	S203M-C63NA	2CDS273103R0634	390,00	0,500	1

¹⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 12 kW
²⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 18 kW
³⁾ geeignet für Durchlauferhitzer bis 21, 24 und 27 kW

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200M 10000

K-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 sowie UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre paten-
tierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer
Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen
oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt
an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden.
Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen.
Zahlreiche Zulassungen machen den S200M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor
Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	S201M-K0,5	2CDS271001R0157	45,70	0,125	10
	1	S201M-K1	2CDS271001R0217	45,70	0,125	10
	1,6	S201M-K1,6	2CDS271001R0257	45,70	0,125	10
	2	S201M-K2	2CDS271001R0277	45,70	0,125	10
	3	S201M-K3	2CDS271001R0317	45,70	0,125	10
	4	S201M-K4	2CDS271001R0337	45,70	0,125	10
	6	S201M-K6	2CDS271001R0377	45,70	0,125	10
	8	S201M-K8	2CDS271001R0407	45,70	0,125	10
	10	S201M-K10	2CDS271001R0427	38,20	0,125	10
	13	S201M-K13	2CDS271001R0447	38,20	0,125	10
	16	S201M-K16	2CDS271001R0467	38,20	0,125	10
	20	S201M-K20	2CDS271001R0487	44,00	0,125	10
	25	S201M-K25	2CDS271001R0517	45,70	0,125	10
	32	S201M-K32	2CDS271001R0537	47,70	0,125	10
	40	S201M-K40	2CDS271001R0557	49,10	0,125	10
	50	S201M-K50	2CDS271001R0577	57,00	0,125	10
2	63	S201M-K63	2CDS271001R0607	64,50	0,125	10
	0,5	S202M-K0,5	2CDS272001R0157	103,00	0,250	5
	1	S202M-K1	2CDS272001R0217	103,00	0,250	5
	1,6	S202M-K1,6	2CDS272001R0257	103,00	0,250	5
	2	S202M-K2	2CDS272001R0277	103,00	0,250	5
	3	S202M-K3	2CDS272001R0317	103,00	0,250	5
	4	S202M-K4	2CDS272001R0337	103,00	0,250	5
	6	S202M-K6	2CDS272001R0377	103,00	0,250	5
	8	S202M-K8	2CDS272001R0407	103,00	0,250	5
	10	S202M-K10	2CDS272001R0427	88,00	0,250	5
	13	S202M-K13	2CDS272001R0447	88,00	0,250	5
	16	S202M-K16	2CDS272001R0467	88,00	0,250	5
	20	S202M-K20	2CDS272001R0487	100,00	0,250	5
	25	S202M-K25	2CDS272001R0517	103,00	0,250	5
	32	S202M-K32	2CDS272001R0537	106,00	0,250	5
	40	S202M-K40	2CDS272001R0557	113,00	0,250	5
	50	S202M-K50	2CDS272001R0577	132,00	0,250	5
	63	S202M-K63	2CDS272001R0607	150,00	0,250	5



Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200M 10000
K-Charakteristik



[weiterführende Information](#) [Anwendungs-handbuch](#)



S203M



S204M

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3	0,5	S203M-K0,5	2CDS273001R0157	158,00	0,375	1
	1	S203M-K1	2CDS273001R0217	158,00	0,375	1
	1,6	S203M-K1,6	2CDS273001R0257	158,00	0,375	1
	2	S203M-K2	2CDS273001R0277	158,00	0,375	1
	3	S203M-K3	2CDS273001R0317	158,00	0,375	1
	4	S203M-K4	2CDS273001R0337	158,00	0,375	1
	6	S203M-K6	2CDS273001R0377	158,00	0,375	1
	8	S203M-K8	2CDS273001R0407	158,00	0,375	1
	10	S203M-K10	2CDS273001R0427	150,00	0,375	1
	13	S203M-K13	2CDS273001R0447	197,00	0,375	1
	16	S203M-K16	2CDS273001R0467	142,00	0,375	1
	20	S203M-K20	2CDS273001R0487	155,00	0,375	1
	25	S203M-K25	2CDS273001R0517	158,00	0,375	1
	32	S203M-K32	2CDS273001R0537	166,00	0,375	1
	40	S203M-K40	2CDS273001R0557	172,00	0,375	1
4	50	S203M-K50	2CDS273001R0577	198,00	0,375	1
	63	S203M-K63	2CDS273001R0607	221,00	0,375	1
	0,5	S204M-K0,5	2CDS274001R0157	228,00	0,500	1
	1	S204M-K1	2CDS274001R0217	228,00	0,500	1
	1,6	S204M-K1,6	2CDS274001R0257	228,00	0,500	1
	2	S204M-K2	2CDS274001R0277	228,00	0,500	1
	3	S204M-K3	2CDS274001R0317	228,00	0,500	1
	4	S204M-K4	2CDS274001R0337	228,00	0,500	1
	6	S204M-K6	2CDS274001R0377	228,00	0,500	1
	8	S204M-K8	2CDS274001R0407	228,00	0,500	1
	10	S204M-K10	2CDS274001R0427	193,00	0,500	1
	13	S204M-K13	2CDS274001R0447	193,00	0,500	1
	16	S204M-K16	2CDS274001R0467	193,00	0,500	1
	20	S204M-K20	2CDS274001R0487	211,00	0,500	1
	25	S204M-K25	2CDS274001R0517	228,00	0,500	1
	32	S204M-K32	2CDS274001R0537	243,00	0,500	1
	40	S204M-K40	2CDS274001R0557	249,00	0,500	1
	50	S204M-K50	2CDS274001R0577	283,00	0,500	1
	63	S204M-K63	2CDS274001R0607	325,00	0,500	1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200M 10000

K-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	I _n A	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Mit mitschaltendem Neutralleiter NA						
1+NA	0,5	S201M-K0,5NA	2CDS271103R0157	79,50	0,250	5
	1	S201M-K1NA	2CDS271103R0217	79,50	0,250	5
	1,6	S201M-K1,6NA	2CDS271103R0257	79,50	0,250	5
	2	S201M-K2NA	2CDS271103R0277	79,50	0,250	5
	3	S201M-K3NA	2CDS271103R0317	79,50	0,250	5
	4	S201M-K4NA	2CDS271103R0337	79,50	0,250	5
	6	S201M-K6NA	2CDS271103R0377	79,50	0,250	5
	8	S201M-K8NA	2CDS271103R0407	79,50	0,250	5
	10	S201M-K10NA	2CDS271103R0427	74,00	0,250	5
	13	S201M-K13NA	2CDS271103R0447	74,00	0,250	5
	16	S201M-K16NA	2CDS271103R0467	74,00	0,250	5
	20	S201M-K20NA	2CDS271103R0487	78,00	0,250	5
	25	S201M-K25NA	2CDS271103R0517	79,50	0,250	5
	32	S201M-K32NA	2CDS271103R0537	83,00	0,250	5
	40	S201M-K40NA	2CDS271103R0557	84,00	0,250	5
	50	S201M-K50NA	2CDS271103R0577	94,50	0,250	5
63	S201M-K63NA	2CDS271103R0607	99,00	0,250	5	
3+NA	0,5	S203M-K0,5NA	2CDS273103R0157	193,00	0,500	1
	1	S203M-K1NA	2CDS273103R0217	193,00	0,500	1
	1,6	S203M-K1,6NA	2CDS273103R0257	193,00	0,500	1
	2	S203M-K2NA	2CDS273103R0277	193,00	0,500	1
	3	S203M-K3NA	2CDS273103R0317	193,00	0,500	1
	4	S203M-K4NA	2CDS273103R0337	193,00	0,500	1
	6	S203M-K6NA	2CDS273103R0377	193,00	0,500	1
	8	S203M-K8NA	2CDS273103R0407	193,00	0,500	1
	10	S203M-K10NA	2CDS273103R0427	170,00	0,500	1
	13	S203M-K13NA	2CDS273103R0447	170,00	0,500	1
	16	S203M-K16NA	2CDS273103R0467	162,00	0,500	1
	20	S203M-K20NA	2CDS273103R0487	185,00	0,500	1
	25	S203M-K25NA	2CDS273103R0517	204,00	0,500	1
	32	S203M-K32NA	2CDS273103R0537	217,00	0,500	1
	40	S203M-K40NA	2CDS273103R0557	257,00	0,500	1
	50	S203M-K50NA	2CDS273103R0577	333,00	0,500	1
63	S203M-K63NA	2CDS273103R0607	381,00	0,500	1	



S201MNA



S203MNA

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200M 10000
Z-Charakteristik



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 sowie UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S200M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	S201M-Z0,5	2CDS271001R0158	45,70	0,125	10
	1	S201M-Z1	2CDS271001R0218	45,70	0,125	10
	1,6	S201M-Z1,6	2CDS271001R0258	45,70	0,125	10
	2	S201M-Z2	2CDS271001R0278	45,70	0,125	10
	3	S201M-Z3	2CDS271001R0318	45,70	0,125	10
	4	S201M-Z4	2CDS271001R0338	45,70	0,125	10
	6	S201M-Z6	2CDS271001R0378	45,70	0,125	10
	8	S201M-Z8	2CDS271001R0408	45,70	0,125	10
	10	S201M-Z10	2CDS271001R0428	38,20	0,125	10
	16	S201M-Z16	2CDS271001R0468	38,20	0,125	10
	20	S201M-Z20	2CDS271001R0488	44,00	0,125	10
	25	S201M-Z25	2CDS271001R0518	45,70	0,125	10
	32	S201M-Z32	2CDS271001R0538	47,70	0,125	10
	40	S201M-Z40	2CDS271001R0558	49,10	0,125	10
	50	S201M-Z50	2CDS271001R0578	57,00	0,125	10
	63	S201M-Z63	2CDS271001R0608	64,50	0,125	10
2 ¹⁾	0,5	S202M-Z0,5	2CDS272001R0158	103,00	0,250	5
	1	S202M-Z1	2CDS272001R0218	103,00	0,250	5
	1,6	S202M-Z1,6	2CDS272001R0258	103,00	0,250	5
	2	S202M-Z2	2CDS272001R0278	103,00	0,250	5
	3	S202M-Z3	2CDS272001R0318	103,00	0,250	5
	4	S202M-Z4	2CDS272001R0338	103,00	0,250	5
	6	S202M-Z6	2CDS272001R0378	103,00	0,250	5
	8	S202M-Z8	2CDS272001R0408	103,00	0,250	5
	10	S202M-Z10	2CDS272001R0428	88,00	0,250	5
	16	S202M-Z16	2CDS272001R0468	88,00	0,250	5
	20	S202M-Z20	2CDS272001R0488	100,00	0,250	5
	25	S202M-Z25	2CDS272001R0518	103,00	0,250	5
	32	S202M-Z32	2CDS272001R0538	106,00	0,250	5
	40	S202M-Z40	2CDS272001R0558	113,00	0,250	5
	50	S202M-Z50	2CDS272001R0578	132,00	0,250	5
	63	S202M-Z63	2CDS272001R0608	150,00	0,250	5

¹⁾ UBmax 125 V DC mit 2 Kontakten in Reihenschaltung



Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200M 10000

Z-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

1



S203M



S204M

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3	0,5	S203M-Z0,5	2CDS273001R0158	158,00	0,375	1
	1	S203M-Z1	2CDS273001R0218	158,00	0,375	1
	1,6	S203M-Z1,6	2CDS273001R0258	158,00	0,375	1
	2	S203M-Z2	2CDS273001R0278	158,00	0,375	1
	3	S203M-Z3	2CDS273001R0318	158,00	0,375	1
	4	S203M-Z4	2CDS273001R0338	158,00	0,375	1
	6	S203M-Z6	2CDS273001R0378	158,00	0,375	1
	8	S203M-Z8	2CDS273001R0408	158,00	0,375	1
	10	S203M-Z10	2CDS273001R0428	133,00	0,375	1
	16	S203M-Z16	2CDS273001R0468	133,00	0,375	1
	20	S203M-Z20	2CDS273001R0488	153,00	0,375	1
	25	S203M-Z25	2CDS273001R0518	158,00	0,375	1
	32	S203M-Z32	2CDS273001R0538	166,00	0,375	1
	40	S203M-Z40	2CDS273001R0558	172,00	0,375	1
	50	S203M-Z50	2CDS273001R0578	198,00	0,375	1
4	63	S203M-Z63	2CDS273001R0608	221,00	0,375	1
	0,5	S204M-Z0,5	2CDS274001R0158	228,00	0,500	1
	1	S204M-Z1	2CDS274001R0218	228,00	0,500	1
	1,6	S204M-Z1,6	2CDS274001R0258	228,00	0,500	1
	2	S204M-Z2	2CDS274001R0278	228,00	0,500	1
	3	S204M-Z3	2CDS274001R0318	228,00	0,500	1
	4	S204M-Z4	2CDS274001R0338	228,00	0,500	1
	6	S204M-Z6	2CDS274001R0378	228,00	0,500	1
	8	S204M-Z8	2CDS274001R0408	228,00	0,500	1
	10	S204M-Z10	2CDS274001R0428	193,00	0,500	1
	16	S204M-Z16	2CDS274001R0468	193,00	0,500	1
	20	S204M-Z20	2CDS274001R0488	193,00	0,500	1
	25	S204M-Z25	2CDS274001R0518	228,00	0,500	1
	32	S204M-Z32	2CDS274001R0538	243,00	0,500	1
	40	S204M-Z40	2CDS274001R0558	249,00	0,500	1
	50	S204M-Z50	2CDS274001R0578	283,00	0,500	1
	63	S204M-Z63	2CDS274001R0608	325,00	0,500	1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200M 10000
Z-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch



S201MNA



S203MNA

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
Mit mitschaltendem Neutralleiter NA						
1+NA	0,5	S201M-Z0,5NA	2CDS271103R0158	79,50	0,250	5
	1	S201M-Z1NA	2CDS271103R0218	79,50	0,250	5
	1,6	S201M-Z1,6NA	2CDS271103R0258	79,50	0,250	5
	2	S201M-Z2NA	2CDS271103R0278	79,50	0,250	5
	3	S201M-Z3NA	2CDS271103R0318	79,50	0,250	5
	4	S201M-Z4NA	2CDS271103R0338	79,50	0,250	5
	6	S201M-Z6NA	2CDS271103R0378	79,50	0,250	5
	8	S201M-Z8NA	2CDS271103R0408	79,50	0,250	5
	10	S201M-Z10NA	2CDS271103R0428	74,00	0,250	5
	16	S201M-Z16NA	2CDS271103R0468	74,00	0,250	5
	20	S201M-Z20NA	2CDS271103R0488	78,00	0,250	5
	25	S201M-Z25NA	2CDS271103R0518	79,50	0,250	5
	32	S201M-Z32NA	2CDS271103R0538	83,00	0,250	5
	40	S201M-Z40NA	2CDS271103R0558	84,00	0,250	5
	50	S201M-Z50NA	2CDS271103R0578	94,50	0,250	5
	63	S201M-Z63NA	2CDS271103R0608	99,00	0,250	5
3+NA	0,5	S203M-Z0,5NA	2CDS273103R0158	195,00	0,500	1
	1	S203M-Z1NA	2CDS273103R0218	195,00	0,500	1
	1,6	S203M-Z1,6NA	2CDS273103R0258	195,00	0,500	1
	2	S203M-Z2NA	2CDS273103R0278	195,00	0,500	1
	3	S203M-Z3NA	2CDS273103R0318	195,00	0,500	1
	4	S203M-Z4NA	2CDS273103R0338	195,00	0,500	1
	6	S203M-Z6NA	2CDS273103R0378	195,00	0,500	1
	8	S203M-Z8NA	2CDS273103R0408	195,00	0,500	1
	10	S203M-Z10NA	2CDS273103R0428	166,00	0,500	1
	16	S203M-Z16NA	2CDS273103R0468	166,00	0,500	1
	20	S203M-Z20NA	2CDS273103R0488	192,00	0,500	1
	25	S203M-Z25NA	2CDS273103R0518	195,00	0,500	1
	32	S203M-Z32NA	2CDS273103R0538	200,00	0,500	1
	40	S203M-Z40NA	2CDS273103R0558	205,00	0,500	1
	50	S203M-Z50NA	2CDS273103R0578	238,00	0,500	1
	63	S203M-Z63NA	2CDS273103R0608	258,00	0,500	1

1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200MR 10000

K-Charakteristik, mit Ringkabelschuhanschluss



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200MR schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2, UL1077 und CSA 22.2 No 235. Für konstante Verbindung sorgt die unverlierbare Schraube der Anschlussöffnung für M5 Ringkabelschuhe. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,2	S201MR-K0,2	2CDS271437R0087	35,50	0,140	10
	0,3	S201MR-K0,3	2CDS271437R0117	35,50	0,140	10
	0,5	S201MR-K0,5	2CDS271437R0157	35,50	0,140	10
	0,75	S201MR-K0,75	2CDS271437R0187	35,50	0,140	10
	1	S201MR-K1	2CDS271437R0217	35,50	0,140	10
	1,6	S201MR-K1,6	2CDS271437R0257	35,50	0,140	10
	2	S201MR-K2	2CDS271437R0277	35,50	0,140	10
	3	S201MR-K3	2CDS271437R0317	35,50	0,140	10
	4	S201MR-K4	2CDS271437R0337	35,50	0,140	10
	5	S201MR-K5	2CDS271437R0357	35,50	0,140	10
	6	S201MR-K6	2CDS271437R0377	35,50	0,140	10
	8	S201MR-K8	2CDS271437R0407	35,50	0,140	10
	10	S201MR-K10	2CDS271437R0427	29,60	0,140	10
	13	S201MR-K13	2CDS271437R0447	29,60	0,140	10
	15	S201MR-K15	2CDS271437R0457	29,60	0,140	10
	16	S201MR-K16	2CDS271437R0467	29,60	0,140	10
	20	S201MR-K20	2CDS271437R0487	33,10	0,140	10
	25	S201MR-K25	2CDS271437R0517	34,40	0,140	10
	30	S201MR-K30	2CDS271437R0527	35,50	0,140	10
	32	S201MR-K32	2CDS271437R0537	36,70	0,140	10
	35	S201MR-K35	2CDS271437R0547	37,80	0,140	10
	40	S201MR-K40	2CDS271437R0557	39,10	0,140	10
	50	S201MR-K50	2CDS271437R0577	41,40	0,140	10
	60	S201MR-K60	2CDS271437R0587	46,20	0,140	10
	63	S201MR-K63	2CDS271437R0607	51,00	0,140	10
2	0,2	S202MR-K0,2	2CDS272437R0087	81,00	0,280	5
	0,3	S202MR-K0,3	2CDS272437R0117	81,00	0,280	5
	0,5	S202MR-K0,5	2CDS272437R0157	81,00	0,280	5
	0,75	S202MR-K0,75	2CDS272437R0187	81,00	0,280	5
	1	S202MR-K1	2CDS272437R0217	81,00	0,280	5
	1,6	S202MR-K1,6	2CDS272437R0257	81,00	0,280	5
	2	S202MR-K2	2CDS272437R0277	81,00	0,280	5
	3	S202MR-K3	2CDS272437R0317	81,00	0,280	5
	4	S202MR-K4	2CDS272437R0337	81,00	0,280	5
	5	S202MR-K5	2CDS272437R0357	81,00	0,280	5
	6	S202MR-K6	2CDS272437R0377	81,00	0,280	5
	8	S202MR-K8	2CDS272437R0407	81,00	0,280	5
	10	S202MR-K10	2CDS272437R0427	67,50	0,280	5
	13	S202MR-K13	2CDS272437R0447	67,50	0,280	5
	15	S202MR-K15	2CDS272437R0457	67,50	0,280	5
	16	S202MR-K16	2CDS272437R0467	67,50	0,280	5
	20	S202MR-K20	2CDS272437R0487	75,00	0,280	5
	25	S202MR-K25	2CDS272437R0517	77,00	0,280	5
	30	S202MR-K30	2CDS272437R0527	80,00	0,280	5
	32	S202MR-K32	2CDS272437R0537	84,00	0,280	5
	35	S202MR-K35	2CDS272437R0547	86,50	0,280	5
	40	S202MR-K40	2CDS272437R0557	90,00	0,280	5
	50	S202MR-K50	2CDS272437R0577	96,00	0,280	5
	60	S202MR-K60	2CDS272437R0587	104,00	0,280	5
	63	S202MR-K63	2CDS272437R0607	116,00	0,280	5



S201MR



S202MR

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200MR 10000

K-Charakteristik, mit Ringkabelschuhanschluss



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch



S203MR



S204MR

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3	0,2	S203MR-K0,2	2CDS273437R0087	123,00	0,420	3
	0,3	S203MR-K0,3	2CDS273437R0117	123,00	0,420	3
	0,5	S203MR-K0,5	2CDS273437R0157	123,00	0,420	3
	0,75	S203MR-K0,75	2CDS273437R0187	123,00	0,420	3
	1	S203MR-K1	2CDS273437R0217	123,00	0,420	3
	1,6	S203MR-K1,6	2CDS273437R0257	123,00	0,420	3
	2	S203MR-K2	2CDS273437R0277	123,00	0,420	3
	3	S203MR-K3	2CDS273437R0317	123,00	0,420	3
	4	S203MR-K4	2CDS273437R0337	123,00	0,420	3
	5	S203MR-K5	2CDS273437R0357	123,00	0,420	3
	6	S203MR-K6	2CDS273437R0377	123,00	0,420	3
	8	S203MR-K8	2CDS273437R0407	123,00	0,420	3
	10	S203MR-K10	2CDS273437R0427	103,00	0,420	3
	13	S203MR-K13	2CDS273437R0447	103,00	0,420	3
	15	S203MR-K15	2CDS273437R0457	103,00	0,420	3
	16	S203MR-K16	2CDS273437R0467	103,00	0,420	3
	20	S203MR-K20	2CDS273437R0487	113,00	0,420	3
	25	S203MR-K25	2CDS273437R0517	118,00	0,420	3
	30	S203MR-K30	2CDS273437R0527	122,00	0,420	3
	32	S203MR-K32	2CDS273437R0537	127,00	0,420	3
	35	S203MR-K35	2CDS273437R0547	131,00	0,420	3
	40	S203MR-K40	2CDS273437R0557	136,00	0,420	3
	50	S203MR-K50	2CDS273437R0577	145,00	0,420	3
	60	S203MR-K60	2CDS273437R0587	158,00	0,420	3
	63	S203MR-K63	2CDS273437R0607	176,00	0,420	3
4	0,2	S204MR-K0,2	2CDS274437R0087	177,00	0,560	2
	0,3	S204MR-K0,3	2CDS274437R0117	177,00	0,560	2
	0,5	S204MR-K0,5	2CDS274437R0157	177,00	0,560	2
	0,75	S204MR-K0,75	2CDS274437R0187	177,00	0,560	2
	1	S204MR-K1	2CDS274437R0217	177,00	0,560	2
	1,6	S204MR-K1,6	2CDS274437R0257	177,00	0,560	2
	2	S204MR-K2	2CDS274437R0277	177,00	0,560	2
	3	S204MR-K3	2CDS274437R0317	177,00	0,560	2
	4	S204MR-K4	2CDS274437R0337	177,00	0,560	2
	5	S204MR-K5	2CDS274437R0357	177,00	0,560	2
	6	S204MR-K6	2CDS274437R0377	177,00	0,560	2
	8	S204MR-K8	2CDS274437R0407	177,00	0,560	2
	10	S204MR-K10	2CDS274437R0427	149,00	0,560	2
	13	S204MR-K13	2CDS274437R0447	149,00	0,560	2
	15	S204MR-K15	2CDS274437R0457	149,00	0,560	2
	16	S204MR-K16	2CDS274437R0467	149,00	0,560	2
	20	S204MR-K20	2CDS274437R0487	162,00	0,560	2
	25	S204MR-K25	2CDS274437R0517	169,00	0,560	2
	30	S204MR-K30	2CDS274437R0527	176,00	0,560	2
	32	S204MR-K32	2CDS274437R0537	182,00	0,560	2
	35	S204MR-K35	2CDS274437R0547	190,00	0,560	2
	40	S204MR-K40	2CDS274437R0557	195,00	0,560	2
	50	S204MR-K50	2CDS274437R0577	208,00	0,560	2
	60	S204MR-K60	2CDS274437R0587	227,00	0,560	2
	63	S204MR-K63	2CDS274437R0607	255,00	0,560	2

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200MUC 10000

B-Charakteristik, für AC/DC-Anwendungen



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200MUC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2.

Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdraten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden.

Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Der S200MUC beeindruckt mit seinem hohen Kurzschlussausschaltvermögen und dem flexiblen Einsatz für AC und DC Anwendungen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	6	S201M-B6UC	2CDS271061R0065	58,00	0,125	10
	10	S201M-B10UC	2CDS271061R0105	54,00	0,125	10
	13	S201M-B13UC	2CDS271061R0135	54,00	0,125	10
	16	S201M-B16UC	2CDS271061R0165	52,00	0,125	10
	20	S201M-B20UC	2CDS271061R0205	58,00	0,125	10
	25	S201M-B25UC	2CDS271061R0255	59,50	0,125	10
	32	S201M-B32UC	2CDS271061R0325	59,50	0,125	10
	40	S201M-B40UC	2CDS271061R0405	69,00	0,125	10
	50	S201M-B50UC	2CDS271061R0505	77,00	0,125	10
	63	S201M-B63UC	2CDS271061R0635	92,50	0,125	10
2	6	S202M-B6UC	2CDS272061R0065	159,00	0,250	5
	10	S202M-B10UC	2CDS272061R0105	156,00	0,250	5
	13	S202M-B13UC	2CDS272061R0135	156,00	0,250	5
	16	S202M-B16UC	2CDS272061R0165	152,00	0,250	5
	20	S202M-B20UC	2CDS272061R0205	159,00	0,250	5
	25	S202M-B25UC	2CDS272061R0255	172,00	0,250	5
	32	S202M-B32UC	2CDS272061R0325	178,00	0,250	5
	40	S202M-B40UC	2CDS272061R0405	190,00	0,250	5
	50	S202M-B50UC	2CDS272061R0505	211,00	0,250	5
	63	S202M-B63UC	2CDS272061R0635	251,00	0,250	5
3	6	S203M-B6UC	2CDS273061R0065	221,00	0,375	1
	10	S203M-B10UC	2CDS273061R0105	205,00	0,375	1
	13	S203M-B13UC	2CDS273061R0135	205,00	0,375	1
	16	S203M-B16UC	2CDS273061R0165	197,00	0,375	1
	20	S203M-B20UC	2CDS273061R0205	221,00	0,375	1
	25	S203M-B25UC	2CDS273061R0255	228,00	0,375	1
	32	S203M-B32UC	2CDS273061R0325	228,00	0,375	1
	40	S203M-B40UC	2CDS273061R0405	260,00	0,375	1
	50	S203M-B50UC	2CDS273061R0505	296,00	0,375	1
	63	S203M-B63UC	2CDS273061R0635	351,00	0,375	1
4	6	S204M-B6UC	2CDS274061R0065	292,00	0,500	1
	10	S204M-B10UC	2CDS274061R0105	269,00	0,500	1
	13	S204M-B13UC	2CDS274061R0135	269,00	0,500	1
	16	S204M-B16UC	2CDS274061R0165	258,00	0,500	1
	20	S204M-B20UC	2CDS274061R0205	292,00	0,500	1
	25	S204M-B25UC	2CDS274061R0255	300,00	0,500	1
	32	S204M-B32UC	2CDS274061R0325	300,00	0,500	1
	40	S204M-B40UC	2CDS274061R0405	344,00	0,500	1
	50	S204M-B50UC	2CDS274061R0505	392,00	0,500	1
	63	S204M-B63UC	2CDS274061R0635	459,00	0,500	1



Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200MUC 10 000

C-Charakteristik, für AC/DC-Anwendungen



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200MUC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2.

Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdraten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden.

Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Der S200MUC beeindruckt mit seinem hohen Kurzschlussausschaltvermögen und dem flexiblen Einsatz für AC und DC Anwendungen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	S201M-C0,5UC	2CDS271061R0984	88,50	0,125	10
	1	S201M-C1UC	2CDS271061R0014	88,50	0,125	10
	1,6	S201M-C1,6UC	2CDS271061R0974	88,50	0,125	10
	2	S201M-C2UC	2CDS271061R0024	88,50	0,125	10
	3	S201M-C3UC	2CDS271061R0034	88,50	0,125	10
	4	S201M-C4UC	2CDS271061R0044	87,00	0,125	10
	6	S201M-C6UC	2CDS271061R0064	88,50	0,125	10
	8	S201M-C8UC	2CDS271061R0084	88,50	0,125	10
	10	S201M-C10UC	2CDS271061R0104	77,00	0,125	10
	13	S201M-C13UC	2CDS271061R0134	77,00	0,125	10
	16	S201M-C16UC	2CDS271061R0164	77,00	0,125	10
	20	S201M-C20UC	2CDS271061R0204	77,00	0,125	10
	25	S201M-C25UC	2CDS271061R0254	88,00	0,125	10
	32	S201M-C32UC	2CDS271061R0324	88,50	0,125	10
	40	S201M-C40UC	2CDS271061R0404	102,00	0,125	10
	50	S201M-C50UC	2CDS271061R0504	118,00	0,125	10
	63	S201M-C63UC	2CDS271061R0634	138,00	0,125	10
2	0,5	S202M-C0,5UC	2CDS272061R0984	207,00	0,250	5
	1	S202M-C1UC	2CDS272061R0014	207,00	0,250	5
	1,6	S202M-C1,6UC	2CDS272061R0974	207,00	0,250	5
	2	S202M-C2UC	2CDS272061R0024	207,00	0,250	5
	3	S202M-C3UC	2CDS272061R0034	207,00	0,250	5
	4	S202M-C4UC	2CDS272061R0044	207,00	0,250	5
	6	S202M-C6UC	2CDS272061R0064	207,00	0,250	5
	8	S202M-C8UC	2CDS272061R0084	204,00	0,250	5
	10	S202M-C10UC	2CDS272061R0104	195,00	0,250	5
	13	S202M-C13UC	2CDS272061R0134	195,00	0,250	5
	16	S202M-C16UC	2CDS272061R0164	195,00	0,250	5
	20	S202M-C20UC	2CDS272061R0204	195,00	0,250	5
	25	S202M-C25UC	2CDS272061R0254	207,00	0,250	5
	32	S202M-C32UC	2CDS272061R0324	210,00	0,250	5
	40	S202M-C40UC	2CDS272061R0404	250,00	0,250	5
	50	S202M-C50UC	2CDS272061R0504	278,00	0,250	5
	63	S202M-C63UC	2CDS272061R0634	313,00	0,250	5



S201MUC



S202MUC

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200MUC 10000

C-Charakteristik, für AC/DC-Anwendungen



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

1



S203MUC



S204MUC

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3	0,5	S203M-C0,5UC	2CDS273061R0984	292,00	0,375	1
	1	S203M-C1UC	2CDS273061R0014	292,00	0,375	1
	1,6	S203M-C1,6UC	2CDS273061R0974	292,00	0,375	1
	2	S203M-C2UC	2CDS273061R0024	292,00	0,375	1
	3	S203M-C3UC	2CDS273061R0034	292,00	0,375	1
	4	S203M-C4UC	2CDS273061R0044	292,00	0,375	1
	6	S203M-C6UC	2CDS273061R0064	292,00	0,375	1
	8	S203M-C8UC	2CDS273061R0084	292,00	0,375	1
	10	S203M-C10UC	2CDS273061R0104	272,00	0,375	1
	13	S203M-C13UC	2CDS273061R0134	272,00	0,375	1
	16	S203M-C16UC	2CDS273061R0164	272,00	0,375	1
	20	S203M-C20UC	2CDS273061R0204	272,00	0,375	1
	25	S203M-C25UC	2CDS273061R0254	292,00	0,375	1
	32	S203M-C32UC	2CDS273061R0324	296,00	0,375	1
	40	S203M-C40UC	2CDS273061R0404	398,00	0,375	1
4	50	S203M-C50UC	2CDS273061R0504	443,00	0,375	1
	63	S203M-C63UC	2CDS273061R0634	520,00	0,375	1
	0,5	S204M-C0,5UC	2CDS274061R0984	442,00	0,500	1
	1	S204M-C1UC	2CDS274061R0014	442,00	0,500	1
	1,6	S204M-C1,6UC	2CDS274061R0974	442,00	0,500	1
	2	S204M-C2UC	2CDS274061R0024	442,00	0,500	1
	3	S204M-C3UC	2CDS274061R0034	442,00	0,500	1
	4	S204M-C4UC	2CDS274061R0044	434,00	0,500	1
	6	S204M-C6UC	2CDS274061R0064	442,00	0,500	1
	8	S204M-C8UC	2CDS274061R0084	442,00	0,500	1
	10	S204M-C10UC	2CDS274061R0104	392,00	0,500	1
	13	S204M-C13UC	2CDS274061R0134	392,00	0,500	1
	16	S204M-C16UC	2CDS274061R0164	392,00	0,500	1
	20	S204M-C20UC	2CDS274061R0204	392,00	0,500	1
	25	S204M-C25UC	2CDS274061R0254	437,00	0,500	1
	32	S204M-C32UC	2CDS274061R0324	442,00	0,500	1
	40	S204M-C40UC	2CDS274061R0404	515,00	0,500	1
	50	S204M-C50UC	2CDS274061R0504	584,00	0,500	1
	63	S204M-C63UC	2CDS274061R0634	689,00	0,500	1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200MUC 10.000

K-Charakteristik, für AC/DC-Anwendungen



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200MUC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2.

Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden.

Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Der S200MUC beeindruckt mit seinem hohen Kurzschlussausschaltvermögen und dem flexiblen Einsatz für AC und DC Anwendungen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,2	S201M-K0,2UC	2CDS271061R0087	88,50	0,125	10
	0,3	S201M-K0,3UC	2CDS271061R0117	88,50	0,125	10
	0,5	S201M-K0,5UC	2CDS271061R0157	88,50	0,125	10
	0,75	S201M-K0,75UC	2CDS271061R0187	88,50	0,125	10
	1	S201M-K1UC	2CDS271061R0217	88,50	0,125	10
	1,6	S201M-K1,6UC	2CDS271061R0257	88,50	0,125	10
	2	S201M-K2UC	2CDS271061R0277	88,50	0,125	10
	3	S201M-K3UC	2CDS271061R0317	88,50	0,125	10
	4	S201M-K4UC	2CDS271061R0337	88,50	0,125	10
	5	S201M-K5UC	2CDS271061R0357	88,50	0,125	10
	6	S201M-K6UC	2CDS271061R0377	88,50	0,125	10
	8	S201M-K8UC	2CDS271061R0407	88,50	0,125	10
	10	S201M-K10UC	2CDS271061R0427	77,00	0,125	10
	13	S201M-K13UC	2CDS271061R0447	77,00	0,125	10
	15	S201M-K15UC	2CDS271061R0457	77,00	0,125	10
	16	S201M-K16UC	2CDS271061R0467	77,00	0,125	10
	20	S201M-K20UC	2CDS271061R0487	77,00	0,125	10
	25	S201M-K25UC	2CDS271061R0517	88,00	0,125	10
	30	S201M-K30UC	2CDS271061R0527	88,50	0,125	10
	32	S201M-K32UC	2CDS271061R0537	88,50	0,125	10
	35	S201M-K35UC	2CDS271061R0547	88,50	0,125	10
	40	S201M-K40UC	2CDS271061R0557	102,00	0,125	10
	50	S201M-K50UC	2CDS271061R0577	118,00	0,125	10
	60	S201M-K60UC	2CDS271061R0587	128,00	0,125	10
	63	S201M-K63UC	2CDS271061R0607	138,00	0,125	10



S201MUC

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200MUC 10000

K-Charakteristik, für AC/DC-Anwendungen



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,2	S202M-K0,2UC	2CDS272061R0087	207,00	0,250	5
	0,3	S202M-K0,3UC	2CDS272061R0117	207,00	0,250	5
	0,5	S202M-K0,5UC	2CDS272061R0157	207,00	0,250	5
	0,75	S202M-K0,75UC	2CDS272061R0187	207,00	0,250	5
	1	S202M-K1UC	2CDS272061R0217	207,00	0,250	5
	1,6	S202M-K1,6UC	2CDS272061R0257	207,00	0,250	5
	2	S202M-K2UC	2CDS272061R0277	207,00	0,250	5
	3	S202M-K3UC	2CDS272061R0317	207,00	0,250	5
	4	S202M-K4UC	2CDS272061R0337	207,00	0,250	5
	5	S202M-K5UC	2CDS272061R0357	207,00	0,250	5
	6	S202M-K6UC	2CDS272061R0377	207,00	0,250	5
	8	S202M-K8UC	2CDS272061R0407	207,00	0,250	5
	10	S202M-K10UC	2CDS272061R0427	195,00	0,250	5
	13	S202M-K13UC	2CDS272061R0447	195,00	0,250	5
	15	S202M-K15UC	2CDS272061R0457	195,00	0,250	5
	16	S202M-K16UC	2CDS272061R0467	195,00	0,250	5
	20	S202M-K20UC	2CDS272061R0487	195,00	0,250	5
	25	S202M-K25UC	2CDS272061R0517	207,00	0,250	5
	30	S202M-K30UC	2CDS272061R0527	210,00	0,250	5
	32	S202M-K32UC	2CDS272061R0537	210,00	0,250	5
2	35	S202M-K35UC	2CDS272061R0547	250,00	0,250	5
	40	S202M-K40UC	2CDS272061R0557	250,00	0,250	5
	50	S202M-K50UC	2CDS272061R0577	278,00	0,250	5
	60	S202M-K60UC	2CDS272061R0587	293,00	0,250	5
	63	S202M-K63UC	2CDS272061R0607	313,00	0,250	5
	0,2	S203M-K0,2UC	2CDS273061R0087	292,00	0,375	1
	0,3	S203M-K0,3UC	2CDS273061R0117	292,00	0,375	1
	0,5	S203M-K0,5UC	2CDS273061R0157	292,00	0,375	1
	0,75	S203M-K0,75UC	2CDS273061R0187	292,00	0,375	1
	1	S203M-K1UC	2CDS273061R0217	292,00	0,375	1
	1,6	S203M-K1,6UC	2CDS273061R0257	292,00	0,375	1
	2	S203M-K2UC	2CDS273061R0277	292,00	0,375	1
	3	S203M-K3UC	2CDS273061R0317	292,00	0,375	1
	4	S203M-K4UC	2CDS273061R0337	292,00	0,375	1
	5	S203M-K5UC	2CDS273061R0357	292,00	0,375	1
	6	S203M-K6UC	2CDS273061R0377	292,00	0,375	1
	8	S203M-K8UC	2CDS273061R0407	292,00	0,375	1
	10	S203M-K10UC	2CDS273061R0427	272,00	0,375	1
	13	S203M-K13UC	2CDS273061R0447	272,00	0,375	1
	15	S203M-K15UC	2CDS273061R0457	272,00	0,375	1
	16	S203M-K16UC	2CDS273061R0467	272,00	0,375	1
3	20	S203M-K20UC	2CDS273061R0487	272,00	0,375	1
	25	S203M-K25UC	2CDS273061R0517	292,00	0,375	1
	30	S203M-K30UC	2CDS273061R0527	296,00	0,375	1
	32	S203M-K32UC	2CDS273061R0537	296,00	0,375	1
	35	S203M-K35UC	2CDS273061R0547	398,00	0,375	1
	40	S203M-K40UC	2CDS273061R0557	398,00	0,375	1
	50	S203M-K50UC	2CDS273061R0577	443,00	0,375	1
	60	S203M-K60UC	2CDS273061R0587	481,00	0,375	1
	63	S203M-K63UC	2CDS273061R0607	520,00	0,375	1



S202MUC



S203MUC

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200MUC 10.000

K-Charakteristik, für AC/DC-Anwendungen



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch



S204MUC

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
4	0,2	S204M-K0,2UC	2CDS274061R0087	383,00	0,500	1
	0,3	S204M-K0,3UC	2CDS274061R0117	383,00	0,500	1
	0,5	S204M-K0,5UC	2CDS274061R0157	383,00	0,500	1
	0,75	S204M-K0,75UC	2CDS274061R0187	383,00	0,500	1
	1	S204M-K1UC	2CDS274061R0217	383,00	0,500	1
	1,6	S204M-K1,6UC	2CDS274061R0257	383,00	0,500	1
	2	S204M-K2UC	2CDS274061R0277	383,00	0,500	1
	3	S204M-K3UC	2CDS274061R0317	383,00	0,500	1
	4	S204M-K4UC	2CDS274061R0337	383,00	0,500	1
	5	S204M-K5UC	2CDS274061R0357	383,00	0,500	1
	6	S204M-K6UC	2CDS274061R0377	383,00	0,500	1
	8	S204M-K8UC	2CDS274061R0407	383,00	0,500	1
	10	S204M-K10UC	2CDS274061R0427	361,00	0,500	1
	13	S204M-K13UC	2CDS274061R0447	361,00	0,500	1
	15	S204M-K15UC	2CDS274061R0457	361,00	0,500	1
	16	S204M-K16UC	2CDS274061R0467	361,00	0,500	1
	20	S204M-K20UC	2CDS274061R0487	361,00	0,500	1
	25	S204M-K25UC	2CDS274061R0517	383,00	0,500	1
	30	S204M-K30UC	2CDS274061R0527	383,00	0,500	1
	32	S204M-K32UC	2CDS274061R0537	383,00	0,500	1
	35	S204M-K35UC	2CDS274061R0547	484,00	0,500	1
	40	S204M-K40UC	2CDS274061R0557	484,00	0,500	1
	50	S204M-K50UC	2CDS274061R0577	535,00	0,500	1
	60	S204M-K60UC	2CDS274061R0587	577,00	0,500	1
	63	S204M-K63UC	2CDS274061R0607	614,00	0,500	1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200MUC 10000

Z-Charakteristik, für AC/DC-Anwendungen



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200MUC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Der S200MUC beeindruckt mit seinem hohen Kurzschlussausschaltvermögen und dem flexiblen Einsatz für AC und DC Anwendungen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	S201M-Z0,5UC	2CDS271061R0158	88,50	0,125	10
	1	S201M-Z1UC	2CDS271061R0218	88,50	0,125	10
	1,6	S201M-Z1,6UC	2CDS271061R0258	88,50	0,125	10
	2	S201M-Z2UC	2CDS271061R0278	88,50	0,125	10
	3	S201M-Z3UC	2CDS271061R0318	88,50	0,125	10
	4	S201M-Z4UC	2CDS271061R0338	88,50	0,125	10
	5	S201M-Z5UC	2CDS271061R0358	88,50	0,125	10
	6	S201M-Z6UC	2CDS271061R0378	88,50	0,125	10
	8	S201M-Z8UC	2CDS271061R0408	88,50	0,125	10
	10	S201M-Z10UC	2CDS271061R0428	77,00	0,125	10
	15	S201M-Z15UC	2CDS271061R0458	77,00	0,125	10
	16	S201M-Z16UC	2CDS271061R0468	77,00	0,125	10
	20	S201M-Z20UC	2CDS271061R0488	77,00	0,125	10
	25	S201M-Z25UC	2CDS271061R0518	88,00	0,125	10
	30	S201M-Z30UC	2CDS271061R0528	88,50	0,125	10
	32	S201M-Z32UC	2CDS271061R0538	88,50	0,125	10
	35	S201M-Z35UC	2CDS271061R0548	102,00	0,125	10
	40	S201M-Z40UC	2CDS271061R0558	102,00	0,125	10
	50	S201M-Z50UC	2CDS271061R0578	118,00	0,125	10
	60	S201M-Z60UC	2CDS271061R0588	128,00	0,125	10
2	63	S201M-Z63UC	2CDS271061R0608	138,00	0,125	10
	0,5	S202M-Z0,5UC	2CDS272061R0158	207,00	0,250	5
	1	S202M-Z1UC	2CDS272061R0218	207,00	0,250	5
	1,6	S202M-Z1,6UC	2CDS272061R0258	207,00	0,250	5
	2	S202M-Z2UC	2CDS272061R0278	207,00	0,250	5
	3	S202M-Z3UC	2CDS272061R0318	207,00	0,250	5
	4	S202M-Z4UC	2CDS272061R0338	207,00	0,250	5
	5	S202M-Z5UC	2CDS272061R0358	207,00	0,250	5
	6	S202M-Z6UC	2CDS272061R0378	207,00	0,250	5
	8	S202M-Z8UC	2CDS272061R0408	207,00	0,250	5
	10	S202M-Z10UC	2CDS272061R0428	195,00	0,250	5
	15	S202M-Z15UC	2CDS272061R0458	195,00	0,250	5
	16	S202M-Z16UC	2CDS272061R0468	195,00	0,250	5
	20	S202M-Z20UC	2CDS272061R0488	195,00	0,250	5
	25	S202M-Z25UC	2CDS272061R0518	207,00	0,250	5
	30	S202M-Z30UC	2CDS272061R0528	210,00	0,250	5
	32	S202M-Z32UC	2CDS272061R0538	210,00	0,250	5
	35	S202M-Z35UC	2CDS272061R0548	250,00	0,250	5
	40	S202M-Z40UC	2CDS272061R0558	250,00	0,250	5
	50	S202M-Z50UC	2CDS272061R0578	278,00	0,250	5
	60	S202M-Z60UC	2CDS272061R0588	293,00	0,250	5
	63	S202M-Z63UC	2CDS272061R0608	313,00	0,250	5



S201MUC



S202MUC

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S200MUC 10000

Z-Charakteristik, für AC/DC-Anwendungen



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch



S203MUC



S204MUC

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3	0,5	S203M-Z0,5UC	2CDS273061R0158	292,00	0,375	1
	1	S203M-Z1UC	2CDS273061R0218	292,00	0,375	1
	1,6	S203M-Z1,6UC	2CDS273061R0258	292,00	0,375	1
	2	S203M-Z2UC	2CDS273061R0278	292,00	0,375	1
	3	S203M-Z3UC	2CDS273061R0318	292,00	0,375	1
	4	S203M-Z4UC	2CDS273061R0338	292,00	0,375	1
	5	S203M-Z5UC	2CDS273061R0358	292,00	0,375	1
	6	S203M-Z6UC	2CDS273061R0378	292,00	0,375	1
	8	S203M-Z8UC	2CDS273061R0408	292,00	0,375	1
	10	S203M-Z10UC	2CDS273061R0428	280,00	0,375	1
	15	S203M-Z15UC	2CDS273061R0458	280,00	0,375	1
	16	S203M-Z16UC	2CDS273061R0468	272,00	0,375	1
	20	S203M-Z20UC	2CDS273061R0488	272,00	0,375	1
	25	S203M-Z25UC	2CDS273061R0518	292,00	0,375	1
	30	S203M-Z30UC	2CDS273061R0528	296,00	0,375	1
	32	S203M-Z32UC	2CDS273061R0538	296,00	0,375	1
	35	S203M-Z35UC	2CDS273061R0548	398,00	0,375	1
	40	S203M-Z40UC	2CDS273061R0558	398,00	0,375	1
	50	S203M-Z50UC	2CDS273061R0578	443,00	0,375	1
	60	S203M-Z60UC	2CDS273061R0588	481,00	0,375	1
4	63	S203M-Z63UC	2CDS273061R0608	520,00	0,375	1
	0,5	S204M-Z0,5UC	2CDS274061R0158	383,00	0,500	1
	1	S204M-Z1UC	2CDS274061R0218	383,00	0,500	1
	1,6	S204M-Z1,6UC	2CDS274061R0258	383,00	0,500	1
	2	S204M-Z2UC	2CDS274061R0278	383,00	0,500	1
	3	S204M-Z3UC	2CDS274061R0318	383,00	0,500	1
	4	S204M-Z4UC	2CDS274061R0338	383,00	0,500	1
	5	S204M-Z5UC	2CDS274061R0358	383,00	0,500	1
	6	S204M-Z6UC	2CDS274061R0378	383,00	0,500	1
	8	S204M-Z8UC	2CDS274061R0408	383,00	0,500	1
	10	S204M-Z10UC	2CDS274061R0428	361,00	0,500	1
	15	S204M-Z15UC	2CDS274061R0458	361,00	0,500	1
	16	S204M-Z16UC	2CDS274061R0468	361,00	0,500	1
	20	S204M-Z20UC	2CDS274061R0488	361,00	0,500	1
	25	S204M-Z25UC	2CDS274061R0518	383,00	0,500	1
	30	S204M-Z30UC	2CDS274061R0528	383,00	0,500	1
	32	S204M-Z32UC	2CDS274061R0538	383,00	0,500	1
	35	S204M-Z35UC	2CDS274061R0548	484,00	0,500	1
	40	S204M-Z40UC	2CDS274061R0558	484,00	0,500	1
	50	S204M-Z50UC	2CDS274061R0578	535,00	0,500	1
	60	S204M-Z60UC	2CDS274061R0588	577,00	0,500	1
	63	S204M-Z63UC	2CDS274061R0608	614,00	0,500	1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S300P 25000

B-Charakteristik



S300P Datenblatt



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S300P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2 sowie UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S300P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben


Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	6	S301P-B6	2CDS381001R0065	37,70	0,124	10
	8	S301P-B8	2CDS381001R0085	37,70	0,124	10
	10	S301P-B10	2CDS381001R0105	34,70	0,124	10
	13	S301P-B13	2CDS381001R0135	34,70	0,124	10
	16	S301P-B16	2CDS381001R0165	32,40	0,124	10
	20	S301P-B20	2CDS381001R0205	37,70	0,124	10
	25	S301P-B25	2CDS381001R0255	39,10	0,124	10
	32	S301P-B32	2CDS381001R0325	41,70	0,124	10
	40	S301P-B40	2CDS381001R0405	55,50	0,124	10
	50	S301P-B50	2CDS381001R0505	64,50	0,124	10
2	63	S301P-B63	2CDS381001R0635	74,50	0,124	10
	6	S302P-B6	2CDS382001R0065	117,00	0,248	5
	8	S302P-B8	2CDS382001R0085	117,00	0,248	5
	10	S302P-B10	2CDS382001R0105	116,00	0,248	5
	13	S302P-B13	2CDS382001R0135	116,00	0,248	5
	16	S302P-B16	2CDS382001R0165	111,00	0,248	5
	20	S302P-B20	2CDS382001R0205	117,00	0,248	5
	25	S302P-B25	2CDS382001R0255	125,00	0,248	5
	32	S302P-B32	2CDS382001R0325	129,00	0,248	5
	40	S302P-B40	2CDS382001R0405	177,00	0,248	5
3	50	S302P-B50	2CDS382001R0505	194,00	0,248	5
	63	S302P-B63	2CDS382001R0635	221,00	0,248	5
	6	S303P-B6	2CDS383001R0065	178,00	0,372	1
	8	S303P-B8	2CDS383001R0085	178,00	0,372	1
	10	S303P-B10	2CDS383001R0105	167,00	0,372	1
	13	S303P-B13	2CDS383001R0135	167,00	0,372	1
	16	S303P-B16	2CDS383001R0165	155,00	0,372	1
	20	S303P-B20	2CDS383001R0205	173,00	0,372	1
	25	S303P-B25	2CDS383001R0255	181,00	0,372	1
	32	S303P-B32	2CDS383001R0325	185,00	0,372	1
	40	S303P-B40	2CDS383001R0405	301,00	0,372	1
	50	S303P-B50	2CDS383001R0505	330,00	0,372	1
	63	S303P-B63	2CDS383001R0635	359,00	0,372	1



S301P



S302P



S303P

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S300P 25 000

B-Charakteristik



S300P Datenblatt



weiterführende
Information




Anwendungs-
handbuch



S304P



S301PNA



S303PNA

Anzahl der Pole	Bemess- ungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stück	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
4	6	S304P-B6	2CDS384001R0065	231,00	0,496	1
	8	S304P-B8	2CDS384001R0085	231,00	0,496	1
	10	S304P-B10	2CDS384001R0105	223,00	0,496	1
	13	S304P-B13	2CDS384001R0135	223,00	0,496	1
	16	S304P-B16	2CDS384001R0165	221,00	0,496	1
	20	S304P-B20	2CDS384001R0205	228,00	0,496	1
	25	S304P-B25	2CDS384001R0255	236,00	0,496	1
	32	S304P-B32	2CDS384001R0325	276,00	0,496	1
	40	S304P-B40	2CDS384001R0405	348,00	0,496	1
	50	S304P-B50	2CDS384001R0505	370,00	0,496	1
	63	S304P-B63	2CDS384001R0635	418,00	0,496	1
1+N	6	S301P-B6NA	2CDS381103R0065	68,50	0,248	5
	8	S301P-B8NA	2CDS381103R0085	68,50	0,248	5
	10	S301P-B10NA	2CDS381103R0105	64,50	0,248	5
	13	S301P-B13NA	2CDS381103R0135	64,50	0,248	5
	16	S301P-B16NA	2CDS381103R0165	62,50	0,248	5
	20	S301P-B20NA	2CDS381103R0205	68,50	0,248	5
	25	S301P-B25NA	2CDS381103R0255	69,50	0,248	5
	32	S301P-B32NA	2CDS381103R0325	72,00	0,248	5
	40	S301P-B40NA	2CDS381103R0405	92,50	0,248	5
	50	S301P-B50NA	2CDS381103R0505	98,50	0,248	5
	63	S301P-B63NA	2CDS381103R0635	111,00	0,248	5
3+N	6	S303P-B6NA	2CDS383103R0065	198,00	0,496	1
	8	S303P-B8NA	2CDS383103R0085	198,00	0,496	1
	10	S303P-B10NA	2CDS383103R0105	193,00	0,496	1
	13	S303P-B13NA	2CDS383103R0135	193,00	0,496	1
	16	S303P-B16NA	2CDS383103R0165	185,00	0,496	1
	20	S303P-B20NA	2CDS383103R0205	195,00	0,496	1
	25	S303P-B25NA	2CDS383103R0255	206,00	0,496	1
	32	S303P-B32NA	2CDS383103R0325	216,00	0,496	1
	40	S303P-B40NA	2CDS383103R0405	332,00	0,496	1
	50	S303P-B50NA	2CDS383103R0505	368,00	0,496	1
	63	S303P-B63NA	2CDS383103R0635	395,00	0,496	1

1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S300P 25000

C-Charakteristik



S300P Datenblatt



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S300P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2 sowie UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S300P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben


Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n	Bestellangaben	Preis	Gewicht 1 Stück	VPE	
	A	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	S301P-C0,5	2CDS381001R0984	56,00	0,124	10
	1	S301P-C1	2CDS381001R0014	56,00	0,124	10
	1,6	S301P-C1,6	2CDS381001R0974	56,00	0,124	10
	2	S301P-C2	2CDS381001R0024	56,50	0,124	10
	3	S301P-C3	2CDS381001R0034	56,00	0,124	10
	4	S301P-C4	2CDS381001R0044	56,00	0,124	10
	6	S301P-C6	2CDS381001R0064	56,00	0,124	10
	8	S301P-C8	2CDS381001R0084	56,00	0,124	10
	10	S301P-C10	2CDS381001R0104	49,20	0,124	10
	13	S301P-C13	2CDS381001R0134	49,20	0,124	10
	16	S301P-C16	2CDS381001R0164	49,20	0,124	10
	20	S301P-C20	2CDS381001R0204	49,20	0,124	10
	25	S301P-C25	2CDS381001R0254	55,50	0,124	10
	32	S301P-C32	2CDS381001R0324	56,00	0,124	10
	40	S301P-C40	2CDS381001R0404	78,50	0,124	10
	50	S301P-C50	2CDS381001R0504	78,50	0,124	10
	63	S301P-C63	2CDS381001R0634	93,50	0,124	10
2	0,5	S302P-C0,5	2CDS382001R0984	142,00	0,248	5
	1	S302P-C1	2CDS382001R0014	142,00	0,248	5
	1,6	S302P-C1,6	2CDS382001R0974	142,00	0,248	5
	2	S302P-C2	2CDS382001R0024	142,00	0,248	5
	3	S302P-C3	2CDS382001R0034	142,00	0,248	5
	4	S302P-C4	2CDS382001R0044	142,00	0,248	5
	6	S302P-C6	2CDS382001R0064	142,00	0,248	5
	8	S302P-C8	2CDS382001R0084	142,00	0,248	5
	10	S302P-C10	2CDS382001R0104	130,00	0,248	5
	13	S302P-C13	2CDS382001R0134	130,00	0,248	5
	16	S302P-C16	2CDS382001R0164	130,00	0,248	5
	20	S302P-C20	2CDS382001R0204	130,00	0,248	5
	25	S302P-C25	2CDS382001R0254	142,00	0,248	5
	32	S302P-C32	2CDS382001R0324	142,00	0,248	5
	40	S302P-C40	2CDS382001R0404	175,00	0,248	5
	50	S302P-C50	2CDS382001R0504	191,00	0,248	5
	63	S302P-C63	2CDS382001R0634	226,00	0,248	5
3	0,5	S303P-C0,5	2CDS383001R0984	195,00	0,372	1
	1	S303P-C1	2CDS383001R0014	195,00	0,372	1
	1,6	S303P-C1,6	2CDS383001R0974	195,00	0,372	1
	2	S303P-C2	2CDS383001R0024	195,00	0,372	1
	3	S303P-C3	2CDS383001R0034	195,00	0,372	1
	4	S303P-C4	2CDS383001R0044	195,00	0,372	1
	6	S303P-C6	2CDS383001R0064	195,00	0,372	1
	8	S303P-C8	2CDS383001R0084	195,00	0,372	1
	10	S303P-C10	2CDS383001R0104	180,00	0,372	1
	13	S303P-C13	2CDS383001R0134	180,00	0,372	1
	16	S303P-C16	2CDS383001R0164	180,00	0,372	1
	20	S303P-C20	2CDS383001R0204	180,00	0,372	1
	25	S303P-C25	2CDS383001R0254	195,00	0,372	1
	32	S303P-C32	2CDS383001R0324	196,00	0,372	1
	40	S303P-C40	2CDS383001R0404	276,00	0,372	1
	50	S303P-C50	2CDS383001R0504	313,00	0,372	1
	63	S303P-C63	2CDS383001R0634	370,00	0,372	1



S301P



S302P



S303P

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S300P 25 000

C-Charakteristik



S300P Datenblatt



weiterführende
Information




Anwendungs-
handbuch



S304P



S301PNA



S303PNA

Anzahl der Pole	Bemess- ungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stück	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
4	0,5	S304P-C0,5	2CDS384001R0984	258,00	0,496	1
	1	S304P-C1	2CDS384001R0014	258,00	0,496	1
	1,6	S304P-C1,6	2CDS384001R0974	258,00	0,496	1
	2	S304P-C2	2CDS384001R0024	258,00	0,496	1
	3	S304P-C3	2CDS384001R0034	258,00	0,496	1
	4	S304P-C4	2CDS384001R0044	258,00	0,496	1
	6	S304P-C6	2CDS384001R0064	258,00	0,496	1
	8	S304P-C8	2CDS384001R0084	258,00	0,496	1
	10	S304P-C10	2CDS384001R0104	238,00	0,496	1
	13	S304P-C13	2CDS384001R0134	238,00	0,496	1
	16	S304P-C16	2CDS384001R0164	238,00	0,496	1
	20	S304P-C20	2CDS384001R0204	238,00	0,496	1
	25	S304P-C25	2CDS384001R0254	258,00	0,496	1
	32	S304P-C32	2CDS384001R0324	259,00	0,496	1
	40	S304P-C40	2CDS384001R0404	334,00	0,496	1
	50	S304P-C50	2CDS384001R0504	373,00	0,496	1
	63	S304P-C63	2CDS384001R0634	434,00	0,496	1
1+N	0,5	S301P-C0,5NA	2CDS381103R0984	88,50	0,248	5
	1	S301P-C1NA	2CDS381103R0014	88,50	0,248	5
	1,6	S301P-C1,6NA	2CDS381103R0974	88,50	0,248	5
	2	S301P-C2NA	2CDS381103R0024	88,50	0,248	5
	3	S301P-C3NA	2CDS381103R0034	88,50	0,248	5
	4	S301P-C4NA	2CDS381103R0044	88,50	0,248	5
	6	S301P-C6NA	2CDS381103R0064	88,50	0,248	5
	8	S301P-C8NA	2CDS381103R0084	88,50	0,248	5
	10	S301P-C10NA	2CDS381103R0104	78,50	0,248	5
	13	S301P-C13NA	2CDS381103R0134	78,50	0,248	5
	16	S301P-C16NA	2CDS381103R0164	78,50	0,248	5
	20	S301P-C20NA	2CDS381103R0204	78,50	0,248	5
	25	S301P-C25NA	2CDS381103R0254	87,50	0,248	5
	32	S301P-C32NA	2CDS381103R0324	88,50	0,248	5
	40	S301P-C40NA	2CDS381103R0404	103,00	0,248	5
3+N	0,5	S303P-C0,5NA	2CDS383103R0984	231,00	0,496	1
	1	S303P-C1NA	2CDS383103R0014	231,00	0,496	1
	1,6	S303P-C1,6NA	2CDS383103R0974	231,00	0,496	1
	2	S303P-C2NA	2CDS383103R0024	231,00	0,496	1
	3	S303P-C3NA	2CDS383103R0034	231,00	0,496	1
	4	S303P-C4NA	2CDS383103R0044	231,00	0,496	1
	6	S303P-C6NA	2CDS383103R0064	231,00	0,496	1
	8	S303P-C8NA	2CDS383103R0084	231,00	0,496	1
	10	S303P-C10NA	2CDS383103R0104	204,00	0,496	1
	13	S303P-C13NA	2CDS383103R0134	204,00	0,496	1
	16	S303P-C16NA	2CDS383103R0164	204,00	0,496	1
	20	S303P-C20NA	2CDS383103R0204	204,00	0,496	1
	25	S303P-C25NA	2CDS383103R0254	231,00	0,496	1
	32	S303P-C32NA	2CDS383103R0324	232,00	0,496	1
	40	S303P-C40NA	2CDS383103R0404	313,00	0,496	1
	50	S303P-C50NA	2CDS383103R0504	352,00	0,496	1
	63	S303P-C63NA	2CDS383103R0634	412,00	0,496	1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S300P 25000

K-Charakteristik



S300P Datenblatt



weiterführende Information



Anwendungs- handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S300P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2 sowie UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdraten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S300P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stück	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,2	S301P-K0,2	2CDS381001R0087	64,00	0,124	10
	0,3	S301P-K0,3	2CDS381001R0117	64,00	0,124	10
	0,5	S301P-K0,5	2CDS381001R0157	64,00	0,124	10
	0,75	S301P-K0,75	2CDS381001R0187	64,00	0,124	10
	1	S301P-K1	2CDS381001R0217	64,00	0,124	10
	1,6	S301P-K1,6	2CDS381001R0257	64,00	0,124	10
	2	S301P-K2	2CDS381001R0277	64,00	0,124	10
	3	S301P-K3	2CDS381001R0317	64,00	0,124	10
	4	S301P-K4	2CDS381001R0337	64,00	0,124	10
	6	S301P-K6	2CDS381001R0377	64,00	0,124	10
	8	S301P-K8	2CDS381001R0407	64,00	0,124	10
	10	S301P-K10	2CDS381001R0427	54,50	0,124	10
	13	S301P-K13	2CDS381001R0447	54,50	0,124	10
	16	S301P-K16	2CDS381001R0467	54,50	0,124	10
	20	S301P-K20	2CDS381001R0487	54,50	0,124	10
	25	S301P-K25	2CDS381001R0517	62,00	0,124	10
	32	S301P-K32	2CDS381001R0537	64,00	0,124	10
	40	S301P-K40	2CDS381001R0557	75,00	0,124	10
	50	S301P-K50	2CDS381001R0577	89,00	0,124	10
	63	S301P-K63	2CDS381001R0607	103,00	0,124	10
2	0,2	S302P-K0,2	2CDS382001R0087	157,00	0,248	5
	0,3	S302P-K0,3	2CDS382001R0117	157,00	0,248	5
	0,5	S302P-K0,5	2CDS382001R0157	157,00	0,248	5
	0,75	S302P-K0,75	2CDS382001R0187	157,00	0,248	5
	1	S302P-K1	2CDS382001R0217	157,00	0,248	5
	1,6	S302P-K1,6	2CDS382001R0257	157,00	0,248	5
	2	S302P-K2	2CDS382001R0277	157,00	0,248	5
	3	S302P-K3	2CDS382001R0317	157,00	0,248	5
	4	S302P-K4	2CDS382001R0337	158,00	0,248	5
	6	S302P-K6	2CDS382001R0377	157,00	0,248	5
	8	S302P-K8	2CDS382001R0407	157,00	0,248	5
	10	S302P-K10	2CDS382001R0427	145,00	0,248	5
	13	S302P-K13	2CDS382001R0447	145,00	0,248	5
	16	S302P-K16	2CDS382001R0467	145,00	0,248	5
	20	S302P-K20	2CDS382001R0487	145,00	0,248	5
	25	S302P-K25	2CDS382001R0517	157,00	0,248	5
	32	S302P-K32	2CDS382001R0537	157,00	0,248	5
	40	S302P-K40	2CDS382001R0557	189,00	0,248	5
	50	S302P-K50	2CDS382001R0577	215,00	0,248	5
	63	S302P-K63	2CDS382001R0607	249,00	0,248	5



S301P



S302P

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S300P 25 000


K-Charakteristik




S300P Datenblatt

weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch



S303P



S304P

Anzahl der Pole	Bemess- ungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stück	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3	0,2	S303P-K0,2	2CDS383001R0087	222,00	0,372	1
	0,3	S303P-K0,3	2CDS383001R0117	222,00	0,372	1
	0,5	S303P-K0,5	2CDS383001R0157	222,00	0,372	1
	0,75	S303P-K0,75	2CDS383001R0187	222,00	0,372	1
	1	S303P-K1	2CDS383001R0217	222,00	0,372	1
	1,6	S303P-K1,6	2CDS383001R0257	222,00	0,372	1
	2	S303P-K2	2CDS383001R0277	222,00	0,372	1
	3	S303P-K3	2CDS383001R0317	222,00	0,372	1
	4	S303P-K4	2CDS383001R0337	222,00	0,372	1
	6	S303P-K6	2CDS383001R0377	222,00	0,372	1
	8	S303P-K8	2CDS383001R0407	222,00	0,372	1
	10	S303P-K10	2CDS383001R0427	195,00	0,372	1
	13	S303P-K13	2CDS383001R0447	195,00	0,372	1
	16	S303P-K16	2CDS383001R0467	195,00	0,372	1
	20	S303P-K20	2CDS383001R0487	195,00	0,372	1
	25	S303P-K25	2CDS383001R0517	222,00	0,372	1
	32	S303P-K32	2CDS383001R0537	226,00	0,372	1
	40	S303P-K40	2CDS383001R0557	307,00	0,372	1
	50	S303P-K50	2CDS383001R0577	348,00	0,372	1
	63	S303P-K63	2CDS383001R0607	414,00	0,372	1
4	0,2	S304P-K0,2	2CDS384001R0087	289,00	0,496	1
	0,3	S304P-K0,3	2CDS384001R0117	289,00	0,496	1
	0,5	S304P-K0,5	2CDS384001R0157	289,00	0,496	1
	0,75	S304P-K0,75	2CDS384001R0187	289,00	0,496	1
	1	S304P-K1	2CDS384001R0217	289,00	0,496	1
	1,6	S304P-K1,6	2CDS384001R0257	289,00	0,496	1
	2	S304P-K2	2CDS384001R0277	289,00	0,496	1
	3	S304P-K3	2CDS384001R0317	289,00	0,496	1
	4	S304P-K4	2CDS384001R0337	289,00	0,496	1
	6	S304P-K6	2CDS384001R0377	289,00	0,496	1
	8	S304P-K8	2CDS384001R0407	289,00	0,496	1
	10	S304P-K10	2CDS384001R0427	263,00	0,496	1
	13	S304P-K13	2CDS384001R0447	263,00	0,496	1
	16	S304P-K16	2CDS384001R0467	263,00	0,496	1
	20	S304P-K20	2CDS384001R0487	263,00	0,496	1
	25	S304P-K25	2CDS384001R0517	289,00	0,496	1
	32	S304P-K32	2CDS384001R0537	301,00	0,496	1
	40	S304P-K40	2CDS384001R0557	372,00	0,496	1
	50	S304P-K50	2CDS384001R0577	418,00	0,496	1
	63	S304P-K63	2CDS384001R0607	485,00	0,496	1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S300P 25000

K-Charakteristik



S300P Datenblatt



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

1



S301PNA



S303PNA

Anzahl der Pole	Bemess- ungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stück	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1+N	0,2	S301P-K0,2NA	2CDS381103R0087	92,50	0,248	5
	0,3	S301P-K0,3NA	2CDS381103R0117	92,50	0,248	5
	0,5	S301P-K0,5NA	2CDS381103R0157	92,50	0,248	5
	0,75	S301P-K0,75NA	2CDS381103R0187	92,50	0,248	5
	1	S301P-K1NA	2CDS381103R0217	92,50	0,248	5
	1,6	S301P-K1,6NA	2CDS381103R0257	92,50	0,248	5
	2	S301P-K2NA	2CDS381103R0277	92,50	0,248	5
	3	S301P-K3NA	2CDS381103R0317	92,50	0,248	5
	4	S301P-K4NA	2CDS381103R0337	92,50	0,248	5
	6	S301P-K6NA	2CDS381103R0377	92,50	0,248	5
	8	S301P-K8NA	2CDS381103R0407	92,50	0,248	5
	10	S301P-K10NA	2CDS381103R0427	87,00	0,248	5
	13	S301P-K13NA	2CDS381103R0447	87,00	0,248	5
	16	S301P-K16NA	2CDS381103R0467	87,00	0,248	5
	20	S301P-K20NA	2CDS381103R0487	87,00	0,248	5
	25	S301P-K25NA	2CDS381103R0517	92,00	0,248	5
	32	S301P-K32NA	2CDS381103R0537	92,50	0,248	5
	40	S301P-K40NA	2CDS381103R0557	114,00	0,248	5
	50	S301P-K50NA	2CDS381103R0577	125,00	0,248	5
	63	S301P-K63NA	2CDS381103R0607	142,00	0,248	5
3+N	0,2	S303P-K0,2NA	2CDS383103R0087	250,00	0,496	1
	0,3	S303P-K0,3NA	2CDS383103R0117	250,00	0,496	1
	0,5	S303P-K0,5NA	2CDS383103R0157	250,00	0,496	1
	0,75	S303P-K0,75NA	2CDS383103R0187	250,00	0,496	1
	1	S303P-K1NA	2CDS383103R0217	250,00	0,496	1
	1,6	S303P-K1,6NA	2CDS383103R0257	250,00	0,496	1
	2	S303P-K2NA	2CDS383103R0277	250,00	0,496	1
	3	S303P-K3NA	2CDS383103R0317	250,00	0,496	1
	4	S303P-K4NA	2CDS383103R0337	250,00	0,496	1
	6	S303P-K6NA	2CDS383103R0377	250,00	0,496	1
	8	S303P-K8NA	2CDS383103R0407	250,00	0,496	1
	10	S303P-K10NA	2CDS383103R0427	228,00	0,496	1
	13	S303P-K13NA	2CDS383103R0447	228,00	0,496	1
	16	S303P-K16NA	2CDS383103R0467	228,00	0,496	1
	20	S303P-K20NA	2CDS383103R0487	228,00	0,496	1
	25	S303P-K25NA	2CDS383103R0517	250,00	0,496	1
	32	S303P-K32NA	2CDS383103R0537	251,00	0,496	1
	40	S303P-K40NA	2CDS383103R0557	344,00	0,496	1
	50	S303P-K50NA	2CDS383103R0577	384,00	0,496	1
	63	S303P-K63NA	2CDS383103R0607	446,00	0,496	1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S300P 25 000

Z-Charakteristik



S300P Datenblatt



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S300P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2 sowie UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdratten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S300P fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stück	VPE
	A	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	S301P-Z0,5	2CDS381001R0158	64,00	0,124	10
	1	S301P-Z1	2CDS381001R0218	64,00	0,124	10
	1,6	S301P-Z1,6	2CDS381001R0258	64,00	0,124	10
	2	S301P-Z2	2CDS381001R0278	64,00	0,124	10
	3	S301P-Z3	2CDS381001R0318	64,00	0,124	10
	4	S301P-Z4	2CDS381001R0338	64,00	0,124	10
	6	S301P-Z6	2CDS381001R0378	64,00	0,124	10
	8	S301P-Z8	2CDS381001R0408	64,00	0,124	10
	10	S301P-Z10	2CDS381001R0428	55,00	0,124	10
	16	S301P-Z16	2CDS381001R0468	55,00	0,124	10
	20	S301P-Z20	2CDS381001R0488	55,00	0,124	10
	25	S301P-Z25	2CDS381001R0518	62,00	0,124	10
	32	S301P-Z32	2CDS381001R0538	64,00	0,124	10
	40	S301P-Z40	2CDS381001R0558	75,00	0,124	10
	50	S301P-Z50	2CDS381001R0578	89,00	0,124	10
2	63	S301P-Z63	2CDS381001R0608	103,00	0,124	10
	0,5	S302P-Z0,5	2CDS382001R0158	157,00	0,248	5
	1	S302P-Z1	2CDS382001R0218	157,00	0,248	5
	1,6	S302P-Z1,6	2CDS382001R0258	157,00	0,248	5
	2	S302P-Z2	2CDS382001R0278	157,00	0,248	5
	3	S302P-Z3	2CDS382001R0318	157,00	0,248	5
	4	S302P-Z4	2CDS382001R0338	157,00	0,248	5
	6	S302P-Z6	2CDS382001R0378	157,00	0,248	5
	8	S302P-Z8	2CDS382001R0408	157,00	0,248	5
	10	S302P-Z10	2CDS382001R0428	145,00	0,248	5
	16	S302P-Z16	2CDS382001R0468	145,00	0,248	5
	20	S302P-Z20	2CDS382001R0488	145,00	0,248	5
	25	S302P-Z25	2CDS382001R0518	157,00	0,248	5
	32	S302P-Z32	2CDS382001R0538	157,00	0,248	5
	40	S302P-Z40	2CDS382001R0558	189,00	0,248	5
3	50	S302P-Z50	2CDS382001R0578	215,00	0,248	5
	63	S302P-Z63	2CDS382001R0608	249,00	0,248	5
	0,5	S303P-Z0,5	2CDS383001R0158	222,00	0,372	1
	1	S303P-Z1	2CDS383001R0218	222,00	0,372	1
	1,6	S303P-Z1,6	2CDS383001R0258	222,00	0,372	1
	2	S303P-Z2	2CDS383001R0278	222,00	0,372	1
	3	S303P-Z3	2CDS383001R0318	222,00	0,372	1
	4	S303P-Z4	2CDS383001R0338	222,00	0,372	1
	6	S303P-Z6	2CDS383001R0378	222,00	0,372	1
	8	S303P-Z8	2CDS383001R0408	222,00	0,372	1
	10	S303P-Z10	2CDS383001R0428	195,00	0,372	1
	16	S303P-Z16	2CDS383001R0468	195,00	0,372	1
	20	S303P-Z20	2CDS383001R0488	195,00	0,372	1
	25	S303P-Z25	2CDS383001R0518	222,00	0,372	1
	32	S303P-Z32	2CDS383001R0538	226,00	0,372	1
	40	S303P-Z40	2CDS383001R0558	307,00	0,372	1
	50	S303P-Z50	2CDS383001R0578	348,00	0,372	1
	63	S303P-Z63	2CDS383001R0608	414,00	0,372	1

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 1/1

Sicherungsautomaten für DIN VDE-Anwendungen

S300P 25000

Z-Charakteristik



S300P Datenblatt




weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

1



S304P



S301PNA



S303PNA

Anzahl der Pole	Bemess- ungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stück	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
4	0,5	S304P-Z0,5	2CDS384001R0158	289,00	0,496	1
	1	S304P-Z1	2CDS384001R0218	289,00	0,496	1
	1,6	S304P-Z1,6	2CDS384001R0258	289,00	0,496	1
	2	S304P-Z2	2CDS384001R0278	289,00	0,496	1
	3	S304P-Z3	2CDS384001R0318	289,00	0,496	1
	4	S304P-Z4	2CDS384001R0338	289,00	0,496	1
	6	S304P-Z6	2CDS384001R0378	289,00	0,496	1
	8	S304P-Z8	2CDS384001R0408	289,00	0,496	1
	10	S304P-Z10	2CDS384001R0428	263,00	0,496	1
	16	S304P-Z16	2CDS384001R0468	263,00	0,496	1
	20	S304P-Z20	2CDS384001R0488	263,00	0,496	1
	25	S304P-Z25	2CDS384001R0518	289,00	0,496	1
	32	S304P-Z32	2CDS384001R0538	289,00	0,496	1
	40	S304P-Z40	2CDS384001R0558	372,00	0,496	1
	50	S304P-Z50	2CDS384001R0578	418,00	0,496	1
	63	S304P-Z63	2CDS384001R0608	485,00	0,496	1
1+N	0,5	S301P-Z0,5NA	2CDS381103R0158	92,50	0,248	5
	1	S301P-Z1NA	2CDS381103R0218	92,50	0,248	5
	1,6	S301P-Z1,6NA	2CDS381103R0258	92,50	0,248	5
	2	S301P-Z2NA	2CDS381103R0278	92,50	0,248	5
	3	S301P-Z3NA	2CDS381103R0318	92,50	0,248	5
	4	S301P-Z4NA	2CDS381103R0338	92,50	0,248	5
	6	S301P-Z6NA	2CDS381103R0378	92,50	0,248	5
	8	S301P-Z8NA	2CDS381103R0408	92,50	0,248	5
	10	S301P-Z10NA	2CDS381103R0428	87,00	0,248	5
	16	S301P-Z16NA	2CDS381103R0468	87,00	0,248	5
	20	S301P-Z20NA	2CDS381103R0488	87,00	0,248	5
	25	S301P-Z25NA	2CDS381103R0518	92,00	0,248	5
	32	S301P-Z32NA	2CDS381103R0538	92,50	0,248	5
	40	S301P-Z40NA	2CDS381103R0558	114,00	0,248	5
	50	S301P-Z50NA	2CDS381103R0578	125,00	0,248	5
	63	S301P-Z63NA	2CDS381103R0608	142,00	0,248	5
3+N	0,5	S303P-Z0,5NA	2CDS383103R0158	250,00	0,496	1
	1	S303P-Z1NA	2CDS383103R0218	250,00	0,496	1
	1,6	S303P-Z1,6NA	2CDS383103R0258	250,00	0,496	1
	2	S303P-Z2NA	2CDS383103R0278	250,00	0,496	1
	3	S303P-Z3NA	2CDS383103R0318	250,00	0,496	1
	4	S303P-Z4NA	2CDS383103R0338	250,00	0,496	1
	6	S303P-Z6NA	2CDS383103R0378	250,00	0,496	1
	8	S303P-Z8NA	2CDS383103R0408	250,00	0,496	1
	10	S303P-Z10NA	2CDS383103R0428	228,00	0,496	1
	16	S303P-Z16NA	2CDS383103R0468	228,00	0,496	1
	20	S303P-Z20NA	2CDS383103R0488	228,00	0,496	1
	25	S303P-Z25NA	2CDS383103R0518	250,00	0,496	1
	32	S303P-Z32NA	2CDS383103R0538	251,00	0,496	1
	40	S303P-Z40NA	2CDS383103R0558	344,00	0,496	1
	50	S303P-Z50NA	2CDS383103R0578	384,00	0,496	1
	63	S303P-Z63NA	2CDS383103R0608	446,00	0,496	1

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

SU200M

C-Charakteristik



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe SU200M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL489 bzw. CSA 22.2 No. 5. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasen-schiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die Kombination aus den Zulassungen nach UL489, CSA 22.2 No. 5 und IEC/EN 60947-2 machen dieses Gerät zu einem weltweit einsetzbaren Gerät für hohe Ansprüche und wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	SU201M-C0,5	2CDS271337R0984	74,50	0,125	1
	1	SU201M-C1	2CDS271337R0014	74,50	0,125	1
	1,6	SU201M-C1,6	2CDS271337R0974	74,50	0,125	1
	2	SU201M-C2	2CDS271337R0024	74,50	0,125	1
	3	SU201M-C3	2CDS271337R0034	74,50	0,125	1
	4	SU201M-C4	2CDS271337R0044	74,50	0,125	1
	5	SU201M-C5	2CDS271337R0054	74,50	0,125	1
	6	SU201M-C6	2CDS271337R0064	74,50	0,125	1
	8	SU201M-C8	2CDS271337R0084	74,50	0,125	1
	10	SU201M-C10	2CDS271337R0104	61,50	0,125	1
	13	SU201M-C13	2CDS271337R0134	61,50	0,125	1
	15	SU201M-C15	2CDS271337R0154	61,50	0,125	1
	16	SU201M-C16	2CDS271337R0164	61,50	0,125	1
	20	SU201M-C20	2CDS271337R0204	70,50	0,125	1
	25	SU201M-C25	2CDS271337R0254	74,50	0,125	1
	30	SU201M-C30	2CDS271337R0304	76,50	0,125	1
	32	SU201M-C32	2CDS271337R0324	76,50	0,125	1
	35	SU201M-C35	2CDS271337R0354	79,00	0,125	1
	40	SU201M-C40	2CDS271337R0404	79,00	0,125	1
	50	SU201M-C50	2CDS271337R0504	92,00	0,125	1
2	0,5	SU202M-C0,5	2CDS272337R0984	168,00	0,250	1
	1	SU202M-C1	2CDS272337R0014	168,00	0,250	1
	1,6	SU202M-C1,6	2CDS272337R0974	168,00	0,250	1
	2	SU202M-C2	2CDS272337R0024	168,00	0,250	1
	3	SU202M-C3	2CDS272337R0034	168,00	0,250	1
	4	SU202M-C4	2CDS272337R0044	168,00	0,250	1
	5	SU202M-C5	2CDS272337R0054	168,00	0,250	1
	6	SU202M-C6	2CDS272337R0064	168,00	0,250	1
	8	SU202M-C8	2CDS272337R0084	168,00	0,250	1
	10	SU202M-C10	2CDS272337R0104	141,00	0,250	1
	13	SU202M-C13	2CDS272337R0134	141,00	0,250	1
	15	SU202M-C15	2CDS272337R0154	141,00	0,250	1
	16	SU202M-C16	2CDS272337R0164	141,00	0,250	1
	20	SU202M-C20	2CDS272337R0204	160,00	0,250	1
	25	SU202M-C25	2CDS272337R0254	168,00	0,250	1
	30	SU202M-C30	2CDS272337R0304	175,00	0,250	1
	32	SU202M-C32	2CDS272337R0324	175,00	0,250	1
	35	SU202M-C35	2CDS272337R0354	182,00	0,250	1
	40	SU202M-C40	2CDS272337R0404	182,00	0,250	1
	50	SU202M-C50	2CDS272337R0504	211,00	0,250	1
	60	SU202M-C60	2CDS272337R0604	239,00	0,250	1
	63	SU202M-C63	2CDS272337R0634	239,00	0,250	1



Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

SU200M
C-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)

[Anwendungs-
handbuch](#)



SU203M



SU204M

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
3	0,5	SU203M-C0,5	2CDS273337R0984	255,00	0,375	1
	1	SU203M-C1	2CDS273337R0014	255,00	0,375	1
	1,6	SU203M-C1,6	2CDS273337R0974	255,00	0,375	1
	2	SU203M-C2	2CDS273337R0024	255,00	0,375	1
	3	SU203M-C3	2CDS273337R0034	255,00	0,375	1
	4	SU203M-C4	2CDS273337R0044	255,00	0,375	1
	5	SU203M-C5	2CDS273337R0054	255,00	0,375	1
	6	SU203M-C6	2CDS273337R0064	255,00	0,375	1
	8	SU203M-C8	2CDS273337R0084	255,00	0,375	1
	10	SU203M-C10	2CDS273337R0104	213,00	0,375	1
	13	SU203M-C13	2CDS273337R0134	213,00	0,375	1
	15	SU203M-C15	2CDS273337R0154	213,00	0,375	1
	16	SU203M-C16	2CDS273337R0164	213,00	0,375	1
	20	SU203M-C20	2CDS273337R0204	244,00	0,375	1
	25	SU203M-C25	2CDS273337R0254	255,00	0,375	1
	30	SU203M-C30	2CDS273337R0304	267,00	0,375	1
	32	SU203M-C32	2CDS273337R0324	267,00	0,375	1
	35	SU203M-C35	2CDS273337R0354	279,00	0,375	1
	40	SU203M-C40	2CDS273337R0404	279,00	0,375	1
	50	SU203M-C50	2CDS273337R0504	321,00	0,375	1
4	60	SU203M-C60	2CDS273337R0604	362,00	0,375	1
	63	SU203M-C63	2CDS273337R0634	362,00	0,375	1
	0,5	SU204M-C0,5	2CDS274337R0984	368,00	0,500	1
	1	SU204M-C1	2CDS274337R0014	368,00	0,500	1
	1,6	SU204M-C1,6	2CDS274337R0974	368,00	0,500	1
	2	SU204M-C2	2CDS274337R0024	368,00	0,500	1
	3	SU204M-C3	2CDS274337R0034	368,00	0,500	1
	4	SU204M-C4	2CDS274337R0044	368,00	0,500	1
	5	SU204M-C5	2CDS274337R0054	368,00	0,500	1
	6	SU204M-C6	2CDS274337R0064	368,00	0,500	1
	8	SU204M-C8	2CDS274337R0084	368,00	0,500	1
	10	SU204M-C10	2CDS274337R0104	306,00	0,500	1
	13	SU204M-C13	2CDS274337R0134	306,00	0,500	1
	15	SU204M-C15	2CDS274337R0154	306,00	0,500	1
	16	SU204M-C16	2CDS274337R0164	306,00	0,500	1
	20	SU204M-C20	2CDS274337R0204	353,00	0,500	1
	25	SU204M-C25	2CDS274337R0254	368,00	0,500	1
	30	SU204M-C30	2CDS274337R0304	382,00	0,500	1
	32	SU204M-C32	2CDS274337R0324	382,00	0,500	1
	35	SU204M-C35	2CDS274337R0354	399,00	0,500	1
	40	SU204M-C40	2CDS274337R0404	399,00	0,500	1
	50	SU204M-C50	2CDS274337R0504	460,00	0,500	1
	60	SU204M-C60	2CDS274337R0604	522,00	0,500	1
	63	SU204M-C63	2CDS274337R0634	522,00	0,500	1

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

SU200M

K-Charakteristik



weiterführende
Information



Anwendungs-
handbuch

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe SU200M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL489 bzw. CSA 22.2 No. 5. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasen-schiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die Kombination aus den Zulassungen nach UL489, CSA 22.2 No. 5 und IEC/EN60947-2 machen dieses Gerät zu einem weltweit einsetzbaren Gerät für hohe Ansprüche und wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,2	SU201M-K0,2	2CDS271337R0087	83,00	0,125	1
	0,3	SU201M-K0,3	2CDS271337R0117	83,00	0,125	1
	0,5	SU201M-K0,5	2CDS271337R0157	83,00	0,125	1
	0,75	SU201M-K0,75	2CDS271337R0187	83,00	0,125	1
	1	SU201M-K1	2CDS271337R0217	83,00	0,125	1
	1,6	SU201M-K1,6	2CDS271337R0257	83,00	0,125	1
	2	SU201M-K2	2CDS271337R0277	83,00	0,125	1
	3	SU201M-K3	2CDS271337R0317	83,00	0,125	1
	4	SU201M-K4	2CDS271337R0337	83,00	0,125	1
	5	SU201M-K5	2CDS271337R0357	83,00	0,125	1
	6	SU201M-K6	2CDS271337R0377	83,00	0,125	1
	8	SU201M-K8	2CDS271337R0407	83,00	0,125	1
	10	SU201M-K10	2CDS271337R0427	69,00	0,125	1
	13	SU201M-K13	2CDS271337R0447	69,00	0,125	1
	15	SU201M-K15	2CDS271337R0457	69,00	0,125	1
	16	SU201M-K16	2CDS271337R0467	69,00	0,125	1
	20	SU201M-K20	2CDS271337R0487	79,00	0,125	1
	25	SU201M-K25	2CDS271337R0517	83,00	0,125	1
	30	SU201M-K30	2CDS271337R0527	86,50	0,125	1
	32	SU201M-K32	2CDS271337R0537	86,50	0,125	1
	35	SU201M-K35	2CDS271337R0547	90,00	0,125	1
	40	SU201M-K40	2CDS271337R0557	90,00	0,125	1
	50	SU201M-K50	2CDS271337R0577	103,00	0,125	1
	60	SU201M-K60	2CDS271337R0587	118,00	0,125	1
	63	SU201M-K63	2CDS271337R0607	118,00	0,125	1



SU201M

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

SU200M
K-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)

[Anwendungs-
handbuch](#)



SU202M



SU203M

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,2	SU202M-K0,2	2CDS272337R0087	192,00	0,250	1
	0,3	SU202M-K0,3	2CDS272337R0117	192,00	0,250	1
	0,5	SU202M-K0,5	2CDS272337R0157	192,00	0,250	1
	0,75	SU202M-K0,75	2CDS272337R0187	192,00	0,250	1
	1	SU202M-K1	2CDS272337R0217	192,00	0,250	1
	1,6	SU202M-K1,6	2CDS272337R0257	192,00	0,250	1
	2	SU202M-K2	2CDS272337R0277	192,00	0,250	1
	3	SU202M-K3	2CDS272337R0317	192,00	0,250	1
	4	SU202M-K4	2CDS272337R0337	192,00	0,250	1
	5	SU202M-K5	2CDS272337R0357	192,00	0,250	1
	6	SU202M-K6	2CDS272337R0377	192,00	0,250	1
	8	SU202M-K8	2CDS272337R0407	192,00	0,250	1
	10	SU202M-K10	2CDS272337R0427	158,00	0,250	1
	13	SU202M-K13	2CDS272337R0447	158,00	0,250	1
	15	SU202M-K15	2CDS272337R0457	158,00	0,250	1
	16	SU202M-K16	2CDS272337R0467	158,00	0,250	1
	20	SU202M-K20	2CDS272337R0487	182,00	0,250	1
	25	SU202M-K25	2CDS272337R0517	192,00	0,250	1
	30	SU202M-K30	2CDS272337R0527	197,00	0,250	1
	32	SU202M-K32	2CDS272337R0537	197,00	0,250	1
2	35	SU202M-K35	2CDS272337R0547	206,00	0,250	1
	40	SU202M-K40	2CDS272337R0557	206,00	0,250	1
	50	SU202M-K50	2CDS272337R0577	238,00	0,250	1
	60	SU202M-K60	2CDS272337R0587	269,00	0,250	1
	63	SU202M-K63	2CDS272337R0607	269,00	0,250	1
	0,2	SU203M-K0,2	2CDS273337R0087	289,00	0,375	1
	0,3	SU203M-K0,3	2CDS273337R0117	289,00	0,375	1
	0,5	SU203M-K0,5	2CDS273337R0157	289,00	0,375	1
	0,75	SU203M-K0,75	2CDS273337R0187	289,00	0,375	1
	1	SU203M-K1	2CDS273337R0217	289,00	0,375	1
	1,6	SU203M-K1,6	2CDS273337R0257	289,00	0,375	1
	2	SU203M-K2	2CDS273337R0277	289,00	0,375	1
	3	SU203M-K3	2CDS273337R0317	289,00	0,375	1
	4	SU203M-K4	2CDS273337R0337	289,00	0,375	1
	5	SU203M-K5	2CDS273337R0357	289,00	0,375	1
	6	SU203M-K6	2CDS273337R0377	289,00	0,375	1
	8	SU203M-K8	2CDS273337R0407	289,00	0,375	1
	10	SU203M-K10	2CDS273337R0427	242,00	0,375	1
	13	SU203M-K13	2CDS273337R0447	242,00	0,375	1
	15	SU203M-K15	2CDS273337R0457	242,00	0,375	1
	16	SU203M-K16	2CDS273337R0467	242,00	0,375	1
3	20	SU203M-K20	2CDS273337R0487	279,00	0,375	1
	25	SU203M-K25	2CDS273337R0517	289,00	0,375	1
	30	SU203M-K30	2CDS273337R0527	300,00	0,375	1
	32	SU203M-K32	2CDS273337R0537	300,00	0,375	1
	35	SU203M-K35	2CDS273337R0547	313,00	0,375	1
	40	SU203M-K40	2CDS273337R0557	313,00	0,375	1
	50	SU203M-K50	2CDS273337R0577	361,00	0,375	1
	60	SU203M-K60	2CDS273337R0587	409,00	0,375	1
	63	SU203M-K63	2CDS273337R0607	409,00	0,375	1

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

SU200M

K-Charakteristik



weiterführende
Information

Anwendungs-
handbuch



SU204M

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
4	0,2	SU204M-K0,2	2CDS274337R0087	414,00	0,500	1
	0,3	SU204M-K0,3	2CDS274337R0117	414,00	0,500	1
	0,5	SU204M-K0,5	2CDS274337R0157	414,00	0,500	1
	0,75	SU204M-K0,75	2CDS274337R0187	414,00	0,500	1
	1	SU204M-K1	2CDS274337R0217	414,00	0,500	1
	1,6	SU204M-K1,6	2CDS274337R0257	414,00	0,500	1
	2	SU204M-K2	2CDS274337R0277	414,00	0,500	1
	3	SU204M-K3	2CDS274337R0317	414,00	0,500	1
	4	SU204M-K4	2CDS274337R0337	414,00	0,500	1
	5	SU204M-K5	2CDS274337R0357	414,00	0,500	1
	6	SU204M-K6	2CDS274337R0377	414,00	0,500	1
	8	SU204M-K8	2CDS274337R0407	414,00	0,500	1
	10	SU204M-K10	2CDS274337R0427	347,00	0,500	1
	13	SU204M-K13	2CDS274337R0447	347,00	0,500	1
	15	SU204M-K15	2CDS274337R0457	347,00	0,500	1
	16	SU204M-K16	2CDS274337R0467	347,00	0,500	1
	20	SU204M-K20	2CDS274337R0487	399,00	0,500	1
	25	SU204M-K25	2CDS274337R0517	414,00	0,500	1
	30	SU204M-K30	2CDS274337R0527	432,00	0,500	1
	32	SU204M-K32	2CDS274337R0537	432,00	0,500	1
	35	SU204M-K35	2CDS274337R0547	449,00	0,500	1
	40	SU204M-K40	2CDS274337R0557	449,00	0,500	1
	50	SU204M-K50	2CDS274337R0577	521,00	0,500	1
	60	SU204M-K60	2CDS274337R0587	587,00	0,500	1
	63	SU204M-K63	2CDS274337R0607	587,00	0,500	1

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

SU200M

Z-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe SU200M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL489 bzw. CSA 22.2 No. 5. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrachten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die Kombination aus den Zulassungen nach UL489, CSA 22.2 No. 5 und IEC/EN 60947-2 machen dieses Gerät zu einem weltweit einsetzbaren Gerät für hohe Ansprüche und wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,5	SU201M-Z0,5	2CDS271337R0158	89,00	0,125	1
	1	SU201M-Z1	2CDS271337R0218	89,00	0,125	1
	1,6	SU201M-Z1,6	2CDS271337R0258	89,00	0,125	1
	2	SU201M-Z2	2CDS271337R0278	89,00	0,125	1
	3	SU201M-Z3	2CDS271337R0318	89,00	0,125	1
	4	SU201M-Z4	2CDS271337R0338	89,00	0,125	1
	5	SU201M-Z5	2CDS271337R0358	89,00	0,125	1
	6	SU201M-Z6	2CDS271337R0378	89,00	0,125	1
	8	SU201M-Z8	2CDS271337R0408	89,00	0,125	1
	10	SU201M-Z10	2CDS271337R0428	75,00	0,125	1
	13	SU201M-Z13	2CDS271337R0448	75,00	0,125	1
	15	SU201M-Z15	2CDS271337R0458	75,00	0,125	1
	16	SU201M-Z16	2CDS271337R0468	75,00	0,125	1
	20	SU201M-Z20	2CDS271337R0488	86,00	0,125	1
	25	SU201M-Z25	2CDS271337R0518	89,00	0,125	1
	30	SU201M-Z30	2CDS271337R0528	94,50	0,125	1
	32	SU201M-Z32	2CDS271337R0538	94,50	0,125	1
	35	SU201M-Z35	2CDS271337R0548	97,00	0,125	1
	40	SU201M-Z40	2CDS271337R0558	97,00	0,125	1
	50	SU201M-Z50	2CDS271337R0578	112,00	0,125	1
	60	SU201M-Z60	2CDS271337R0588	127,00	0,125	1
	63	SU201M-Z63	2CDS271337R0608	127,00	0,125	1



SU201M

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

SU200M

Z-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)

[Anwendungs-
handbuch](#)



SU202M



SU203M

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
2	0,5	SU202M-Z0,5	2CDS272337R0158	205,00	0,250	1
	1	SU202M-Z1	2CDS272337R0218	205,00	0,250	1
	1,6	SU202M-Z1,6	2CDS272337R0258	205,00	0,250	1
	2	SU202M-Z2	2CDS272337R0278	205,00	0,250	1
	3	SU202M-Z3	2CDS272337R0318	205,00	0,250	1
	4	SU202M-Z4	2CDS272337R0338	205,00	0,250	1
	5	SU202M-Z5	2CDS272337R0358	205,00	0,250	1
	6	SU202M-Z6	2CDS272337R0378	205,00	0,250	1
	8	SU202M-Z8	2CDS272337R0408	205,00	0,250	1
	10	SU202M-Z10	2CDS272337R0428	170,00	0,250	1
	13	SU202M-Z13	2CDS272337R0448	170,00	0,250	1
	15	SU202M-Z15	2CDS272337R0458	170,00	0,250	1
	16	SU202M-Z16	2CDS272337R0468	170,00	0,250	1
	20	SU202M-Z20	2CDS272337R0488	196,00	0,250	1
	25	SU202M-Z25	2CDS272337R0518	205,00	0,250	1
	30	SU202M-Z30	2CDS272337R0528	214,00	0,250	1
	32	SU202M-Z32	2CDS272337R0538	214,00	0,250	1
	35	SU202M-Z35	2CDS272337R0548	222,00	0,250	1
	40	SU202M-Z40	2CDS272337R0558	222,00	0,250	1
	50	SU202M-Z50	2CDS272337R0578	255,00	0,250	1
	60	SU202M-Z60	2CDS272337R0588	289,00	0,250	1
	63	SU202M-Z63	2CDS272337R0608	289,00	0,250	1
3	0,5	SU203M-Z0,5	2CDS273337R0158	312,00	0,375	1
	1	SU203M-Z1	2CDS273337R0218	312,00	0,375	1
	1,6	SU203M-Z1,6	2CDS273337R0258	312,00	0,375	1
	2	SU203M-Z2	2CDS273337R0278	312,00	0,375	1
	3	SU203M-Z3	2CDS273337R0318	312,00	0,375	1
	4	SU203M-Z4	2CDS273337R0338	312,00	0,375	1
	5	SU203M-Z5	2CDS273337R0358	312,00	0,375	1
	6	SU203M-Z6	2CDS273337R0378	312,00	0,375	1
	8	SU203M-Z8	2CDS273337R0408	312,00	0,375	1
	10	SU203M-Z10	2CDS273337R0428	258,00	0,375	1
	13	SU203M-Z13	2CDS273337R0448	258,00	0,375	1
	15	SU203M-Z15	2CDS273337R0458	258,00	0,375	1
	16	SU203M-Z16	2CDS273337R0468	258,00	0,375	1
	20	SU203M-Z20	2CDS273337R0488	298,00	0,375	1
	25	SU203M-Z25	2CDS273337R0518	312,00	0,375	1
	30	SU203M-Z30	2CDS273337R0528	325,00	0,375	1
	32	SU203M-Z32	2CDS273337R0538	325,00	0,375	1
	35	SU203M-Z35	2CDS273337R0548	337,00	0,375	1
	40	SU203M-Z40	2CDS273337R0558	337,00	0,375	1
	50	SU203M-Z50	2CDS273337R0578	391,00	0,375	1
	60	SU203M-Z60	2CDS273337R0588	442,00	0,375	1
	63	SU203M-Z63	2CDS273337R0608	442,00	0,375	1

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

SU200M

Z-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)

[Anwendungs-
handbuch](#)



SU204M

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
4	0,5	SU204M-Z0,5	2CDS274337R0158	447,00	0,500	1
	1	SU204M-Z1	2CDS274337R0218	447,00	0,500	1
	1,6	SU204M-Z1,6	2CDS274337R0258	447,00	0,500	1
	2	SU204M-Z2	2CDS274337R0278	447,00	0,500	1
	3	SU204M-Z3	2CDS274337R0318	447,00	0,500	1
	4	SU204M-Z4	2CDS274337R0338	447,00	0,500	1
	5	SU204M-Z5	2CDS274337R0358	447,00	0,500	1
	6	SU204M-Z6	2CDS274337R0378	447,00	0,500	1
	8	SU204M-Z8	2CDS274337R0408	447,00	0,500	1
	10	SU204M-Z10	2CDS274337R0428	372,00	0,500	1
	13	SU204M-Z13	2CDS274337R0448	372,00	0,500	1
	15	SU204M-Z15	2CDS274337R0458	372,00	0,500	1
	16	SU204M-Z16	2CDS274337R0468	372,00	0,500	1
	20	SU204M-Z20	2CDS274337R0488	430,00	0,500	1
	25	SU204M-Z25	2CDS274337R0518	447,00	0,500	1
	30	SU204M-Z30	2CDS274337R0528	465,00	0,500	1
	32	SU204M-Z32	2CDS274337R0538	465,00	0,500	1
	35	SU204M-Z35	2CDS274337R0548	484,00	0,500	1
	40	SU204M-Z40	2CDS274337R0558	484,00	0,500	1
	50	SU204M-Z50	2CDS274337R0578	558,00	0,500	1
	60	SU204M-Z60	2CDS274337R0588	635,00	0,500	1
	63	SU204M-Z63	2CDS274337R0608	635,00	0,500	1

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

SU200MR

K-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe SU200MR schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2 und UL489 bzw. CSA 22.2 No. 5. Für konstante Verbindung sorgt die unverlierbare Schraube der Anschlussöffnung für M5 Ringkabelschuhe. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,2	SU201MR-K0,2	2CDS271347R0087	82,00	0,140	10
	0,3	SU201MR-K0,3	2CDS271347R0117	82,00	0,140	10
	0,5	SU201MR-K0,5	2CDS271347R0157	82,00	0,140	10
	0,75	SU201MR-K0,75	2CDS271347R0187	82,00	0,140	10
	1	SU201MR-K1	2CDS271347R0217	82,00	0,140	10
	1,6	SU201MR-K1,6	2CDS271347R0257	82,00	0,140	10
	2	SU201MR-K2	2CDS271347R0277	82,00	0,140	10
	3	SU201MR-K3	2CDS271347R0317	82,00	0,140	10
	4	SU201MR-K4	2CDS271347R0337	82,00	0,140	10
	5	SU201MR-K5	2CDS271347R0357	82,00	0,140	10
	6	SU201MR-K6	2CDS271347R0377	82,00	0,140	10
	8	SU201MR-K8	2CDS271347R0407	82,00	0,140	10
	10	SU201MR-K10	2CDS271347R0427	72,50	0,140	10
	13	SU201MR-K13	2CDS271347R0447	72,50	0,140	10
	15	SU201MR-K15	2CDS271347R0457	72,50	0,140	10
	16	SU201MR-K16	2CDS271347R0467	72,50	0,140	10
	20	SU201MR-K20	2CDS271347R0487	72,50	0,140	10
	25	SU201MR-K25	2CDS271347R0517	82,00	0,140	10
	30	SU201MR-K30	2CDS271347R0527	82,00	0,140	10
	32	SU201MR-K32	2CDS271347R0537	82,00	0,140	10
	35	SU201MR-K35	2CDS271347R0547	96,00	0,140	10
	40	SU201MR-K40	2CDS271347R0557	107,00	0,140	10
	50	SU201MR-K50	2CDS271347R0577	117,00	0,140	10
	60	SU201MR-K60	2CDS271347R0587	127,00	0,140	10
	63	SU201MR-K63	2CDS271347R0607	137,00	0,140	10



SU201MR

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

SU200MR

K-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)

[Anwendungs-
handbuch](#)



SU202MR

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	0,2	SU202MR-K0,2	2CDS272347R0087	190,00	0,280	5
	0,3	SU202MR-K0,3	2CDS272347R0117	190,00	0,280	5
	0,5	SU202MR-K0,5	2CDS272347R0157	190,00	0,280	5
	0,75	SU202MR-K0,75	2CDS272347R0187	190,00	0,280	5
	1	SU202MR-K1	2CDS272347R0217	190,00	0,280	5
	1,6	SU202MR-K1,6	2CDS272347R0257	190,00	0,280	5
	2	SU202MR-K2	2CDS272347R0277	190,00	0,280	5
	3	SU202MR-K3	2CDS272347R0317	190,00	0,280	5
	4	SU202MR-K4	2CDS272347R0337	190,00	0,280	5
	5	SU202MR-K5	2CDS272347R0357	190,00	0,280	5
	6	SU202MR-K6	2CDS272347R0377	190,00	0,280	5
	8	SU202MR-K8	2CDS272347R0407	190,00	0,280	5
	10	SU202MR-K10	2CDS272347R0427	164,00	0,280	5
	13	SU202MR-K13	2CDS272347R0447	164,00	0,280	5
	15	SU202MR-K15	2CDS272347R0457	164,00	0,280	5
	16	SU202MR-K16	2CDS272347R0467	164,00	0,280	5
	20	SU202MR-K20	2CDS272347R0487	164,00	0,280	5
	25	SU202MR-K25	2CDS272347R0517	190,00	0,280	5
	30	SU202MR-K30	2CDS272347R0527	190,00	0,280	5
	32	SU202MR-K32	2CDS272347R0537	190,00	0,280	5
	35	SU202MR-K35	2CDS272347R0547	215,00	0,280	5
	40	SU202MR-K40	2CDS272347R0557	244,00	0,280	5
	50	SU202MR-K50	2CDS272347R0577	267,00	0,280	5
	60	SU202MR-K60	2CDS272347R0587	291,00	0,280	5
	63	SU202MR-K63	2CDS272347R0607	314,00	0,280	5

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

SU200MR

K-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)

[Anwendungs-
handbuch](#)



SU203MR



SU204MR

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I_n A	Bestellangaben Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
3	0,2	SU203MR-K0,2	2CDS273347R0087	287,00	0,420	3
	0,3	SU203MR-K0,3	2CDS273347R0117	287,00	0,420	3
	0,5	SU203MR-K0,5	2CDS273347R0157	287,00	0,420	3
	0,75	SU203MR-K0,75	2CDS273347R0187	287,00	0,420	3
	1	SU203MR-K1	2CDS273347R0217	287,00	0,420	3
	1,6	SU203MR-K1,6	2CDS273347R0257	287,00	0,420	3
	2	SU203MR-K2	2CDS273347R0277	287,00	0,420	3
	3	SU203MR-K3	2CDS273347R0317	287,00	0,420	3
	4	SU203MR-K4	2CDS273347R0337	287,00	0,420	3
	5	SU203MR-K5	2CDS273347R0357	287,00	0,420	3
	6	SU203MR-K6	2CDS273347R0377	287,00	0,420	3
	8	SU203MR-K8	2CDS273347R0407	287,00	0,420	3
	10	SU203MR-K10	2CDS273347R0427	249,00	0,420	3
	13	SU203MR-K13	2CDS273347R0447	249,00	0,420	3
	15	SU203MR-K15	2CDS273347R0457	249,00	0,420	3
	16	SU203MR-K16	2CDS273347R0467	249,00	0,420	3
	20	SU203MR-K20	2CDS273347R0487	249,00	0,420	3
	25	SU203MR-K25	2CDS273347R0517	287,00	0,420	3
	30	SU203MR-K30	2CDS273347R0527	287,00	0,420	3
	32	SU203MR-K32	2CDS273347R0537	287,00	0,420	3
	35	SU203MR-K35	2CDS273347R0547	329,00	0,420	3
	40	SU203MR-K40	2CDS273347R0557	373,00	0,420	3
	50	SU203MR-K50	2CDS273347R0577	404,00	0,420	3
	60	SU203MR-K60	2CDS273347R0587	442,00	0,420	3
	63	SU203MR-K63	2CDS273347R0607	480,00	0,420	3
4	0,2	SU204MR-K0,2	2CDS274347R0087	411,00	0,560	2
	0,3	SU204MR-K0,3	2CDS274347R0117	411,00	0,560	2
	0,5	SU204MR-K0,5	2CDS274347R0157	411,00	0,560	2
	0,75	SU204MR-K0,75	2CDS274347R0187	411,00	0,560	2
	1	SU204MR-K1	2CDS274347R0217	411,00	0,560	2
	1,6	SU204MR-K1,6	2CDS274347R0257	411,00	0,560	2
	2	SU204MR-K2	2CDS274347R0277	411,00	0,560	2
	3	SU204MR-K3	2CDS274347R0317	411,00	0,560	2
	4	SU204MR-K4	2CDS274347R0337	411,00	0,560	2
	5	SU204MR-K5	2CDS274347R0357	411,00	0,560	2
	6	SU204MR-K6	2CDS274347R0377	411,00	0,560	2
	8	SU204MR-K8	2CDS274347R0407	411,00	0,560	2
	10	SU204MR-K10	2CDS274347R0427	357,00	0,560	2
	13	SU204MR-K13	2CDS274347R0447	357,00	0,560	2
	15	SU204MR-K15	2CDS274347R0457	357,00	0,560	2
	16	SU204MR-K16	2CDS274347R0467	357,00	0,560	2
	20	SU204MR-K20	2CDS274347R0487	357,00	0,560	2
	25	SU204MR-K25	2CDS274347R0517	411,00	0,560	2
	30	SU204MR-K30	2CDS274347R0527	411,00	0,560	2
	32	SU204MR-K32	2CDS274347R0537	411,00	0,560	2
	35	SU204MR-K35	2CDS274347R0547	476,00	0,560	2
	40	SU204MR-K40	2CDS274347R0557	536,00	0,560	2
	50	SU204MR-K50	2CDS274347R0577	580,00	0,560	2
	60	SU204MR-K60	2CDS274347R0587	635,00	0,560	2
	63	SU204MR-K63	2CDS274347R0607	688,00	0,560	2

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

S200UDC

K-Charakteristik, DC-Anwendungen



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200UDC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2 und UL489 bzw. CSA 22.2 No. 5. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Die Kombination aus den Zulassungen nach UL489, CSA 22.2 No. 5 und IEC/EN 60947-2 machen dieses Gerät zu einem weltweit einsetzbaren Gerät für hohe Ansprüche und wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	1	S201UDC-K1	2CDS271517R0217	75,50	0,150	10
	1,6	S201UDC-K1,6	2CDS271517R0257	75,50	0,150	10
	2	S201UDC-K2	2CDS271517R0277	75,50	0,150	10
	3	S201UDC-K3	2CDS271517R0317	75,50	0,150	10
	4	S201UDC-K4	2CDS271517R0337	75,50	0,150	10
	5	S201UDC-K5	2CDS271517R0357	75,50	0,150	10
	6	S201UDC-K6	2CDS271517R0377	75,50	0,150	10
	8	S201UDC-K8	2CDS271517R0407	75,50	0,150	10
	10	S201UDC-K10	2CDS271517R0427	66,50	0,150	10
	13	S201UDC-K13	2CDS271517R0447	66,50	0,150	10
	15	S201UDC-K15	2CDS271517R0457	66,50	0,150	10
	16	S201UDC-K16	2CDS271517R0467	66,50	0,150	10
	20	S201UDC-K20	2CDS271517R0487	66,50	0,150	10
	25	S201UDC-K25	2CDS271517R0517	75,00	0,150	10
	30	S201UDC-K30	2CDS271517R0527	75,50	0,150	10
	32	S201UDC-K32	2CDS271517R0537	75,50	0,150	10
	40	S201UDC-K40	2CDS271517R0557	87,50	0,150	10
	50	S201UDC-K50	2CDS271517R0577	100,00	0,150	10
	60	S201UDC-K60	2CDS271517R0587	118,00	0,150	10
	63	S201UDC-K63	2CDS271517R0607	118,00	0,150	10
2	1	S202UDC-K1	2CDS272517R0217	173,00	0,300	5
	1,6	S202UDC-K1,6	2CDS272517R0257	173,00	0,300	5
	2	S202UDC-K2	2CDS272517R0277	173,00	0,300	5
	3	S202UDC-K3	2CDS272517R0317	173,00	0,300	5
	4	S202UDC-K4	2CDS272517R0337	173,00	0,300	5
	5	S202UDC-K5	2CDS272517R0357	173,00	0,300	5
	6	S202UDC-K6	2CDS272517R0377	173,00	0,300	5
	8	S202UDC-K8	2CDS272517R0407	173,00	0,300	5
	10	S202UDC-K10	2CDS272517R0427	153,00	0,300	5
	13	S202UDC-K13	2CDS272517R0447	153,00	0,300	5
	15	S202UDC-K15	2CDS272517R0457	153,00	0,300	5
	16	S202UDC-K16	2CDS272517R0467	153,00	0,300	5
	20	S202UDC-K20	2CDS272517R0487	153,00	0,300	5
	25	S202UDC-K25	2CDS272517R0517	172,00	0,300	5
	30	S202UDC-K30	2CDS272517R0527	173,00	0,300	5
	32	S202UDC-K32	2CDS272517R0537	173,00	0,300	5
	40	S202UDC-K40	2CDS272517R0557	198,00	0,300	5
	50	S202UDC-K50	2CDS272517R0577	229,00	0,300	5
	60	S202UDC-K60	2CDS272517R0587	268,00	0,300	5
	63	S202UDC-K63	2CDS272517R0607	268,00	0,300	5



S201UDC



S202UDC

Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

S200UDC

Z-Charakteristik, DC-Anwendungen



[weiterführende
Information](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)

Beschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200UDC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN 60947-2 und UL489 bzw. CSA 22.2 No. 5.

Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden.

Die Kombination aus den Zulassungen nach UL489, CSA 22.2 No. 5 und IEC/EN 60947-2 machen dieses Gerät zu einem weltweit einsetzbaren Gerät für hohe Ansprüche und wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Bestellangaben

Anzahl der Pole	Bemessungs- strom I _n A	Bestellangaben		Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	kg	Stk.
1	1	S201UDC-Z1	2CDS271517R0218	79,50	0,150	10
	1,6	S201UDC-Z1,6	2CDS271517R0258	79,50	0,150	10
	2	S201UDC-Z2	2CDS271517R0278	79,50	0,150	10
	3	S201UDC-Z3	2CDS271517R0318	79,50	0,150	10
	4	S201UDC-Z4	2CDS271517R0338	79,50	0,150	10
	5	S201UDC-Z5	2CDS271517R0358	79,50	0,150	10
	6	S201UDC-Z6	2CDS271517R0378	79,50	0,150	10
	8	S201UDC-Z8	2CDS271517R0408	79,50	0,150	10
	10	S201UDC-Z10	2CDS271517R0428	72,00	0,150	10
	15	S201UDC-Z15	2CDS271517R0458	72,00	0,150	10
	16	S201UDC-Z16	2CDS271517R0468	72,00	0,150	10
	20	S201UDC-Z20	2CDS271517R0488	72,00	0,150	10
	25	S201UDC-Z25	2CDS271517R0518	79,00	0,150	10
	30	S201UDC-Z30	2CDS271517R0528	79,50	0,150	10
	32	S201UDC-Z32	2CDS271517R0538	79,50	0,150	10
	40	S201UDC-Z40	2CDS271517R0558	95,00	0,150	10
	50	S201UDC-Z50	2CDS271517R0578	105,00	0,150	10
2	60	S201UDC-Z60	2CDS271517R0588	125,00	0,150	10
	63	S201UDC-Z63	2CDS271517R0608	125,00	0,150	10
	1	S202UDC-Z1	2CDS272517R0218	190,00	0,300	5
	1,6	S202UDC-Z1,6	2CDS272517R0258	190,00	0,300	5
	2	S202UDC-Z2	2CDS272517R0278	190,00	0,300	5
	3	S202UDC-Z3	2CDS272517R0318	190,00	0,300	5
	4	S202UDC-Z4	2CDS272517R0338	190,00	0,300	5
	5	S202UDC-Z5	2CDS272517R0358	190,00	0,300	5
	6	S202UDC-Z6	2CDS272517R0378	190,00	0,300	5
	8	S202UDC-Z8	2CDS272517R0408	190,00	0,300	5
	10	S202UDC-Z10	2CDS272517R0428	164,00	0,300	5
	15	S202UDC-Z15	2CDS272517R0458	164,00	0,300	5
	16	S202UDC-Z16	2CDS272517R0468	164,00	0,300	5
	20	S202UDC-Z20	2CDS272517R0488	164,00	0,300	5
	25	S202UDC-Z25	2CDS272517R0518	185,00	0,300	5
	30	S202UDC-Z30	2CDS272517R0528	190,00	0,300	5
	32	S202UDC-Z32	2CDS272517R0538	190,00	0,300	5
	40	S202UDC-Z40	2CDS272517R0558	210,00	0,300	5
	50	S202UDC-Z50	2CDS272517R0578	249,00	0,300	5
	60	S202UDC-Z60	2CDS272517R0588	285,00	0,300	5
	63	S202UDC-Z63	2CDS272517R0608	285,00	0,300	5



S201UDC



S202UDC

Selektive Haupt-Sicherungsautomaten

S750DR 25000

E_{selektiv}-Charakteristik




weiterführende
Information

Datenblatt
S750 und S750DR

16 A bis 63 A nach
DIN VDE 0641-21
80 A und 100 A nach
IEC / EN 60947-2

25000

1



Beschreibung

Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750DR sind selektive Haupt-Leitungsschutzschalter (SH-Schalter) nach DIN VDE 0641-21, die spannungsunabhängig funktionieren. Das heißt, sie benötigen keinen Steuerstromkreis zum Schließen bzw. Öffnen der Kontakte (SHU) und sind für alle Gerätefunktionen (Schließen und Öffnen der Kontakte, Selektivverhalten und Auslösefunktion) ist der Anschluss an den Neutralleiter (N) nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. Damit ist der S750DR besonders zum Aufbau von Energieverteilungen mit höchster Anlagenverfügbarkeit geeignet. Dank der einzigartigen Strombegrenzung bieten diese Haupt-Sicherungsautomaten eine hervorragende Selektivität zu nachgeschalteten Sicherungsautomaten und vorgeschalteten Schutzeinrichtungen. Der S750DR ist für Hutschienenbefestigung vorgesehen.

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	I _n A	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
S751DR						
1	16	S751DR-E16	2CDH781001R0162	110,00	0,35	3
1	20	S751DR-E20	2CDH781001R0202	117,00	0,35	3
1	25	S751DR-E25	2CDH781001R0252	117,00	0,35	3
1	35	S751DR-E35	2CDH781001R0352	123,00	0,35	3
1	40	S751DR-E40	2CDH781001R0402	127,00	0,35	3
1	50	S751DR-E50	2CDH781001R0502	127,00	0,35	3
1	63	S751DR-E63	2CDH781001R0632	129,00	0,35	3
1	80	S751DR-E80	2CDH781010R0802	143,00	0,4	3
1	100	S751DR-E100	2CDH781010R0822	171,00	0,4	3
S751/3DR 3er Block, 1-polig schaltend						
3x1	16	S751/3DR-E16	2CDH781001R2162	333,00	1,05	1
3x1	20	S751/3DR-E20	2CDH781001R2202	354,00	1,05	1
3x1	25	S751/3DR-E25	2CDH781001R2252	354,00	1,05	1
3x1	35	S751/3DR-E35	2CDH781001R2352	365,00	1,05	1
3x1	40	S751/3DR-E40	2CDH781001R2402	373,00	1,05	1
3x1	50	S751/3DR-E50	2CDH781001R2502	373,00	1,05	1
3x1	63	S751/3DR-E63	2CDH781001R2632	386,00	1,05	1
S752DR						
2	16	S752DR-E16	2CDH782001R0162	282,00	0,7	2
2	20	S752DR-E20	2CDH782001R0202	289,00	0,7	2
2	25	S752DR-E25	2CDH782001R0252	300,00	0,7	2
2	35	S752DR-E35	2CDH782001R0352	316,00	0,7	2
2	40	S752DR-E40	2CDH782001R0402	323,00	0,7	2
2	50	S752DR-E50	2CDH782001R0502	323,00	0,7	2
2	63	S752DR-E63	2CDH782001R0632	335,00	0,7	2
2	80	S752DR-E80	2CDH782010R0802	372,00	0,75	2
2	100	S752DR-E100	2CDH782010R0822	448,00	0,75	2
S753DR						
3	16	S753DR-E16	2CDH783001R0162	419,00	1,05	1
3	20	S753DR-E20	2CDH783001R0202	437,00	1,05	1
3	25	S753DR-E25	2CDH783001R0252	437,00	1,05	1
3	35	S753DR-E35	2CDH783001R0352	457,00	1,05	1
3	40	S753DR-E40	2CDH783001R0402	468,00	1,05	1
3	50	S753DR-E50	2CDH783001R0502	468,00	1,05	1
3	63	S753DR-E63	2CDH783001R0632	480,00	1,05	1
3	80	S753DR-E80	2CDH783010R0802	532,00	1,1	1
3	100	S753DR-E100	2CDH783010R0822	637,00	1,1	1
S754DR						
4	16	S754DR-E16	2CDH784001R0162	594,00	1,4	1
4	20	S754DR-E20	2CDH784001R0202	610,00	1,4	1
4	25	S754DR-E25	2CDH784001R0252	610,00	1,4	1
4	35	S754DR-E35	2CDH784001R0352	623,00	1,4	1
4	40	S754DR-E40	2CDH784001R0402	643,00	1,4	1
4	50	S754DR-E50	2CDH784001R0502	643,00	1,4	1
4	63	S754DR-E63	2CDH784001R0632	662,00	1,4	1
4	80	S754DR-E80	2CDH784010R0802	736,00	1,45	1
4	100	S754DR-E100	2CDH784010R0822	882,00	1,45	1

Selektive Haupt-Sicherungsautomaten

S750DR 25000

K_{selektiv}-Charakteristik



[weiterführende Information](#) [Datenblatt S750 und S750DR](#)

16 A bis 63 A nach
DIN VDE 0641-21
80 A und 100 A nach
IEC / EN 60947-2



Anzahl der Pole	Bemessungsstrom	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	I _n A	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
S751DR						
1	16	S751DR-K16	2CDH781001R0467	110,00	0,35	3
1	20	S751DR-K20	2CDH781001R0487	117,00	0,35	3
1	25	S751DR-K25	2CDH781001R0517	117,00	0,35	3
1	35	S751DR-K35	2CDH781001R0547	123,00	0,35	3
1	40	S751DR-K40	2CDH781001R0557	127,00	0,35	3
1	50	S751DR-K50	2CDH781001R0577	127,00	0,35	3
1	63	S751DR-K63	2CDH781001R0607	129,00	0,35	3
1	80	S751DR-K80	2CDH781010R0627	143,00	0,4	3
1	100	S751DR-K100	2CDH781010R0637	171,00	0,4	3

S751/3DR 3er Block, 1-polig schaltend						
3x1	16	S751/3DR-K16	2CDH781001R2467	333,00	1,05	1
3x1	20	S751/3DR-K20	2CDH781001R2487	354,00	1,05	1
3x1	25	S751/3DR-K25	2CDH781001R2517	354,00	1,05	1
3x1	35	S751/3DR-K35	2CDH781001R2547	365,00	1,05	1
3x1	40	S751/3DR-K40	2CDH781001R2557	373,00	1,05	1
3x1	50	S751/3DR-K50	2CDH781001R2577	373,00	1,05	1
3x1	63	S751/3DR-K63	2CDH781001R2607	386,00	1,05	1

S752DR						
2	16	S752DR-K16	2CDH782001R0467	282,00	0,7	2
2	20	S752DR-K20	2CDH782001R0487	289,00	0,7	2
2	25	S752DR-K25	2CDH782001R0517	300,00	0,7	2
2	35	S752DR-K35	2CDH782001R0547	316,00	0,7	2
2	40	S752DR-K40	2CDH782001R0557	323,00	0,7	2
2	50	S752DR-K50	2CDH782001R0577	323,00	0,7	2
2	63	S752DR-K63	2CDH782001R0607	335,00	0,7	2
2	80	S752DR-K80	2CDH782010R0627	372,00	0,75	2
2	100	S752DR-K100	2CDH782010R0637	448,00	0,75	2

S753DR						
3	16	S753DR-K16	2CDH783001R0467	419,00	1,05	1
3	20	S753DR-K20	2CDH783001R0487	437,00	1,05	1
3	25	S753DR-K25	2CDH783001R0517	437,00	1,05	1
3	35	S753DR-K35	2CDH783001R0547	457,00	1,05	1
3	40	S753DR-K40	2CDH783001R0557	468,00	1,05	1
3	50	S753DR-K50	2CDH783001R0577	468,00	1,05	1
3	63	S753DR-K63	2CDH783001R0607	480,00	1,05	1
3	80	S753DR-K80	2CDH783010R0627	532,00	1,1	1
3	100	S753DR-K100	2CDH783010R0637	637,00	1,1	1

S754DR						
4	16	S754DR-K16	2CDH784001R0467	594,00	1,4	1
4	20	S754DR-K20	2CDH784001R0487	610,00	1,4	1
4	25	S754DR-K25	2CDH784001R0517	610,00	1,4	1
4	35	S754DR-K35	2CDH784001R0547	623,00	1,4	1
4	40	S754DR-K40	2CDH784001R0557	643,00	1,4	1
4	50	S754DR-K50	2CDH784001R0577	643,00	1,4	1
4	63	S754DR-K63	2CDH784001R0607	662,00	1,4	1
4	80	S754DR-K80	2CDH784010R0627	736,00	1,45	1
4	100	S754DR-K100	2CDH784010R0637	882,00	1,45	1

Selektive Haupt-Sicherungsautomaten

S750DR 25 000

Zubehör



[weiterführende
Information](#)

[Datenblatt
S750 und S750DR](#)



SA2

Beschreibung	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
Vorhängeschloss					
mit 2 Schlüsseln	SA2	GJF1101903R0002	13,70	0,02	10
ident. Schließung	SA2i	GJF1109999R0001	13,70	0,02	10

Beschreibung	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
Hilfsschalter	S750DR-AUX	2CDH700901R0001	36,20	0,071	1



S750DR-AUX

Sammelschienen-Adapter für 3-poligen S753DR und S751/3DR

Beschreibung	Bestellangaben		Preis	Gewicht	VPE
	Typ	Bestellnummer	1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
40 mm Sammelschienen-Adapter	S750DR-QA	2CDH700902R0001	103,00	0,142	1



S750DR-QA

Selektive Haupt-Sicherungsautomaten

S750 25000

E_{selektiv}-Charakteristik



[weiterführende
Information](#)

[Datenblatt
S750 und S750DR](#)

nach
DIN VDE 0641-21



Beschreibung

Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750 sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungs-unabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laien-bedenbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Netzbetreiber bzw. VDE-AR-N 4100 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungs-stromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion. Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitätseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Die Baureihe S750 ist zur direkten Montage auf ein 4-oder 5-poliges Sammelschienensystem 40 mm (12 mm x 5/10 mm) vorgesehen. Unabhängig von der Bemessungsstromstärke des S750 kann über die un-tere Klemme direkt mit bis zu 50 mm² und max. 100 A auf das Sammelschienensystem eingespeist werden. Geräte der S750-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermöglicht. Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden.

Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I _n A	Bestellangaben		Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
		Typ	Bestellnummer			
S751 / 3 Block, 3 x 1-polig, Sammelschienenabgriff bei L1, L2 und L3						
3x1	16	S751/3-E16	2CDS781001R4162	351,00	1,17	1
3x1	20	S751/3-E20	2CDS781001R4202	367,00	1,17	1
3x1	25	S751/3-E25	2CDS781001R4252	367,00	1,17	1
3x1	35	S751/3-E35	2CDS781001R4352	377,00	1,17	1
3x1	40	S751/3-E40	2CDS781001R4402	393,00	1,17	1
3x1	50	S751/3-E50	2CDS781001R4502	393,00	1,17	1
3x1	63	S751/3-E63	2CDS781001R4632	400,00	1,17	1

S751 1-polig, 3er-Satz, Sammelschienenabgriff bei L1, L2 und L3						
1	16	S751-E16	2CDS781001R3162	351,00	1,2	1 Satz
1	20	S751-E20	2CDS781001R3202	368,00	1,2	1 Satz
1	25	S751-E25	2CDS781001R3252	368,00	1,2	1 Satz
1	35	S751-E35	2CDS781001R3352	379,00	1,2	1 Satz
1	40	S751-E40	2CDS781001R3402	391,00	1,2	1 Satz
1	50	S751-E50	2CDS781001R3502	391,00	1,2	1 Satz
1	63	S751-E63	2CDS781001R3632	400,00	1,2	1 Satz

S751 1-polig, Sammelschienenabgriff bei L1						
1	16	S751-E16L1	2CDS781001R5162	117,00	0,4	1
1	20	S751-E20L1	2CDS781001R5202	124,00	0,4	1
1	25	S751-E25L1	2CDS781001R5252	124,00	0,4	1
1	35	S751-E35L1	2CDS781001R5352	127,00	0,4	1
1	40	S751-E40L1	2CDS781001R5402	129,00	0,4	1
1	50	S751-E50L1	2CDS781001R5502	129,00	0,4	1
1	63	S751-E63L1	2CDS781001R5632	133,00	0,4	1

S751 1-polig, Sammelschienenabgriff bei L2						
1	16	S751-E16L2	2CDS781001R6162	117,00	0,4	1
1	20	S751-E20L2	2CDS781001R6202	124,00	0,4	1
1	25	S751-E25L2	2CDS781001R6252	124,00	0,4	1
1	35	S751-E35L2	2CDS781001R6352	127,00	0,4	1
1	40	S751-E40L2	2CDS781001R6402	129,00	0,4	1
1	50	S751-E50L2	2CDS781001R6502	129,00	0,4	1
1	63	S751-E63L2	2CDS781001R6632	133,00	0,4	1

S751 1-polig, Sammelschienenabgriff bei L3						
1	16	S751-E16L3	2CDS781001R7162	117,00	0,4	1
1	20	S751-E20L3	2CDS781001R7202	124,00	0,4	1
1	25	S751-E25L3	2CDS781001R7252	124,00	0,4	1
1	35	S751-E35L3	2CDS781001R7352	127,00	0,4	1
1	40	S751-E40L3	2CDS781001R7402	129,00	0,4	1
1	50	S751-E50L3	2CDS781001R7502	129,00	0,4	1
1	63	S751-E63L3	2CDS781001R7632	133,00	0,4	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

Auswahltabelle



S800P_DS800P
Datenblatt



Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

1

	S800S	S800P 80-125 A 50 kA	S800S-UC	S800N
Anwendung	Für höchste Ansprüche		Für Gleichspannungs- anwendungen	Für Standardanwendungen
Normen	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 UL 1077	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1
Anzahl Pole	1...4	1, 2, 3, 4	1...4	1...4
Auslösecharakteristik	B, C, K	B, C, K	UCB, UCK	B, C
Bemessungsstrom I _n , I _e	0,5...63 A	80...125 A	0,5...125 A	6...63 A
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	DC	50/60 Hz
Bemessungsisolations- spannung U _i	690 V AC	690 V AC	1.500 V DC	690 V AC
Bemessungsschoss- spannungsfestigkeit U _{imp}	8 kV	6 kV	8 kV	8 kV
Anschlussquerschnitt	1...50 mm ² flexibel 1...70 mm ² massiv (starr oder mehrdrähtig)	25...50 mm ² flexibel 25...70 mm ² eindrähtig (starr/mehrdrähtig)	1...50 mm ² flexibel 1...70 mm ² massiv (starr oder mehrdrähtig)	1...50 mm ² flexibel 1...70 mm ² massiv (starr oder mehrdrähtig)
Daten nach IEC/EN 60898-1				
Bemessungsspannung U _N	230/400 V AC	230/400 V AC	–	230/400 V AC
Bemessungsschalt- vermögen I _{CN}	25 kA (B und C Char., 10...63 A)	B-/C-Char.: 25 kA (80 A), 15 kA (100, 125 A)	–	20 kA (10...63 A)
Betriebsschaltvermögen I _{CS}	12,5 kA (B und C Char., 10...63 A)	–	–	10 kA (10...63 A)
Daten nach IEC/EN 60947-2				
Bemessungsspannung U _n	400/690 V AC 125 V DC (1-polig) 250 V DC (2-polig) 375 V DC (3-polig) 500 V DC (4-polig)	240/415 V AC: 50 kA 254/440 V AC: 30 kA 289/500 V AC: 15 kA (bis 80A) 289/500 V AC: 10 kA (100...125 A) 400/690 V AC: 6 kA (bis 80 A) 400/690 V AC: 4,5 kA (100...125 A)	250 V DC (1-polig) 500 V DC (2-polig) 750 V DC (3-polig) 750 V DC (4-polig, 63...125 A) 1.000 V DC (4-polig, bis 50 A)	400/690 V AC 125 V DC (1-polig) 250 V DC (2-polig) 375 V DC (3-polig) 500 V DC (4-polig)
Bemessungsgrenz- kurzschluss- ausschaltvermögen I _{cu}		125 V DC: 30 kA (1-polig) 250 V DC: 30 kA (2-polig) 375 V DC: 30 kA (3-polig) 500 V DC: 30 kA (4-polig)	250 V DC: 50 kA (1-polig) 500 V DC: 50 kA (2-polig) 750 V DC: 50 kA (3-polig) 750 V DC: 50 kA (4-polig, 63...125 A) 1.000 V DC: 50 kA (4-polig, bis 50 A)	240/415 V AC: 36 kA 254/440 V AC: 20 kA 289/500 V AC: 8 kA 400/690 V AC: 4,5 kA 125 V DC: 20 kA (1-polig) 250 V DC: 20 kA (2-polig) 375 V DC: 20 kA (3-polig) 500 V DC: 20 kA (4-polig)
Bemessungsbetriebs- kurzschluss- ausschaltvermögen I _{cs}	240/415 V AC: 40 kA 254/440 V AC: 22,5 kA 289/500 V AC: 11 kA 400/690 V AC: 4 kA 125 V DC: 30 kA (1-polig) 250 V DC: 30 kA (2-polig) 375 V DC: 30 kA (3-polig) 500 V DC: 30 kA (4-polig)	240/415 V AC: 40 kA	250 V DC: 50 kA (1-polig, I _e < 125 A) 250 V DC: 20 kA (1-polig, I _e = 125 A) 500 V DC: 50 kA (2-polig, I _e < 125 A) 500 V DC: 20 kA (1-polig, I _e = 125 A) 750 V DC: 50 kA (3-polig, I _e < 125 A) 750 V DC: 20 kA (3-polig, I _e = 125 A) 750 V DC: 50 kA (4-polig, I _e = 63...100 A) 750 V DC: 20 kA (4-polig, I _e = 125 A) 1.000 V DC: 50 kA (4-polig, bis I _e = 50 A)	240/415 V AC: 30 kA 254/440 V AC: 15 kA 289/500 V AC: 8 kA 400/690 V AC: 3 kA 125 V DC: 20 kA (1-polig) 250 V DC: 20 kA (2-polig) 375 V DC: 20 kA (3-polig) 500 V DC: 20 kA (4-polig)
Daten nach UL 1077				
Rated Voltage U	600 V AC	–	–	–
Rated Current	0,5...63 A	–	–	–
Short-circuit breaking capacity I _{cc}	1P, 1P+N: 240 V AC: 30 kA 277 V AC: 14 kA 346/600Y V AC: 6 kA 2P, 3P, 4P: 240 V AC: 30 kA (0,5...63 A) 480 Y/277 V AC: 14 kA (0,5...63 A) 600 Y/347 V AC: 6 kA (0,5...63 A)	–	1P, 1P+N: 240 V AC: 30 kA 277 V AC: 14 kA 346/600Y V AC: 6 kA 2P, 3P, 4P: 240 V AC: 30 kA (0,5...63 A) 480 Y/277 V AC: 14 kA (0,5...63 A) 600 Y/347 V AC: 6 kA (0,5...63 A)	–
Daten nach UL 489				
Bemessungsspannung	–	–	–	–
Kurzschlussausschalt- vermögen	–	–	–	–

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

Auswahltabelle



Technische Infor-
mation S800HV



Technische Infor-
mation S800PV



Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800C	S800B	S800HV	S800U	S800PV-SP
Für Standardanwendungen	Für Standardanwendungen	Für hohe Spannungen	Für UL und CSA-Anwendungen	Als Strangsicherung in Photovoltaik-Anlagen
IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 UL 1077	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1	IEC/EN 60947-2 UL 1077	IEC/EN 60947-2 UL 489	IEC/EN 60947-2 und Anhang P
1...4	1...4	1...3	1...4	2...4
B, C, K	B, C, K	K	K, Z	SP
10...63 A	32...63 A	0,5...125 A	10...100 A	5...125 A
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	DC
500 V AC	500 V AC	1.000 V AC	690 V AC	1500 V DC
8 kV	6 kV	8 kV	8 kV	8 kV
1...50 mm² flexibel 1...70 mm² massiv (starr oder mehrdrähtig)	1...50 mm² flexibel 1...70 mm² massiv (starr oder mehrdrähtig)	1...50 mm² flexibel 1...70 mm² massiv (starr oder mehrdrähtig)	1...50 mm² flexibel 1...70 mm² massiv (starr oder mehrdrähtig)	1...50 mm² flexibel 1...70 mm² massiv (starr oder mehrdrähtig)
230/400 V AC	230/400 V AC	–	–	–
15 kA (B und C Charakteristik, 10...63 A)	10 kA (B und C Charakteristik, 32...63 A)	–	–	–
7,5 kA (B und C Charakteristik, 10...63 A)	7,5 kA (B und C Charakteristik, 32...63 A)	–	–	–
240/415 V AC 125 V DC (1-polig) 250 V DC (2-polig) 375 V DC (3-polig) 500 V DC (4-polig)	230/400 V AC 125 V DC (1-polig) 250 V DC (2-polig) 375 V DC (3-polig) 500 V DC (4-polig)	580/1.000 V AC	240/415 V AC	800 V DC (2-polig) 1.200 V DC (3-polig) 1.500 V DC (4-polig)
240/415 V AC: 25 kA 254/440 V AC: 15 kA	230/400 V AC: 16 kA	1,5 kA (0,5...5 A) 4 kA (6...63 A) 3 kA (80...125 A)	240 V AC: 30 kA (1-polig) 415 V AC: 50 kA (mehrpoleig)	5 kA (5...16 A, nach IEC 60947-2 Anhang P) 5 kA (20...125 A, nach IEC 60947-2) 3 kA (20...125 A, nach IEC 60947-2 Anhang P)
125 V DC: 10 kA (1-polig) 250 V DC: 10 kA (2-polig) 375 V DC: 10 kA (3-polig) 500 V DC: 10 kA (4-polig)	75 V DC: 10 kA (1-polig) 150 V DC: 10 kA (2-polig) 225 V DC: 10 kA (3-polig) 300 V DC: 10 kA (4-polig)			
240/415 V AC: 25 kA 254/440 V AC: 10 kA	230/400 V AC: 10 kA	1,5 kA (0,5...5 A) 2,5 kA (6...63 A) 2 kA (80...125 A)	240 V AC: 25 kA (1-polig) 415 V AC: 40 kA (mehrpoleig)	5 kA (5...16 A, nach IEC 60947-2 Anhang P) 5 kA (20...125 A, nach IEC 60947-2) 3 kA (20...125 A, nach IEC 60947-2 Anhang P)
125 V DC: 10 kA (1-polig) 250 V DC: 10 kA (2-polig) 375 V DC: 10 kA (3-polig) 500 V DC: 10 kA (4-polig)				
–	–	600 V AC	–	–
–	–	–	–	–
1P: 240 V AC: 20 kA 277 V AC: 10 kA 2P, 3P, 4P: 240 V AC: 20 kA 277 V AC: 10 kA	–	347/600Y V AC: 15 kA (10...32 A, 3-polig, mit vorgeschalteten XT2L 125 TMF 35-400)	–	–
125 V DC: 10 kA (1P) 250 V DC: 10 kA (2P) 375 V DC: 10 kA (3P) 500 V DC: 10 kA (4P)				
–	–	–	240 V AC	–
–	–	–	30 kA (1-polig) 50 kA (mehrpoleig)	–

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800S - Für höchste Ansprüche



[Webseite S800S](#)



[Technische
Information S800](#)



[Anwendungs-
handbuch](#)

S800S B-Charakteristik

I_{cu} = 50 kA; mit austauschbarer Käfigklemme

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC und können für Spannungen bis zu 400/690 V AC und für Gleichspannungen eingesetzt werden.

1



I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S801S-B0.5	2CCF019841R0001	124,00	0,245	1
50	1	S801S-B1	2CCF019842R0001	124,00	0,245	1
50	1,6	S801S-B1.6	2CCF019843R0001	124,00	0,245	1
50	2	S801S-B2	2CCF019844R0001	124,00	0,245	1
50	2,5	S801S-B2.5	2CCF019845R0001	124,00	0,245	1
50	3	S801S-B3	2CCF019846R0001	124,00	0,245	1
50	4	S801S-B4	2CCF019847R0001	124,00	0,245	1
50	5	S801S-B5	2CCF019848R0001	124,00	0,245	1
50	6	S801S-B6	2CCS861001R0065	124,00	0,245	1
50	8	S801S-B8	2CCS861001R0085	119,00	0,245	1
50	10	S801S-B10	2CCS861001R0105	105,00	0,245	1
50	13	S801S-B13	2CCS861001R0135	105,00	0,245	1
50	16	S801S-B16	2CCS861001R0165	105,00	0,245	1
50	20	S801S-B20	2CCS861001R0205	105,00	0,245	1
50	25	S801S-B25	2CCS861001R0255	105,00	0,245	1
50	32	S801S-B32	2CCS861001R0325	105,00	0,245	1
50	40	S801S-B40	2CCS861001R0405	119,00	0,245	1
50	50	S801S-B50	2CCS861001R0505	127,00	0,245	1
50	63	S801S-B63	2CCS861001R0635	138,00	0,245	1



I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S802S-B0.5	2CCF019865R0001	251,00	0,490	1
50	1	S802S-B1	2CCF019866R0001	251,00	0,490	1
50	1,6	S802S-B1.6	2CCF019867R0001	251,00	0,490	1
50	2	S802S-B2	2CCF019868R0001	251,00	0,490	1
50	2,5	S802S-B2.5	2CCF019869R0001	251,00	0,490	1
50	3	S802S-B3	2CCF019870R0001	251,00	0,490	1
50	4	S802S-B4	2CCF019871R0001	251,00	0,490	1
50	5	S802S-B5	2CCF019872R0001	251,00	0,490	1
50	6	S802S-B6	2CCS862001R0065	251,00	0,490	1
50	8	S802S-B8	2CCS862001R0085	242,00	0,490	1
50	10	S802S-B10	2CCS862001R0105	211,00	0,490	1
50	13	S802S-B13	2CCS862001R0135	211,00	0,490	1
50	16	S802S-B16	2CCS862001R0165	211,00	0,490	1
50	20	S802S-B20	2CCS862001R0205	211,00	0,490	1
50	25	S802S-B25	2CCS862001R0255	211,00	0,490	1
50	32	S802S-B32	2CCS862001R0325	211,00	0,490	1
50	40	S802S-B40	2CCS862001R0405	240,00	0,490	1
50	50	S802S-B50	2CCS862001R0505	240,00	0,490	1
50	63	S802S-B63	2CCS862001R0635	261,00	0,490	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800S - Für höchste Ansprüche



Webseite S800S



Technische
Information S800




Anwendungs-
handbuch

S800S B-Charakteristik



I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S803S-B0.5	2CCF019889R0001	357,00	0,735	1
50	1	S803S-B1	2CCF019890R0001	357,00	0,735	1
50	1,6	S803S-B1.6	2CCF019891R0001	357,00	0,735	1
50	2	S803S-B2	2CCF019892R0001	357,00	0,735	1
50	2,5	S803S-B2.5	2CCF019893R0001	357,00	0,735	1
50	3	S803S-B3	2CCF019894R0001	357,00	0,735	1
50	4	S803S-B4	2CCF019895R0001	357,00	0,735	1
50	5	S803S-B5	2CCF019896R0001	357,00	0,735	1
50	6	S803S-B6	2CCS863001R0065	357,00	0,735	1
50	8	S803S-B8	2CCS863001R0085	344,00	0,735	1
50	10	S803S-B10	2CCS863001R0105	314,00	0,735	1
50	13	S803S-B13	2CCS863001R0135	314,00	0,735	1
50	16	S803S-B16	2CCS863001R0165	314,00	0,735	1
50	20	S803S-B20	2CCS863001R0205	314,00	0,735	1
50	25	S803S-B25	2CCS863001R0255	314,00	0,735	1
50	32	S803S-B32	2CCS863001R0325	314,00	0,735	1
50	40	S803S-B40	2CCS863001R0405	355,00	0,735	1
50	50	S803S-B50	2CCS863001R0505	355,00	0,735	1
50	63	S803S-B63	2CCS863001R0635	381,00	0,735	1



I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S804S-B0.5	2CCF019913R0001	479,00	0,980	1
50	1	S804S-B1	2CCF019914R0001	479,00	0,980	1
50	1,6	S804S-B1.6	2CCF019915R0001	479,00	0,980	1
50	2	S804S-B2	2CCF019916R0001	479,00	0,980	1
50	2,5	S804S-B2.5	2CCF019917R0001	479,00	0,980	1
50	3	S804S-B3	2CCF019918R0001	479,00	0,980	1
50	4	S804S-B4	2CCF019919R0001	479,00	0,980	1
50	5	S804S-B5	2CCF019920R0001	479,00	0,980	1
50	6	S804S-B6	2CCS864001R0065	479,00	0,980	1
50	8	S804S-B8	2CCS864001R0085	458,00	0,980	1
50	10	S804S-B10	2CCS864001R0105	447,00	0,980	1
50	13	S804S-B13	2CCS864001R0135	447,00	0,980	1
50	16	S804S-B16	2CCS864001R0165	447,00	0,980	1
50	20	S804S-B20	2CCS864001R0205	447,00	0,980	1
50	25	S804S-B25	2CCS864001R0255	447,00	0,980	1
50	32	S804S-B32	2CCS864001R0325	447,00	0,980	1
50	40	S804S-B40	2CCS864001R0405	496,00	0,980	1
50	50	S804S-B50	2CCS864001R0505	496,00	0,980	1
50	63	S804S-B63	2CCS864001R0635	536,00	0,980	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800S - Für höchste Ansprüche



Webseite S800S



Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800S C-Charakteristik



I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S801S-C0.5	2CCF019849R0001	133,00	0,245	1
50	1	S801S-C1	2CCF019850R0001	133,00	0,245	1
50	1,6	S801S-C1.6	2CCF019851R0001	133,00	0,245	1
50	2	S801S-C2	2CCF019852R0001	133,00	0,245	1
50	2,5	S801S-C2.5	2CCF019853R0001	133,00	0,245	1
50	3	S801S-C3	2CCF019854R0001	133,00	0,245	1
50	4	S801S-C4	2CCF019855R0001	133,00	0,245	1
50	5	S801S-C5	2CCF019856R0001	133,00	0,245	1
50	6	S801S-C6	2CCS861001R0064	133,00	0,245	1
50	8	S801S-C8	2CCS861001R0084	127,00	0,245	1
50	10	S801S-C10	2CCS861001R0104	116,00	0,245	1
50	13	S801S-C13	2CCS861001R0134	116,00	0,245	1
50	16	S801S-C16	2CCS861001R0164	116,00	0,245	1
50	20	S801S-C20	2CCS861001R0204	116,00	0,245	1
50	25	S801S-C25	2CCS861001R0254	116,00	0,245	1
50	32	S801S-C32	2CCS861001R0324	116,00	0,245	1
50	40	S801S-C40	2CCS861001R0404	128,00	0,245	1
50	50	S801S-C50	2CCS861001R0504	128,00	0,245	1
50	63	S801S-C63	2CCS861001R0634	135,00	0,245	1



I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S802S-C0.5	2CCF019873R0001	267,00	0,490	1
50	1	S802S-C1	2CCF019874R0001	267,00	0,490	1
50	1,6	S802S-C1.6	2CCF019875R0001	267,00	0,490	1
50	2	S802S-C2	2CCF019876R0001	267,00	0,490	1
50	2,5	S802S-C2.5	2CCF019877R0001	267,00	0,490	1
50	3	S802S-C3	2CCF019878R0001	267,00	0,490	1
50	4	S802S-C4	2CCF019879R0001	267,00	0,490	1
50	5	S802S-C5	2CCF019880R0001	267,00	0,490	1
50	6	S802S-C6	2CCS862001R0064	267,00	0,490	1
50	8	S802S-C8	2CCS862001R0084	256,00	0,490	1
50	10	S802S-C10	2CCS862001R0104	239,00	0,490	1
50	13	S802S-C13	2CCS862001R0134	239,00	0,490	1
50	16	S802S-C16	2CCS862001R0164	239,00	0,490	1
50	20	S802S-C20	2CCS862001R0204	239,00	0,490	1
50	25	S802S-C25	2CCS862001R0254	239,00	0,490	1
50	32	S802S-C32	2CCS862001R0324	239,00	0,490	1
50	40	S802S-C40	2CCS862001R0404	260,00	0,490	1
50	50	S802S-C50	2CCS862001R0504	260,00	0,490	1
50	63	S802S-C63	2CCS862001R0634	282,00	0,490	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800S - Für höchste Ansprüche



Webseite S800S



Technische
Information S800




Anwendungs-
handbuch

S800S C-Charakteristik



I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S803S-C0.5	2CCF019897R0001	390,00	0,735	1
50	1	S803S-C1	2CCF019898R0001	390,00	0,735	1
50	1,6	S803S-C1.6	2CCF019899R0001	390,00	0,735	1
50	2	S803S-C2	2CCF019900R0001	390,00	0,735	1
50	2,5	S803S-C2.5	2CCF019901R0001	390,00	0,735	1
50	3	S803S-C3	2CCF019902R0001	390,00	0,735	1
50	4	S803S-C4	2CCF019903R0001	390,00	0,735	1
50	5	S803S-C5	2CCF019904R0001	390,00	0,735	1
50	6	S803S-C6	2CCS863001R0064	390,00	0,735	1
50	8	S803S-C8	2CCS863001R0084	371,00	0,735	1
50	10	S803S-C10	2CCS863001R0104	330,00	0,735	1
50	13	S803S-C13	2CCS863001R0134	330,00	0,735	1
50	16	S803S-C16	2CCS863001R0164	330,00	0,735	1
50	20	S803S-C20	2CCS863001R0204	330,00	0,735	1
50	25	S803S-C25	2CCS863001R0254	330,00	0,735	1
50	32	S803S-C32	2CCS863001R0324	330,00	0,735	1
50	40	S803S-C40	2CCS863001R0404	378,00	0,735	1
50	50	S803S-C50	2CCS863001R0504	405,00	0,735	1
50	63	S803S-C63	2CCS863001R0634	440,00	0,735	1



I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S804S-C0.5	2CCF019921R0001	515,00	0,980	1
50	1	S804S-C1	2CCF019922R0001	515,00	0,980	1
50	1,6	S804S-C1.6	2CCF019923R0001	515,00	0,980	1
50	2	S804S-C2	2CCF019924R0001	515,00	0,980	1
50	2,5	S804S-C2.5	2CCF019925R0001	515,00	0,980	1
50	3	S804S-C3	2CCF019926R0001	515,00	0,980	1
50	4	S804S-C4	2CCF019927R0001	515,00	0,980	1
50	5	S804S-C5	2CCF019928R0001	515,00	0,980	1
50	6	S804S-C6	2CCS864001R0064	515,00	0,980	1
50	8	S804S-C8	2CCS864001R0084	492,00	0,980	1
50	10	S804S-C10	2CCS864001R0104	465,00	0,980	1
50	13	S804S-C13	2CCS864001R0134	465,00	0,980	1
50	16	S804S-C16	2CCS864001R0164	465,00	0,980	1
50	20	S804S-C20	2CCS864001R0204	465,00	0,980	1
50	25	S804S-C25	2CCS864001R0254	465,00	0,980	1
50	32	S804S-C32	2CCS864001R0324	465,00	0,980	1
50	40	S804S-C40	2CCS864001R0404	523,00	0,980	1
50	50	S804S-C50	2CCS864001R0504	546,00	0,980	1
50	63	S804S-C63	2CCS864001R0634	573,00	0,980	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800S - Für höchste Ansprüche



Webseite S800S



Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800S K-Charakteristik

I_{cu} = 50 kA; mit austauschbarer Käfigklemme



I _{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I _n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S801S-K0.5	2CCF019937R0001	138,00	0,245	1
50	1	S801S-K1	2CCF019938R0001	138,00	0,245	1
50	1,6	S801S-K1.6	2CCF019939R0001	138,00	0,245	1
50	2	S801S-K2	2CCF019940R0001	138,00	0,245	1
50	2,5	S801S-K2.5	2CCF019941R0001	138,00	0,245	1
50	3	S801S-K3	2CCF019942R0001	138,00	0,245	1
50	4	S801S-K4	2CCF019943R0001	138,00	0,245	1
50	5	S801S-K5	2CCF019944R0001	138,00	0,245	1
50	6	S801S-K6	2CCS861001R0067	138,00	0,245	1
50	8	S801S-K8	2CCS861001R0407	133,00	0,245	1
50	10	S801S-K10	2CCS861001R0427	121,00	0,245	1
50	13	S801S-K13	2CCS861001R0447	121,00	0,245	1
50	16	S801S-K16	2CCS861001R0467	121,00	0,245	1
50	20	S801S-K20	2CCS861001R0487	121,00	0,245	1
50	25	S801S-K25	2CCS861001R0517	121,00	0,245	1
50	32	S801S-K32	2CCS861001R0537	121,00	0,245	1
50	40	S801S-K40	2CCS861001R0557	135,00	0,245	1
50	50	S801S-K50	2CCS861001R0577	148,00	0,245	1
50	63	S801S-K63	2CCS861001R0597	162,00	0,245	1



I _{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I _n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S802S-K0.5	2CCF019945R0001	283,00	0,490	1
50	1	S802S-K1	2CCF019946R0001	283,00	0,490	1
50	1,6	S802S-K1.6	2CCF019947R0001	283,00	0,490	1
50	2	S802S-K2	2CCF019948R0001	283,00	0,490	1
50	2,5	S802S-K2.5	2CCF019949R0001	283,00	0,490	1
50	3	S802S-K3	2CCF019950R0001	283,00	0,490	1
50	4	S802S-K4	2CCF019951R0001	283,00	0,490	1
50	5	S802S-K5	2CCF019952R0001	283,00	0,490	1
50	6	S802S-K6	2CCS862001R0067	283,00	0,490	1
50	8	S802S-K8	2CCS862001R0407	269,00	0,490	1
50	10	S802S-K10	2CCS862001R0427	244,00	0,490	1
50	13	S802S-K13	2CCS862001R0447	244,00	0,490	1
50	16	S802S-K16	2CCS862001R0467	244,00	0,490	1
50	20	S802S-K20	2CCS862001R0487	244,00	0,490	1
50	25	S802S-K25	2CCS862001R0517	244,00	0,490	1
50	32	S802S-K32	2CCS862001R0537	244,00	0,490	1
50	40	S802S-K40	2CCS862001R0557	267,00	0,490	1
50	50	S802S-K50	2CCS862001R0577	290,00	0,490	1
50	63	S802S-K63	2CCS862001R0597	323,00	0,490	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800S - Für höchste Ansprüche



Webseite S800S



Technische
Information S800




Anwendungs-
handbuch

S800S K-Charakteristik



I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S803S-K0.5	2CCF019953R0001	404,00	0,735	1
50	1	S803S-K1	2CCF019954R0001	404,00	0,735	1
50	1,6	S803S-K1.6	2CCF019955R0001	404,00	0,735	1
50	2	S803S-K2	2CCF019956R0001	404,00	0,735	1
50	2,5	S803S-K2.5	2CCF019957R0001	404,00	0,735	1
50	3	S803S-K3	2CCF019958R0001	404,00	0,735	1
50	4	S803S-K4	2CCF019959R0001	404,00	0,735	1
50	5	S803S-K5	2CCF019960R0001	404,00	0,735	1
50	6	S803S-K6	2CCS863001R0067	404,00	0,735	1
50	8	S803S-K8	2CCS863001R0407	391,00	0,735	1
50	10	S803S-K10	2CCS863001R0427	329,00	0,735	1
50	13	S803S-K13	2CCS863001R0447	329,00	0,735	1
50	16	S803S-K16	2CCS863001R0467	329,00	0,735	1
50	20	S803S-K20	2CCS863001R0487	329,00	0,735	1
50	25	S803S-K25	2CCS863001R0517	329,00	0,735	1
50	32	S803S-K32	2CCS863001R0537	329,00	0,735	1
50	40	S803S-K40	2CCS863001R0557	378,00	0,735	1
50	50	S803S-K50	2CCS863001R0577	398,00	0,735	1
50	63	S803S-K63	2CCS863001R0597	415,00	0,735	1



I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S804S-K0.5	2CCF019961R0001	538,00	0,980	1
50	1	S804S-K1	2CCF019962R0001	538,00	0,980	1
50	1,6	S804S-K1.6	2CCF019963R0001	538,00	0,980	1
50	2	S804S-K2	2CCF019964R0001	538,00	0,980	1
50	2,5	S804S-K2.5	2CCF019965R0001	538,00	0,980	1
50	3	S804S-K3	2CCF019966R0001	538,00	0,980	1
50	4	S804S-K4	2CCF019967R0001	538,00	0,980	1
50	5	S804S-K5	2CCF019968R0001	538,00	0,980	1
50	6	S804S-K6	2CCS864001R0067	538,00	0,980	1
50	8	S804S-K8	2CCS864001R0407	516,00	0,980	1
50	10	S804S-K10	2CCS864001R0427	463,00	0,980	1
50	13	S804S-K13	2CCS864001R0447	463,00	0,980	1
50	16	S804S-K16	2CCS864001R0467	463,00	0,980	1
50	20	S804S-K20	2CCS864001R0487	463,00	0,980	1
50	25	S804S-K25	2CCS864001R0517	463,00	0,980	1
50	32	S804S-K32	2CCS864001R0537	463,00	0,980	1
50	40	S804S-K40	2CCS864001R0557	522,00	0,980	1
50	50	S804S-K50	2CCS864001R0577	553,00	0,980	1
50	63	S804S-K63	2CCS864001R0597	621,00	0,980	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800S-UC für Gleichspannungsanwendungen



Webseite S800S-UC



Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800S-UC B-Charakteristik

I_{cu} = 50 kA; mit austauschbarer Käfigklemme

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S-UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben ein Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 250 V (einpolig), 500 V (zweipolig) und 750 V (drei- und vierpolig) DC.

1



S801S-UCB

I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S801S-UCB0.5	2CCF019969R0001	158,00	0,245	1
50	1	S801S-UCB1	2CCF019970R0001	158,00	0,245	1
50	1,6	S801S-UCB1.6	2CCF019971R0001	158,00	0,245	1
50	2	S801S-UCB2	2CCF019972R0001	158,00	0,245	1
50	2,5	S801S-UCB2.5	2CCF019973R0001	158,00	0,245	1
50	3	S801S-UCB3	2CCF019974R0001	158,00	0,245	1
50	4	S801S-UCB4	2CCF019975R0001	158,00	0,245	1
50	5	S801S-UCB5	2CCF019976R0001	158,00	0,245	1
50	6	S801S-UCB6	2CCF019977R0001	158,00	0,245	1
50	8	S801S-UCB8	2CCF019978R0001	158,00	0,245	1
50	10	S801S-UCB10	2CCS861001R1105	158,00	0,245	1
50	13	S801S-UCB13	2CCS861001R1135	158,00	0,245	1
50	16	S801S-UCB16	2CCS861001R1165	158,00	0,245	1
50	20	S801S-UCB20	2CCS861001R1205	158,00	0,245	1
50	25	S801S-UCB25	2CCS861001R1255	158,00	0,245	1
50	32	S801S-UCB32	2CCS861001R1325	158,00	0,245	1
50	40	S801S-UCB40	2CCS861001R1405	158,00	0,245	1
50	50	S801S-UCB50	2CCS861001R1505	180,00	0,245	1
50	63	S801S-UCB63	2CCS861001R1635	198,00	0,245	1
50	80	S801S-UCB80	2CCS861001R1805	224,00	0,245	1
50	100	S801S-UCB100	2CCS861001R1825	256,00	0,245	1
50	125	S801S-UCB125	2CCS861001R1845	289,00	0,245	1



S802S-UCB

I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S802S-UCB0.5	2CCF019989R0001	320,00	0,490	1
50	1	S802S-UCB1	2CCF019990R0001	320,00	0,490	1
50	1,6	S802S-UCB1.6	2CCF019991R0001	320,00	0,490	1
50	2	S802S-UCB2	2CCF019992R0001	320,00	0,490	1
50	2,5	S802S-UCB2.5	2CCF019993R0001	320,00	0,490	1
50	3	S802S-UCB3	2CCF019994R0001	320,00	0,490	1
50	4	S802S-UCB4	2CCF019995R0001	320,00	0,490	1
50	5	S802S-UCB5	2CCF019996R0001	320,00	0,490	1
50	6	S802S-UCB6	2CCF019997R0001	320,00	0,490	1
50	8	S802S-UCB8	2CCF019998R0001	320,00	0,490	1
50	10	S802S-UCB10	2CCS862001R1105	320,00	0,490	1
50	13	S802S-UCB13	2CCS862001R1135	320,00	0,490	1
50	16	S802S-UCB16	2CCS862001R1165	320,00	0,490	1
50	20	S802S-UCB20	2CCS862001R1205	320,00	0,490	1
50	25	S802S-UCB25	2CCS862001R1255	320,00	0,490	1
50	32	S802S-UCB32	2CCS862001R1325	320,00	0,490	1
50	40	S802S-UCB40	2CCS862001R1405	320,00	0,490	1
50	50	S802S-UCB50	2CCS862001R1505	355,00	0,490	1
50	63	S802S-UCB63	2CCS862001R1635	398,00	0,490	1
50	80	S802S-UCB80	2CCS862001R1805	448,00	0,490	1
50	100	S802S-UCB100	2CCS862001R1825	515,00	0,490	1
50	125	S802S-UCB125	2CCG001894R0001	580,00	0,490	1



S802S-UCB125

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800S-UC für Gleichspannungsanwendungen



Webseite S800S-UC



Technische
Information S800




Anwendungs-
handbuch


S800S-UC B-Charakteristik




S803S-UCB



S803S-UCB125



S804S-UCB



S804S-UCB125

I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S803S-UCB0.5	2CCF030040R0001	474,00	0,735	1
50	1	S803S-UCB1	2CCF030041R0001	474,00	0,735	1
50	1,6	S803S-UCB1.6	2CCF030056R0001	474,00	0,735	1
50	2	S803S-UCB2	2CCF030042R0001	474,00	0,735	1
50	2,5	S803S-UCB2.5	2CCF030043R0001	474,00	0,735	1
50	3	S803S-UCB3	2CCF030057R0001	474,00	0,735	1
50	4	S803S-UCB4	2CCF030044R0001	474,00	0,735	1
50	5	S803S-UCB5	2CCF030045R0001	474,00	0,735	1
50	6	S803S-UCB6	2CCF030058R0001	474,00	0,735	1
50	8	S803S-UCB8	2CCF020018R0001	474,00	0,735	1
50	10	S803S-UCB10	2CCS863001R1105	474,00	0,735	1
50	13	S803S-UCB13	2CCS863001R1135	474,00	0,735	1
50	16	S803S-UCB16	2CCS863001R1165	474,00	0,735	1
50	20	S803S-UCB20	2CCS863001R1205	474,00	0,735	1
50	25	S803S-UCB25	2CCS863001R1255	474,00	0,735	1
50	32	S803S-UCB32	2CCS863001R1325	474,00	0,735	1
50	40	S803S-UCB40	2CCS863001R1405	501,00	0,735	1
50	50	S803S-UCB50	2CCS863001R1505	544,00	0,735	1
50	63	S803S-UCB63	2CCS863001R1635	599,00	0,735	1
50	80	S803S-UCB80	2CCS863001R1805	674,00	0,735	1
50	100	S803S-UCB100	2CCS863001R1825	772,00	0,735	1
50	125	S803S-UCB125	2CCG001898R0001	868,00	0,735	1

I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S804S-UCB0.5	2CCF020029R0001	640,00	0,980	1
50	1	S804S-UCB1	2CCF020030R0001	640,00	0,980	1
50	1,6	S804S-UCB1.6	2CCF020031R0001	640,00	0,980	1
50	2	S804S-UCB2	2CCF020032R0001	640,00	0,980	1
50	2,5	S804S-UCB2.5	2CCF020033R0001	640,00	0,980	1
50	3	S804S-UCB3	2CCF020034R0001	640,00	0,980	1
50	4	S804S-UCB4	2CCF020035R0001	640,00	0,980	1
50	5	S804S-UCB5	2CCF030046R0001	640,00	0,980	1
50	6	S804S-UCB6	2CCF030047R0001	640,00	0,980	1
50	8	S804S-UCB8	2CCF030059R0001	640,00	0,980	1
50	10	S804S-UCB10	2CCS864001R1105	640,00	0,980	1
50	13	S804S-UCB13	2CCS864001R1135	640,00	0,980	1
50	16	S804S-UCB16	2CCS864001R1165	640,00	0,980	1
50	20	S804S-UCB20	2CCS864001R1205	640,00	0,980	1
50	25	S804S-UCB25	2CCS864001R1255	640,00	0,980	1
50	32	S804S-UCB32	2CCS864001R1325	640,00	0,980	1
50	40	S804S-UCB40	2CCS864001R1405	640,00	0,980	1
50	50	S804S-UCB50	2CCS864001R1505	712,00	0,980	1
50	63	S804S-UCB63	2CCS864001R1635	801,00	0,980	1
50	80	S804S-UCB80	2CCS864001R1805	894,00	0,980	1
50	100	S804S-UCB100	2CCS864001R1825	1.033,00	0,980	1
50	125	S804S-UCB125	2CCG001902R0001	1.154,00	0,980	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800S-UC für Gleichspannungsanwendungen



Webseite S800S-UC



Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800S-UC K-Charakteristik



S801S-UCK

I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S801S-UCK0.5	2CCF019979R0001	172,00	0,245	1
50	1	S801S-UCK1	2CCF019980R0001	172,00	0,245	1
50	1,6	S801S-UCK1.6	2CCF019981R0001	172,00	0,245	1
50	2	S801S-UCK2	2CCF019982R0001	172,00	0,245	1
50	2,5	S801S-UCK2.5	2CCF019983R0001	172,00	0,245	1
50	3	S801S-UCK3	2CCF019984R0001	172,00	0,245	1
50	4	S801S-UCK4	2CCF019985R0001	172,00	0,245	1
50	5	S801S-UCK5	2CCF019986R0001	172,00	0,245	1
50	6	S801S-UCK6	2CCF019987R0001	172,00	0,245	1
50	8	S801S-UCK8	2CCF019988R0001	172,00	0,245	1
50	10	S801S-UCK10	2CCS861001R1427	172,00	0,245	1
50	13	S801S-UCK13	2CCS861001R1447	172,00	0,245	1
50	16	S801S-UCK16	2CCS861001R1467	172,00	0,245	1
50	20	S801S-UCK20	2CCS861001R1487	172,00	0,245	1
50	25	S801S-UCK25	2CCS861001R1517	172,00	0,245	1
50	32	S801S-UCK32	2CCS861001R1537	172,00	0,245	1
50	40	S801S-UCK40	2CCS861001R1557	194,00	0,245	1
50	50	S801S-UCK50	2CCS861001R1577	194,00	0,245	1
50	63	S801S-UCK63	2CCS861001R1597	211,00	0,245	1
50	80	S801S-UCK80	2CCS861001R1627	242,00	0,245	1
50	100	S801S-UCK100	2CCS861001R1637	250,00	0,245	1
50	125	S801S-UCK125	2CCS861001R1647	316,00	0,245	1



S802S-UCK

I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S802S-UCK0.5	2CCF019999R0001	344,00	0,490	1
50	1	S802S-UCK1	2CCF030034R0001	344,00	0,490	1
50	1,6	S802S-UCK1.6	2CCF030035R0001	344,00	0,490	1
50	2	S802S-UCK2	2CCF030053R0001	344,00	0,490	1
50	2,5	S802S-UCK2.5	2CCF030036R0001	344,00	0,490	1
50	3	S802S-UCK3	2CCF030037R0001	344,00	0,490	1
50	4	S802S-UCK4	2CCF030054R0001	344,00	0,490	1
50	5	S802S-UCK5	2CCF030038R0001	344,00	0,490	1
50	6	S802S-UCK6	2CCF030039R0001	344,00	0,490	1
50	8	S802S-UCK8	2CCF030055R0001	344,00	0,490	1
50	10	S802S-UCK10	2CCS862001R1427	344,00	0,490	1
50	13	S802S-UCK13	2CCS862001R1447	344,00	0,490	1
50	16	S802S-UCK16	2CCS862001R1467	344,00	0,490	1
50	20	S802S-UCK20	2CCS862001R1487	344,00	0,490	1
50	25	S802S-UCK25	2CCS862001R1517	344,00	0,490	1
50	32	S802S-UCK32	2CCS862001R1537	344,00	0,490	1
50	40	S802S-UCK40	2CCS862001R1557	383,00	0,490	1
50	50	S802S-UCK50	2CCS862001R1577	383,00	0,490	1
50	63	S802S-UCK63	2CCS862001R1597	430,00	0,490	1
50	80	S802S-UCK80	2CCS862001R1627	477,00	0,490	1
50	100	S802S-UCK100	2CCS862001R1637	501,00	0,490	1
50	125	S802S-UCK125	2CCG001893R0001	628,00	0,490	1



S802S-UCK125

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800S-UC für Gleichspannungsanwendungen



Webseite S800S-UC



Technische
Information S800




Anwendungs-
handbuch


S800S-UC K-Charakteristik




S803S-UCK



S803S-UCB125



S804S-UCK



S804S-UCK125

I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S803S-UCK0.5	2CCF020019R0001	515,00	0,735	1
50	1	S803S-UCK1	2CCF020020R0001	515,00	0,735	1
50	1,6	S803S-UCK1.6	2CCF020021R0001	515,00	0,735	1
50	2	S803S-UCK2	2CCF020022R0001	515,00	0,735	1
50	2,5	S803S-UCK2.5	2CCF020023R0001	515,00	0,735	1
50	3	S803S-UCK3	2CCF020024R0001	515,00	0,735	1
50	4	S803S-UCK4	2CCF020025R0001	515,00	0,735	1
50	5	S803S-UCK5	2CCF020026R0001	515,00	0,735	1
50	6	S803S-UCK6	2CCF020027R0001	515,00	0,735	1
50	8	S803S-UCK8	2CCF020028R0001	515,00	0,735	1
50	10	S803S-UCK10	2CCS863001R1427	515,00	0,735	1
50	13	S803S-UCK13	2CCS863001R1447	515,00	0,735	1
50	16	S803S-UCK16	2CCS863001R1467	515,00	0,735	1
50	20	S803S-UCK20	2CCS863001R1487	515,00	0,735	1
50	25	S803S-UCK25	2CCS863001R1517	515,00	0,735	1
50	32	S803S-UCK32	2CCS863001R1537	515,00	0,735	1
50	40	S803S-UCK40	2CCS863001R1557	579,00	0,735	1
50	50	S803S-UCK50	2CCS863001R1577	579,00	0,735	1
50	63	S803S-UCK63	2CCS863001R1597	645,00	0,735	1
50	80	S803S-UCK80	2CCS863001R1627	718,00	0,735	1
50	100	S803S-UCK100	2CCS863001R1637	748,00	0,735	1
50	125	S803S-UCK125	2CCG001897R0001	946,00	0,735	1

I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
50	0,5	S804S-UCK0.5	2CCF030048R0001	687,00	0,980	1
50	1	S804S-UCK1	2CCF030049R0001	687,00	0,980	1
50	1,6	S804S-UCK1.6	2CCF030060R0001	687,00	0,980	1
50	2	S804S-UCK2	2CCF030050R0001	687,00	0,980	1
50	2,5	S804S-UCK2.5	2CCF030051R0001	687,00	0,980	1
50	3	S804S-UCK3	2CCF030061R0001	687,00	0,980	1
50	4	S804S-UCK4	2CCF030052R0001	687,00	0,980	1
50	5	S804S-UCK5	2CCF030020R0001	687,00	0,980	1
50	6	S804S-UCK6	2CCF030029R0001	687,00	0,980	1
50	8	S804S-UCK8	2CCF020048R0001	687,00	0,980	1
50	10	S804S-UCK10	2CCS864001R1427	687,00	0,980	1
50	13	S804S-UCK13	2CCS864001R1447	687,00	0,980	1
50	16	S804S-UCK16	2CCS864001R1467	687,00	0,980	1
50	20	S804S-UCK20	2CCS864001R1487	687,00	0,980	1
50	25	S804S-UCK25	2CCS864001R1517	687,00	0,980	1
50	32	S804S-UCK32	2CCS864001R1537	687,00	0,980	1
50	40	S804S-UCK40	2CCS864001R1557	770,00	0,980	1
50	50	S804S-UCK50	2CCS864001R1577	770,00	0,980	1
50	63	S804S-UCK63	2CCS864001R1597	860,00	0,980	1
50	80	S804S-UCK80	2CCS864001R1627	954,00	0,980	1
50	100	S804S-UCK100	2CCS864001R1637	999,00	0,980	1
50	125	S804S-UCK125	2CCG001901R0001	1.258,00	0,980	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800P 80-125 A 50 kA - Für höchste Ansprüche



Webseite S800S



S800P, DS800P
Datenblatt




Anwendungs-
handbuch




S801P



S802P



S803P



S804P

S800P B-/C-/K-Charakteristik

I_{cu} = 50 kA; mit austauschbarer Käfigklemme

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC und können für Spannungen bis zu 400/690 V AC (80 A: 6 kA, 100-125 A: 4,5 kA) und für Gleichspannungen (30 kA) eingesetzt werden.

I_{cu} kA	Bemessungsstrom I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
50	80	S801P-B80	2CCG001214R0001	158,00	0,245	1
50	100	S801P-B100	2CCG001215R0001	158,00	0,245	1
50	125	S801P-B125	2CCG001216R0001	186,00	0,245	1
50	80	S802P-B80	2CCG001217R0001	315,00	0,490	1
50	100	S802P-B100	2CCG001218R0001	315,00	0,490	1
50	125	S802P-B125	2CCG001219R0001	371,00	0,515	1
50	80	S803P-B80	2CCG001220R0001	478,00	0,740	1
50	100	S803P-B100	2CCG001221R0001	478,00	0,740	1
50	125	S803P-B125	2CCG001222R0001	565,00	0,765	1
50	80	S804P-B80	2CCG001223R0001	687,00	0,980	1
50	100	S804P-B100	2CCG001224R0001	687,00	0,980	1
50	125	S804P-B125	2CCG001225R0001	810,00	1,005	1
50	80	S801P-C80	2CCG001226R0001	158,00	0,245	1
50	100	S801P-C100	2CCG001227R0001	158,00	0,245	1
50	125	S801P-C125	2CCG001228R0001	186,00	0,245	1
50	80	S802P-C80	2CCG001229R0001	315,00	0,490	1
50	100	S802P-C100	2CCG001230R0001	315,00	0,490	1
50	125	S802P-C125	2CCG001231R0001	371,00	0,515	1
50	80	S803P-C80	2CCG001232R0001	478,00	0,740	1
50	100	S803P-C100	2CCG001233R0001	478,00	0,740	1
50	125	S803P-C125	2CCG001234R0001	565,00	0,765	1
50	80	S804P-C80	2CCG001235R0001	687,00	0,980	1
50	100	S804P-C100	2CCG001236R0001	687,00	0,980	1
50	125	S804P-C125	2CCG001237R0001	810,00	1,005	1
50	80	S801P-K80	2CCG001250R0001	206,00	0,245	1
50	100	S801P-K100	2CCG001251R0001	206,00	0,245	1
50	125	S801P-K125	2CCG001252R0001	243,00	0,245	1
50	80	S802P-K80	2CCG001253R0001	409,00	0,490	1
50	100	S802P-K100	2CCG001254R0001	409,00	0,490	1
50	125	S802P-K125	2CCG001255R0001	483,00	0,515	1
50	80	S803P-K80	2CCG001256R0001	622,00	0,740	1
50	100	S803P-K100	2CCG001257R0001	622,00	0,740	1
50	125	S803P-K125	2CCG001258R0001	733,00	0,765	1
50	80	S804P-K80	2CCG001259R0001	893,00	0,980	1
50	100	S804P-K100	2CCG001260R0001	893,00	0,980	1
50	125	S804P-K125	2CCG001261R0001	1.053,00	1,005	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800N für Standardanwendungen



Webseite S800N



Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800N B-Charakteristik

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800N schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 36 kA bei 240/415 V AC. Zudem kann er für Spannungen bis zu 400/690 V AC und für Gleichspannungen eingesetzt werden.



I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
36	6	S801N-B6	2CCS891001R0065	92,00	0,245	1
36	8	S801N-B8	2CCS891001R0085	92,00	0,245	1
36	10	S801N-B10	2CCS891001R0105	92,00	0,245	1
36	13	S801N-B13	2CCS891001R0135	92,00	0,245	1
36	16	S801N-B16	2CCS891001R0165	92,00	0,245	1
36	20	S801N-B20	2CCS891001R0205	92,00	0,245	1
36	25	S801N-B25	2CCS891001R0255	92,00	0,245	1
36	32	S801N-B32	2CCS891001R0325	92,00	0,245	1
36	40	S801N-B40	2CCS891001R0405	96,50	0,245	1
36	50	S801N-B50	2CCS891001R0505	100,00	0,245	1
36	63	S801N-B63	2CCS891001R0635	110,00	0,245	1
36	6	S802N-B6	2CCS892001R0065	193,00	0,490	1
36	8	S802N-B8	2CCS892001R0085	193,00	0,490	1
36	10	S802N-B10	2CCS892001R0105	193,00	0,490	1
36	13	S802N-B13	2CCS892001R0135	193,00	0,490	1
36	16	S802N-B16	2CCS892001R0165	193,00	0,490	1
36	20	S802N-B20	2CCS892001R0205	193,00	0,490	1
36	25	S802N-B25	2CCS892001R0255	193,00	0,490	1
36	32	S802N-B32	2CCS892001R0325	193,00	0,490	1
36	40	S802N-B40	2CCS892001R0405	197,00	0,490	1
36	50	S802N-B50	2CCS892001R0505	206,00	0,490	1
36	63	S802N-B63	2CCS892001R0635	213,00	0,490	1
36	6	S803N-B6	2CCS893001R0065	261,00	0,735	1
36	8	S803N-B8	2CCS893001R0085	261,00	0,735	1
36	10	S803N-B10	2CCS893001R0105	261,00	0,735	1
36	13	S803N-B13	2CCS893001R0135	261,00	0,735	1
36	16	S803N-B16	2CCS893001R0165	261,00	0,735	1
36	20	S803N-B20	2CCS893001R0205	261,00	0,735	1
36	25	S803N-B25	2CCS893001R0255	261,00	0,735	1
36	32	S803N-B32	2CCS893001R0325	261,00	0,735	1
36	40	S803N-B40	2CCS893001R0405	280,00	0,735	1
36	50	S803N-B50	2CCS893001R0505	296,00	0,735	1
36	63	S803N-B63	2CCS893001R0635	313,00	0,735	1
36	6	S804N-B6	2CCS894001R0065	373,00	0,98	1
36	8	S804N-B8	2CCS894001R0085	373,00	0,98	1
36	10	S804N-B10	2CCS894001R0105	373,00	0,98	1
36	13	S804N-B13	2CCS894001R0135	373,00	0,98	1
36	16	S804N-B16	2CCS894001R0165	373,00	0,98	1
36	20	S804N-B20	2CCS894001R0205	373,00	0,98	1
36	25	S804N-B25	2CCS894001R0255	373,00	0,98	1
36	32	S804N-B32	2CCS894001R0325	373,00	0,98	1
36	40	S804N-B40	2CCS894001R0405	399,00	0,98	1
36	50	S804N-B50	2CCS894001R0505	417,00	0,98	1
36	63	S804N-B63	2CCS894001R0635	449,00	0,98	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800N für Standardanwendungen



Webseite S800N




Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800N C-Charakteristik

I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
36	8	S801N-C8	2CCS891001R0084	95,50	0,245	1
36	10	S801N-C10	2CCS891001R0104	97,00	0,245	1
36	13	S801N-C13	2CCS891001R0134	97,00	0,245	1
36	16	S801N-C16	2CCS891001R0164	97,00	0,245	1
36	20	S801N-C20	2CCS891001R0204	97,00	0,245	1
36	25	S801N-C25	2CCS891001R0254	97,00	0,245	1
36	32	S801N-C32	2CCS891001R0324	97,00	0,245	1
36	40	S801N-C40	2CCS891001R0404	99,00	0,245	1
36	50	S801N-C50	2CCS891001R0504	99,00	0,245	1
36	63	S801N-C63	2CCS891001R0634	105,00	0,245	1
36	6	S802N-C6	2CCS892001R0064	198,00	0,490	1
36	8	S802N-C8	2CCS892001R0084	198,00	0,490	1
36	10	S802N-C10	2CCS892001R0104	198,00	0,490	1
36	13	S802N-C13	2CCS892001R0134	198,00	0,490	1
36	16	S802N-C16	2CCS892001R0164	198,00	0,490	1
36	20	S802N-C20	2CCS892001R0204	198,00	0,490	1
36	25	S802N-C25	2CCS892001R0254	198,00	0,490	1
36	32	S802N-C32	2CCS892001R0324	198,00	0,490	1
36	40	S802N-C40	2CCS892001R0404	205,00	0,490	1
36	50	S802N-C50	2CCS892001R0504	220,00	0,490	1
36	63	S802N-C63	2CCS892001R0634	242,00	0,490	1
36	6	S803N-C6	2CCS893001R0064	278,00	0,735	1
36	8	S803N-C8	2CCS893001R0084	278,00	0,735	1
36	10	S803N-C10	2CCS893001R0104	278,00	0,735	1
36	13	S803N-C13	2CCS893001R0134	278,00	0,735	1
36	16	S803N-C16	2CCS893001R0164	278,00	0,735	1
36	20	S803N-C20	2CCS893001R0204	278,00	0,735	1
36	25	S803N-C25	2CCS893001R0254	278,00	0,735	1
36	32	S803N-C32	2CCS893001R0324	278,00	0,735	1
36	40	S803N-C40	2CCS893001R0404	293,00	0,735	1
36	50	S803N-C50	2CCS893001R0504	316,00	0,735	1
36	63	S803N-C63	2CCS893001R0634	337,00	0,735	1
36	6	S804N-C6	2CCS894001R0064	392,00	0,980	1
36	8	S804N-C8	2CCS894001R0084	392,00	0,980	1
36	10	S804N-C10	2CCS894001R0104	392,00	0,980	1
36	13	S804N-C13	2CCS894001R0134	392,00	0,980	1
36	16	S804N-C16	2CCS894001R0164	392,00	0,980	1
36	20	S804N-C20	2CCS894001R0204	392,00	0,980	1
36	25	S804N-C25	2CCS894001R0254	392,00	0,980	1
36	32	S804N-C32	2CCS894001R0324	392,00	0,980	1
36	40	S804N-C40	2CCS894001R0404	423,00	0,980	1
36	50	S804N-C50	2CCS894001R0504	470,00	0,980	1
36	63	S804N-C63	2CCS894001R0634	507,00	0,980	1



Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800C für Standardanwendungen



Webseite S800C



Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800C B-Charakteristik

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800C schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 25 kA bei 240/415 V AC. Zudem kann er für Spannungen bis zu 254/440 V AC und für Gleichspannungen eingesetzt werden.



I_{cu} kA	Bemessungsstrom I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
25	10	S801C-B10	2CCS881001R0105	75,00	0,245	1
25	13	S801C-B13	2CCS881001R0135	75,00	0,245	1
25	16	S801C-B16	2CCS881001R0165	75,00	0,245	1
25	20	S801C-B20	2CCS881001R0205	75,00	0,245	1
25	25	S801C-B25	2CCS881001R0255	75,00	0,245	1
25	32	S801C-B32	2CCS881001R0325	75,00	0,245	1
25	40	S801C-B40	2CCS881001R0405	79,00	0,245	1
25	50	S801C-B50	2CCS881001R0505	79,00	0,245	1
25	63	S801C-B63	2CCS881001R0635	86,00	0,245	1
25	10	S802C-B10	2CCS882001R0105	154,00	0,490	1
25	13	S802C-B13	2CCS882001R0135	154,00	0,490	1
25	16	S802C-B16	2CCS882001R0165	154,00	0,490	1
25	20	S802C-B20	2CCS882001R0205	154,00	0,490	1
25	25	S802C-B25	2CCS882001R0255	154,00	0,490	1
25	32	S802C-B32	2CCS882001R0325	154,00	0,490	1
25	40	S802C-B40	2CCS882001R0405	162,00	0,490	1
25	50	S802C-B50	2CCS882001R0505	176,00	0,490	1
25	63	S802C-B63	2CCS882001R0635	178,00	0,490	1
25	10	S803C-B10	2CCS883001R0105	213,00	0,735	1
25	13	S803C-B13	2CCS883001R0135	213,00	0,735	1
25	16	S803C-B16	2CCS883001R0165	213,00	0,735	1
25	20	S803C-B20	2CCS883001R0205	213,00	0,735	1
25	25	S803C-B25	2CCS883001R0255	213,00	0,735	1
25	32	S803C-B32	2CCS883001R0325	213,00	0,735	1
25	40	S803C-B40	2CCS883001R0405	242,00	0,735	1
25	50	S803C-B50	2CCS883001R0505	257,00	0,735	1
25	63	S803C-B63	2CCS883001R0635	267,00	0,735	1
25	10	S804C-B10	2CCS884001R0105	305,00	0,980	1
25	13	S804C-B13	2CCS884001R0135	305,00	0,980	1
25	16	S804C-B16	2CCS884001R0165	305,00	0,980	1
25	20	S804C-B20	2CCS884001R0205	305,00	0,980	1
25	25	S804C-B25	2CCS884001R0255	305,00	0,980	1
25	32	S804C-B32	2CCS884001R0325	305,00	0,980	1
25	40	S804C-B40	2CCS884001R0405	334,00	0,980	1
25	50	S804C-B50	2CCS884001R0505	351,00	0,980	1
25	63	S804C-B63	2CCS884001R0635	372,00	0,980	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800C für Standardanwendungen



Webseite S800C




Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800C C-Charakteristik

I _{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I _n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
25	10	S801C-C10	2CCS881001R0104	77,00	0,245	1
25	13	S801C-C13	2CCS881001R0134	77,00	0,245	1
25	16	S801C-C16	2CCS881001R0164	77,00	0,245	1
25	20	S801C-C20	2CCS881001R0204	77,00	0,245	1
25	25	S801C-C25	2CCS881001R0254	77,00	0,245	1
25	32	S801C-C32	2CCS881001R0324	77,00	0,245	1
25	40	S801C-C40	2CCS881001R0404	83,00	0,245	1
25	50	S801C-C50	2CCS881001R0504	88,00	0,245	1
25	63	S801C-C63	2CCS881001R0634	92,50	0,245	1
25	10	S802C-C10	2CCS882001R0104	160,00	0,490	1
25	13	S802C-C13	2CCS882001R0134	160,00	0,490	1
25	16	S802C-C16	2CCS882001R0164	160,00	0,490	1
25	20	S802C-C20	2CCS882001R0204	160,00	0,490	1
25	25	S802C-C25	2CCS882001R0254	160,00	0,490	1
25	32	S802C-C32	2CCS882001R0324	160,00	0,490	1
25	40	S802C-C40	2CCS882001R0404	172,00	0,490	1
25	50	S802C-C50	2CCS882001R0504	178,00	0,490	1
25	63	S802C-C63	2CCS882001R0634	189,00	0,490	1
25	10	S803C-C10	2CCS883001R0104	226,00	0,735	1
25	13	S803C-C13	2CCS883001R0134	226,00	0,735	1
25	16	S803C-C16	2CCS883001R0164	226,00	0,735	1
25	20	S803C-C20	2CCS883001R0204	226,00	0,735	1
25	25	S803C-C25	2CCS883001R0254	226,00	0,735	1
25	32	S803C-C32	2CCS883001R0324	226,00	0,735	1
25	40	S803C-C40	2CCS883001R0404	248,00	0,735	1
25	50	S803C-C50	2CCS883001R0504	256,00	0,735	1
25	63	S803C-C63	2CCS883001R0634	261,00	0,735	1
25	10	S804C-C10	2CCS884001R0104	320,00	0,980	1
25	13	S804C-C13	2CCS884001R0134	320,00	0,980	1
25	16	S804C-C16	2CCS884001R0164	320,00	0,980	1
25	20	S804C-C20	2CCS884001R0204	320,00	0,980	1
25	25	S804C-C25	2CCS884001R0254	320,00	0,980	1
25	32	S804C-C32	2CCS884001R0324	320,00	0,980	1
25	40	S804C-C40	2CCS884001R0404	353,00	0,980	1
25	50	S804C-C50	2CCS884001R0504	376,00	0,980	1
25	63	S804C-C63	2CCS884001R0634	398,00	0,980	1



Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800C für Standardanwendungen



Webseite S800C




Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800C K-Charakteristik



I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
25	10	S801C-K10	2CCS881001R0427	83,00	0,245	1
25	13	S801C-K13	2CCS881001R0447	83,00	0,245	1
25	16	S801C-K16	2CCS881001R0467	83,00	0,245	1
25	20	S801C-K20	2CCS881001R0487	83,00	0,245	1
25	25	S801C-K25	2CCS881001R0517	83,00	0,245	1
25	32	S801C-K32	2CCS881001R0537	83,00	0,245	1
25	40	S801C-K40	2CCS881001R0557	89,00	0,245	1
25	50	S801C-K50	2CCS881001R0577	96,50	0,245	1
25	63	S801C-K63	2CCS881001R0597	102,00	0,245	1
25	10	S802C-K10	2CCS882001R0427	172,00	0,490	1
25	13	S802C-K13	2CCS882001R0447	172,00	0,490	1
25	16	S802C-K16	2CCS882001R0467	172,00	0,490	1
25	20	S802C-K20	2CCS882001R0487	172,00	0,490	1
25	25	S802C-K25	2CCS882001R0517	172,00	0,490	1
25	32	S802C-K32	2CCS882001R0537	172,00	0,490	1
25	40	S802C-K40	2CCS882001R0557	189,00	0,490	1
25	50	S802C-K50	2CCS882001R0577	195,00	0,490	1
25	63	S802C-K63	2CCS882001R0597	208,00	0,490	1
25	10	S803C-K10	2CCS883001R0427	243,00	0,735	1
25	13	S803C-K13	2CCS883001R0447	243,00	0,735	1
25	16	S803C-K16	2CCS883001R0467	243,00	0,735	1
25	20	S803C-K20	2CCS883001R0487	243,00	0,735	1
25	25	S803C-K25	2CCS883001R0517	243,00	0,735	1
25	32	S803C-K32	2CCS883001R0537	243,00	0,735	1
25	40	S803C-K40	2CCS883001R0557	260,00	0,735	1
25	50	S803C-K50	2CCS883001R0577	292,00	0,735	1
25	63	S803C-K63	2CCS883001R0597	320,00	0,735	1
25	10	S804C-K10	2CCS884001R0427	346,00	0,980	1
25	13	S804C-K13	2CCS884001R0447	346,00	0,980	1
25	16	S804C-K16	2CCS884001R0467	346,00	0,980	1
25	20	S804C-K20	2CCS884001R0487	346,00	0,980	1
25	25	S804C-K25	2CCS884001R0517	346,00	0,980	1
25	32	S804C-K32	2CCS884001R0537	346,00	0,980	1
25	40	S804C-K40	2CCS884001R0557	372,00	0,980	1
25	50	S804C-K50	2CCS884001R0577	393,00	0,980	1
25	63	S804C-K63	2CCS884001R0597	414,00	0,980	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800B für Standardanwendungen



Webseite S800B



Technische
Information S800




Anwendungs-
handbuch

S800B B-Charakteristik

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800B schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 16 kA bei 230/400 V AC.

I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
16	32	S801B-B32	2CCS811001R0325	58,00	0,240	1
16	40	S801B-B40	2CCS811001R0405	58,00	0,240	1
16	50	S801B-B50	2CCS811001R0505	69,50	0,240	1
16	63	S801B-B63	2CCS811001R0635	69,50	0,240	1
16	32	S802B-B32	2CCS812001R0325	119,00	0,490	1
16	40	S802B-B40	2CCS812001R0405	119,00	0,490	1
16	50	S802B-B50	2CCS812001R0505	144,00	0,490	1
16	63	S802B-B63	2CCS812001R0635	144,00	0,490	1
16	32	S803B-B32	2CCS813001R0325	176,00	0,740	1
16	40	S803B-B40	2CCS813001R0405	176,00	0,740	1
16	50	S803B-B50	2CCS813001R0505	208,00	0,740	1
16	63	S803B-B63	2CCS813001R0635	208,00	0,740	1
16	32	S804B-B32	2CCS814001R0325	239,00	0,980	1
16	40	S804B-B40	2CCS814001R0405	239,00	0,980	1
16	50	S804B-B50	2CCS814001R0505	286,00	0,980	1
16	63	S804B-B63	2CCS814001R0635	286,00	0,980	1



Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800B für Standardanwendungen




Webseite S800B



Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch



S800B C-Charakteristik

I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
16	32	S801B-C32	2CCS811001R0324	58,00	0,240	1
16	40	S801B-C40	2CCS811001R0404	58,00	0,240	1
16	50	S801B-C50	2CCS811001R0504	69,50	0,240	1
16	63	S801B-C63	2CCS811001R0634	69,50	0,240	1
16	32	S802B-C32	2CCS812001R0324	119,00	0,490	1
16	40	S802B-C40	2CCS812001R0404	119,00	0,490	1
16	50	S802B-C50	2CCS812001R0504	144,00	0,490	1
16	63	S802B-C63	2CCS812001R0634	144,00	0,490	1
16	32	S803B-C32	2CCS813001R0324	176,00	0,740	1
16	40	S803B-C40	2CCS813001R0404	176,00	0,740	1
16	50	S803B-C50	2CCS813001R0504	208,00	0,740	1
16	63	S803B-C63	2CCS813001R0634	208,00	0,740	1
16	32	S804B-C32	2CCS814001R0324	239,00	0,980	1
16	40	S804B-C40	2CCS814001R0404	239,00	0,980	1
16	50	S804B-C50	2CCS814001R0504	286,00	0,980	1
16	63	S804B-C63	2CCS814001R0634	286,00	0,980	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S800B für Standardanwendungen



Webseite S800B




Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800B K-Charakteristik

I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
16	32	S801B-K32	2CCS811001R0537	62,50	0,240	1
16	40	S801B-K40	2CCS811001R0557	62,50	0,240	1
16	50	S801B-K50	2CCS811001R0577	75,50	0,240	1
16	32	S802B-K32	2CCS812001R0537	128,00	0,490	1
16	40	S802B-K40	2CCS812001R0557	128,00	0,490	1
16	50	S802B-K50	2CCS812001R0577	153,00	0,490	1
16	63	S802B-K63	2CCS812001R0597	153,00	0,490	1
16	32	S803B-K32	2CCS813001R0537	191,00	0,740	1
16	40	S803B-K40	2CCS813001R0557	191,00	0,740	1
16	50	S803B-K50	2CCS813001R0577	228,00	0,740	1
16	63	S803B-K63	2CCS813001R0597	228,00	0,740	1
16	32	S804B-K32	2CCS814001R0537	256,00	0,980	1
16	40	S804B-K40	2CCS814001R0557	256,00	0,980	1
16	50	S804B-K50	2CCS814001R0577	309,00	0,980	1
16	63	S804B-K63	2CCS814001R0597	309,00	0,980	1



Hochleistungs-Sicherungsautomat S800
S800U für UL und CSA-Anwendungen



Webseite S800U




Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S800U Z-Charakteristik



I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
30	10	S801U-Z10	2CCS881017R0105	138,00	0,245	1
30	15	S801U-Z15	2CCS881017R0155	138,00	0,245	1
30	20	S801U-Z20	2CCS881017R0205	138,00	0,245	1
30	25	S801U-Z25	2CCS881017R0255	138,00	0,245	1
30	30	S801U-Z30	2CCS881017R0305	144,00	0,245	1
30	40	S801U-Z40	2CCS881017R0405	150,00	0,245	1
30	50	S801U-Z50	2CCS881017R0505	153,00	0,245	1
30	60	S801U-Z60	2CCS881017R0605	162,00	0,245	1
30	70	S801U-Z70	2CCS881017R0705	182,00	0,245	1
30	80	S801U-Z80	2CCS881017R0805	197,00	0,245	1
30	90	S801U-Z90	2CCS881017R0905	220,00	0,245	1
30	100	S801U-Z100	2CCS881017R0825	244,00	0,245	1
50	10	S802U-Z10	2CCS862017R0105	279,00	0,490	1
50	15	S802U-Z15	2CCS862017R0155	279,00	0,490	1
50	20	S802U-Z20	2CCS862017R0205	279,00	0,490	1
50	25	S802U-Z25	2CCS862017R0255	279,00	0,490	1
50	30	S802U-Z30	2CCS862017R0305	289,00	0,490	1
50	40	S802U-Z40	2CCS862017R0405	299,00	0,490	1
50	50	S802U-Z50	2CCS862017R0505	313,00	0,490	1
50	60	S802U-Z60	2CCS862017R0605	336,00	0,490	1
50	70	S802U-Z70	2CCS862017R0705	371,00	0,490	1
50	80	S802U-Z80	2CCS862017R0805	400,00	0,490	1
50	90	S802U-Z90	2CCS862017R0905	443,00	0,490	1
50	100	S802U-Z100	2CCS862017R0825	487,00	0,490	1
50	10	S803U-Z10	2CCS863017R0105	390,00	0,735	1
50	15	S803U-Z15	2CCS863017R0155	390,00	0,735	1
50	20	S803U-Z20	2CCS863017R0205	390,00	0,735	1
50	25	S803U-Z25	2CCS863017R0255	390,00	0,735	1
50	30	S803U-Z30	2CCS863017R0305	405,00	0,735	1
50	40	S803U-Z40	2CCS863017R0405	434,00	0,735	1
50	50	S803U-Z50	2CCS863017R0505	459,00	0,735	1
50	60	S803U-Z60	2CCS863017R0605	505,00	0,735	1
50	70	S803U-Z70	2CCS863017R0705	538,00	0,735	1
50	80	S803U-Z80	2CCS863017R0805	584,00	0,735	1
50	90	S803U-Z90	2CCS863017R0905	638,00	0,735	1
50	100	S803U-Z100	2CCS863017R0825	702,00	0,735	1
50	10	S804U-Z10	2CCS864017R0105	531,00	0,980	1
50	15	S804U-Z15	2CCS864017R0155	531,00	0,980	1
50	20	S804U-Z20	2CCS864017R0205	531,00	0,980	1
50	25	S804U-Z25	2CCS864017R0255	531,00	0,980	1
50	30	S804U-Z30	2CCS864017R0305	578,00	0,980	1
50	40	S804U-Z40	2CCS864017R0405	626,00	0,980	1
50	50	S804U-Z50	2CCS864017R0505	674,00	0,980	1
50	60	S804U-Z60	2CCS864017R0605	718,00	0,980	1
50	70	S804U-Z70	2CCS864017R0705	796,00	0,980	1
50	80	S804U-Z80	2CCS864017R0805	867,00	0,980	1
50	90	S804U-Z90	2CCS864017R0905	988,00	0,980	1
50	100	S804U-Z100	2CCS864017R0825	1.064,00	0,980	1


Hochleistungs-Sicherungsautomat S800
S800U für UL und CSA-Anwendungen



Webseite S800U Technische Information S800 Anwendungs- handbuch

S800U K-Charakteristik

I _{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I _n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
30	10	S801U-K10	2CCS881017R0427	146,00	0,245	1
30	15	S801U-K15	2CCS881017R0457	146,00	0,245	1
30	20	S801U-K20	2CCS881017R0487	146,00	0,245	1
30	25	S801U-K25	2CCS881017R0517	146,00	0,245	1
30	30	S801U-K30	2CCS881017R0527	150,00	0,245	1
30	40	S801U-K40	2CCS881017R0557	153,00	0,245	1
30	50	S801U-K50	2CCS881017R0577	159,00	0,245	1
30	60	S801U-K60	2CCS881017R0587	166,00	0,245	1
30	70	S801U-K70	2CCS881017R0707	189,00	0,245	1
30	80	S801U-K80	2CCS881017R0627	206,00	0,245	1
30	90	S801U-K90	2CCS881017R0907	220,00	0,245	1
30	100	S801U-K100	2CCS881017R0637	263,00	0,245	1
50	10	S802U-K10	2CCS862017R0427	292,00	0,490	1
50	15	S802U-K15	2CCS862017R0457	292,00	0,490	1
50	20	S802U-K20	2CCS862017R0487	292,00	0,490	1
50	25	S802U-K25	2CCS862017R0517	292,00	0,490	1
50	30	S802U-K30	2CCS862017R0527	305,00	0,490	1
50	40	S802U-K40	2CCS862017R0557	316,00	0,490	1
50	50	S802U-K50	2CCS862017R0577	329,00	0,490	1
50	60	S802U-K60	2CCS862017R0587	351,00	0,490	1
50	70	S802U-K70	2CCS862017R0707	391,00	0,490	1
50	80	S802U-K80	2CCS862017R0627	424,00	0,490	1
50	90	S802U-K90	2CCS862017R0907	459,00	0,490	1
50	100	S802U-K100	2CCS862017R0637	540,00	0,490	1
50	10	S803U-K10	2CCS863017R0427	399,00	0,735	1
50	15	S803U-K15	2CCS863017R0457	399,00	0,735	1
50	20	S803U-K20	2CCS863017R0487	399,00	0,735	1
50	25	S803U-K25	2CCS863017R0517	399,00	0,735	1
50	30	S803U-K30	2CCS863017R0527	414,00	0,735	1
50	40	S803U-K40	2CCS863017R0557	434,00	0,735	1
50	50	S803U-K50	2CCS863017R0577	449,00	0,735	1
50	60	S803U-K60	2CCS863017R0587	494,00	0,735	1
50	70	S803U-K70	2CCS863017R0707	530,00	0,735	1
50	80	S803U-K80	2CCS863017R0627	592,00	0,735	1
50	90	S803U-K90	2CCS863017R0907	682,00	0,735	1
50	100	S803U-K100	2CCS863017R0637	785,00	0,735	1
50	10	S804U-K10	2CCS864017R0427	578,00	0,980	1
50	15	S804U-K15	2CCS864017R0457	578,00	0,980	1
50	20	S804U-K20	2CCS864017R0487	578,00	0,980	1
50	25	S804U-K25	2CCS864017R0517	578,00	0,980	1
50	30	S804U-K30	2CCS864017R0527	592,00	0,980	1
50	40	S804U-K40	2CCS864017R0557	614,00	0,980	1
50	50	S804U-K50	2CCS864017R0577	638,00	0,980	1
50	60	S804U-K60	2CCS864017R0587	689,00	0,980	1
50	70	S804U-K70	2CCS864017R0707	753,00	0,980	1
50	80	S804U-K80	2CCS864017R0627	820,00	0,980	1
50	90	S804U-K90	2CCS864017R0907	920,00	0,980	1
50	100	S804U-K100	2CCS864017R0637	1.117,00	0,980	1



Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

S804U-UCZ für Spannungen bis 600V DC nach UL489



Webseite S800U



Technische
Information S800



Anwendungs-
handbuch

S804U-UCZ



I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
10	10	S804U-UCZ10	2CCS248356R0001	975,00	0,98	1
10	15	S804U-UCZ15	2CCS248357R0001	975,00	0,98	1
10	20	S804U-UCZ20	2CCS248358R0001	975,00	0,98	1
10	25	S804U-UCZ25	2CCS248359R0001	975,00	0,98	1
10	30	S804U-UCZ30	2CCS248360R0001	975,00	0,98	1
10	40	S804U-UCZ40	2CCS248361R0001	1.096,00	0,98	1
10	50	S804U-UCZ50	2CCS248362R0001	1.096,00	0,98	1
10	60	S804U-UCZ60	2CCS248363R0001	1.096,00	0,98	1
10	70	S804U-UCZ70	2CCS248364R0001	1.362,00	0,98	1
10	80	S804U-UCZ80	2CCS248365R0001	1.362,00	0,98	1

1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800
S800HV für Spannungen bis 1.000 V AC



[Webseite S800HV](#) [Technische Information S800HV](#) [Anwendungs-
handbuch](#)

S800HV-K Charakteristik



I_{cu}	Bemessungsstrom	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
kA	I_n A			1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
1,5	0,5	S801HV-K0.5	2CCF020049R0001	489,00	0,240	1
1,5	1	S801HV-K1	2CCF020050R0001	489,00	0,240	1
1,5	1,6	S801HV-K1.6	2CCF030021R0001	489,00	0,240	1
1,5	2	S801HV-K2	2CCF030022R0001	489,00	0,240	1
1,5	2,5	S801HV-K2.5	2CCF030030R0001	489,00	0,240	1
1,5	3	S801HV-K3	2CCF030023R0001	489,00	0,240	1
1,5	4	S801HV-K4	2CCF030024R0001	489,00	0,240	1
1,5	5	S801HV-K5	2CCF030031R0001	489,00	0,240	1
4	6	S801HV-K6	2CCF019005R0001	489,00	0,240	1
4	8	S801HV-K8	2CCF019006R0001	541,00	0,240	1
4	10	S801HV-K10	2CCF019007R0001	399,00	0,240	1
4	13	S801HV-K13	2CCF019008R0001	399,00	0,240	1
4	16	S801HV-K16	2CCF019009R0001	399,00	0,240	1
4	20	S801HV-K20	2CCF019010R0001	399,00	0,240	1
4	25	S801HV-K25	2CCF019011R0001	399,00	0,240	1
4	32	S801HV-K32	2CCF019012R0001	442,00	0,240	1
4	40	S801HV-K40	2CCF019013R0001	442,00	0,240	1
4	50	S801HV-K50	2CCF019014R0001	489,00	0,240	1
4	63	S801HV-K63	2CCF019015R0001	489,00	0,240	1
3	80	S801HV-K80	2CCF019016R0001	593,00	0,240	1
3	100	S801HV-K100	2CCF019017R0001	593,00	0,240	1
3	125	S801HV-K125	2CCF019018R0001	593,00	0,240	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800
S800HV für Spannungen bis 1.000 V AC



Webseite S800HV

Technische Infor-
mation S800HV

Anwendungs-
handbuch

S800HV-K Charakteristik



I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
1,5	0,5	S802HV-K0.5	2CCF030025R0001	917,00	0,490	1
1,5	1	S802HV-K1	2CCF030026R0001	917,00	0,490	1
1,5	1,6	S802HV-K1.6	2CCF030032R0001	917,00	0,490	1
1,5	2	S802HV-K2	2CCF030027R0001	917,00	0,490	1
1,5	2,5	S802HV-K2.5	2CCF030028R0001	917,00	0,490	1
1,5	3	S802HV-K3	2CCF030033R0001	917,00	0,490	1
1,5	4	S802HV-K4	2CCF020063R0001	917,00	0,490	1
1,5	5	S802HV-K5	2CCF020064R0001	917,00	0,490	1
4	6	S802HV-K6	2CCF019019R0001	864,00	0,490	1
4	8	S802HV-K8	2CCF019020R0001	917,00	0,490	1
4	10	S802HV-K10	2CCF019021R0001	773,00	0,490	1
4	13	S802HV-K13	2CCF019022R0001	773,00	0,490	1
4	16	S802HV-K16	2CCF019023R0001	773,00	0,490	1
4	20	S802HV-K20	2CCF019024R0001	773,00	0,490	1
4	25	S802HV-K25	2CCF019025R0001	773,00	0,490	1
4	32	S802HV-K32	2CCF019026R0001	817,00	0,490	1
4	40	S802HV-K40	2CCF019027R0001	817,00	0,490	1
4	50	S802HV-K50	2CCF019028R0001	864,00	0,490	1
4	63	S802HV-K63	2CCF019029R0001	864,00	0,490	1
3	80	S802HV-K80	2CCF019030R0001	970,00	0,490	1
3	100	S802HV-K100	2CCF019031R0001	970,00	0,490	1
3	125	S802HV-K125	2CCF019032R0001	970,00	0,490	1



I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht	VPE
				1 Stk. €	1 Stk. kg	Stk.
1,5	0,5	S803HV-K0.5	2CCF020065R0001	1.213,00	0,720	1
1,5	1	S803HV-K1	2CCF020066R0001	1.213,00	0,720	1
1,5	1,6	S803HV-K1.6	2CCF020067R0001	1.213,00	0,720	1
1,5	2	S803HV-K2	2CCF020068R0001	1.213,00	0,720	1
1,5	2,5	S803HV-K2.5	2CCF020069R0001	1.213,00	0,720	1
1,5	3	S803HV-K3	2CCF020070R0001	1.213,00	0,720	1
1,5	4	S803HV-K4	2CCF020071R0001	1.213,00	0,720	1
1,5	5	S803HV-K5	2CCF020072R0001	1.213,00	0,720	1
4	6	S803HV-K6	2CCF019033R0001	1.213,00	0,720	1
4	8	S803HV-K8	2CCF019034R0001	1.265,00	0,720	1
4	10	S803HV-K10	2CCF019035R0001	1.125,00	0,720	1
4	13	S803HV-K13	2CCF019036R0001	1.125,00	0,720	1
4	16	S803HV-K16	2CCF019037R0001	1.125,00	0,720	1
4	20	S803HV-K20	2CCF019038R0001	1.125,00	0,720	1
4	25	S803HV-K25	2CCF019039R0001	1.125,00	0,720	1
4	32	S803HV-K32	2CCF019040R0001	1.166,00	0,720	1
4	40	S803HV-K40	2CCF019041R0001	1.166,00	0,720	1
4	50	S803HV-K50	2CCF019042R0001	1.213,00	0,720	1
4	63	S803HV-K63	2CCF019043R0001	1.213,00	0,720	1
3	80	S803HV-K80	2CCF019044R0001	1.316,00	0,720	1
3	100	S803HV-K100	2CCF019045R0001	1.316,00	0,720	1
3	125	S803HV-K125	2CCF019046R0001	1.316,00	0,720	1

Hochleistungs-Sicherungsautomat S800

Strangschutz für Photovoltaikanlagen
mit wechselbarer Käfigklemme S800PV-SP



[Webseite S800PV](#) [Technische Information S800PV](#) [Anwendungs- handbuch](#)

S800PV-SP Charakteristik


I _{cu} kA	Bemessungsstrom I _n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
5	5	S802PV-SP5	2CCF019596R0001	286,00	0,490	1
5	6	S802PV-SP6	2CCF019643R0001	286,00	0,490	1
5	8	S802PV-SP8	2CCF019644R0001	286,00	0,490	1
5	10	S802PV-SP10	2CCF019597R0001	286,00	0,490	1
5	13	S802PV-SP13	2CCF019598R0001	286,00	0,490	1
5	16	S802PV-SP16	2CCF019599R0001	286,00	0,490	1
5	20	S802PV-SP20	2CCF019600R0001	286,00	0,490	1
5	25	S802PV-SP25	2CCF019601R0001	286,00	0,490	1
5	32	S802PV-SP32	2CCF019602R0001	286,00	0,490	1
5	40	S802PV-SP40	2CCF019603R0001	307,00	0,490	1
5	50	S802PV-SP50	2CCF019604R0001	307,00	0,490	1
5	63	S802PV-SP63	2CCF019605R0001	307,00	0,490	1
5	80	S802PV-SP80	2CCF019606R0001	398,00	0,490	1
5	100	S802PV-SP100	2CCF019607R0001	398,00	0,490	1
5	125	S802PV-SP125	2CCG001601R0001	505,00	0,490	1
5	5	S803PV-SP5	2CCF019609R0001	415,00	0,735	1
5	6	S803PV-SP6	2CCF019645R0001	415,00	0,735	1
5	8	S803PV-SP8	2CCF019646R0001	415,00	0,735	1
5	10	S803PV-SP10	2CCF019610R0001	415,00	0,735	1
5	13	S803PV-SP13	2CCF019611R0001	415,00	0,735	1
5	16	S803PV-SP16	2CCF019612R0001	415,00	0,735	1
5	20	S803PV-SP20	2CCF019613R0001	415,00	0,735	1
5	25	S803PV-SP25	2CCF019614R0001	415,00	0,735	1
5	32	S803PV-SP32	2CCF019615R0001	415,00	0,735	1
5	40	S803PV-SP40	2CCF019616R0001	449,00	0,735	1
5	50	S803PV-SP50	2CCF019617R0001	449,00	0,735	1
5	63	S803PV-SP63	2CCF019618R0001	449,00	0,735	1
5	80	S803PV-SP80	2CCF019619R0001	581,00	0,735	1
5	100	S803PV-SP100	2CCF019620R0001	581,00	0,735	1
5	125	S803PV-SP125	2CCG001602R0001	718,00	0,735	1
5	5	S804PV-SP5	2CCF019586R0001	755,00	0,980	1
5	6	S804PV-SP6	2CCF019647R0001	584,00	0,980	1
5	8	S804PV-SP8	2CCF019648R0001	584,00	0,980	1
5	10	S804PV-SP10	2CCF019622R0001	584,00	0,980	1
5	13	S804PV-SP13	2CCF019623R0001	584,00	0,980	1
5	16	S804PV-SP16	2CCF019624R0001	584,00	0,980	1
5	20	S804PV-SP20	2CCF019625R0001	584,00	0,980	1
5	25	S804PV-SP25	2CCF019626R0001	584,00	0,980	1
5	32	S804PV-SP32	2CCF019627R0001	584,00	0,980	1
5	40	S804PV-SP40	2CCF019628R0001	631,00	0,980	1
5	50	S804PV-SP50	2CCF019629R0001	631,00	0,980	1
5	63	S804PV-SP63	2CCF019630R0001	631,00	0,980	1
5	80	S804PV-SP80	2CCF019631R0001	814,00	0,980	1
5	100	S804PV-SP100	2CCF019632R0001	814,00	0,980	1
5	125	S804PV-SP125	2CCG001603R0001	990,00	0,980	1




S802PV-SP




S802PV-SP125




S803PV-SP



S803PV-SP125



S804PV-SP



S804PV-SP125

Notizen

1