11

Sammelschienen-systeme

Sammelschienensysteme

Inhalt

Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter mit 40 mm Mittenabstand	11/3
Sammelschienenhalter mit 60 mm Mittenabstand	11/4
Sammelschienenhalter für N/PE und Stützisolatoren	11/5
Sammelschienenhalter mit 60, 100 und 185 mm Mittenabstand	11/6
Sammelschienenhalter mit 60, 80 und 100 mm Mittenabstand sowie Zubehör	11/7
Anschlussklemmen für Cu-Schienen	11/8
Cu-Schienen als Meterware	11/9

Hier finden Sie die Sammelschienensysteme auf unserer Website.

Sammelschienensysteme

Sammelschienenhalter mit 40 mm Mittenabstand

ZX2BP2

ZX95P2

ZB5

ZX172

ED111B



ZB19

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Sammelschienenhalter				
5-polig Für Cu 12 x 5 und 2 x 12 x 5 mm (2 x 12 x 5 mm durch Ausbrechen) Schnellmontage der Schienen durch einrastbares Oberteil	2	**ZX2BP2**	2CPX062582R9999	24,40
5-polig Sammelschienenmittenabstand 40 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm (durch Ausbrechen)	2	**ZX95P2**	2CPX062638R9999	39,10
5-polig Sammelschienenmittenabstand 40 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm, 12 x 10 mm, 20 x 5 mm	1	**ZB5**	2CPX038459R9999	19,05
	10	**ZB5P10**	2CPX062556R9999	161,00
Endabdeckung				
Für Sammelschienenhalter ZX146/ZB5	1	**ZX172**	2CPX060232R9999	14,50
	10	**ZX172P10**	2CPX062724R9999	128,00
Zum Aufrasten auf überstehnde Cu-Schienen Für Cu-Schienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm Sammelschienenmittenabstand 40 mm, 5-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm, 3-polig	1	**ED111B**	2CPX039322R9999	6,30
Abdeckprofil zum Aufrasten Für Cu-Schienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm Länge 1m	1	**ZB19**	2CPX038187R9999	10,80
	10	**ZB19P10**	2CPX062709R9999	93,00

> Technische Daten der Sammelschienenhalter siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Sammelschienenhalter mit 60 mm Mittenabstand

ZX146

ZX151

ZX147

ZX158

ZX172

ZX157

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Sammelschienenhalter				
3-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mm	1	**ZX146**	2CPX044010R9999	26,90
	10	**ZX146P10**	2CPX062718R9999	258,00
3-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mm	1	**ZX151**	2CPX044006R9999	41,20
	10	**ZX151P10**	2CPX062721R9999	400,00
1-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mm Zum Anreihen an ZX146	1	**ZX147**	2CPX044011R9999	14,55
	10	**ZX147P10**	2CPX062719R9999	131,00
Endabdeckung				
Für Sammelschienenhalter ZX151	1	**ZX158**	2CPX060208R9999	16,45
	10	**ZX158P10**	2CPX062723R9999	149,00
Für Sammelschienenhalter ZX146/ZB5	1	**ZX172**	2CPX060232R9999	14,50
	10	**ZX172P10**	2CPX062724R9999	128,00
N/PE Sammelschienenhalter Sammelschienenmittenabstand 60 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm bis 30 x 5 mm, 12 x 10 mm bis 20 x 10 mm Zum Anreihen an ZX151	1	**ZX157**	2CPX044009R9999	21,60
	10	**ZX157P10**	2CPX062722R9999	207,00

> Technische Daten der Sammelschienenhalter siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Sammelschienenhalter für N/PE und Stützisolatoren

ZX518

ZX149

ZX563

ZX561

ZX519

ZX50

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N/PE Sammelschienenhalter				
Für Cu-Schienen 12 x 5 mm, 20 x 5 mm, 30 x 5 mm	1	**ZX518**	2CPX067805R9999	9,45
	10	**ZX518P10**	2CPX062551R9999	72,00
Für Cu-Schienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mm	1	**ZX149**	2CPX044019R9999	23,00
	10	**ZX149P10**	2CPX062720R9999	217,00
Für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 60 x 10 mm	1	**ZX563**	2CPX068735R9999	15,35
	10	**ZX563P10**	2CPX068736R9999	127,00
Für Cu-Schienen 80 x 10 mm bis 100 x 10 mm	1	**ZX561**	2CPX068732R9999	19,30
	10	**ZX561P10**	2CPX068733R9999	165,00
Endabdeckung Für Sammelschienenhalter ZX518	1	**ZX519**	2CPX062687R9999	5,70
	10	**ZX519P10**	2CPX062686R9999	47,00
Stützisolatoren mit Schlüsselfläche				
Durchmesser x Länge 30 x 30 mm, Gewinde beidseitig: M6 Schlüsselweite: 30 mm	1	**ZX50**	2CPX039050R9999	11,80
	20	**ZX50P20**	2CPX062725R9999	214,00
30 x 30 mm, Gewinde beidseitig: M8 Schlüsselweite: 30 mm	1	**ZX51**	2CPX039051R9999	12,00
	20	**ZX51P20**	2CPX062726R9999	217,00
40 x 40 mm, Gewinde beidseitig: M10 Schlüsselweite: 40 mm	1	**ZX52**	2CPX039052R9999	17,25
	20	**ZX52P20**	2CPX062560R9999	303,00
50 x 60 mm, Gewinde beidseitig: M12 Schlüsselweite: 50 mm	1	**ZX53**	2CPX039053R9999	26,70
	20	**ZX53P20**	2CPX062559R9999	494,00
40 x 50 mm, Gewinde einseitig: M12 Gewindebolzen einseitig: M12 x 65 mm	1	**ZX54**	2CPX039054R9999	32,30
	20	**ZX54P20**	2CPX062727R9999	627,00

> Technische Daten der Sammelschienenhalter siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Sammelschienenhalter mit 60, 100 und 185 mm Mittenabstand

ZX520

ZX522

ZX152

ZX153

ZX36

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Sammelschienenhalter				
3-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm/100 mm Für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 60 x 10 mm	1	**ZX520**	2CPX067861R9999	37,20
	10	**ZX520P10**	2CPX062552R9999	360,00
3-polig Sammelschienenmittenabstand 100 mm/185 mm Für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 100 x 10 mm	1	**ZX522**	2CPX067909R9999	44,00
	10	**ZX522P10**	2CPX062553R9999	431,00
3-polig Sammelschienenmittenabstand 100 mm Für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 60 x 10 mm	1	**ZX152**	2CPX044007R9999	77,00
3-polig Sammelschienenmittenabstand 100 mm/185 mm Für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 100 x 10 mm	1	**ZX153**	2CPX044008R9999	78,50
Cu-Distanzrolle				
Durchmesser x Länge 20 x 11 mm, Innendurchmesser 8,5 mm Übertragungsquerschnitt 257 mm²	1	**ZX36**	2CPX060210R9999	7,00
	10	**ZX36P10**	2CPX062131R9999	60,00
20 x 22 mm, Innendurchmesser 8,5 mm Übertragungsquerschnitt 257 mm²	1	**ZX37**	2CPX060211R9999	9,60
	10	**ZX37P10**	2CPX062132R9999	82,50
20 x 33 mm, Innendurchmesser 8,5 mm Übertragungsquerschnitt 257 mm²	1	**ZX38**	2CPX060212R9999	14,35
	10	**ZX38P10**	2CPX062133R9999	129,00
30 x 11 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1	**ZX39**	2CPX060213R9999	14,50
	10	**ZX39P10**	2CPX062134R9999	131,00
30 x 22 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1	**ZX40**	2CPX060214R9999	17,25
	10	**ZX40P10**	2CPX062135R9999	157,00
30 x 33 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1	**ZX41**	2CPX060215R9999	19,25
	10	**ZX41P10**	2CPX062136R9999	179,00
40 x 11 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 1170 mm²	1	**ZX42**	2CPX060216R9999	31,90
	10	**ZX42P10**	2CPX062137R9999	305,00
40 x 22 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 1170 mm²	1	**ZX43**	2CPX060217R9999	33,00
	10	**ZX43P10**	2CPX062138R9999	315,00
40 x 33 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 1170 mm²	1	**ZX44**	2CPX060218R9999	37,30
	10	**ZX44P10**	2CPX062139R9999	364,00

> Technische Daten der Sammelschienenhalter siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Sammelschienenhalter mit 60, 80 und 100 mm Mittenabstand sowie Zubehör

ZX150

ZX192

ZX39

ZX197

XAB10

ZX285P10

ZX290P10


ZX295P10

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Sammelschienenhalter 3-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm/80 mm/100 mm Für Cu-Schienen 30 x 5 mm, 20 x 10 mm bis 40 x 10 mm	1	**ZX150**	2CPX044016R9999	79,50
Distanzrollen aus Hartpapier Zubehör für ZX150, hochkant angeordnet Pro Sammelschienenhalter werden vier Distanzrollen benötigt. Bei Einbau von 30 x 5 mm Cu-Schienen werden keine Distanzrollen benötigt.				
Durchmesser x Länge 17 x 4 mm, Innendurchmesser 7 mm Für Cu-Schiene 20 x 10 mm	1	**ZX192**	2CPX044028R9999	2,25
	10	**ZX192P10**	2CPX062117R9999	17,80
17 x 14 mm, Innendurchmesser 7 mm Für Cu-Schiene 30 x 10 mm	1	**ZX193**	2CPX044029R9999	2,70
	10	**ZX193P10**	2CPX062118R9999	22,50
17 x 24 mm, Innendurchmesser 7 mm Für Cu-Schiene 40 x 10 mm	1	**ZX194**	2CPX044030R9999	3,20
	10	**ZX194P10**	2CPX062119R9999	26,00
Distanzrollen aus Kupfer				
Durchmesser x Länge 30 x 11 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1	**ZX39**	2CPX060213R9999	14,50
	10	**ZX39P10**	2CPX062134R9999	131,00
30 x 22 mm Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1	**ZX40**	2CPX060214R9999	17,25
	10	**ZX40P10**	2CPX062135R9999	157,00
30 x 33 mm Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1	**ZX41**	2CPX060215R9999	19,25
	10	**ZX41P10**	2CPX062136R9999	179,00
Hakenkopfschraube Für 2 x 10 mm Cu-Schienen parallel				
M10 x 50 Für Cu-Schienen 30 mm	1	**ZX197**	2CPX060242R9999	11,80
	10	**ZX197P10**	2CPX062120R9999	104,00
M10 x 60 Für Cu-Schienen 40 mm	1	**ZX198**	2CPX060243R9999	12,30
	10	**ZX198P10**	2CPX062121R9999	108,00
Anschlussbügel für Kabelschuhe Für 2 x 10 mm Cu-Schienen parallel	1	**XAB10**	2CPX044229R9999	9,70
	10	**XAB10P10**	2CPX062100R9999	83,00
Unterlegscheibe verzinkt (DIN 125) Für Ø 10 mm	10	**ZX285P10**	2CPX062533R9999	6,55
Federring verzinkt Für Ø 10 mm	10	**ZX290P10**	2CPX062536R9999	7,40
Mutter verzinkt (DIN 934) Für Ø 10 mm	10	**ZX295P10**	2CPX062539R9999	7,90

> Technische Daten der Sammelschienenhalter siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Anschlussklemmen für Cu-Schienen

ZK79

ZK81

ZK150

ZK178

ZK87

ZK157

ZK154

ZK156

ZK83

ZK891P4

ZK86

ZK302

ZK75

Artikel	Cu-Schienen Abmessung in mm	Anschluss-Querschnitt in mm²	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Anschlussklemmen						
Zum Aufrasten auf Cu-Schienen Mit Haltefeder	5	1,5 - 16	1	**ZK79**	2CPX064879R9999	4,40
			4	**ZK79P4**	2CPX062421R9999	13,95
			5	**ZK79P5**	2CPX062631R9999	17,65
			50	**ZK79P50**	2CPX062429R9999	153,00
	5	4 - 35	1	**ZK81**	2CPX064881R9999	5,70
			4	**ZK81P4**	2CPX062422R9999	19,15
			5	**ZK81P5**	2CPX062632R9999	22,80
			50	**ZK81P50**	2CPX062431R9999	204,00
	5	2,5 - 50	1	**ZK150**	2CPX064860R9999	6,80
			4	**ZK150P4**	2CPX062427R9999	24,80
			5	**ZK150P5**	2CPX062633R9999	29,20
			50	**ZK150P50**	2CPX062432R9999	286,00
	5	16 - 70	1	**ZK178**	2CPX064978R9999	8,20
			50	**ZK178P50**	2CPX062622R9999	365,00
	5	16 - 120	1	**ZK157**	2CPX064867R9999	14,90
			50	**ZK157P50**	2CPX062437R9999	663,00
	10	1,5 - 16	1	**ZK87**	2CPX064887R9999	9,45
			4	**ZK87P4**	2CPX062424R9999	31,80
			50	**ZK87P50**	2CPX062430R9999	391,00
	10	16 - 70	1	**ZK156**	2CPX064866R9999	9,20
			50	**ZK156P50**	2CPX062438R9999	381,00
	10	16 - 120	1	**ZK154**	2CPX064864R9999	14,25
			50	**ZK154P50**	2CPX062435R9999	631,00
Mit Einlegeteil zur Montage von vorne	12 x 5	16 - 95	1	**ZK83**	2CPX064883R9999	10,25
	12 x 10	16 - 70	4	**ZK83P4**	2CPX062423R9999	36,50
			5	**ZK83P5**	2CPX062655R9999	45,40
			50	**ZK83P50**	2CPX062433R9999	439,00
Rahmenklemmen zum Aufschieben auf Cu-Schienen	12 x 5 12 x 10	16 - 150 16 - 150	4	**ZK891P4**	2CPX062626R9999	110,00
	12 x 5 12 x 10	35 - 185 35 - 120	1	**ZK86**	2CPX064886R9999	36,80
			20	**ZK86P20**	2CPX062434R9999	715,00
Aufsatzklemme Zur Befestigung auf der Cu-Schiene	5/10	10 - 95	1	**ZK302**	2CPX062645R9999	27,10
			20	**ZK302P20**	2CPX062648R9999	511,00
	5/10	16 - 150	1	**ZK303**	2CPX062646R9999	33,90
			20	**ZK303P20**	2CPX062649R9999	663,00
	5/10	35 - 240	1	**ZK304**	2CPX062647R9999	53,50
			20	**ZK304P20**	2CPX062650R9999	1105,00
Phasenschienenanschlussklemme Für Anschluss mit Isolierkappe		25	1	**ZK75**	2CPX038220R9999	5,30

> Technische Daten der Anschlussklemmen siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Cu-Schienen als Meterware

ZX101

ZX400

ZX406

ZX403

ZX365

ZX409

ZX362

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Bemessungsstrom (I_n)				
250 A Cu Schiene 12 x 5 mm, mit Rastnase Beim Einsatz von ZX2P2 und ZX95P2				
Für 1 FB, 250 mm	1	**ZX101B**	2CPX039115R9999	11,60
Für 2 FB, 500 mm	1	**ZX102B**	2CPX039116R9999	22,70
Für 3 FB, 750 mm	1	**ZX103B**	2CPX039117R9999	29,90
250 A Cu Schiene 12 x 5 mm				
Länge 1 m	1	**ZX400**	2CPX061400R9999	55,00
Länge 2 m	1	**ZX401**	2CPX061401R9999	93,50
Länge 3 m	1	**ZX402**	2CPX061402R9999	132,00
Länge 4 m	1	**ZX350**	2CPX061350R9999	181,00
320 A Cu Schiene 20 x 5 mm				
Länge 1 m	1	**ZX406**	2CPX061406R9999	86,00
Länge 2 m	1	**ZX407**	2CPX061407R9999	141,00
Länge 3 m	1	**ZX408**	2CPX061408R9999	210,00
Länge 4 m	1	**ZX351**	2CPX061351R9999	274,00
360 A Cu Schiene 12 x 10 mm				
Länge 1 m	1	**ZX403**	2CPX061403R9999	104,00
Länge 2 m	1	**ZX404**	2CPX061404R9999	183,00
Länge 3 m	1	**ZX405**	2CPX061405R9999	262,00
Länge 4 m	1	**ZX354**	2CPX061354R9999	335,00
390 A Cu Schiene 25 x 5 mm				
Länge 1 m	1	**ZX365**	2CPX061365R9999	107,00
Länge 2 m	1	**ZX366**	2CPX061366R9999	188,00
Länge 3 m	1	**ZX367**	2CPX061367R9999	282,00
Länge 4 m	1	**ZX352**	2CPX061352R9999	363,00
440 A Cu Schiene 30 x 5 mm				
Länge 1 m	1	**ZX409**	2CPX061409R9999	137,00
Länge 2 m	1	**ZX410**	2CPX061410R9999	243,00
Länge 3 m	1	**ZX411**	2CPX061411R9999	357,00
Länge 4 m	1	**ZX353**	2CPX061353R9999	459,00
500 A Cu Schiene 20 x 10 mm				
Länge 1 m	1	**ZX362**	2CPX061362R9999	165,00
Länge 2 m	1	**ZX363**	2CPX061363R9999	297,00
Länge 3 m	1	**ZX364**	2CPX061364R9999	423,00
Länge 4 m	1	**ZX355**	2CPX061355R9999	556,00

Sammelschienensysteme

Cu-Schienen als Meterware

ZX412

ZX415

ZX418

ZX421

ZX424

ZX427

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Bemessungsstrom (I_n)				
630 A Cu-Schiene 30 x 10 mm				
Länge 1 m	1	**ZX412**	2CPX061412R9999	288,00
Länge 2 m	1	**ZX413**	2CPX061413R9999	516,00
Länge 3 m	1	**ZX414**	2CPX061414R9999	728,00
Länge 4 m	1	**ZX356**	2CPX061356R9999	953,00
850 A Cu Schiene 40 x 10 mm				
Länge 1 m	1	**ZX415**	2CPX061415R9999	330,00
Länge 2 m	1	**ZX416**	2CPX061416R9999	598,00
Länge 3 m	1	**ZX417**	2CPX061417R9999	860,00
Länge 4 m	1	**ZX357**	2CPX061357R9999	1116,00
1000 A Cu Schiene 50 x 10 mm				
Länge 1 m	1	**ZX418**	2CPX061418R9999	421,00
Länge 2 m	1	**ZX419**	2CPX061419R9999	757,00
Länge 3 m	1	**ZX420**	2CPX061420R9999	1084,00
Länge 4 m	1	**ZX358**	2CPX061358R9999	1412,00
1250 A Cu Schiene 60 x 10 mm				
Länge 1 m	1	**ZX421**	2CPX061421R9999	511,00
Länge 2 m	1	**ZX422**	2CPX061422R9999	887,00
Länge 3 m	1	**ZX423**	2CPX061423R9999	1274,00
Länge 4 m	1	**ZX359**	2CPX061359R9999	1669,00
1450 A Cu Schiene 80 x 10 mm				
Länge 1 m	1	**ZX424**	2CPX061424R9999	709,00
Länge 2 m	1	**ZX425**	2CPX061425R9999	1260,00
Länge 3 m	1	**ZX426**	2CPX061426R9999	1810,00
Länge 4 m	1	**ZX360**	2CPX061360R9999	2358,00
1700 A Cu Schiene 100 x 10 mm				
Länge 1 m	1	**ZX427**	2CPX061427R9999	827,00
Länge 2 m	1	**ZX428**	2CPX061428R9999	1466,00
Länge 3 m	1	**ZX429**	2CPX061429R9999	2115,00
Länge 4 m	1	**ZX361**	2CPX061361R9999	2758,00