


On-load tap-changer type UCGR./III, VUCGR./III, UCLR./III, VUCLR./III, UCDR./III, 17 tap positions, plus/minus switching.  
 Max. effective No. of turns in pos. 1.  
 The tap-changer is delivered set in pos. 9, the preceding pos. was 9A.

Lindningskopplare typ UCGR./III, VUCGR./III, UCLR./III, VUCLR./III, UCDR./III, 17 lägen, plus/minus koppling.  
 Max antal effektiva varv i läge 1.  
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 9, föregående läge var 9A.



Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder
1		1-V-x
2		2-H-v
3		3-V-x
4		4-H-v
5	20-21	5-V-x
6		6-H-v
7		7-V-x
8		8-H-v
9A		9-V-x
9		10-H-v
9B		1-V-x
10		2-H-v
11		3-V-x
12		4-H-v
13	20-22	5-V-x
14		6-H-v
15		7-V-x
16		8-H-v
17		9-V-x

A position with letter is a through position and gives the same voltage as the normal position.

Läge med bokstav är genomloppsläge och ger samma spänning som normalläget.

The tap-changer is shown in pos. 9, the preceding pos. was 9A.  
 The tap selector and the change-over selector are seen from above.  
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 9, föregående läge var 9A.  
 Väljaren och plus/minus-omkopplaren sedda uppifrån.  
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

Sheet	Cont				
	Year	Week			
Form No.	Dept	Year	Week		
	Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week
Design checked by	Accepted by qual control R.Yngvesson		Accepted for prod by		Description (English) CONNECTION DIAGRAM
	Design checked by B-O.Stenestam		Drawn by L.Bergman		Description (own language) KOPPLINGSSCHEMA
	Drawing checked by M.Hedlund		Issued by Dept Year Week COM/TKO 97 16		File name 0368-5
	Asea Brown Boveri		5492 0368-5		Lang Sheet 1
				Rev Ind Cont -	

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB '19